


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Анализатор полуавтоматический биохимический,
модели: BS-3000P, BS3000M
с принадлежностями

Анализатор полуавтоматический биохимический модели BS-3000M




Анализатор полуавтоматический биохимический модели BS-3000P



1. Кюветы (Cuvettes)

Анализатор полуволновой биологический, модель: BS-3000P,
Кат. №
Исполнитель, в/о
Ир. при темп. 10-30 °С
Рис. №: ГИЛ 2014-1003
Промышленность: «Синтез Медикал Сайнс, Энч Технолоджи Ко., Лтд.» КНР
Уполномоченный представитель в РД: АО «ДИНАСТИЯ»
РД: 1621083, Абсолютское ООО, с. Пушкино, ул. Бузская, д. 1а
Тел.: +7-800-980-63-39, факс: +7-800-980-66-79
info@dynasty.ru

2. Трубки (Tubes)




Анализатор лабораторной диагностики, модель BS1000H
GLB Tubes
Код по
Но. инвентаризации
Рег. № РД 12.20.14.001
Уполномоченный: Светлана Николаевна Соловьева, г. Москва, ул. Лухомовская, д. 14, стр. 14, 14.2205, Москва, Россия, 125080
Тел.: +7 495 990-61-34, +7 495 990-61-35, факс: +7 495 990-61-36
e-mail: info@glb.ru

3. Предохранители (Fuses)



4. Лампа фотометрическая (Photometric lamp)




5. Сетевой кабель (Power cable)




Анализатор измерительный функциональный, напряжение 85 вольт
85-30000, Сетевой кабель (Power cable)
Кат. №
Комплектация: дп
Вкл. при температуре: 10-30 °C
Рис. 38 Р/В 3014/1003
Поставляется в комплекте с кабелем 85-30000
Упаковка: картонная коробка, 1 штука, в. 70
РД. 1-42/200, Москва, ул. 1-я Пуркина, д. 70
Тел.: +7 495 940-61-10, +7 495 940 61-11, Факс: +7 495 940 61-15
info@circmi.ru

6. Бумага для принтера (Print paper)




7. Руководство пользователя (User's manual)



Аппарат предназначен для использования в качестве источника питания
ES-3000M. Руководство пользователя (User's manual)

Класс
Аппаратный класс
Номинальное напряжение: 220 В
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная мощность: 3000 Вт
Номинальный ток: 13,6 А
Уровень защиты: IP20
Уровень защиты от пыли: IP20
Уровень защиты от влаги: IP20
Номинальное напряжение: 220 В
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная мощность: 3000 Вт
Номинальный ток: 13,6 А
Уровень защиты: IP20
Уровень защиты от пыли: IP20
Уровень защиты от влаги: IP20

8. Стилус (Touch pen)



Генеральный директор
АО «ДИАКОН»



И. Е. Карпова

