

Трость металлическая (алюминиевый сплав), регулируемая по высоте предназначена для опоры при ходьбе людей массой до 100 кг (для Арт.16 (527)С до 80 кг) и ростом от 165 до 190 см, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, а также инвалидов и престарелых.

Для регулирования длины трости (только для Арт. 22, 22У, 22/4, 22А, 22УА, 22/дер, 22У/дер, 22/К, 22У/К, 22/4Н) необходимо: снять фиксирующий хомут, для этого нажать на выступающую часть сердечника хомута, до полного его утапливания в трубку стойки трости, затем снять сам хомут. Сдвинуть трубки стойки относительно друг друга на нужную длину, и при совмещении отверстий, зафиксировать положение хомутом. Шаг регулировки высоты трости 25 мм.

Для регулирования длины трости (только для Арт. 22Т, 22УТ, 22ТА, 22УТА, 22Т/4, 22Т/4Н, 22Т/дер., 22УТ/дер., 22Т/К, 22УТ/К) необходимо воспользоваться кнопочным фиксатором.

Устройство против скольжения работает (только для Арт. 16(527)У, 16(527)УА, 22У, 22УТ, 22УА, 22УТА, 22У/дер., 22УТ/дер., 22У/К, 22УТ/К) по принципу "затвора", для установки в рабочее положение штифт сдвигается по прорези вниз и в сторону, при этом выдвигается штырь, который обеспечивает надежное сцепление со скользкими поверхностями. В нерабочее положение устройство приводится в обратной последовательности.

**Не рекомендуется пользоваться тростью с износившейся резиновой опорой.**

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТРОСТЬЮ  
С ВЫДВИНУТЫМ ШТЫРЕМ ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ,  
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  
И В МЕСТАХ БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ!**

Хранить трости рекомендуется в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревательных приборов.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи.

**На резиновый наконечник гарантия не распространяется.**

Срок хранения 3 года.

**Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.**

**Производитель: ООО "АВЕРСУС"**

Юр. адрес: Россия, 117461, г.Москва, ул.Каховка, д.20, стр.2

Электронная копия оформлена Центром испытаний и регистрации медицинских изделий

Тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83; info@aversus.ru; www.aversus.ru



АВЕРСУС

ИМОЗ

## ТРОСТЬ ОПОРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

### Варианты исполнения:

|                                                                                                                              |                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. Трость металлическая                                                                                                      | 527                 | РСТ РФ 736-86     |
| 2. Трость металлическая (алюминиевый сплав)                                                                                  | 16(527)             | РСТ РФ 736-86     |
| 3. Трость металлическая (алюминиевый сплав) с устройством против скольжения                                                  | 16(527)У            | РСТ РФ 736-86     |
| 4. Трость металлическая (алюминиевый сплав) с анатомической ручкой                                                           | 16(527)А            | РСТ РФ 736-86     |
| 5. Трость металлическая (алюминиевый сплав) с анатомической ручкой и устройством против скольжения                           | 16(527)УА           | РСТ РФ 736-86     |
| 6. Трость опорная металлическая (алюм. сплав) для слепых                                                                     | 16(527)С            | РСТ РФ 736-86     |
| 7. Трость металлическая (алюминиевый сплав), регулируемая по высоте                                                          | 22, 22Т             | РСТ РФ 736-86     |
| 8. Трость металлическая (алюминиевый сплав), регулируемая по высоте, с устройством против скольжения                         | 22У, 22УТ           | РСТ РФ 736-86     |
| 9. Трость металлическая (алюминиевый сплав), регулируемая по высоте, с анатомической ручкой, с устройством против скольжения | 22УА, 22УТА         | РСТ РФ 736-86     |
| 10. Трость металлическая (алюминиевый сплав), регулируемая по высоте с анатомической ручкой                                  | 22А, 22ТА           | РСТ РФ 736-86     |
| 11. Трость металлическая регулируемая по высоте многоопорная                                                                 | 22/4, 22Т/4         | ГОСТ Р 52285-2004 |
| 12. Трость металлическая регулируемая по высоте многоопорная на низкой платформе                                             | 22/4Н, 22Т/4Н       | ГОСТ Р 52285-2004 |
| 13. Трость металлическая (аллюм. сплав), регулируемая по высоте, с деревянной ручкой                                         | 22/дер., 22Т/дер.   | РСТ РФ 736-86     |
| 14. Трость металлическая (алюминиевый сплав), регулируемая по высоте, с деревянной ручкой, с устройством против скольжения   | 22У/дер., 22УТ/дер. | РСТ РФ 736-86     |
| 15. Трость металлическая (аллюм. сплав), регулируемая по высоте, с ручкой типа "Клюка"                                       | 22/К, 22Т/К         | РСТ РФ 736-86     |
| 16. Трость металлическая (аллюм. сплав), регулируемая по высоте, с УПС, с ручкой типа "Клюка"                                | 22У/К, 22УТ/К       | РСТ РФ 736-86     |

### Основные характеристики:

|                        | Вес,<br>шт, кг | Длина<br>не более | Длина<br>не менее |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Арт. 527               | 0,45           | 930               | -                 |
| Арт. 16(527)           | 0,30           | 930               | -                 |
| Арт. 16(527)С          | 0,17           | 1100              | -                 |
| Арт. 16(527)У          | 0,33           | 930               | -                 |
| Арт. 16(527)А          | 0,30           | 930               | -                 |
| Арт. 16(527)УА         | 0,30           | 930               | -                 |
| Арт. 22, 22Т           | 0,40           | 950               | 750               |
| Арт. 22У, 22УТ         | 0,42           | 950               | 750               |
| Арт. 22УА, 22УТА       | 0,42           | 950               | 750               |
| Арт. 22А, 22ТА         | 0,42           | 950               | 750               |
| Арт. 22/4, 22Т/4       | 0,67           | 950               | 750               |
| Арт. 22У/дер, 22УТ/дер | 0,44           | 950               | 750               |
| Арт. 22/дер., 22Т/дер. | 0,42           | 950               | 750               |
| Арт. 22/4Н, 22Т/4Н     | 0,95           | 100               | 750               |
| Арт. 22/К, 22Т/К       | 0,51           | 96                | 790               |
| Арт. 22У/К, 22УТ/К     | 0,53           | 96                | 790               |

### Гарантийный талон

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Сборщик № \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

Партия № \_\_\_\_\_

Изготовитель: ООО "Аверсус" Россия, г.Москва

86