


2. ОПИСАНИЕ АНАЛИЗАТОРА

2.1. Основные узлы анализатора

Передняя панель

- Сенсорный экран (разрешение 800 x 600 пикс.)
- Ротор для проб
- Кнопка "Старт" для запуска процесса измерения. Цвет индикатора на кнопке отражает свое состояние. Зеленый цвет указывает, что анализатор готов к измерению. При измерении индикатор имеет красный цвет. В состоянии готовности к операциям технического обслуживания индикатор имеет оранжевый цвет.



Задняя панель

На задней панели располагаются разъем для кабеля питания, кнопка питания, кнопка режима готовности, разъемы для подключения электронного ключа и для подключения реагентов, стандартные компьютерные порты.

