

Фотографические изображения медицинского изделия

«Изделия протетические системы стоматологических имплантатов INNO SLA»

Фотографические изображения медицинского изделия

«Изделия протетические системы стоматологических имплантатов INNO SLA»



Рис 1.3 – Формирователь десны (2HS9532)



Рис 2.1 – Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45151)




Рис 2.2 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45152)




Рис 2.3 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45153)



Рис 2.4 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45154)



Рис 2.5 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45251)



Рис 2.2 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45152)



Рис 2.3 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45153)



Рис 2.4 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45154)



Рис 2.5 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45251)




Рис 2.6 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45252)



Рис 2.7 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45253)



Рис 2.8 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45254)



Рис 2.9 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH55151)



Рис 2.10 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH55152)



Рис 2.11 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH55153)



Рис 2.12 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH55154)




Рис 2.13 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH55251)



Рис 2.14 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH55252)



Рис 2.15 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH55253)




Рис 2.16 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH55254)



Рис 2.17 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45151B)



Рис 2.18 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45152B)




Рис 2.19 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45153B)



Рис 2.20 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45154B)




Рис 2.21 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45251B)




Рис 2.22 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45252B)




Рис 2.23 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45253B)



Рис 2.24 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH45254B)




Рис 2.25 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH55151B)




Рис 2.26 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH55152B)



Рис 2.27 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH55153B)



Рис 2.28 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH55154B)



Рис 2.29 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH55251B)



Рис 2.30 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH55252B)




Рис 2.31 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH55253B)



Рис 2.32 - Угловой абатмент с шестигранником (2SAH55254B)




Рис 3.1 – Угловой абатмент без шестигранника (2SAN45151)



Рис 3.2 - Угловой абатмент без шестигранника (2SAN45152)




Рис 3.3 - Угловой абатмент без шестигранника (2SAN45153)




Рис 3.4 - Угловой абатмент без шестигранника (2SAN45154)




Рис 3.5 - Угловой абатмент без шестигранника (2SAN45251)




Рис 3.6 - Угловой абатмент без шестигранника (2SAN45252)



Рис 3.7 - Угловой абатмент без шестигранника (2SAN45253)




Рис 3.8 - Угловой абатмент без шестигранника (2SAN45254)




Рис 3.9 - Угловой абатмент без шестигранника (2SAN55151)




Рис 3.10 - Угловой абатмент без шестигранника (2SAN55152)



Рис 3.11 - Угловой абатмент без шестигранника (2SAN55153)




Рис 3.12 - Угловой абатмент без шестигранника(2SAN55154)



Рис 3.13 - Угловой абатмент без шестигранника(2SAN55251)



Рис 3.14 - Угловой абатмент без шестигранника(2SAN55252)




Рис 3.15 - Угловой абатмент без шестигранника(2SAN55253)



Рис 3.16 - Угловой абатмент без шестигранника(2SAN55254)



Рис 4.1 – Обтачиваемый абатмент с шестигранником(2SMH4527)




Рис 4.2 - Обтачиваемый абатмент с шестигранником(2SMH4547)



Рис 4.3 - Обтачиваемый абатмент с шестигранником(2SMH5527)



Рис 4.4 - Обтачиваемый абатмент с шестигранником(2SMH5547)




Рис 4.5 - Обтачиваемый абатмент с шестигранником(2SMH6527)



Рис 4.6 - Обтачиваемый абатмент с шестигранником(2SMH6547)




Рис 5.1 – Обтачиваемый абатмент без шестигранника(2SMN4527)




Рис 5.2 – Обтачиваемый абатмент без шестигранника(2SMN4547)



Рис 5.3 – Обтачиваемый абатмент без шестигранника(2SMN5527)



Рис 5.4 – Обтачиваемый абатмент без шестигранника(2SMN5547)




Рис 5.5 – Обтачиваемый абатмент без шестигранника(2SMN6527)



Рис 5.6 – Обтачиваемый абатмент без шестигранника(2SMN6547)




Рис 6.1 - Временный абатмент легкий с шестигранником(2STHA45C)




Рис 6.2 - Временный абатмент легкий с шестигранником(2STHA55C)



Рис 7.1 - Временный абатмент легкий без шестигранника(2STNA45C)



Рис 7.2 - Временный абатмент легкий без шестигранника(2STNA55C)




Рис 8 - Временный абатмент с шестигранником(2СТНА45)




Рис 9 - Временный абатмент без шестигранника(2STNA45)



Рис 10 - Приливаемый абатмент с шестигранником(2SGH45N)




Рис 11 - Приливаемый абатмент без шестигранника(2SGN45N)




Рис 12.1 - Выжигаемый абатмент с шестигранником(2SPHR001)



Рис 12.2 - Выжигаемый абатмент с шестигранником(2SPHW001)




Рис 13.1 - Выжигаемый абатмент без шестигранника(2SPNR001)




Рис 13.2 - Выжигаемый абатмент без шестигранника (2SPNW001)




Рис 14.1 - Корпус слепочного трансфера для открытой ложки, с шестигранником(2SiH45SB)



Рис 14.2 - Корпус слепочного трансфера для открытой ложки, с шестигранником(2SIH45LB)



Рис 14.3 - Корпус слепочного трансфера для открытой ложки, с шестигранником (2SIH55SB)



Рис 14.4 - Корпус слепочного трансфера для открытой ложки, с шестигранником(2SiH55LB)



Рис 14.5 - Корпус слепочного трансфера для открытой ложки, с шестигранником(2SIH65SB)




Рис 14.6 - Корпус слепочного трансфера для открытой ложки, с шестигранником(2SIH65LB)



Рис 15.1 - Корпус слепочного трансфера для открытой ложки, без шестигранника(2SIN45SB)



Рис 15.2 - Корпус слепочного трансфера для открытой ложки, без шестигранника (2SIN45LB)




Рис 15.3 - Корпус слепочного трансфера для открытой ложки, без шестигранника(2SIN55SB)



Рис 15.4 - Корпус слепочного трансфера для открытой ложки, без шестигранника (2SIN55LB)




Рис 15.5 - Корпус слепочного трансфера для открытой ложки, без шестигранника (2SIN65SB)




Рис 15.6 - Корпус слепочного трансфера для открытой ложки, без шестигранника (2SIN65LB)



Рис 16.1 - Корпус слепочного трансфера для закрытой ложки(2STH45SB)



Рис 16.2 - Корпус слепочного трансфера для закрытой ложки(2STH45LB)




Рис 16.3 - Корпус слепочного трансфера для закрытой ложки(2STH55SB)



Рис 16.4 - Корпус слепочного трансфера для закрытой ложки(2STH55LB)




Рис 16.5 - Корпус слепочного трансфера для закрытой ложки(2STH65SB)




Рис 16.6 - Корпус слепочного трансфера для закрытой ложки (2STH65LB)



Рис 17 - Скан-маркер (2SSB4329)



Рис 18.1 - Титановое основание короткое (2SLH404)





Рис 18.2 - Титановое основание короткое (2SLH424)



Рис 18.3 - Титановое основание короткое (2SLH504)










Рис 19.1 - Титановое основание длинное (2SLH415)




Рис 19.2 - Титановое основание длинное (2SLH425)




Рис 19.3 - Титановое основание длинное (2SLH515)




Рис 19.4 - Титановое основание длинное (2SLH525)



Рис 19.5 - Титановое основание длинное (2SLH615)




Рис 19.6 - Титановое основание длинное(2SLH625)




Рис 20.1 - Титановый блок AurumCad/Cam (CSHH10S)




Рис 20.2 - Титановый блок AurumCad/Cam(CSHH12S)




Рис 20.3 – Титановый блок Augum Cad/Cam (CSHH14S)




Рис 20.4 – Титановый блок Aurum Cad/Cam(CSHN10S)




Рис 20.5 – Титановый блок Aurum Cad/Cam (CSHN12S)



Рис 20.6 – Титановый блок Augur Cad/Cam (CSHN14S)




Рис 21 – Титановый блок I-Core Cad/Cam (CSHH10SB)




Рис 22.1 – Абатмент Мульти S (2SMS451)



Рис 22.2 - Абатмент Мульти S(2SMS452)



Рис 22.3 - Абатмент Мульти S(2SMS453)



Рис 22.4 - Абатмент Мульти S(2SMS454)



Рис 22.5 - Абатмент Мульти S(2SMS455)



Рис 22.6 - Абатмент Мульти S(2SMS551)




Рис 22.7 - Абатмент Мульти S(2SMS552)



Рис 22.8 - Абатмент Мульти S(2SMS553)



Рис 22.9 - Абатмент Мульти S(2SMS554)



Рис 22.10 - Абатмент Мульти S(2SMS555)



Рис 23.1 – Абатмент Мульти А (2СМАН45152)



Рис 23.2 - Абатмент Мульти А(2SMAH45153)




Рис 23.3 - Абатмент Мульти А(2СМАН45154)



Рис 23.4 - Абатмент Мульти А(2SMAH45303)




Рис 23.5 - Абатмент Мульти А(2СМАН45304)



Рис 23.6 - Абатмент Мульти А(2SMAH55153)




Рис 23.7 - Абатмент Мульти А(2SMAH55154)




Рис 23.8 - Абатмент Мульти А(2SMAH55155)



Рис 23.9 - Абатмент Мульти А(2SMAH55303)




Рис 23.10 - Абатмент Мульти А(2SMAH55304)




Рис 23.11 - Абатмент Мульти А(2СМАН55305)



Рис 23.12 - Абатмент Мульти А (2SMAN45152)



Рис 23.13 - Абатмент Мульти А(2SMAN45153)



Рис 23.14 - Абатмент Мульти А(2SMAN45154)



Рис 23.15 - Абатмент Мульти А(2SMAN45303)




Рис 23.16 - Абатмент Мульти А(2SMAN45304)




Рис 23.17 - Абатмент Мульти А(2SMAN55153)




Рис 23.18 - Абатмент Мульти А(2SMAN55154)




Рис 23.19 - Абатмент Мульти А(2SMAN55155)




Рис 23.20 - Абатмент Мульти А(2SMAN55303)



Рис 23.21 - Абатмент Мульти А (2SMAN55304)




Рис 23.22 - Абатмент Мульти А(2SMAN55305)




Рис 24.1 – Фиксирующий винт (2SSHR300)



Рис 24.2 - Фиксирующий винт (2SSHR400)




Рис 25.1 – Слечочный трансфер для открытой ложки (2SMIH45)




Рис 25.2 - Слепочный трансфер для открытой ложки (2SMIH55)



Рис 25.3 - Слечный трансфер для открытой ложки (2SMIN45)




Рис 25.4 - Слепочный трансфер для открытой ложки (2SMIN55)



Рис 26.1 – Слепочный трансфер для закрытой ложки (2SMTN45)




Рис 26.2 - Слепочный трансфер для закрытой ложки(2SMTH55)



Рис 26.3 - Слепичный трансфер для закрытой ложки (2SMTN45)



Рис 26.4 - Слепочный трансфер для закрытой ложки(2SMTN55)




Рис 27.1 – Лабораторный аналог (2SMA45)



Рис 27.2 - Лабораторный аналог (2SMA55)




Рис 28.1 – Защитный колпачок (2SMPC45)




Рис 28.2 - Защитный колпачок (2SMPC55)




Рис 29.1 - Приливаемый цилиндр с шестигранником (2SCCH45)




Рис 29.2 - Приливаемый цилиндр с шестигранником (2SCCH55)




Рис 30.1 - Приливаемый цилиндр без шестигранника (2SCCN45)



Рис 30.2 - Приливаемый цилиндр без шестигранника (2SCCN55)




Рис 31.1 - Выжигаемый цилиндр с шестигранником (2SMPH45)




Рис 31.2 - Выжигаемый цилиндр с шестигранником (2SMPH55)




Рис 32.1 - Выжигаемый цилиндр без шестигранника (2SMPN45)



Рис 32.2 - Выжигаемый цилиндр без шестигранника (2SMPN55)



Рис 33.1 - Временный цилиндр с шестигранником (2STCH45)



Рис 33.2 - Временный цилиндр с шестигранником (2STCH55)



Рис 34.1 - Временный цилиндр без шестигранника (2STCN45)




Рис 34.2 - Временный цилиндр без шестигранника (2STCN55)




Рис 35 – Фиксирующий винт (2SMCS100)




Рис 38.1 - Лабораторный защитный колпачок (2SMPP45)




Рис 38.2 - Лабораторный защитный колпачок (2SMPP55)




Рис 39.1 - Лок-абатмент (2SLA400)



Рис 39.2 - Лок-абатмент (2SLA410)



Рис 39.3 - Лок-абатмент (2SLA420)



Рис 39.4 - Лок-абатмент (2SLA430)



Рис 39.5 - Лок-абатмент (2SLA440)



Рис 40 - Защитный колпачок на Лок-абатмент (2SLP45)



Рис 42 - Титановая платформа комбинированная Лок-абатмента с шестигранником (2SLHT40H)



Рис 43 - Титановая платформа комбинированная Лок-абатмента без шестигранника (2SLHT40N)



Рис 44 - Трансфер слепочный Лок-абатмента для открытой ложки (2SLIH45)




Рис 45 - Аналог Лок-абатмента (2SLA45)



Рис 46 - Цилиндр титановый на Лок-абатмент с пластиковой манжетой, выжигаемой (2SLCH45)



Рис 47 - Цилиндр титановый временный на Лок-абатмент (2SLTH45)




Рис 48 - Винт шестигранный для супраструктур на Лок-абатмент (2SLCS100)



Рис 49 - Винт шлицевой для супраструктур на Лок-абатмент (короткая шляпка) (2SLCS200)




Рис 50 - Адаптер для установки Лок-абатмента трещоточный (KRLD21L)




Рис 51 - Адаптер для установки и извлечения Лок-абатмента с шлицами (KRLRD18)



Рис 52.1 – Абатмент Sonator прямой Sub (SONS401)




Рис 52.2 - Абатмент Sonator прямой Sub (SONS402)




Рис 52.3 - Абатмент Sonator прямой Sub (SONS403)



Рис 52.4 - Абатмент Sonator прямой Sub (SONS404)



Рис 52.5 - Абатмент Sonator прямой Sub (SONS405)



Рис 52.6 - Абатмент Sonator прямой Sub (SONS406)



Рис 53.1 – Абатмент Sonator угловой Sub (SONA415)




Рис 53.2 - Абатмент Sonator угловой Sub (SONA430)



Рис 54 – Матрица и колпачок Sonator (SONOC01)




Рис 55 – Фиксирующие колпачки Sonator (SONIC01)




Рис 56 - Слепочный трансфер Sonator (SONIP04)




Рис 57 – Лабораторный аналог Sonator (SONLA04)



Рис 58 – Матрица шарикового абатмента (BATC003)



Рис 59 - Двойной абатмент IntN-Octa (IENW536)



Рис 60 - Корпус слепочного трансфера для открытой ложки Int 4.8 мм (IIOR001B)



Рис 61 - Корпус слепочного трансфера для открытой ложки Int 5.9 мм (IIOW001B)




Рис 62 - Корпус слепочного трансфера для закрытой ложки IntOcta 4.8 (ITOR400B)



Рис 63 - Корпус слепочного трансфера для закрытой ложки IntN-Octa 4.8 (ITNR400B)




Рис 64 – Корпус слепочного трансфера для закрытой ложки IntOcta 5.9 (ITOW500B)



Рис 65 – Корпус слепочного трансфера для закрытой ложки IntN-Octa 5.9 (ITNW500B)




Рис 66 - Аналог имплантата Int 5.9 (IROW001)




Рис 67 – Позиционирующий цилиндр (IPCW001)




Рис 68.1 –Абатмент Sonator прямой Int (IONS401)




Рис 68.2 – Абатмент Sonator прямой Int (IONS402)



Рис 68.3 – Абатмент Sonator прямой Int (IONS403)



Рис 68.4 – Абатмент Sonator прямой Int(IONS404)



Рис 68.5 – Абатмент Sonator прямой Int (IONS405)



Рис 68.6 – Абатмент Sonator прямой Int(IONS406)



Рис 69.1 –Абатмент Sonator угловой Int (IONA415)




Рис 69.2 – Абатмент Sonator угловой Int (IONA430)




Рис 70 – Имплантовод в сборе (RSM001)



Рис 71.1 - Винт-заглушка (RCS000)



Рис 71.2 - Винт-заглушка (RCS001)



Рис 71.3 - Винт-заглушка (RCS002)



Рис 72.1 - Формирователь десны (HR3501)



Рис 72.2 - Формирователь десны (HR3511)



Рис 72.3 - Формирователь десны(HR3522)



Рис 72.4 - Формирователь десны (HR3532)



Рис 72.5 - Формирователь десны(HR3542)



Рис 72.6 - Формирователь десны(HS4511N)



Рис 72.7 - Формирователь десны(HS4522N)



Рис 72.8 - Формирователь десны(HS4532N)



Рис 72.9 - Формирователь десны (HS4542N)



Рис 72.10 - Формирователь десны (HS4552N)




Рис 72.11 - Формирователь десны(HS4572N)



Рис 73.1 - Двойной абатмент с шестигранником (SCH4514N)



Рис 73.2 - Двойной абатмент с шестигранником (SCH4524N)



Рис 73.3 - Двойной абатмент с шестигранником (SCH4534N)




Рис 73.4 - Двойной абатмент с шестигранником (SCH4544N)



Рис 73.5 - Двойной абатмент с шестигранником (SCH4554N)




Рис 73.6 - Двойной абатмент с шестигранником (SCH4515N)



Рис 73.7 - Двойной абатмент с шестигранником (SCH4525N)



Рис 73.8 - Двойной абатмент с шестигранником (SCH4535N)



Рис 73.9 - Двойной абатмент с шестигранником (SCH4545N)



Рис 73.10 - Двойной абатмент с шестигранныком (SCH4555N)



Рис 73.11 - Двойной абатмент с шестигранником (SCH4517N)




Рис 73.12 - Двойной абатмент с шестигранником (SCH4527N)



Рис 73.13 - Двойной абатмент с шестигранником (SCH4537N)



Рис 73.14 - Двойной абатмент с шестигранником (SCH4547N)



Рис 73.15 - Двойной абатмент с шестигранником (SCH4557N)



Рис 74.1 - Двойной абатмент без шестигранника (SCN4514N)



Рис 74.2 - Двойной абатмент без шестигранника(SCN4524N)



Рис 74.3 - Двойной абатмент без шестигранника (SCN4534N)



Рис 74.4 - Двойной абатмент без шестигранника(SCN4544N)




Рис 74.5 - Двойной абатмент без шестигранника(SCN4554N)



Рис 74.6 - Двойной абатмент без шестигранника(SCN4515N)




Рис 74.7 - Двойной абатмент без шестигранника(SCN4525N)



Рис 74.8 - Двойной абатмент без шестигранника(SCN4535N)



Рис 74.9 - Двойной абатмент без шестигранника(SCN4545N)



Рис 74.10 - Двойной абатмент без шестигранника (SCN4555N)




Рис 74.11 - Двойной абатмент без шестигранника (SCN4517N)




Рис 74.12 - Двойной абатмент без шестигранника(SCN4527N)



Рис 74.13 - Двойной абатмент без шестигранника (SCN4537N)



Рис 74.14 - Двойной абатмент без шестигранника (SCN4547N)



Рис 74.15 - Двойной абатмент без шестигранника(SCN4557N)




Рис 75.1 – Угловой абатмент с шестигранником (SAH45151NA)



Рис 75.2 - Угловой абатмент с шестигранником(SAH45152NA)



Рис 75.3 - Угловой абатмент с шестигранником(SAH45153NA)



Рис 75.4 - Угловой абатмент с шестигранником(SAH45154NA)



Рис 75.5 - Угловой абатмент с шестигранником(SAH45251NA)



Рис 75.6 - Угловой абатмент с шестигранником(SAH45252NA)




Рис 75.7 - Угловой абатмент с шестигранником(SAH45253NA)



Рис 75.8 - Угловой абатмент с шестигранником(SAH45254NA)



Рис 76 - Фиксирующий винт (SSH100N)




Рис 77 - Аналог имплантата (SRHR001N)




Рис 78.1 - Корпус слепочного трансфера для открытой ложки с шестигранником (SIH45SBN)




Рис 78.2 - Корпус слепочного трансфера для открытой ложки с шестигранником(SIH45LBN)




Рис 79.1 – Корпус слепочного трансфера для открытой ложки без шестигранника (SIN45SBN)




Рис 79.2 - Корпус слепочного трансфера для открытой ложки без шестигранника(SIN45LBN)



Рис 80.1 – Винт слепочного трансфера для открытой ложки (SIS001SN)




Рис 80.2 - Винт слепочного трансфера для открытой ложки(SIS001LN)



Рис 81.1 – Слепочный трансфер для открытой ложки с шестигранником (SIH45SN)




Рис 81.2 - Слепочный трансфер для открытой ложки с шестигранником(SIH45LN)



Рис 82.1 – Слепочный трансфер для открытой ложки без шестигранника (SIN45SN)



Рис 82.2 - Слепочный трансфер для открытой ложки без шестигранника(SIN45LN)



Рис 83.1 - Корпус слепочного трансфера для закрытой ложки с шестигранником (STH45SBN)




Рис 83.2 - Корпус слепочного трансфера для закрытой ложки с шестигранником(STH45LBN)



Рис 84.1 - Винт слепочного трансфера для закрытой ложки (STH001SN)



Рис 84.2 - Винт слепочного трансфера для закрытой ложки(STH001LN)




Рис 85.1 - Слепочный трансфер для закрытой ложки с шестигранником (STH45SN)



Рис 85.2 - Слепочный трансфер для закрытой ложки с шестигранником(STH45LN)




Рис 86.1 - Слепочный трансфер для закрытой ложки без шестигранника (STN45SN)




Рис 86.2 - Слепочный трансфер для закрытой ложки без шестигранника(STN45LN)




Рис 87.1 - Комбинированный абатмент (SR308)



Рис 87.2 - Комбинированный абатмент(SR318)




Рис 87.3 - Комбинированный абатмент(SR328)



Рис 87.5 - Комбинированный абатмент(SR348)




Рис 88 - Слепочный трансфер (AMCI001)



Рис 89 - Лабораторный аналог (AMCL001)




Рис 90.1 - Защитный колпачок (AMCC001)




Рис 90.2 - Защитный колпачок(AMCC002)



Рис 90.3 - Защитный колпачок(AMCC003)




Рис 91 - Слепочный трансфер (АМВІ001)



Рис 92 - Лабораторный аналог (AMBL001)

Генеральный
директор

309 стр.

Кирилов А.В.

