

NOTARIAL CERTIFICATE

TO ALL TO WHOM these presents shall come. I, **MOHD YACOB KARIM**, a Notary Public, officiating at Lot 10, 3rd Floor, Pusat Dagangan UMNO Shan Alam, Persiaran Damai, Seksyen 11, 40100 Shan Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia duly authorised and appointed, practicing in the State of Selangor Darul Ehsan, Malaysia DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST THAT I was present on this 13th Day of April, 2020 and did see **MR. LEE KIM MEOW**, the Managing Director of **TOP GLOVE SDN. BHD.** (Company No. 220483-T) sign and execute the **LAYOUTS OF GROUP PACKING LABELING FOR RUSSIA** and **EXTRACT FROM THE TECHNICAL FILE OF THE MEDICAL DEVICE.**

MOHD YACOB KARIM
NOTARI AWAM
NOTARY PUBLIC
SELANGOR
MALAYSIA
Lot 10, 3rd Floor,
Pusat Dagangan UMNO Shah Alam
Persiaran Damai, Seksyen 11
40100 Shah Alam, Selangor
MALAYSIA
Tel : 603-5513 5610
Fax : 603-5513 5609

13 APR 2020

IN FAITH AND TESTMONY, where of I have hereunto subscribed my name and affixed my Seal of Office Shan Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia this 13th Day of April, 2020.

.....
MOHD YACOB KARIM
NOTARI AWAM
NOTARY PUBLIC
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA



15 APR 2020

36327
29.05.2020

This is to certify that the signature
appears on this document/Certificate/ Marriage
Certificate/Birth/Death Certificate is that of
MOHD YACOB KARIM who
is Notary Public

The Ministry of Foreign Affairs, Malaysia is not
responsible of the accuracy of the information
contained therein.



Zulkipli Endut
ZULKIPLY ENDUT
Consular Officer
Consular Division
Ministry of Foreign Affairs
Putrajaya Malaysia

15 APR 2020

TOP GLOVE SDN. BHD.


Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

LAYOUTS OF GROUP PACKING LABELING FOR RUSSIA

Gloves examination nitrile powder free textured non-sterile NitriMAX
produced by

Top Glove Sdn. Bhd.

"Approved"
"Top Glove Sdn. Bhd."
Managing Director
Lee Kim Meow



/Signature/

Stamp *Top Glove Sdn. Bhd. *

TOP GLOVE SDN. BHD.
(Company No. 220483-T)
A member of Top Glove Corporation Bhd
LOT 4969, JALAN TERATAI, BATU 6,
OFF JALAN MERU, 41050 KLANG,
SELANGOR D. E. MALAYSIA.
TEL : 603-3392 1992/ 1905
FAX : 603-3392 1291/ 8410

Date

09/04/2020

L.S.



MOHD. JACOB KARIM
NOTARI AWAM
NOTARY PUBLIC
SELANGOR
MALAYSIA
Lot 10, 3rd Floor,
Pusat Dagangan UMNO Shah Alam
Persiaran Damai, Seksyen 11
40100 Shah Alam, Selangor
MALAYSIA
Tel : 603-5513 5610
Fax : 603-5513 5609

13 APR 2020



15 APR 2020

This is to certify that the signature
appears on this document/Certificate/ Marriage
Certificate/Birth/Death Certificate is that of
MOHD YACOB KARIM who
is Notary Public

The Ministry of Foreign Affairs, Malaysia is not
responsible of the accuracy of the information
contained therein.



Zulkipli Endut
ZULKIPLI ENDUT
Consular Officer
Consular Division
Ministry of Foreign Affairs
Putrajaya Malaysia

15 APR 2020

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE

Смотровые Нестерильные Текстурированные

Нитриловые Неанатомической формы Неопудренные

нетоксично внутри

Цвет: белый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

S

размер
50 ПАР

NitriMAX
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S
размер
50 ПАР

S
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ


NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S

размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

нетоксично внутри

Цвет: белый

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

L

размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L

размер
50 ПАР

ARCHDALE

Смотровые Нестерильные Текстурированные

Нитриловые Неанатомической формы Неопудренные

нетоксично внутри Цвет: белый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже -50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже -50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР
dented
M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

размер
M
50 ПАР

NitriMAX
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

NitriMAX
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

50 ПАР
dented
M

M
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия **LOT** _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

нетоксично внутри

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже -50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже -50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

нетоксично внутри

Цвет: белый

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

Nitrimax

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

Nitrimax

XS
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

Nitrimax

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE



НЕТОКСИЧНО ВНУТРИ

Цвет: бирюзовый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 PAIR
S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

50 PAIR
S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ
NitriMAX

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ
NitriMAX

S
размер
50 PAIR

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



S
размер
50 PAIR

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S
размер
50 PAIR

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

L

размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L

размер
50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: бирюзовый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

размер

M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

M

размер
50 ПАР

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

M

размер

50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M

размер

50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: бирюзовый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия

LOT

Дата

изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдерживать в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдк. Бзд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

ARCHDALE

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

NitriMAX
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

XS
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE

Смотровые Нестерильные Текстурированные

Нитриловые Неанатомической формы Неопудренные



нетоксично внутри

Цвет: голубой

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 PAIR

размер

S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

S

размер

50 PAIR

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NITRILE



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S

размер

50 PAIR

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: голубой

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

размер
L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

размер
L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

размер
L

50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

размер
L

50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: голубой

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдерживать в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лог 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия **LOT**

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР
размер
M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

M
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ




NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия **LOT** _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

нетоксично внутри

Цвет: голубой

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

50 ПАР

размер

XL

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

XL

размер
50 ПАР

NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

XL
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



NITRILE



ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: голубой

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдерживать в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд. Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия

LOT

Дата

наготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдм. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardil.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Срок до _____

нетоксично внутри

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITriMAX

50 ПАР

размер

S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

S

размер
50 ПАР

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S

размер
50 ПАР



РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ


NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S

размер
50 ПАР

ARCHDALE



Партия **LOT** _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

размер
50 ПАР

L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

L

размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L

размер
50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: желтый

Партия

LOT

Дата изготовления

—

Годен до

—

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн, Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

размер

M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

M

размер
50 ПАР

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

M

размер

50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M

размер

50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: желтый

Партия

LOT

Дата

изготовления

Годен до

Год

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6,
Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул
Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействия солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдерживать в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

нетоксично внутри

Цвет: желтый

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

50 ПАР

размер

XS

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

XS

размер

50 ПАР

NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

XS

размер

50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS

размер

50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: зеленый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдерживать в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдм. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

размер

S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

размер

S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

ARCHDALE

50 ПАР

размер

S

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

50 ПАР

размер

S

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: зеленый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарунг Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия

LOT

Дата

изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

L

размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ




NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L

размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдк. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____



нетоксично внутри

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L

размер
50 ПАР

L

размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

M

50 ПАР

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

M
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

50 ПАР

XS

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

XS

50 ПАР

NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

XS
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE

Смотровые Нестерильные Текстурированные

Нитриловые Неанатомической формы Неопудренные

нетоксично внутри Цвет: золотой перламутр

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, раскладывать, выдерживая в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату б, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardil.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

размер
50 ПАР

S

NitriMAX
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

размер
50 ПАР

S

NitriMAX
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

размер
50 ПАР

S

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: золотой
перламутр

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру. 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

L

размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ


NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L

размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдерживать в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

нетоксично внутри

Цвет: золотой перламутр

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

размер

M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

M

размер

50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



NITRILE



A



ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M

размер

50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: золотой перламутр

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдерживать в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭК»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

50 ПАР
размер
XL

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

XL
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Нитриловые

Неанатомической
формы

Неопудренные



нетоксично внутри

Цвет: золотой
перламутр

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдм. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия **LOT** _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

ПУ № ПЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия **LOT** _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

нетоксично внутри

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

размер

S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

S

размер

50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S

размер

50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: красный

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия

LOT

Дата

изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

L

размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ




NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L

размер
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, раскладывать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

50 ПАР

M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

M

размер
50 ПАР

M

размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M

размер
50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: красный

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд. Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф. 3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри

Партия **LOT** _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия **LOT** _____
Дата изготовления _____
Годен до _____



нетоксично внутри

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

размер

S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

S

размер
50 ПАР

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S

размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S

размер

50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: лиловый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия

LOT

Дата

изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

50 PAIR

L
downed

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

L

размер
50 PAIR

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L

размер
50 PAIR


ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные

Нитриловые

Неанатомической формы

Неопудренные



нетоксично внутри

Цвет: лиловый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдм. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

M

размер
50 ПАР

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

M

размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M

размер
50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



Цвет: лиловый



нетоксично внутри

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

нетоксично внутри

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 PAIR

damaged

XS

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: оранжевый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдерживать в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardi.ru

Партия

LOT

Дата

изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

размер

S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

S

размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S

размер
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри

Цвет: оранжевый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдк. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф. 3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitrIMAX

50 ПАР

L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

50 ПАР

L

NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

L
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ




NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, раскладывать, выдерживая в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:
Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6,
Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул
Эхсан, Малайзия

Представитель в России:
ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

нетоксично внутри

Цвет: оранжевый

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX50 ПАР
размер**M**

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX**M**размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

Mразмер
50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые

Неанатомической
формы

Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: оранжевый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лог 4969, Жалан Терагай, Бату 6,
Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул
Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР
dawned
TX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри

Цвет: оранжевый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарун Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия **LOT** _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ




NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР
размер
S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

размер
S
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

размер
S
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия **LOT** _____
Дата изготовления _____
Годен до _____



нетоксично внутри

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР
размер
S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

50 ПАР
размер
S

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

50 ПАР
размер
S

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: пурпурный

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн, Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT



Дата изготовления

Годен до



ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР
размер
M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

M
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M
размер
50 ПАР

ARCHDALE




нетоксично внутри

Партия **LOT** _____

Дата изготовления _____

Годен до _____



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

M
размер
50 ПАР

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдерживать в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕИЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

нетоксично внутри

Цвет: пурпурный

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: розовый
перламутр

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдерживать в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6,
Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул
Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

размер

S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

S

размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S

размер
50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: розовый
перламутр

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX


L

размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L

размер
50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: розовый
перламутр

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6,
Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул
Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

M
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

M
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M
размер
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдерживать в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardil.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

нетоксично внутри

Цвет: розовый перламутр

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

NitriMAX
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

XS
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф 3, www.ardl.ru

Партия **LOT** _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

размер

S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

S

размер

50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX


ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S

размер

50 ПАР


ARCHDALE



Нитриловые

Неанатомической
формы

Неопудренные



нетоксично внутри

Цвет: розовый

Партия

LOT

Дата

изготовления

Годен до

⌚

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

размер
L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

50 ПАР
размер
L

NitriMAX
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

размер
L
50 ПАР

ARCHDALE

Смотровые	Нестерильные	Текстурированные
Нитриловые	Неанатомической формы	Неопудренные
нетоксично внутри	Цвет: розовый	
Партия LOT _____		
Дата изготовления _____		
Годен до _____		

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдерживать в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭК»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

размер

M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

M

размер

50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX


ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M

размер

50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри

Цвет: розовый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдк. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

50 ПАР
размер
XL

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

XL
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри

Цвет: розовый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE



НЕТОКСИЧНО ВНУТРИ

Партия **LOT** _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:
Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6,
Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул
Эхсан, Малайзия

Представитель в России:
ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

размер
S
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

размер
S
50 ПАР

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

размер
S
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX


ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

размер
S
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

L

размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L

размер
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдерживать в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

50 ПАР

размер

M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

M

размер

50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX


ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M

размер

50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия **LOT** _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ARCHDALE

XL
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕИЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри

Цвет: серый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия **LOT** _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

размер

S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

S

размер

50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX


ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S


размер

50 ПАР

ARCHDALE



не токсично внутри



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдерживать в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

размер

L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

L

размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NITRILE



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L

размер
50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: серый

Партия

LOT

Дата изготовления

Годен до

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

50 ПАР

размер

M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

M

50 ПАР

NITRIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

M

размер

50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NITRILE



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M

размер

50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: серый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд. Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201. г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР
размер
XL

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри

Партия **LOT** _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдм. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardil.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

XS

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XS

50 ПАР

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

XS
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия **LOT** _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

нетоксично внутри

Цвет: серый

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

50 ПАР
размер
S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

S
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия **LOT** _____

Дата изгот. _____

Годен до _____

нетоксично внутри

Цвет: синий

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

размер

L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

L

размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ


NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L

размер
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

50 ПАР

размер

M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

M

размер
50 ПАР

NITRIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

M

размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ


NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M

размер
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри

Партия **LOT** _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн, Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 PAAP

XL

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XL

размер
50 PAAP

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL

размер
50 PAAP

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

XS
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:
Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6,
Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул
Эхсан, Малайзия

Представитель в России:
ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф. 3, www.ardl.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

нетоксично внутри

Цвет: сиреневый перламутр

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

S
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

S
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ





NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Цвет: сиреневый перламутр

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР
размер

L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

L

размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ


NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L

размер
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

Цвет: сиреневый перламутр

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardf.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

размер
50 ПАР

M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

M

размер
50 ПАР

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

NitriMAX

M
размер
50 ПАР



ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M

размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-НИПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardf.ru

Партия **LOT** _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

нетоксично внутри

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018





ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри

Цвет: сиреневый перламутр

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержив в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

XS
размер
50 ПАР

NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

NitrIMAX

XS
размер
50 ПАР

XS
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: сиреневый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 PAIR

S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

S
размер
50 PAIR

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S
размер
50 PAIR

ARCHDALE



нетоксично внутри

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдерживать в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф. 3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

50 ПАР
размер
L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

L
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ




NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L
размер
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри

Цвет: сиреневый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

размер

M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

M

размер

50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M

размер

50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: сиреневый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф. 3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE

Смотровые Нестерильные Текстурированные

Нитриловые Неанатомической формы Неопудренные

Нетоксично внутри Цвет: сиреневый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сди. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри

Партия **LOT** _____

Дата изготовления _____

Годен до _____



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР
размер
S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

S
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S
размер
50 ПАР

S
размер
50 ПАР

NitriMAX
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

NitriMAX


ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S
размер
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

50 ПАР

размер

L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

L

размер

50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



NITRILE



ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L

размер

50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: фиолетовый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдерживать в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдм. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия

LOT

Дата

изготовления

Годен до



ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

50 ПАР

M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

M

размер
50 ПАР

NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ




NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M

размер
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдерживать в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарун Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:
Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6,
Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул
Эхсан, Малайзия

Представитель в России:
ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201. г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия **LOT** _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

нетоксично внутри

Цвет: фиолетовый

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

Nitrimax

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

Nitrimax

XS
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

Nitrimax

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: черный

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР
размер
S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

размер
S
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



NITRILE



ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

размер
S
50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: черный

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР
размер
L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

L
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ




NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L
размер
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри

Партия **LOT** _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР
размер
M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

M
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Цвет: черный

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия

LOT

Дата изготовления



Годен до



ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitrIMAX

XL
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

XL
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



нетоксично внутри

Цвет: черный

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ




NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:
Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:
ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ

NitriMAX

S

размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S

размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ

NitriMAX

L

размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L

размер
50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Удлиненные



Цвет: голубой

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

50 ПАР
размер

M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ

NitrIMAX

M
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 PAR
danced
XL

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 PAR

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 PAR

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ

NitrIMAX

XS
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Смотровые



Нестерильные



Текстурированные



Нитриловые



Неанатомической
формы



Неопудренные



нетоксично внутри



Удлиненные



Цвет: зеленый

Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

размер
50 ПАР
S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ

NitriMAX

размер
50 ПАР
S

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

размер
50 ПАР
S

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдерживая в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сди. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardf.ru

Партия **LOT** _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

нетоксично внутри

Цвет: зеленый

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITriMAX

50 ПАР

L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ

NitriMAX

L

размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L

размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

нетоксично внутри

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

50 ПАР

M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ

NitrIMAX

M

размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ


NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M

размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

нетоксично внутри

Цвет: зеленый

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ОСОБОПРОЧНЫЕ

NitrIMAX

XS
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Даруа Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР
размер
S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ОСОБОПРОЧНЫЕ

NitriMAX

S
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ




NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия **LOT** _____
Дата изготовления _____
Годан до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

размер
50 ПАР

L

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ОСОБОПРОЧНЫЕ

NitriMAX

L

размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ




NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L

размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изгот. _____

Годен до _____

нетоксично внутри

Цвет: голубой

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

размер
50 ПАР

размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

ARCHDALE

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

M
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ОСОБОПРОЧНЫЕ

NitriMAX

M
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018




ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мару, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эханс, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

нетоксично внутри

Цвет: голубой

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР
размер
XL

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ОСОБОПРОЧНЫЕ

NitriMAX

XL
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:
Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Даруя Эхсан, Малайзия

Представитель в России:
ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия **LOT** _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ОСОБОПРОЧНЫЕ

NitriMAX

XS
размер
50 ПАР

РУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XS
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:
Топ Глов Сди, Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6,
Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул
Эхсан, Малайзия

Представитель в России:
ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5,
оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

нетоксично внутри

Цвет: зеленый

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

S

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ОСОБОПРОЧНЫЕ

NitriMAX


S

размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

S

размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дару Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

нетоксично внутри

Цвет: зеленый

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

L
размер
50 ПАР

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ОСОБОПРОЧНЫЕ

NitriMAX

L
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018

ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

L
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:
Топ Глов Сдн, Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:
ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

нетоксично внутри

Цвет: зеленый

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NitriMAX

50 ПАР

размер

M

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ОСОБОПРОЧНЫЕ

NitriMAX

M

размер

50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitriMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

M

размер

50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн, Бхд., Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарун Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕЙЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.ardl.ru

Партия LOT

Дата изготовления

Годен до

ARCHDALE

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

NITRIMAX

XL
размер
50 ПАР

XL

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ОСОБОПРОЧНЫЕ

NitrIMAX

XL
размер
50 ПАР

ПУ № РЗН 2018/7450 от 07.08.2018



ОДНОРАЗОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

NitrIMAX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

XL
размер
50 ПАР

ARCHDALE



Не содержит натурального латекса!

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключая наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °С и не выше 40 °С и влажности 60-75%. Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °С и не выше 50 °С и влажности 60-75%.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

Производитель:

Топ Глов Сдн. Бхд., Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Представитель в России:

ООО «АРДЕИЛ-ИМПЭКС»
115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3, www.aridl.ru

Партия **LOT** _____
Дата изготовления _____
Годен до _____

нетоксично внутри

Цвет: зеленый

TOP GLOVE SDN. BHD.

Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

EXTRACT FROM THE TECHNICAL FILE OF THE MEDICAL DEVICE

Gloves examination nitrile powder free textured non-sterile NitriMAX
produced by

Top Glove Sdn. Bhd.

"Approved"
"Top Glove Sdn. Bhd."
Managing Director
Lee Kim Meow



/Signature/

Stamp *Top Glove Sdn. Bhd. *

TOP GLOVE SDN. BHD
(Company No. 220483-T)
A member of Top Glove Corporation Bhd
LOT 4969, JALAN TERATAI, BATU 6,
OFF JALAN MERU, 41050 KLANG,
SELANGOR D. E. MALAYSIA.
TEL : 603-3392 1992/ 1905
FAX : 603-3392 1291/ 8410

Date

09.04.2020

L.S.



MOHD. JACOB KARIM
NOTARY PUBLIC
SELANGOR
MALAYSIA
Lot 10, 3rd Floor,
Pusat Dagangan UMNO Shah Alam
Persiaran Damai, Seksyen 11
40100 Shah Alam, Selangor
MALAYSIA
Tel : 603-5513 5610
Fax : 603-5513 5609

13 APR 2020



15 APR 2020

This is to certify that the signature
appears on this document/Certificate/ Marriage
Certificate/Birth/Death Certificate is that of
MOHD YACOB KARIM who
is Notary Public

The Ministry of Foreign Affairs, Malaysia is not
responsible of the accuracy of the information
contained therein.



Zulkipli Endut
ZULKIPLY ENDUT
Consular Officer
Consular Division
Ministry of Foreign Affairs
Putrajaya Malaysia

15 APR 2020

TOP GLOVE SDN. BHD.

Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

Section	Content	Page
1.	Description of medical device	3
1.1.	Name of medical device	3
1.2.	Purpose of a medical device	3
1.3.	Medical device scope	3
1.4.	Operating conditions for the medical device and description of the potential user	3
1.5.	Indications for use	3
1.6.	Contraindications and possible side effects	3
1.7.	Warnings, Precautions, and Limitations When Using MI	3
1.8.	Safety instruction (control features)	3
1.9.	Risk class and applicable classification rules	4
1.10.	Medical device developer	4
1.11.	Medical device manufacturer	4
1.12.	The list of executions (description of design features)	5
1.13.	Description of the materials contained in the medical device, including materials in contact with the human body	5
2.	Technical Product Description	6
2.1.	Maintenance	8
2.2.	Requirements for safe disposal and disposal.	8
2.3.	Shelf Life Data	8
2.4.	Transportation and Storage Requirements	8
2.5.	manufacturer's warranty	8
3.	Product labeling and packaging	9
3.1.	MI marking description	9
3.2.	Description of the symbols affixed to the MI marking	10
3.3.	Packaging	10
4.	Design and Production Information	10
4.1.	Medical Product Design	10
4.2.	Production processes	12
4.3.	Production sites	13
5.	Essential Compliance Information	13
5.1.	List of applicable standards to ensure the safety, effectiveness and quality of a medical device	13
5.2.	Testing and control methods	14
5.3.	List of certificates, declarations of conformity with national and international standards	14
6.	Authorized representative of the manufacturer in Russia	14
7.	Key findings of risk analysis and management	14
8.	Report on compliance with technical specifications and properties	16
9.	Biosafety Information	19
10.	Expiration Study Report	21

TOP GLOVE SDN. BHD.

Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

1. Description of the medical device.

1.1. Name of medical device:

Gloves viewing nitrile powder-free textured unsterile NitriMAX, options:

- Nitrile powder-free examination gloves textured non-sterile NitriMAX (white, black, blue, violet, blue, pink, green, yellow, red, lilac, lilac, purple, gray, pink mother of pearl, gold mother of pearl, lilac mother of pearl, silver, orange, turquoise), sizes XS, S, M, L, XL;

- Gloves viewing nitrile powder-free textured non-sterile NitriMAX elongated (blue, green), sizes XS, S, M, L, XL;

- Gloves viewing nitrile powder-free textured unsterile NitriMAX extra strong (blue, green), sizes XS, S, M, L, XL.

1.2. Purpose of the medical device:

Designed for single use in medical research, diagnostic and therapeutic procedures in order to protect the patient and researcher from mutual infection.

1.3. Scope of a medical device:

All medical specialties.

1.4. Operating conditions for the medical device and description of the potential user:

Medical staff within healthcare facilities.

1.5. Indications for use:

For single use in medical research, diagnostic and therapeutic procedures to protect the patient and researcher from mutual infection.

1.6. Contraindications and possible side effects:

Contraindications: the possibility of allergic reactions to natural latex in individuals.

Possible side effects: the possibility of an allergic reaction in individuals in the form of contact dermatitis.

1.7. Warnings, Precautions, and Limitations When Using MI:

- 1) The skin of the hands should be well-groomed, without wounds, microcracks and other injuries.
- 2) Nails should be cut short and neatly. The use of artificial nails is not allowed.
- 3) Jewelry and watches should be removed when gloves are used.
- 4) Gloves are intended solely for one-time use in medical research, diagnostic and therapeutic procedures in order to protect the patient and researcher from mutual infection.
- 5) May cause allergic reactions in individuals.
- 6) Processing with alcohol-containing solutions is prohibited, because these solutions destroy the protective layer of gloves.

1.8. Safety instruction (control features):

Gloves are medical devices that are widely used in medical practice and do not have control features.

See "operational documentation".

Interconnection of parts, accessories and components:

Not applicable, gloves represent a one-piece product. Accessories and accessories are not available.

Relationship with other medical devices:

This product can be used with tools necessary for medical personnel to examine a patient.

Order of use and / or operation:

TOP GLOVE SDN. BHD.

Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

Open the group package of gloves, remove one pair of gloves and sequentially put on gloves on the right, then on the left hand. Sequentially on the left and right gloves, unscrew the bent edge so that the glove completely covers the cuff of the dressing gown.

Gloves removal

Grasp the glove at the base of the palm with the fingers of the other hand.

Pull off the glove and hold it with the other hand.

Place the fingers of the free hand in the cuff of the glove on the other hand and pull it off similarly to the first.

Having turned the glove inside out, use it as a cover for another glove.

Place gloves in the container designed for them.

After removing the gloves, wash your hands with soap and treat them with an alcohol-containing skin antiseptic.

Gloves must be changed:

- every two hours of continuous operation;
- after detecting a visible defect;
- after a possible or really occurred puncture;
- if the glove begins to swell, stretch, stick, or loosely sits on the hand;
- in accordance with the rules adopted at the place of use of these gloves.

It is not allowed to use the same pair of gloves when moving from one patient to another or when moving from one manipulation to another.

1.9. Risk class and applicable classification rules:

Gloves are classified as a class 1 product, according to Appendix 7 and Regulation 1 of the EU Medical Products Directive 93/42 / EEC, amended by Council Directive 2007/47 / EC.

1.10. Medical Device Developer:

Top Gloves Sdn. Bhd.,

Lot 4969, Zhalan Teratay, Batu 6, Off Zhalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Phones: + 603-3392 1992/1905, E-mail: sales@topglove.com.my

1.11. Medical device manufacturer:

Top Gloves Sdn. Bhd.,

Lot 4969, Zhalan Teratay, Batu 6, Off Zhalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Phones: + 603-3392 1992/1905, E-mail: sales@topglove.com.my

TOP GLOVE SDN. BHD.

Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

1.12. The list of executions (description of design features).

Classification of gloves produced:

- 1) depending on the material - from nitrile rubber;
- 2) depending on the finish - textured, the texture is applied to the entire surface to ensure a reliable grip and hold the tool, prevents it from sliding in the hands when working in high humidity conditions;
- 3) depending on the finish - powder-free;
- 4) depending on the edge of the cuff - with a roller on the edge;
- 5) depending on the color - white, black, blue, violet, blue, pink, green, yellow, red, lilac, lilac, purple, gray, pink mother of pearl, gold mother of pearl, lilac mother of pearl, silver, orange, turquoise. Extra strong gloves can be produced in blue or green. Extra long gloves can be produced in blue and green. Other gloves can be produced in white, black, violet, blue, pink, green, yellow, red, lilac, purple, purple, gray, pink mother of pearl, gold, lilac mother of pearl, silver, orange, turquoise.
- 6) depending on the sizes - XS, S, M, L, XL;
- 7) depending on the form - non-anatomical.

Universal gloves (for both hands).

Depending on the embodiment, the gloves may be elongated due to the cuff.

Depending on the embodiment, gloves can be extra strong due to the increased thickness.

1.13. Description of the materials contained in the medical device, including materials in contact with the human body:

Ingredient name	Chemical name	Function	%	Manufacturer
Nitrile butadiene rubber CAS No. 9010-81-5 of the SYNTHOMER brand X6322	2-propenoic acid, 2-methyl polymer with 1,3-butadiene and 2-propenitrile	Main component	97.92	Synthomer Sdn Bhd (Malaysia)
Ammonia CAS No. 1336-21 of the brand SEAGULL	Ammonia hydroxyl	Stabilizer	0.28	STK (Malaysia)
Zinc Oxide CAS No. 1314-13-2 of the White Seal brand	Zinc oxide	Activator	0.89	Udits (Malaysia)
Zinc diethyldithiocarbamate CAS No. 14324-55-1 of the PERKACIT brand	Zinc diethyldithiocarbamate	Accelerator	0.28	Behn Meyer (Thailand)
Sulfur CAS No. 7704-34-9 of the SP 325 brand	Sulfur	Crosslinking agent	0.53	Behn Meyer (Malaysia)
Carboxylic acid CAS No. 1310-58-3 of the brand FOAMVIPER 7910	Carboxylic acid	Antifoam agent	0.05	Thandom (Thailand)

Dye 0.05% one of:

- 1) white - titanium dioxide CAS No. 7784-30-7 of the TIONA brand produced by NPS (Malaysia);
- 2) black - CAS No. 1333-86-4 of the FARSPERSE® Black PB715 brand (the main component of furnace soot) produced by Farben technique Sdn Bhd (Malaysia);
- 3) blue - CAS No. 147-14-8 of the E-sperse Blue L7100 brand (the main component is copper blue phthalocyanine) produced by Farben technique Sdn Bhd (Malaysia);
- 4) green - CAS No. 1328-53-6 of the Green MPG1372 brand, manufactured by Farben Technique Sdn Bhd (Malaysia);
- 5) pink - CAS No. 5280-68-2 of the E-SPERSE Red L4600 brand produced by Luxchem (Malaysia);
- 6) violet - CAS No. 1047-16-1 of the FARSPERSE® Violet PV238 L7100 brand (the main component is the alpha form of copper blue phthalocyanine) produced by Farben technique Sdn Bhd (Malaysia);
- 7) blue - CAS No. 57455-37-5 of the FARSPERSE® BLUE PL1508 brand (the main component is copper blue phthalocyanine) manufactured by Farben technique Sdn Bhd (Malaysia).

One dye or a mixture thereof:

Dye	%
White - CAS No. 7784-30-7 of the brand titanium dioxide TIONA produced by "NPS" (Malaysia)	0.025
Yellow - CAS No. 5468-75-7 of the Diarylide yellow pigment brand produced by "NPS" (Malaysia)	0.025

TOP GLOVE SDN. BHD.

Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

9) red - CAS No. 5280-68-2 of the E-SPERSE Red L4600 brand manufactured by Luxchem (Malaysia) - 0.05%;

10) lilac - CAS No. 6358-30-1 of the Pigment Violet 23 brand produced by "Shandong Focuschem Biotech Co., Ltd." (China) - 0.05%

11) purple

Dyes	%
Blue - CAS No. 147-14-8 of the Copper phthalocyanine brand produced by "Farben technique Sdn Bhd" (Malaysia)	0.025
Transparent - CAS No. 57-55-6 of the Propylene glycol brand produced by "Farben technique Sdn Bhd" (Malaysia)	0.025

12) purple - CAS No. 980-26-7 of the Pigment Red brand 122 produced by "Farben technique Sdn Bhd" (Malaysia) - 0.05%

13) gray - CAS No. 1333-86-4 of the Farsperse Black PB737 brand produced by "Farben technique Sdn Bhd" (Malaysia) - 0.05%

14) pink mother of pearl

Dyes	%
White - CAS No. 12001-26-2 of the Mica brand manufactured by Luxchem Trading Sdn. Bhd. " (Malaysia)	0.025
Red - CAS No. 5280-68-2 of the brand Pigment Red 146 produced by "Top Glove Sdn. Bhd. " (Malaysia)	0.025

15) gold mother of pearl

Dyes:	%
Yellow - CAS No. 6358-85-6 of the Pigment yellow brand, manufactured by "Farben technique Sdn Bhd" (Malaysia)	0.025
White - CAS No. 12001-26-2 of the Mica brand manufactured by "Top Glove Sdn. Bhd. " (Malaysia)	0.025

16) lilac mother of pearl

Dyes	%
Violet - CAS No. 6358-30-1 of the Pigment violet brand manufactured by "Farben technique Sdn Bhd" (Malaysia)	0.025
Red - CAS No. 5280-68-2, Pigment Red 146, manufactured by "Top Glove Sdn. Bhd. " (Malaysia)	0.025

17) silver

Dyes	%
Carbon black - CAS No. 1333-86-4 of the Farsperse Black PB737 brand produced by "Farben technique Sdn Bhd" (Malaysia)	0.025
White - CAS No. 12001-26-2 of the Mica brand manufactured by "Top Glove Sdn. Bhd. " (Malaysia)	0.025

18) orange - CAS 633-96-5 of Acid Orange 7 brand produced by "Tianjin" (China) - 0.05%

19) turquoise

Dye:	%
Green - CAS No. 1328-53-6 of the Farsperse Green PG709 brand produced by "Farben technique Sdn Bhd" (Malaysia)	0.025
Blue - CAS No. 147-14-8 of the Farsperse Blue MPL 1523 brand produced by Farben technique Sdn Bhd (Malaysia)	0.025

The main component has a safety data sheet in accordance with EU Regulation No. 1907/2006, print date 03/22/2012


2. Technical description of the medical device:

TOP GLOVE SDN. BHD.


Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

Points for measuring the width and length of gloves are shown in the figure below.



Points for measuring glove wall thickness are shown in the figure below.



1 - fingertip; 2 - palm; 3 - the edge of the cuff;

A = (13 ± 3) mm; B = (33 ± 5) mm; C = (48 ± 9) mm.

The wall thickness of the gloves at the level of the cuff is measured at a distance of 25 ± 5 from the edge of the cuff

Physical characteristics of gloves, for options:

- Nitrile powder-free examination gloves textured non-sterile NitrilMAX (white, black, blue, violet, blue, pink, green, yellow, red, lilac, lilac, purple, gray, pink mother of pearl, gold mother of pearl, lilac mother of pearl, silver, orange, turquoise), sizes XS, S, M, L, XL.

The size	Abbreviated size name	Length (mm)	Thickness, one layer (mm)			Width (mm)
			At the level of your fingertips (point 1)	At palm level (point 2)	At the cuff level (point 3)	
X-small	XS	230 + 10	0.11 ± 0.01	0.08 ± 0.01	0.06 ± 0.01	75 ± 6
Small	S					83 ± 6
Medium	M					95 ± 6
Large	L					102 ± 6
X-Large	XL					114 ± 6

The weight of one glove is not more than 7 g (regardless of size).

Physical characteristics of gloves, for options:

TOP GLOVE SDN. BHD.

Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

-Gloves viewing nitrile powder-free textured non-sterile NitriMAX elongated (blue, green), sizes XS, S, M, L, XL.

The size	Abbreviated size name	Length (mm)	Thickness, one layer (mm)			Width (mm)
			At the level of your fingertips (point 1)	At palm level (point 2)	At the cuff level (point 3)	
X-small	XS	290 ± 10	0.11 ± 0.01	0.08 ± 0.01	0.06 ± 0.01	75 ± 6
Small	S					83 ± 6
Medium	M					95 ± 6
Large	L					102 ± 6
X-Large	XL					114 ± 6

The weight of one glove is not more than 10 g (regardless of size).

Physical characteristics of gloves, for options:

-Gloves viewing nitrile powder-free textured unsterile NitriMAX extra strong (blue, green), sizes XS, S, M, L, XL

The size	Abbreviated size name	Length (mm)	Thickness, one layer (mm)			Width (mm)
			At the level of your fingertips (point 1)	At palm level (point 2)	At the cuff level (point 3)	
X-small	XS	230 + 10	0.20 ± 0.01	0.15 ± 0.01	0.15 ± 0.01	75 ± 6
Small	S					83 ± 6
Medium	M					95 ± 6
Large	L					102 ± 6
X-Large	XL					114 ± 6

The weight of one glove is not more than 20 g (regardless of size).

Physical properties of gloves, for options:

- Nitrile powder-free examination gloves textured non-sterile NitriMAX (white, black, blue, violet, blue, pink, green, yellow, red, lilac, lilac, purple, gray, pink mother of pearl, gold mother of pearl, lilac mother of pearl, silver, orange, turquoise) , sizes XS, S, M, L, XL;

-Gloves viewing nitrile powder-free textured non-sterile NitriMAX elongated (blue, green), sizes XS, S, M, L, XL.

Before accelerated aging		After accelerated aging	
The force at break, N, not less	Elongation at break,%, not less than	The force at break, N, not less	Elongation at break,%, not less than
7	700	7	550

Powder-free gloves, residual dusting agent < 2.0 mg per glove in accordance with ASTM D 6124

Gloves are tight, level of quality of tightness (AQL) no more than 2,5

Gloves with a round roller at the edge of the cuff, roller diameter 1.8-2.2 mm

TOP GLOVE SDN. BHD.

Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

Physical properties of gloves, for options:

-Gloves viewing nitrile powder-free textured unsterile NitriMAX extra strong (blue, green), sizes XS, S, M, L, XL.

Before accelerated aging		After accelerated aging	
The force at break, N, not less	Elongation at break,%, not less than	The force at break, N, not less	Elongation at break,%, not less than
fifteen	700	fifteen	550

Powder-free gloves, residual dusting agent < 2.0 mg per glove in accordance with ASTM D 6124

Gloves are tight, level of quality of tightness (AQL) no more than 2,5

Gloves with a round roller at the edge of the cuff, roller diameter 1.8-2.2 mm

2.1. Maintenance:

Gloves are for single use products and are not subject to maintenance.

2.2. Requirements for safe disposal and disposal:

Gloves must be disposed of and / or disposed of in a safe way. In this case, all local, regional and federal regulations must be observed.

This product must be disposed of in accordance with regulatory requirements in the region of circulation.

Information on proper disposal of gloves can be obtained from the operating documentation for the medical device region.

Disposal and destruction of used products in Russia is carried out in accordance with the requirements of SanPiN 2.1.7.2790-10, the gloves used for their intended purpose belong to class B waste (epidemiologically hazardous waste). The collection of used gloves should be carried out in yellow sealed bags with a marking (inscription).

2.3. Shelf Life Data:

Gloves are for single use medical devices.

The shelf life of the gloves is 5 years from the date of manufacture.

2.4. Requirements for transportation and storage:

Gloves are operated at a temperature (from +10 to +30) ° C and humidity (80-100)%.

Store in the original packaging in a dry and well-ventilated area, excluding the presence of dust, exposure to sunlight, moisture, x-rays at a temperature not lower than - 50 ° C and not higher than 40 ° C and humidity (60-75)%.

Keep away from oils, gasoline and other substances that destroy rubber.

The product is transported by all types of covered vehicles, in accordance with the transport rules applicable to this type of transport at a temperature not lower than 50 0C and not higher than 50 0C and humidity (60-75)%.

After transportation at sub-zero temperatures, unpack, having stood for 24 hours at room temperature.

2.5. Manufacturer's warranty:

Gloves are for single use medical devices.

Warranty period of storage of gloves is 5 years.

TOP GLOVE SDN. BHD.

Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

3. Labeling and packaging of the product.

3.1. Description of the marking MI.

The marking is reliable, verifiable and readable. Marking is applied to consumer packaging in any way (printing, embossing, stamping) ensuring its clarity, clarity and readability. When using the printing method of marking, ink smearing is not allowed.

Marking on consumer packaging of gloves contains:

- name and location of the manufacturer;
- name, location and address of the official website of the authorized representative of the manufacturer;
- the inscription: "Does not contain natural latex" or an equivalent and / or drawing that clearly reflects these instructions;
- inscriptions: "NitrilMAX";
- natri characterizing the abbreviated and full name of the product: "Nitrile Examination Gloves", "Nitrile Powder Free Examination Gloves TEXTURED unsterile" or "Examination gloves, nitrile powder-free non-sterile ELONGATED TEXTURED" or "powder free Nitrile Examination Gloves Non-sterile extra strong TEXTURED";
- the inscription: "NON-STERILE" and / or a picture that clearly reflects this indication;
- inscription: "DISPOSABLE" and a picture clearly reflecting this indication;
- the inscription: "ARCHDALE";
- the inscription: "VIEWING" and / or a picture that clearly reflects this indication;
- the inscription: "NITRILE" and / or a picture that clearly reflects this indication;
- the inscription: "NONANATOMIC FORM" and / or a picture that clearly reflects this indication;
- the inscription: "TEXTURED" and / or a picture that clearly reflects this indication;
- the inscription: "UNPOWDERED" and / or a picture that clearly reflects this indication;
- an inscription (if applicable): "EXTENDED" and / or a picture that clearly reflects this indication;
- the inscription (if applicable): "SPECIAL" and / or a picture that clearly reflects this indication;
- the inscription: "non-toxic inside";
- a picture that clearly reflects the indication "Avoid exposure to sunlight";
- a picture that clearly reflects the indication "Refer to the instructions for use";
- a picture that clearly reflects the indication "Keep away from moisture";
- data on the number and date of registration certificate (indicated after the fact of state registration);
- party number;
- date (month, year) of manufacture;
- shelf life;
- size and number of pairs of gloves;
- information on the color of the gloves;
- information about the conditions of storage and transportation.

Marking is made in the language of the country of the product, excluding proper names and names.

TOP GLOVE SDN. BHD.

Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

3.2. Description of symbols marked on the MI marking:

Symbol	Symbol Decoding
	Lookouts
	Natural latex free
	Non-sterile
	Non-anatomical shape
	Textured
	Elongated
	Extra strong
	The consignment
	Production date
	Valid until
	Prohibition of reuse
	Avoid exposure to sunlight
	Refer to the instructions for use.
	Keep away from moisture

3.3. Packaging:

In one consumer box 100 (50 pairs) pieces of gloves.

Sizes of a consumer cardboard box (Length x Width x Height, in cm, no more): 30x20x10.

Weight of packaging with gloves (100 pcs.) No more than 2200 g (regardless of the version)

The box allows you to maintain the quality of the gloves during transportation and storage.

One transport package contains 10 consumer packages and one operational document.

Group packaging from coated double-layer cardboard on the reverse side of brown color of DB 500 grade manufactured by Siam Kraft Industry Co., Ltd. (Thailand).

Corrugated cardboard packaging of the CORRUGATING MEDIUM brand manufactured by "MUDA Paper Mills Snd.Bhd." (Malaysia).

TOP GLOVE SDN. BHD.

Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

4. Information on design and production.

4.1. Medical Product Design:

1) Flushing

To obtain consistently high quality gloves, we must ensure that the mold is clean to avoid defects in the gloves. The production of gloves begins with the washing process of molds. The mold washing process consists of four stages: the mold passes through the acid tank, the brush washing tank, the alkaline tank and the rinse tank. First, the molds are immersed in an acid tank to remove excess powder from them. Then the molds are passed through the washing tank using brushes to clean the dirt on the fingers, palms and cuffs. After that, they are immersed in a tank with alkali to neutralize the acid and help wash the dirt before immersion in the rinse tank as the final washing step.

2) Coagulant Immersion

Then the molds are immersed in a coagulant tank that contains calcium nitrate and calcium carbonate. To form the nitrile layer in the molds, it is important to dip it into the nitrile tank afterwards.

3) Oven for coagulant

Then the molds pass through the coagulant oven. A coagulant oven is used to dry the coagulant layer in molds.

4) Nitrile immersion

Then the molds are immersed in a tank with nitrile. Thus, the nitrile layer is formed in the molds.

5) Nitrile furnace

A nitrile furnace is used to form a nitrile layer in molds for gel formation and preliminary curing.

6) Bending brush

The gloves then pass through the curl brush. The bending brush wraps the edges of the glove and creates a curl.

7) Drying

The biggest part of the process. Used for curing and drying gloves.

8) Leaching

In the leaching process, hot water is used to flush out protein, other chemicals, and particles from gloves. This stage greatly affects the physical properties of the gloves.

9) Packing

Gloves will be stowed and counted automatically by the tally machine. After that, the packer collects packs of gloves and packs them separately in a cardboard box.


10) Final Release Criteria (QC)

Sampling and testing for permeability, integrity and tightness (point defects) of the material in the process, and finished gloves comply with the test methods and acceptable quality level established in accordance with the Quality Plan for the production of rubber nitrile.

TOP GLOVE SDN. BHD.

Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

2. Production processes:



TOP GLOVE SDN. BHD.

Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

4.3. Production sites:

Top Gloves Sdn. Bhd.

Lot 4969, Zhalan Teratay, Batu 6, Off Zhalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

5. Information on compliance with essential principles.**5.1. The list of applicable standards to ensure the safety, effectiveness and quality of a medical device:**

N	Standard	Description	Publication date
2	ASTM D6124-06 (2017)	Residual powder on medical gloves	May 2017
3	EN 455-1: 2000	Medical gloves for single use. Part 1: Requirements and determination of lack of holes.	October 2000
4	EN 455-2: 2015	Medical gloves for single use. Part 2: Methods for the determination of physical and mechanical properties.	April 2015
5	EN 455-3: 2015	Medical gloves for single use. Part 3: Requirements and tests for biological assessment.	April 2015
6	EN 455-4: 2009	Medical gloves for single use. Part 4: Requirements and tests for determining shelf life.	October 2009
7	ISO 11193-1: 2008	Medical gloves for single use. Part 1. Requirements for rubber latex gloves or rubber mixtures.	June 2012
8	ISO 14971: 2012	Medical devices. Application of risk management to medical devices.	July 2012
9	ISO 2859-1: 2011	Sampling procedures for alternative attributes	June 2011 year
10	ISO 10993-1: 2003	Biological evaluation of medical devices. Part 1. Evaluation and Testing	August 2003
11	ISO 10993-5: 2009	Biological evaluation of medical devices. Part 5. In vitro cytotoxicity assays	June 2009
12	ISO 10993-10: 2010	Biological evaluation of medical devices. Part 10. Samples for irritation and allergic skin reaction	August 2010
13	ISO 10993-12: 2012	Biological evaluation of medical devices. Part 12. Sample preparation and reference materials	June 2012
14	ISO 14155-1: 2011	Clinical trials of medical devices for people. Part 1. General requirements	January 2011 year
15	ISO 14155-2: 2011	Clinical trials of medical devices for people. Part 2. Clinical trial regimens	January 2011
16	ISO 15223-1: 2012	Medical devices. Symbols used on medical device labels, labeling and information provided. Part 1. General requirements.	July 2012

TOP GLOVE SDN. BHD.

Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

2. Testing and control methods:

Name of the measured parameter	Applicable Standard with Paragraph	Description of the testing method (in the absence of an applicable standard)
Length	5.2 EN 455-2	-
Width	5.3 EN 455-2	-
Thickness	6.2.4 EN 455-2	-
Roller thickness	-	The thickness of the glove roller is measured with a thickness gauge.
Weight	-	The weight of the glove (1 pc.) And the mass of the glove box (100 pcs.) Are measured with a balance for static weighing.
Tensile strength before aging	6.3 EN 455-2	-
Tear strength after aging	6.3 EN 455-2	-
Elongation at break before aging	6.3 EN 455-2	-
Elongation at break after aging	6.3 EN 455-2	-
Residual dusting agent	Item 6 ASTM 6124	-
Tightness	EN 455-1	-
Completeness, marking and packaging	-	Visually

5.3. The list of certificates, declarations of conformity with national and international standards:

- Certificate of compliance with ISO 13485.
- Declaration of conformity for NitriMAX gloves.

6. Authorized representative of the manufacturer in Russia:

Ardale-Impex Limited Liability Company (Ardale-Impex LLC)

115201, Moscow, Kashirsky proezd, building 23, building 5, office 3

tel.: 8 495 777 1170, 8 495 777 1171, e-mail: abx@ardl.ru, TIN 7724781425

7. The main results of the analysis and risk management:

The risk management team concluded and confirmed that all risk management activities were completed and reviewed throughout the product life cycle, and all risks are acceptable and easily eliminated in accordance with the risk management plan.

TOP GLOVE SDN. BHD.
 Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
 Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

Danger	The risks	Dangerous situations	Harm	Triggering Events and Circumstances
P. Biological and chemical risks	Inadequate control of the adjusted production schedule for the leach tank.	Inadequate leaching process to wash excess protein and a chemical that comes in contact with sensitive skin.	Skin allergy. Viral or bacterial infection.	The process of pre-leaching into the tank for pre-leaching.
B. Operational risks	Inadequate control of the production process. Use after expiration date.	Parameter from the specification, which can lead to a point defect on the glove. Reduced physical characteristics of gloves. The glove may break when the user uses it.	Viral or bacterial infection. Infection of the user.	The process of impregnation of latex. User use.
B. Information risks	Reuse of non-sterile gloves for single use	Using contaminated gloves and reducing glove strength	Bacterial infection in the user	Labeling process

See the Risk Management Report for complete details.

TOP GLOVE SDN. BHD.

Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

8. Report on compliance with technical specifications and properties, for options:

- Nitrile powder-free examination gloves textured non-sterile NitriMAX (white, black, blue, violet, blue, pink, green, yellow, red, lilac, lilac, purple, gray, pink mother of pearl, gold mother of pearl, lilac mother of pearl, silver, orange, turquoise) , sizes XS, S, M, L, XL.

Characteristics and properties			Value	Product Compliance Status	
physical characteristics	Width (mm)	The size			
		XS	75 ± 6	Compliant	
		S	83 ± 6	Compliant	
		M	95 ± 6	Compliant	
		L	102 ± 6	Compliant	
		XL	114 ± 6	Compliant	
	Length (mm)		All sizes	230 + 10	Compliant
	Thickness at the fingertips (mm)		All sizes	0.11 ± 0.01	Compliant
	Palm Thickness (mm)			0.08 ± 0.01	Compliant
	Cuff Level (mm)			0.06 ± 0.01	Compliant
	Roller Diameter (mm)		All sizes	1.8-2.2	Compliant
Weight of one glove (g)		All sizes	No more than 7	Compliant	
Physical properties	Before accelerated aging	Breaking Strength (N)	All sizes	No less 7	Compliant
		Elongation at break (%)		Not less than 700	Compliant
	After accelerated aging	Breaking Strength (N)	All sizes	No less 7	Compliant
		Elongation at break (%)		No less than 550	Compliant
Powder-free gloves	The remaining amount of dusting substance (mg)		All sizes	<2.0	Compliant
Airtight gloves	Airtight Quality Level (AQL)		All sizes	No more than 2.5	Compliant

TOP GLOVE SDN. BHD.

Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

Report on compliance with technical specifications and properties, for options:

- Gloves viewing nitrile powder-free textured non-sterile NitriMAX elongated (blue, green), sizes XS, S, M, L, XL.

Characteristics and properties			Value	Product Compliance Status	
physical characteristics	Width (mm)	The size			
		XS	75 ± 6	Compliant	
		S	83 ± 6	Compliant	
		M	95 ± 6	Compliant	
		L	102 ± 6	Compliant	
		XL	114 ± 6	Compliant	
	Length (mm)		All sizes	290 ± 10	Compliant
	Thickness at the fingertips (mm)		All sizes	0.11 ± 0.01	Compliant
	Palm Thickness (mm)			0.08 ± 0.01	Compliant
	Cuff Level (mm)			0.06 ± 0.01	Compliant
	Roller Diameter (mm)		All sizes	1.8-2.2	Compliant
Weight of one glove (g)		All sizes	No more than 10	Compliant	
Physical properties	Before accelerated aging	Breaking Strength (N)	All sizes	No less 7	Compliant
		Elongation at break (%)		Not less than 700	Compliant
	After accelerated aging	Breaking Strength (N)	All sizes	No less 7	Compliant
		Elongation at break (%)		No less than 550	Compliant
Powder-free gloves	The remaining amount of dusting substance (mg)		All sizes	<2.0	Compliant
Airtight gloves	Airtight Quality Level (AQL)		All sizes	No more than 2.5	Compliant

TOP GLOVE SDN. BHD.

Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

Report on compliance with technical specifications and properties, for options:

- Gloves viewing nitrile powder-free textured unsterile NitrilMAX extra strong (blue, green), sizes XS, S, M, L, XL.

Characteristics and properties			Value	Product Compliance Status	
physical characteristics	Width (mm)	The size			
		XS	75 ± 6	Compliant	
		S	83 ± 6	Compliant	
		M	95 ± 6	Compliant	
		L	102 ± 6	Compliant	
		XL	114 ± 6	Compliant	
	Length (mm)		All sizes	230 + 10	Compliant
	Thickness at the fingertips (mm)		All sizes	0.20 ± 0.01	Compliant
	Palm Thickness (mm)			0.15 ± 0.01	Compliant
	Cuff Level (mm)			0.15 ± 0.01	Compliant
	Roller Diameter (mm)		All sizes	1.8-2.2	Compliant
	Weight of one glove (g)		All sizes	No more than 20	Compliant
Physical properties	Before accelerated aging	Breaking Strength (N)	All sizes	No less 15	Compliant
		Elongation at break (%)		Not less than 700	Compliant
	After accelerated aging	Breaking Strength (N)	All sizes	No less 15	Compliant
		Elongation at break (%)		No less than 550	Compliant
Powder-free gloves	The remaining amount of dusting substance (mg)		All sizes	<2.0	Compliant
Airtight gloves	Airtight Quality Level (AQL)		All sizes	No more than 2.5	Compliant

TOP GLOVE SDN. BHD.

Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

9. Biosafety information:

9.1. Center for Scientific Research and Instrumentation of the National University of Malaysia (TSUNIP NUM) (address: 43600 NUM Bangle, Selangor, Malaysia) from September 22, 2013 to October 25, 2013 (registration number MB-PSI-03-E-31- 12 July 08, 2014) conducted a study "Primary skin irritation test" of the medical device "NitriMAX powder-coated textured non-sterile NitriMAX examination gloves" in accordance with the standard:

- ISO 10993-10: 2013 (E) Biological evaluation of medical devices. Part 10. Samples for irritation and allergic skin reaction.

The purpose of this study was to assess the potential of the test material, namely, whether it can cause skin irritation after exposure to intact rabbit skin. The study was conducted on the dorsal surface of three healthy young adult albino rabbits. The studied material was used (for the inner and outer surfaces) in direct contact with intact skin with a minimum of 4-hour exposure. The effects of erythema and edema were evaluated in accordance with the provisions established in ISO 10993-10: 2010 (E) "Biological evaluation of medical devices. Part 10. Samples for irritation and allergic skin reaction. "

The results show that all three rabbits were active and healthy with no signs of severe toxicity, adverse pharmacological effects, and abnormal behavior. Irreversible changes were not observed on the skin treated on the inner and outer surfaces of the test material during the entire 72-hour period. The primary irritation index (IPR) of the test material and negative control is 0.

The test material was not irritating. The category of response to primary irritation is considered "Minor".

9.2. Center for Scientific Research and Instruments of the National University of Malaysia (TSUNIP NUM) (address: 43600 NUM Bangle, Selangor, Malaysia) from September 23, 2013 to October 20, 2013 (registration number DSA-02-01-20-12b dated October 20, 2014) conducted the study "Analysis of skin sensitization (Maximized skin sample)" of the medical device "Examination gloves, nitrile powder-free textured non-sterile NitriMAX" in accordance with the standard:

- ISO 10993-10: 2013 (E) Biological evaluation of medical devices. Part 10. Samples for irritation and allergic skin reaction.

The purpose of this study was to evaluate the potential of the test material, namely whether it causes a delayed hypersensitivity reaction (type IV) after exposure to the skin of guinea pigs. Sensitivity analysis of the skin was performed on the dorsal surface of ten healthy young adult albino guinea pigs by introducing the extract "NitriMAX Powdered Textured Non-Sterile NitriMAX Inspection Gloves" into the skin. After two-stage induction of complete Freund's adjuvant and topical administration of sodium lauryl sulfate and the test material, the animals were left for two weeks before they were tested by applying the test material directly to the skin. The patch was removed after 24 hours (± 2 hours), and the skin was examined for allergic reactions. The intensity of the reaction was evaluated after 24 hours (± 2 hours) and 48 hours (± 2 hours) after removing the patch. The effects of erythema and edema were evaluated in accordance with the provisions established in ISO 10993-10: 2010 (E) "Biological evaluation of medical devices. Part 10. Samples for irritation and allergic skin reaction. "

After removing the patch and observing the skin reaction for 24 hours (± 2 hours) and 48 hours (± 2 hours), respectively, no sensitization reaction was detected on the skin of guinea pigs. The test material does not cause skin sensitization in guinea pigs.

TOP GLOVE SDN. BHD.

Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

10. Expiration study report

Date: April 5, 2019

purpose: Real-time shelf life stability tests are used to determine shelf life. Examination gloves. Nitrile, powder-free, textured, non-sterile Nitrile. Options:

- Gloves viewing nitrile powder-free textured non-sterile Nitrile (white, black, blue, purple, blue, pink, green, yellow, red, lilac, lilac, purple, gray, pink mother of pearl, gold, lilac mother of pearl, silver, orange, turquoise), sizes XS, S, M, L, XL;

- Gloves viewing nitrile powder-free textured non-sterile Nitrile elongated (blue, green), sizes XS, S, M, L, XL;

- Gloves viewing nitrile powder-free textured non-sterile Nitrile extra strong (blue, green), sizes XS, S, M, L, XL.

Method: gloves are aged at 30 ° C for an expected shelf life.

Trial samples:

Device name	Color	The size	Number of samples	Designation
Nitrile Powdered Textured Examination Gloves Non-Sterile Nitrile	white	XS	5	1-5
	black	S	5	6-10
	blue	S	5	11-15
	purple	M	5	16-20
	blue	L	5	21-25
	pink	XL	5	26-30
	green	XL	5	31-35
	yellow	S	5	36-40
	reds	M	5	41-45
	lilac	L	5	46-50
	lilac	XL	5	51-55
	purple	L	5	56-60
	gray	XL	5	61-65
	pink mother of pearl	XL	5	66-70
	gold mother of pearl	S	5	71-75
	lilac mother of pearl	M	5	76-80
	silver	L	5	81-85
	orange	XL	5	86-90
	turquoise	L	5	91-95
	blue	XL	5	96-100
Gloves viewing nitrile powder-free textured non-sterile Nitrile extra long	green	S	5	101-105
- Gloves viewing nitrile powder-free textured non-sterile Nitrile extra strong	blue	M	5	106-110
	green	L	5	111-115

Parameter: Room temperature: 30°C +5 - 2°C

On March 12, 2014, samples were stored at room temperature for 5 years, then tested for rupture and lack of holes in accordance with ASTM D 6319-05.

TOP GLOVE SDN. BHD.
Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +603-3392 1992 / 1905 E-mail: sales@topglove.com.my

Results:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
The force at break, N	9	10	10	8	8	7	8	9	10	8	8	8	7	8	8	7	8	9	7	8	8	8	9	9
Elongation at break, %	641	640	647	652	695	648	649	625	627	635	641	660	619	635	652	684	628	657	625	635	624	642	652	647
Lack of holes, failed units	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
The force at break, N	10	7	8	8	7	8	9	10	8	8	8	7	8	8	7	8	9	7	8	8	8	9	8	8
Elongation at break, %	652	695	648	649	625	627	625	627	635	641	660	619	652	695	652	695	648	649	625	649	625	627	648	649
Lack of holes, failed units	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
The force at break, N	7	8	9	10	8	8	8	7	8	8	7	8	9	7	8	8	8	9	9	10	7	8	8	7
Elongation at break, %	625	627	625	627	635	641	660	619	652	695	652	695	648	649	625	649	625	627	647	652	695	648	649	625
Lack of holes, failed units	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
The force at break, N	8	9	10	8	8	8	7	8	8	7	8	9	7	8	8	8	9	9	10	7	8	8	7	8
Elongation at break, %	627	625	627	635	641	660	619	652	695	652	695	648	649	625	649	625	627	647	652	695	648	649	625	627
Lack of holes, failed units	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115					
The force at break, N	9	10	8	8	8	7	8	8	7	18	19	17	21	18	18	19	18	19	17					
Elongation at break, %	625	627	635	641	660	619	652	695	652	695	648	649	625	649	625	627	636	653	637					
Lack of holes, failed units	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Conclusion: The results showed that nitrile examination gloves, powder-free, textured, non-sterile Nitrile, after 5 years of storage, meet ASTM D 6319-05.

Note: Nitrile name in 2019 was changed to NitriMAX:

Checked by:	Approved by:
Mr. Shalva Karim (Assistant Manager for Quality Control)	Mr. Lia Geparin (Assistant Production Manager)

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

НАСТОЯЩИМ ДОВОДИТСЯ ДО ВСЕОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ, что я, нотариус **МОХД ЯКОБ КАРИМ**, исполняющий служебные обязанности по адресу: владение 10, этаж 3, Пусат Даганган ЮМНО Шах Алам, Персиаран Дамаи, Сексиен 11, 40100 Шах Алам, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия, в установленном порядке допущенный к практике и приведенный к присяге и практикующий в штате Селангор Дарул Эхсан, Малайзия, настоящим удостоверяю, что 13 апреля 2020 года я лично засвидетельствовал, как в моем присутствии г-н Ли Ким Мяу, генеральный директор Топ Глов Сдн. Бхд. (код по реестру компаний: 220483-Т) подписал и скрепил печатью документы: Макеты маркировки групповой упаковки для России и Выписка из технической документации на медицинское изделие.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО настоящий документ собственноручно подписан мною с приложением официальной печати Ведомства Шах Алам, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия, сего дня 13 апреля 2020 года.

_____ (подпись) _____

МОХД ЯКОБ КАРИМ
НОТАРИУС
СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭХСАН
МАЛАЙЗИЯ

(Печать): Мохд Якоб Карим
Нотариус
Селангор Дарул Эхсан
Малайзия

(Штамп):
Мохд Якоб Карим
Нотариус
Селангор Дарул Эхсан
Малайзия
Владение 10, этаж 3, Пусат Даганган
ЮМНО Шах Алам, Персиаран Дамаи,
Сексиен 11, 40100 Шах Алам, Селангор
Дарул Эхсан, Малайзия
Тел.: 603-5513 5610
Факс: 603-5513 5609

13 апреля 2020

(Печать): Министерство иностранных дел
* Малайзия
15 апреля 2020

*Настоящим удостоверяется, что подпись и печать, приведённая на настоящем документе/сертификате/свидетельстве о браке/рождении/смерти, является подписью г-на **МОХД ЯКОБ КАРИМ**, являющегося **НОТАРИУСОМ***

Министерство иностранных дел, Малайзия не несет ответственности за содержание документа.

*(Печать): Министерство иностранных дел * Малайзия*

ЗУЛКИПЛЫ ЭНДУТ
Сотрудник Консульства
Консульский отдел
Министерства иностранных дел
Путраджая Малайзия

15 апреля 2020

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия
Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ ДЛЯ РОССИИ

Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные NitriMAX
производства

Топ Глов Сдн. Бхд.

«Утверждаю»

«Топ Глов Сдн. Бхд.»

Управляющий директор

Ли Ким Мяу

_____(Подписано)____

/Подпись/

Штамп:

Топ Глов Сдн. Бхд.

(код по реестру компаний: 220483-Т)

Член Корпорации Топ Глов Сдн. Бхд.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан

Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан,

Малайзия Тел.: 603-3392 1992 / 1905

Факс: 603-3392 1291 / 8410

Дата

09.04.2020

М.П.

_____(подписано)____

Штамп):

Мохд Якоб Карим

Директор

Селангор Дарул Эхсан

Малайзия

Помещение 10, этаж 3, Пусат Даганган ЮМНО Шах

Мам, Персиаран Дамаи, Сексиен 11, 40100 Шах

Мам, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Тел.: 603-5513 5610

Факс: 603-5513 5609

15 апреля 2020

(Печать): Мохд Якоб Карим

Директор

Селангор Дарул Эхсан

Малайзия

(Печать): Министерство иностранных дел *

Малайзия

15 апреля 2020

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия
Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

Настоящим удостоверяется, что подпись и печать, приведённая на настоящем документе/сертификате/ свидетельстве о браке/рождении/смерти, является подписью
на **МОХД ЯКОБ КАРИМ**, являющегося **НОТАРИУСОМ**

Министерство иностранных дел, Малайзия не несет ответственности за содержание
документа.

Печать): Министерство иностранных дел * Малайзия

МУЛКИПЛИ ЭНДУТ

Сотрудник Консульства

Консульский отдел

Министерства иностранных дел

Путраджая Малайзия

5 апреля 2020

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия
Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ФАЙЛА НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные
нестерильные NitriMAX
производства

ТОП ГЛОВ СДН. Бхд.

«Утверждаю»
«Топ Глов Сдн. Бхд.»
Управляющий директор
Ли Ким Мяу
_____(Подписано)_____
/Подпись/

Штамп:
Топ Глов Сдн. Бхд.
(код по реестру компаний: 220483-Т)
Член Корпорации Топ Глов Сдн. Бхд.
Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан
Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан,
Малайзия Тел.: 603-3392 1992 / 1905
Факс: 603-3392 1291 / 8410

_____(подписано)_____

Штамп):

Мохд Якоб Карим

Юрист

Селангор Дарул Эхсан

Малайзия

Помещение 10, этаж 3, Пусат Даганган ЮМНО Шах

Пусат, Персиаран Дамаи, Сексиен 11, 40100 Шах

Пусат, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Тел.: 603-5513 5610

Факс: 603-5513 5609

15 апреля 2020

Печать): Мохд Якоб Карим

Юрист

Селангор Дарул Эхсан

Малайзия

(Печать): Министерство иностранных дел *
Малайзия

15 апреля 2020

Дата

09.04.2020

М.П.

*Настоящим удостоверяется, что подпись и печать, приведённая на настоящем документе/сертификате/ свидетельстве о браке/рождении/смерти, является подписью г-на **МОХД ЯКОБ КАРИМ**, являющегося **НОТАРИУСОМ***

Министерство иностранных дел, Малайзия не несет ответственности за содержание документа.

*(Печать): Министерство иностранных дел * Малайзия*

ЗУЛКИПЛИ ЭНДУТ

Сотрудник Консульства

Консульский отдел

Министерства иностранных дел

Путраджая Малайзия

15 апреля 2020

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

Раздел	Содержание	Страница
1.	Описание медицинского изделия	3
1.1.	Наименование медицинского изделия	3
1.2.	Назначение медицинского изделия	3
1.3.	Область применения медицинского изделия	3
1.4.	Условия эксплуатации медицинского изделия и описание потенциального пользователя	3
1.5.	Показания к применению	3
1.6.	Противопоказания и возможные побочные эффекты	3
1.7.	Предупреждения, меры предосторожности и ограничения при использовании МИ	3
1.8.	Инструкция по безопасности (особенности управления)	3
1.9.	Класс риска и применяемые классификационные правила	4
1.10.	Разработчик медицинского изделия	4
1.11.	Производитель медицинского изделия	4
1.12.	Перечень исполнений (описание конструктивных особенностей)	5
1.13.	Описание материалов, содержащихся в медицинском изделии, в том числе материалы контактирующие с человеческим организмом	5
2.	Техническое описание медицинского изделия	6
2.1.	Техническое обслуживание	8
2.2.	Требования безопасного уничтожения и утилизации.	8
2.3.	Данные по сроку годности	8
2.4.	Требования к транспортированию и хранению	8
2.5.	Гарантии изготовителя	8
3.	Маркировка и упаковка изделия	9
3.1.	Описание маркировки МИ	9
3.2.	Описание символов, нанесенных на маркировку МИ	10
3.3.	Упаковка	10
4.	Информация по проектированию и производству	10
4.1.	Проектирование медицинского изделия	10
4.2.	Производственные процессы	12
4.3.	Производственные площадки	13
5.	Сведения о соответствии существенным принципам	13
5.1.	Перечень применяемых стандартов с целью обеспечения безопасности, эффективности и качества медицинского изделия	13
5.2.	Методы тестирования и контроля	14
5.3.	Перечень сертификатов, деклараций соответствия национальным и международным стандартам	14
6.	Уполномоченные представитель производителя в России	14
7.	Основные результаты анализа и управления рисками	14
8.	Отчет о соответствии техническим характеристикам и свойствам	16
9.	Сведения о биологической безопасности	19
10.	Отчет по исследованию срока годности	21

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

Описание медицинского изделия.

Наименование медицинского изделия:

Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные NitriMAX, типы исполнения:

Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные NitriMAX (белые, розовые, синие, фиолетовые, голубые, розовые, зеленые, желтый, красный, сиреневый, лиловый, серебристый, серый, розовый перламутр, золотой перламутр, сиреневый перламутр, серебряный, бирюзовый, бирюзовый), размеры XS, S, M, L, XL;

Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные NitriMAX неопудренные (голубые, зеленые), размеры XS, S, M, L, XL;

Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные NitriMAX непрозрачные (голубые, зеленые), размеры XS, S, M, L, XL.

Назначение медицинского изделия:

Назначены для одноразового использования при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения.

Область применения медицинского изделия:

Медицинские специальности.

Условия эксплуатации медицинского изделия и описание потенциального пользователя:

Медицинский персонал в рамках учреждений здравоохранения.

Показания к применению:

Для одноразового использования при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения.

Противопоказания и возможные побочные эффекты:

Противопоказания к применению: возможность возникновения аллергической реакции на натуральный латекс у отдельных лиц.

Возможные побочные эффекты: возможность возникновения аллергической реакции у отдельных лиц в виде контактного дерматита.

Предупреждения, меры предосторожности и ограничения при использовании МИ:

Кожа рук должна быть хорошо ухожена, без ранок, микротрещин и других повреждений.

Ногти должны быть коротко и аккуратно подстрижены. Не допускается использование искусственных ногтей.

Украшения и наручные часы при эксплуатации перчаток следует снять.

Перчатки предназначены исключительно для одноразового использования при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения.

Могут вызывать аллергические реакции у отдельных лиц.

Обработка спиртосодержащими растворами запрещена, т.к. эти растворы разрушают защитный слой перчаток.

Инструкция по безопасности (особенности управления):

Перчатки относятся к медицинским изделиям, имеющим широкое применение в медицинской практике, и не имеют особенностей управления.

Смотри «эксплуатационную документацию».

Взаимосвязь частей, принадлежностей и комплектующих:

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

именно, перчатки представляют цельное изделие. Принадлежности и комплектующие отсутствуют.

в связи с другими медицинскими изделиями:

данное изделие может применяться с инструментами, необходимыми медицинскому персоналу при уходе за пациентом.

Порядок применения и/или эксплуатации:

Вскрыть групповую упаковку перчаток, извлечь одну пару перчаток и последовательно надеть перчатки на правую, затем на левую руку. Последовательно на левой и правой перчатках отвернуть наружный край с таким расчетом, чтобы перчатка полностью охватывала манжету халата.

Снятие перчаток

Положить руку за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки.

Снять перчатку и удерживать ее другой рукой.

Положить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стянуть ее аналогично первой.

Вернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки.

Положить перчатки в предназначенную для них емкость.

После снятия перчаток вымыть руки с мылом и обработать их спиртосодержащим кожным антисептиком.

Необходимо менять перчатки:

каждые два часа непрерывной работы;

после обнаружения видимого дефекта;

после возможного или действительно имевшего место прокола;

если перчатка начинает вздуваться, растягиваться, липнуть или неплотно сидит на руке;

в соответствии с правилами, принятыми в месте применения данных перчаток.

Не допускается использование одной и той же пары перчаток при переходе от одного пациента к другому или при переходе от одной манипуляции к другой.

9. Класс риска и применяемые классификационные правила:

Перчатки классифицируются как продукт 1 класса, согласно Приложению 7 и Правилу 1 Директивы ЕС об изделиях для медицинского применения 93/42/ЕЭС, изменены Директивой Совета ЕС 2007/47/ЕС.

10. Разработчик медицинского изделия:

Топ Глов Сдн. Бхд.,

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Телефоны: +603-3392 1992 / 1905, E-mail: sales@topglove.com.my

11. Производитель медицинского изделия:

Топ Глов Сдн. Бхд.,

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Телефоны: +603-3392 1992 / 1905, E-mail: sales@topglove.com.my

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия
Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

Перечень исполнений (описание конструктивных особенностей).

Классификация производимых перчаток:

зависимости от материала - из нитрильного каучука;

зависимости от отделки - текстурированные, текстура нанесена на всю поверхность для обеспечения надежного захвата и удержания инструмента, препятствует его скольжению в руках при работе в условиях повышенной влажности;

зависимости от отделки - неопудренные;

зависимости от края манжеты - с валиком на краю;

зависимости от цвета - белые, черные, синие, фиолетовые, голубые, розовые, зеленые, желтый,

синий, сиреневый, лиловый, пурпурный, серый, розовый перламутр, золотой перламутр,

сиреневый перламутр, серебряный, оранжевый, бирюзовый. Особопрочные перчатки могут

выпускаться голубого или зеленого цвета. Удлиненные перчатки могут выпускаться голубого и

зеленого цвета. Остальные перчатки могут выпускаться белого, черного, фиолетового, голубого,

розового, зеленого, желтого, красного, сиреневого, лилового, пурпурного, серого, розового

перламутра, золотого, сиреневого перламутра, серебряного, оранжевого, бирюзового цвета.

зависимости от размеров - XS, S, M, L, XL;

зависимости от формы - неанатомические.

Перчатки универсальные (для обеих рук).

зависимости от варианта исполнения перчатки могут быть удлиненными за счет манжеты.

зависимости от варианта исполнения перчатки могут быть особопрочными за счет увеличенной толщины.

3. Описание материалов, содержащихся в медицинском изделии, в том числе материалы контактирующие с человеческим организмом:

Наименование ингредиента	Химическое названия	Функция	%	Производитель
Бутадиен-нитрильный каучук CAS № 9010-81-5 марки SYNTHOMER 322	2-пропеновая кислота, 2-метил-полимер с 1,3-бутадиеном и 2-пропененирилом	Основной компонент	97,92	«Synthomer Sdn Bhd» (Малайзия)
Аммиак CAS № 1336-21 марки AGULL	Гидроксил аммиака	Стабилизатор	0,28	«STK» (Малайзия)
Оксид цинка CAS № 1314-13-2 марки White Seal	Оксид цинка	Активатор	0,89	«Udits» (Малайзия)
Диэтилдитиокарбамат цинка CAS № 324-55-1 марки PERKACIT	Диэтилдитиокарбамат цинка	Ускоритель	0,28	«Behn Meyer» (Тайланд)
Сера CAS № 7704-34-9 марки SP 25	Сера	Сшивающий агент	0,53	«Behn Meyer» (Малайзия)
Карбоновая кислота CAS № 1310-33-3 марки FOAMVIPER 7910	Карбоновая кислота	Пенегаситель	0,05	«Thandom» (Тайланд)

Пенегаситель 0,05 % один из:

1) белый – диоксид титана CAS № 7784-30-7 марки TIONA пр-ва «NPS» (Малайзия);

2) черный - CAS № 1333-86-4 марки FARSPERSE® Black PB715 (основной компонент печная сажа) пр-ва «Farben technique Sdn Bhd» (Малайзия);

3) голубой - CAS № 147-14-8 марки E-sperse Blue L7100 (основной компонент фталоцианин меди синий) пр-ва «Farben technique Sdn Bhd» (Малайзия);

4) зеленый - CAS № 1328-53-6 марки Green MPG1372 пр-ва «Farben Technique Sdn Bhd» (Малайзия);

5) розовый - CAS № 5280-68-2 марки E-SPERSE Red L4600 пр-ва «Luxchem» (Малайзия);

6) фиолетовый -CAS № 1047-16-1 марки FARSPERSE® Violet PV238 L7100 (основной компонент альфа-форма фталоцианина меди синего) пр-ва «Farben technique Sdn Bhd» (Малайзия);

7) синий - CAS № 57455-37-5 марки FARSPERSE® СИНИЙ PL1508 (основной компонент фталоцианин меди синий) пр-ва «Farben technique Sdn Bhd» (Малайзия).

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

Краситель один или их смесь:

Желтый

Краситель	%
Желтый - CAS No. 7784-30-7 марки titanium dioxide TIONA пр-ва "NPS" (Малайзия)	0.025
Желтый - CAS № 5468-75-7 марки Diarylide yellow pigment пр-ва "NPS" (Малайзия)	0.025

Красный - CAS № 5280-68-2 марки E-SPERSE Red L4600 пр-ва "Luxchem" (Малайзия) – 0.05%;

Сиреневый - CAS № 6358-30-1 марки Pigment Violet 23 пр-ва "Shandong Focuschem Biotech Co., Ltd." (Китай) – 0.05%

Фиолетовый

Красители	%
Голубой - CAS № 147-14-8 марки Copper phthalocyanine пр-ва "Farben technique Sdn Bhd" (Малайзия)	0.025
Прозрачный - CAS № 57-55-6 марки Propylene glycol пр-ва "Farben technique Sdn Bhd" (Малайзия)	0.025

Пурпурный - CAS № 980-26-7 марки Pigment Red 122 пр-ва "Farben technique Sdn Bhd" (Малайзия) – 0.05%

Серый - CAS № 1333-86-4 марки Farsperse Black PB737 пр-ва "Farben technique Sdn Bhd" (Малайзия) – 0.05%

Розовый перламутр

Красители	%
Белый - CAS № 12001-26-2 марки Mica пр-ва "Luxchem Trading Sdn. Bhd." (Малайзия)	0.025
Красный - CAS № 5280-68-2 марки Pigment Red 146 пр-ва "Top Glove Sdn. Bhd." (Малайзия)	0.025

Золотой перламутр

Красители:	%
Желтый - CAS № 6358-85-6 марки Pigment yellow пр-ва "Farben technique Sdn Bhd" (Малайзия)	0.025
Белый - CAS № 12001-26-2 марки Mica пр-ва "Top Glove Sdn. Bhd." (Малайзия)	0.025

Сиреневый перламутр

Красители	%
Фиолетовый - CAS № 6358-30-1 марки Pigment violet пр-ва "Farben technique Sdn Bhd" (Малайзия)	0.025
Красный - CAS № 5280-68-2, Pigment Red 146 пр-ва "Top Glove Sdn. Bhd." (Малайзия)	0.025

Серебряный

Красители	%
Карбоновый черный - CAS № 1333-86-4 марки Farsperse Black PB737 пр-ва "Farben technique Sdn Bhd" (Малайзия)	0.025
Белый - CAS № 12001-26-2 марки Mica пр-ва "Top Glove Sdn. Bhd." (Малайзия)	0.025

Оранжевый - CAS 633-96-5 марки Acid Orange 7 пр-ва "Tianjin" (Китай) – 0.05%

Бирюзовый

Краситель:	%
Зеленый - CAS № 1328-53-6 марки Farsperse Green PG709 пр-ва "Farben technique Sdn Bhd" (Малайзия)	0.025
Синий - CAS № 147-14-8 марки Farsperse Blue MPL 1523 пр-ва "Farben technique Sdn Bhd" (Малайзия)	0.025

Основной компонент имеет паспорт безопасности в соответствии с постановлением ЕС № 1907/2006, дата печати 22.03.2012


ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия


Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

Техническое описание медицинского изделия:

Точки для измерения ширины и длины перчаток приведены на рисунке ниже



Точки для измерения толщины стенки перчаток приведены на рисунке ниже



1 – кончик пальца; 2 – ладонь; 3 – край манжеты;
A = (13±3) мм; B = (33±5) мм; C = (48±9) мм.

Толщину стенки перчаток на уровне манжеты измеряют на расстоянии 25±5 от края манжеты

Физические характеристики перчаток, для вариантов исполнений:

Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные NitrMAX (белые, черные, синие, фиолетовые, голубые, розовые, зеленые, желтый, красный, сиреневый, лиловый, фиолетовый, серый, розовый перламутр, золотой перламутр, сиреневый перламутр, серебряный, оранжевый, бирюзовый), размеры XS, S, M, L, XL.

Размер	Сокращенное наименование размера	Длина (мм)	Толщина, один слой (мм)			Ширина (мм)
			На уровне кончиков пальцев (точка 1)	На уровне ладони (точка 2)	На уровне манжеты (точка 3)	
Small	XS	230±10	0,11±0,01	0,08±0,01	0,06±0,01	75±6
Small	S					83±6
Medium	M					95±6
Large	L					102±6
Large	XL					114±6

Масса одной перчатки не более 7 г (независимо от размера).

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

Физические характеристики перчаток, для вариантов исполнений:

Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные NitriMAX
длинненькие (голубые, зеленые), размеры XS, S, M, L, XL.

Размер	Сокращенное наименование размера	Длина (мм)	Толщина, один слой (мм)			Ширина (мм)
			На уровне кончиков пальцев (точка 1)	На уровне ладони (точка 2)	На уровне манжеты (точка 3)	
Small	XS	290±10	0,11±0,01	0,08±0,01	0,06±0,01	75±6
Small	S					83±6
Medium	M					95±6
Large	L					102±6
Large	XL					114±6

Масса одной перчатки не более 10 г (независимо от размера).

Физические характеристики перчаток, для вариантов исполнений:

Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные NitriMAX
оборочные (голубые, зеленые), размеры XS, S, M, L, XL

Размер	Сокращенное наименование размера	Длина (мм)	Толщина, один слой (мм)			Ширина (мм)
			На уровне кончиков пальцев (точка 1)	На уровне ладони (точка 2)	На уровне манжеты (точка 3)	
Small	XS	230±10	0,20±0,01	0,15±0,01	0,15±0,01	75±6
Small	S					83±6
Medium	M					95±6
Large	L					102±6
Large	XL					114±6

Масса одной перчатки не более 20 г (независимо от размера).

Физические свойства перчаток, для вариантов исполнений:

Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные NitriMAX (белые, черные, синие, фиолетовые, голубые, розовые, зеленые, желтый, красный, сиреневый, лиловый, пурпурный, серый, розовый перламутр, золотой перламутр, сиреневый перламутр, серебряный, оранжевый, бирюзовый), размеры XS, S, M, L, XL;

Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные NitriMAX
длинненькие (голубые, зеленые), размеры XS, S, M, L, XL.

До ускоренного старения		После ускоренного старения	
Усилие при разрыве, Н, не менее	Удлинение при разрыве, %, не менее	Усилие при разрыве, Н, не менее	Удлинение при разрыве, %, не менее
	700	7	550

Перчатки неопудренные, остаточное количество опудривающего вещества < 2,0 мг на перчатку в соответствии со стандартом ASTM D 6124

Перчатки герметичные, уровень качества герметичности (AQL) не более 2,5

Перчатки с валиком круглого сечения на краю манжеты, диаметр валика 1,8-2,2 мм

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия
Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

ческие свойства перчаток, для вариантов исполнений:

перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные NitriMAX
прочные (голубые, зеленые), размеры XS, S, M, L, XL.

Перед ускоренного старения		После ускоренного старения	
Удлинение при разрыве, Н, не	Удлинение при разрыве, %, не менее	Усилие при разрыве, Н, не менее	Удлинение при разрыве, %, не менее
	700	15	550

перчатки неопудренные, остаточное количество опудривающего вещества < 2,0 мг на перчатку в соответствии со стандартом ASTM D 6124

перчатки герметичные, уровень качества герметичности (AQL) не более 2,5

перчатки с валиком круглого сечения на краю манжеты, диаметр валика 1,8-2,2 мм

Техническое обслуживание:

перчатки относятся к изделиям однократного применения и не подлежат техническому обслуживанию.

Требования безопасного уничтожения и утилизации:

перчатки должны утилизироваться и/или уничтожаться безопасным путем. При этом необходимо соблюдать все местные, региональные и федеральные правила.

Каждое изделие должно утилизироваться в соответствии с нормативными требованиями, принятыми в регионе обращения. Информацию о правильной утилизации перчаток можно получить в эксплуатационной документации, предназначенной для региона обращения медицинского изделия. Утилизация и уничтожение использованных изделий на территории России осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10, использованные по назначению перчатки относятся к отходам класса Б (эпидемиологически опасные отходы). Сбор использованных перчаток должен осуществляться в герметичные пакеты желтого цвета с маркировкой (надписью).

3. Данные по сроку годности:

перчатки относятся к медицинским изделиям однократного применения.

Срок годности перчаток составляет 5 лет со дня производства.

4. Требования к транспортированию и хранению:

перчатки эксплуатируют при температуре (от +10 до +30) °C и влажности (80-100) %.

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие влаги, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности (60-75) %.

Избегать воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности (60-75) %.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

5. Гарантии изготовителя:

перчатки относятся к медицинским изделиям однократного применения.

Гарантийный срок хранения перчаток 5 лет.

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия
Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

Маркировка и упаковка изделия.

Описание маркировки МИ.

Маркировка достоверная, проверяемая и читаемая. Маркировку наносят на потребительскую упаковку любым способом (печатью, тиснением, штампом) обеспечивающим ее ясность, четкость и долговечность. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке перчаток содержит:

наименование и местонахождение изготовителя;

наименование, местонахождение и адрес официального сайта уполномоченного представителя изготовителя;

надпись: «Не содержит натуральный латекс» или эквивалент и/или рисунок, понятно отражающий это указание;

надпись: «NITRI MAX»;

надписи, характеризующие сокращенное и полное наименование изделия: «ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ», «ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ» или «ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ» или «ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ОСОБОПРОЧНЫЕ»;

надпись: «НЕСТЕРИЛЬНЫЕ» и/или рисунок, понятно отражающий это указание;

надпись: «ОДНОРАЗОВЫЕ» и рисунок, понятно отражающий это указание;

надпись: «ARCHDALE»;

надпись: «СМОТРОВЫЕ» и/или рисунок, понятно отражающий это указание;

надпись: «НИТРИЛОВЫЕ» и/или рисунок, понятно отражающий это указание;

надпись: «НЕАНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ» и/или рисунок, понятно отражающий это указание;

надпись: «ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ» и/или рисунок, понятно отражающий это указание;

надпись: «НЕОПУДРЕННЫЕ» и/или рисунок, понятно отражающий это указание;

надпись (если применимо): «УДЛИНЕННЫЕ» и/или рисунок, понятно отражающий это указание;

надпись (если применимо): «ОСОБОПРОЧНЫЕ» и/или рисунок, понятно отражающий это указание;

надпись: «нетоксично внутри»;

рисунок, понятно отражающий указание «Не допускать воздействия солнечного света»;

рисунок, понятно отражающий указание «Обратитесь к инструкции по применению»;

рисунок, понятно отражающий указание «Беречь от влаги»;

сведения о номере и дате регистрационного удостоверения (указываются после факта государственной регистрации);

номер партии;

дата (месяц, год) изготовления;

срок годности;

размер и количество пар перчаток;

информация о цвете перчаток;

информация об условиях хранения и транспортирования.

Маркировка наносится на языке страны обращения изделия, исключая имена собственные и наименования.

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

Описание символов, нанесенных на маркировку МИ:

	Расшифровка символа
	Смотровые
	Не содержит натуральный латекс
	Нестерильные
	Неанатомической формы
	Текстурированные
	Удлиненные
	Особопрочные
	Партия
	Дата изготовления
	Годеи до
	Запрет на повторное использование
	Не допускать воздействия солнечного света
	Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги

3. Упаковка:

В одной потребительской коробке 100 (50 пар) штук перчаток.

Размеры потребительской картонной коробки (Длина x Ширина x Высота, в см, не более): 30x20x10.

Масса упаковки с перчатками (100 шт.) не более 2200 г (независимо от варианта исполнения)

Коробка позволяет сохранять качество перчаток при транспортировании и хранении.

Одна транспортная упаковка содержит 10 потребительских упаковок и один эксплуатационный документ.

Групповая упаковка из мелованного двухслойного картона с обратной стороны коричневого цвета марки DB 500 производства «Siam Kraft Industry Co., Ltd.» (Тайланд).

Транспортная упаковка из гофрокартона марки CORRUGATING MEDIUM производства «MUDA Paper Mills Snd.Bhd.» (Малайзия).

Информация по проектированию и производству.

Проектирование медицинского изделия:

Промывка

Для получения стабильно высокого качества перчаток, мы должны убедиться, что формочка чистая, чтобы избежать дефектов в перчатках. Производство перчаток начинается с процесса промывки формочек. Процесс промывки формочек состоит из четырех этапов: формочка проходит через резервуар с кислотой, резервуар для мойки с применением щёток, резервуар с щелочью и резервуар полоскания. Сначала, формочки погружают в резервуар с кислотой, чтобы удалить с них лишний порошок. Затем формочки пропускают через резервуар для мойки с применением щёток, чтобы избавиться от грязи на пальцах, ладони и манжете. После этого их погружают в резервуар с щелочью, чтобы нейтрализовать кислоту и помочь вымыть грязь перед погружением в резервуар для полоскания в качестве заключительного этапа промывки.

Погружение коагулянта

Формочки погружают в резервуар с коагулянтом, который содержит нитрат кальция и карбонат натрия. Для формирования нитрилового слоя в формочках важно потом окунуть в резервуар с нитрилом.

Печь для коагулянта

Формочки проходят через печь для коагулянта. Печь для коагулянта используется, чтобы высушить слой коагулянта в формочках.

Погружение нитрила

Формочки погружают в резервуар с нитрилом. Таким образом, нитриловый слой образуется в формочках.

Печь для нитрила

Печь для нитрила используется для получения нитрилового слоя в формочках для образования геля и предварительного отверждения.

Щетка для загибания краев

Перчатки проходят через щетку для загибания краев. Щетка для загибания краев заворачивает края перчаток и создает завиток.

Сушка

Сушка - самая большая часть процесса. Используется для отверждения и высушивания перчаток.

Выщелачивание

В процессе выщелачивания используется горячая вода для вымывания белка, других химических веществ и частиц из перчаток. Этот этап очень сильно влияет на физические свойства перчаток.

Упаковка

Перчатки будут уложены и подсчитаны автоматически машиной подсчета. После этого упаковщик собирает пачки перчаток и упаковывает отдельно в картонную упаковку.

Критерии окончательного выпуска (КК)


Выбор проб и испытание на проницаемость, целостность и герметичность (точечные дефекты) материала, находящегося в процессе обработки, и готовые перчатки соответствуют методам испытаний и приемлемому уровню качества, установленному в соответствии с Планом обеспечения качества производства каучукового нитрила.

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

Производственные процессы:



ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

Производственные площадки:

Топ Глов Сдн. Бхд.

4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Сведения о соответствии существенным принципам.

Перечень применяемых стандартов с целью обеспечения безопасности, эффективности и качества медицинского изделия:

Стандарт	Описание	Дата опубликования
ASTM D6124-06(2017)	Остаточная пудра на медицинских перчатках	май 2017 г.
EN 455-1:2000	Перчатки медицинские одноразового применения. Часть 1: Требования и определение отсутствия отверстий.	октябрь 2000 г.
EN 455-2:2015	Перчатки медицинские одноразового применения. Часть 2: Методы определения физико-механических свойств.	апрель 2015 г.
EN 455-3:2015	Перчатки медицинские одноразового применения. Часть 3: Требования и испытания для биологической оценки.	апрель 2015 г.
EN 455-4:2009	Перчатки медицинские одноразового применения. Часть 4: Требования и испытания для определения срока хранения.	октябрь 2009 г.
ISO 11193-1:2008	Перчатки медицинские одноразового применения. Часть 1. Требования к перчаткам из каучукового латекса или смесей на основе каучука.	июнь 2012 г.
ISO 14971:2012	Устройства медицинские. Применение управления рисками к медицинским устройствам.	июль 2012 г.
ISO 2859-1 :2011	Процедуры выборочного контроля по альтернативным признакам	июнь 2011 г.
ISO 10993-1:2003	Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 1. Оценка и испытание	август 2003 г.
ISO 10993-5:2009	Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 5. Испытания на цитотоксичность in vitro	июнь 2009 г.
ISO 10993-10:2010	Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 10. Пробы на раздражение и аллергическую реакцию кожи	август 2010 г.
ISO 10993-12:2012	Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и стандартные образцы	июнь 2012 г.
ISO 14155-1:2011	Испытания клинические медицинских изделий для людей. Часть 1. Общие требования	январь 2011 г.
ISO 14155-2:2011	Испытания клинические медицинских изделий для людей. Часть 2. Схемы клинических испытаний	январь 2011 г.
ISO 15223-1:2012	Медицинские устройства. Символы, используемые на ярлыках медицинских устройств, при маркировке и в предоставляемой информации. Часть 1. Общие требования.	июль 2012 г.

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

Методы тестирования и контроля:

Измеряемый параметр	Применяемый стандарт с указанием пункта	Описание метода тестирования (в случае отсутствия применяемого стандарта)
	5.2 EN 455-2	-
на	5.3 EN 455-2	-
на	6.2.4 EN 455-2	-
на валика	-	Толщину валика перчатки измеряют толщиномером
	-	Массу перчатки (1 шт.) и массу коробки с перчатками (100 шт.) измеряют весами для статического взвешивания
не при разрыве до старения	6.3 EN 455-2	-
не при разрыве после старения	6.3 EN 455-2	-
нение при разрыве до старения	6.3 EN 455-2	-
нение при разрыве после старения	6.3 EN 455-2	-
точное количество опудривающего вещества	Пункт 6 ASTM 6124	-
метичность	EN 455-1	-
спектность, маркировка и упаковка	-	Визуально

Перечень сертификатов, деклараций соответствия национальным и международным стандартам:

Сертификат соответствия ISO 13485.

Декларация о соответствии на перчатки NitriMAX.

Уполномоченные представитель производителя в России:

Общество с ограниченной ответственностью «Ардейл-Импэкс» (ООО «Ардейл-Импэкс»)

125010, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр. 5, оф. 3

Тел.: 8 495 777 1170, 8 495 777 1171, e-mail: abx@ardl.ru, ИНН 7724781425

Основные результаты анализа и управления рисками:

Команда по управлению рисками пришла к выводу и подтвердила, что вся деятельность по управлению рисками выполнена и рассмотрена на протяжении всего жизненного цикла продукта, а все риски приемлемые и легко устраняются в соответствии с планом управления рисками.

Опасность	Риски	Опасные ситуации	Вред	Иницирующие события и обстоятельства
П. Биологические и химические риски	Недостаточный контроль скорректированного производственного графика для резервуара для выщелачивания.	Недостаточный процесс выщелачивания, чтобы вымыть избыточный белок и химическое вещество, которое контактирует с чувствительной кожей.	Аллергия кожи. Вирусная или бактериальная инфекция.	Процесс предварительного выщелачивания в резервуар для предварительного выщелачивания.
Б. Операционные риски	Недостаточный контроль производственного процесса. Использование после даты истечения срока действия.	Параметр из спецификации, который может привести к точечному дефекту на перчатке. Снижение физических характеристик перчаток. Перчатка может порваться, когда пользователь её использует.	Вирусная или бактериальная инфекция. Заражение пользователя.	Процесс пропитки латекса. Использование пользователем.
В. Информационные риски	Повторное использование нестерильных перчаток для одноразового использования	Использование зараженной перчатки и снижение показателя прочности перчаток	Бактериальная инфекция у пользователя	Процесс маркировки

Полные сведения смотри в документе «Отчет об управление рисками».

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия
Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

Отчет о соответствии техническим характеристикам и свойствам, для вариантов исполнения:

Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные NitrilMAX белые, черные, синие, фиолетовые, голубые, розовые, зеленые, желтый, красный, сиреневый, фиолетовый, пурпурный, серый, розовый перламутр, золотой перламутр, сиреневый перламутр, серебряный, оранжевый, бирюзовый), размеры XS, S, M, L, XL.

Характеристики и свойства			Значение	Статус соответствия продукта	
Физические характеристики	Ширина (мм)	Размер			
		XS	75±6	Соответствует	
		S	83±6	Соответствует	
		M	95±6	Соответствует	
		L	102±6	Соответствует	
		XL	114±6	Соответствует	
	Длина (мм)		Все размеры	230+10	Соответствует
	Толщина на уровне кончиков пальцев (мм)		Все размеры	0,11±0,01	Соответствует
				0,08±0,01	Соответствует
				0,06±0,01	Соответствует
	Толщина на уровне ладони (мм)		Все размеры	1,8-2,2	Соответствует
	Толщина на уровне манжеты (мм)			Не более 7	Соответствует
Диаметр валика (мм)		Все размеры	1,8-2,2	Соответствует	
Масса одной перчатки (г)		Все размеры	Не более 7	Соответствует	
Физические свойства	До ускоренного старения	Усилие при разрыве (Н)	Все размеры	Не менее 7	Соответствует
		Удлинение при разрыве (%)		Не менее 700	Соответствует
	После ускоренного старения	Усилие при разрыве (Н)	Все размеры	Не менее 7	Соответствует
		Удлинение при разрыве (%)		Не менее 550	Соответствует
Перчатки неопудренные	Остаточное количество опудривающего вещества (мг)		Все размеры	< 2,0	Соответствует
Перчатки герметичные	Уровень качества герметичности (AQL)		Все размеры	Не более 2,5	Соответствует

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

Отчет о соответствии техническим характеристикам и свойствам, для вариантов исполнения:

Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные NitrilMAX
удлиненные (голубые, зеленые), размеры XS, S, M, L, XL.

Характеристики и свойства			Значение	Статус соответствия продукта	
Физические характеристики	Ширина (мм)	Размер			
		XS	75±6	Соответствует	
		S	83±6	Соответствует	
		M	95±6	Соответствует	
		L	102±6	Соответствует	
		XL	114±6	Соответствует	
	Длина (мм)		Все размеры	290±10	Соответствует
	Толщина на уровне кончиков пальцев (мм)		Все размеры	0,11±0,01	Соответствует
	Толщина на уровне ладони (мм)			0,08±0,01	Соответствует
	Толщина на уровне манжеты (мм)			0,06±0,01	Соответствует
Диаметр валика (мм)		Все размеры	1,8-2,2	Соответствует	
Масса одной перчатки (г)		Все размеры	Не более 10	Соответствует	
Физические свойства	До ускоренного старения	Усилие при разрыве (Н)	Все размеры	Не менее 7	Соответствует
		Удлинение при разрыве (%)		Не менее 700	Соответствует
	После ускоренного старения	Усилие при разрыве (Н)	Все размеры	Не менее 7	Соответствует
		Удлинение при разрыве (%)		Не менее 550	Соответствует
Перчатки неопудренные	Остаточное количество опудривающего вещества (мг)		Все размеры	< 2,0	Соответствует
Перчатки герметичные	Уровень качества герметичности (AQL)		Все размеры	Не более 2,5	Соответствует

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия
Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

Отчет о соответствии техническим характеристикам и свойствам, для вариантов исполнения:

- Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные NitrMAX особопрочные (голубые, зеленые), размеры XS, S, M, L, XL.

Характеристики и свойства			Значение	Статус соответствия продукта	
Физические характеристики	Ширина (мм)	Размер			
		XS	75±6	Соответствует	
		S	83±6	Соответствует	
		M	95±6	Соответствует	
		L	102±6	Соответствует	
		XL	114±6	Соответствует	
	Длина (мм)		Все размеры	230+10	Соответствует
	Толщина на уровне кончиков пальцев (мм)		Все размеры	0,20±0,01	Соответствует
	Толщина на уровне ладони (мм)			0,15±0,01	Соответствует
	Толщина на уровне манжеты (мм)			0,15±0,01	Соответствует
Диаметр валика (мм)		Все размеры	1,8-2,2	Соответствует	
Масса одной перчатки (г)		Все размеры	Не более 20	Соответствует	
Физические свойства	До ускоренного старения	Усилие при разрыве (Н)	Все размеры	Не менее 15	Соответствует
		Удлинение при разрыве (%)		Не менее 700	Соответствует
	После ускоренного старения	Усилие при разрыве (Н)	Все размеры	Не менее 15	Соответствует
		Удлинение при разрыве (%)		Не менее 550	Соответствует
Перчатки неопудренные	Остаточное количество опудривающего вещества (мг)		Все размеры	< 2,0	Соответствует
Перчатки герметичные	Уровень качества герметичности (AQL)		Все размеры	Не более 2,5	Соответствует

8. Сведения о биологической безопасности:

8.1. Центр управления научными исследованиями и приборами национального университета Малайзии (ЦУНИП НУМ) (адрес: 43600 НУМ Бангл, Селангор, Малайзия) в период с 22 сентября 2013 г по 25 октября 2013 г. (регистрационный номер MB-PSI-03-E-31-12 от 08 июля 2014 г.) провел исследование «Первичный тест на раздражение кожи» медицинского изделия «Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные NitrilMAX» в соответствии со стандартом:

- ISO 10993-10: 2013 (E) Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 10. Пробы на раздражение и аллергическую реакцию кожи.

Цель данного исследования заключалась в оценке потенциала тестируемого материала, а именно в том, сможет ли он вызывать эффект раздражения кожи после воздействия на неповрежденную кожу кроликов. Исследование было проведено на дорсальной поверхности трех здоровых молодых взрослых кроликов-альбиносов. Исследуемый материал применялся (для внутренней и внешней поверхности) при непосредственном контакте с неповрежденной кожей при минимальном 4-часовом воздействии. Последствия эритемы и отека оценивались в соответствии с положениями, установленными в ISO 10993-10: 2010 (E) «Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 10. Пробы на раздражение и аллергическую реакцию кожи».

Результаты показывают, что все три кролика оказались активными и здоровыми без признаков сильной токсичности, побочных фармакологических эффектов и ненормального поведения. Необратимых изменений не наблюдалось на коже, обработанной на внутренней и наружной поверхности исследуемого материала в течение всего 72-часового периода. Индекс первичного раздражения (ИПР) исследуемого материала и отрицательного контроля равен 0. Исследуемый материал не оказал раздражающего действия. Категория реакции на первичное раздражение считается «Незначительной».

9.2. Центр управления научными исследованиями и приборами национального университета Малайзии (ЦУНИП НУМ) (адрес: 43600 НУМ Бангл, Селангор, Малайзия) в период с 23 сентября 2013 г по 20 октября 2013 г. (регистрационный номер DSA-02-01-20-12b от 20 октября 2014 г.) провел исследование «Анализ кожной сенсибилизации (Максимизированная проба кожи)» медицинского изделия «Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные NitrilMAX» в соответствии со стандартом:

- ISO 10993-10: 2013 (E) Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 10. Пробы на раздражение и аллергическую реакцию кожи.

Цель данного исследования заключалась в оценке потенциала тестируемого материала, а именно в том, вызывает ли он замедленную реакцию гиперчувствительности (тип IV) после воздействия на кожу морских свинок. Анализ чувствительности кожи проводили на дорсальной поверхности десяти здоровых молодых взрослых морских свинок-альбиносов путем введения экстракта «Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные NitrilMAX» в кожу. После двухступенчатой индукции полного адьюванта Фрейнда и местного применения лаурилсульфат натрия и исследуемого материала, животных оставили на две недели перед тем как они будут протестированы путем нанесения исследуемого материала непосредственно на кожу. Пластырь удалили через 24 часа (± 2 часа), а кожу исследовали на аллергические реакции. Интенсивность реакции оценивали через 24 часа (± 2 часа) и 48 часов (± 2 часа) после удаления пластыря. Последствия эритемы и отека оценивались в соответствии с положениями, установленными в ISO 10993-10:2010(E) «Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 10. Пробы на раздражение и аллергическую реакцию кожи».

После удаления пластыря и наблюдения за кожной реакцией в течение 24 часов (± 2 ч) и 48 часов (± 2 часа), соответственно на коже морских свинок не выявлено реакции сенсибилизации.

Исследуемый материал, не вызывает эффекта сенсибилизации кожи у морских свинок.

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

10. Отчет по исследованию срока годности**Дата: 5 апреля 2019 г.**

Цель: Испытания стабильности срока годности в реальном времени используются для того чтобы определить срок годности Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные Nitrile, варианты исполнения:

- Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные Nitrile (белые, черные, синие, фиолетовые, голубые, розовые, зеленые, желтый, красный, сиреневый, лиловый, пурпурный, серый, розовый перламутр, золотой, сиреневый перламутр, серебряный, оранжевый, бирюзовый), размеры XS, S, M, L, XL;

- Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные Nitrile удлиненные (голубые, зеленые), размеры XS, S, M, L, XL;

- Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные Nitrile особопрочные (голубые, зеленые), размеры XS, S, M, L, XL.

Способ: перчатки выдерживаются при температуре 30°C в течение предполагаемого срока годности.

Пробные образцы:

Название устройства	Цвет	Размер	Количество образцов	Обозначение
Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные Nitrile	белые	XS	5	1-5
	черные	S	5	6-10
	синие	S	5	11-15
	фиолетовые	M	5	16-20
	голубые	L	5	21-25
	розовые	XL	5	26-30
	зеленые	XL	5	31-35
	желтые	S	5	36-40
	красные	M	5	41-45
	сиреневые	L	5	46-50
	лиловые	XL	5	51-55
	пурпурные	L	5	56-60
	серые	XL	5	61-65
	розовый перламутр	XL	5	66-70
	золотой перламутр	S	5	71-75
	сиреневый перламутр	M	5	76-80
	серебряные	L	5	81-85
	оранжевые	XL	5	86-90
	бирюзовые	L	5	91-95
Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные Nitrile удлиненные	голубые	XL	5	96-100
	зеленые	S	5	101-105
- Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные Nitrile особопрочные	голубые	M	5	106-110
	зеленые	L	5	111-115

Параметр: Комнатная температура: 30°C +5 - 2°C

12 марта 2014 г. образцы хранили при комнатной температуре в течение 5 лет, затем испытывали на разрывные свойства и отсутствие отверстий в соответствии со стандартом ASTM D 6319-05.

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Терагай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

Результаты:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Усилие при разрыве, Н	9	10	10	8	8	7	8	9	10	8	8	8	7	8	8	7	8	9	7	11	8	8	9	9
Удлинение при разрыве, %	641	640	647	652	695	648	649	625	627	635	641	660	619	635	652	684	628	657	625	635	624	642	652	647
Отсутствие отверстий, неудачные единицы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Усилие при разрыве, Н	10	7	8	8	7	8	9	10	8	8	8	7	8	8	7	8	9	7	11	8	8	9	8	8
Удлинение при разрыве, %	652	695	648	649	625	627	625	627	635	641	660	619	652	695	652	695	648	649	625	649	625	627	648	649
Отсутствие отверстий, неудачные единицы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
Усилие при разрыве, Н	7	8	9	10	8	8	8	7	8	8	7	8	9	7	11	8	8	9	9	10	7	8	8	7
Удлинение при разрыве, %	625	627	625	627	635	641	660	619	652	695	652	695	648	649	625	649	625	627	647	652	695	648	649	625
Отсутствие отверстий, неудачные единицы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
Усилие при разрыве, Н	8	9	10	8	8	8	7	8	8	7	8	9	7	11	8	8	9	9	10	7	8	8	7	8
Удлинение при разрыве, %	627	625	627	635	641	660	619	652	695	652	695	648	649	625	649	625	627	647	652	695	648	649	625	627
Отсутствие отверстий, неудачные единицы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115					
Усилие при разрыве, Н	9	10	8	8	8	7	8	8	7	18	19	17	21	18	18	19	18	19	17					
Удлинение при разрыве, %	625	627	635	641	660	619	652	695	652	695	648	649	625	649	625	627	636	653	637					

ТОП ГЛОВ СДН. БХД.

Лот 4969, Жалан Тератай, Бату 6, Офф Жалан Мэру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия


Телефон: +603-3392 1992 / 1905 Электронная почта: sales@topglove.com.my

Отсутствие отверстий, неудачные единицы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Заключение: Результаты показали, что Перчатки смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные Nitrile после 5-летнего хранения соответствуют требованиям стандарта ASTM D 6319-05.

Примечание: Название Nitrile в 2019 году было изменено на NitriMAX:

Проверено:	Одобрено:
Г-н Шалва Карим (помощник менеджера по контролю качества)	Г-н Лия Гепарин (помощник руководителя производства)


Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Марковым Александром Александровичем.

Российская Федерация


Город Москва

Пятнадцатого мая две тысячи двадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Маркова Александра Александровича.

Подпись сделана в моем присутствии.


Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2020- 

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб.



 Г.Б. Акимов

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 167 лист(а)(ов)

Нотариус

