




ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ


**Щипцы электрохирургические биполярные многолезовые нестерильные,
производства**

**"Гюнтер Биссингер Медизинтехник ГмбХ"
(Günter Bissinger Medizintechnik GmbH), Германия**


Щипцы Claris с не прилипающим покрытием, прямой тип: Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 80515200; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80518200; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80520200; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80522200; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 80516200; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 80524200




Щипцы Claris с не прилипающим покрытием, прямой тип: Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 80615200; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80618200; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80620200; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80622200




Щипцы Claris с не прилипающим покрытием, прямой тип: Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 80515206; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 80515201; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 80515202; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80518206; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80518201; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80518202; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80520206; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80520201; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80520202; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80522206; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80522201; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80522202; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 80516206; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 80516201; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 80516202; Тупой конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80522203; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 80524206; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 80524201; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 80524202; Конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 300 мм, 80530201; Конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 300 мм, 80530202




Щипцы Claris с не прилипающим покрытием, прямой тип: Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 80615206; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 80615201; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 80615202; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80618206; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80618201; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80618202; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80620206; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80620201; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80620202; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80622206; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80622201; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80622202; Конец 1,2 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80620203; Конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80620205; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 80615205; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80618205; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80622205




Щипцы Claris с не прилипающим покрытием: Угловой тип: Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 80515210; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80518210; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80520210



Щипцы Claris с не прилипающим покрытием: Угловой тип: Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 80615210; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80618210;




Щипцы Claris с не прилипающим покрытием: Угловой тип: Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 80515216; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 80515211; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 80515212; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80518216; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80518211; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80518212; Конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 80516210; Конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 80516216; Конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 80516211; Конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 80516212; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80520216; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80520211; Тупой конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80520213; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80520212; Конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80522210; Конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80522216; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80522212; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80522211; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 80524211; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 80524212.



Щипцы Claris с не прилипающим покрытием: Угловой тип: Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 80615216; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 80615211; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 80615212; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80618216; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80618211; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80618212; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 80615215; Конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80618215; Конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80620210; Конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80620211; Конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80620215; Конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80620212; Конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80622210; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80622211; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80622215; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80622212.



Щипцы Claris с не прилипающим покрытием, ювелирные прямые: Заостренный конец 0,25 мм, плоский контакт, длина 110 мм, 80511100; Заостренный конец 0,4 мм, плоский контакт, длина 110 мм, 80511104



Щипцы Claris с не прилипающим покрытием: Ювелирные, прямые: Заостренный конец 0,25 мм, двухштырьковый контакт, длина 110 мм, 80611100;

REF 80611100 LOT 943944 QTY: 1

 **bissinger**

DE CLARIS Non-Stick Uhrmacher 110 mm
gerade sp. 0,25 mm Sp., Isol., 2-Pin-St

US CLARIS Non-Stick Bip. Forceps 110 mm
straight point 0.25 mm Insul. 2-Pin-plug

CE 0297    **R_X ONLY**

 Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiesen-Strasse 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-11 LBL-003 Rev. A

REF 80611100 LOT 943944 QTY: 1

 **bissinger**

DE CLARIS Non-Stick Uhrmacher 110 mm
gerade sp. 0,25 mm Sp., Isol., 2-Pin-St

US CLARIS Non-Stick Bip. Forceps 110 mm
straight point 0.25 mm Insul. 2-Pin-plug

CE 0297    **R_X ONLY**

 Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiesen-Strasse 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-11 LBL-003 Rev. A



Щипцы Claris с не прилипающим покрытием, ювелирные прямые: Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 110 мм, 80611103; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 110 мм, 80611101



Щипцы Claris с не прилипающим покрытием, ювелирные прямые: Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 110 мм, 80511103; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 110 мм, 80511101



Щипцы Claris с не прилипающим покрытием: ювелирные угловые: Заостренный конец 0,25 мм, плоский контакт, длина 110 мм, 80511110;

REF 80511110

LOT 942859

QTY: 1



bissinger

DE CLARIS Non-Stick Uhrmacher 110 mm
gewinkelt sp. 0,25 mm Sp., isol., Flst

US CLARIS Non-Stick Bip. Forceps 110 mm
angled, 0,25 mm Insul. Flat-Plug



06.10.2015

CE 0297



Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiesen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-10

LBL-003 Rev. A

REF 80511110

LOT 942859

QTY: 1



bissinger

DE CLARIS Non-Stick Uhrmacher 110 mm

gewinkelt sp. 0,25 mm Sp., isol., Flst
angled, 0,25 mm Insul. Flat-Plug



06.10.2015

CE 0297




Rx ONLY




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiesen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-10

LBL-003 Rev. A


Щипцы Claris с не прилипающим покрытием, ювелирные угловые: Заостренный конец 0,25 мм, двухштырьковый контакт, длина 110 мм, 80611110




Щипцы Claris с не прилипающим покрытием: ювелирные угловые: Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 110 мм, 80511111; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 110 мм, 80511113;




Щипцы Claris с не прилипающим покрытием, ювелирные угловые: Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 110 мм, 80611111; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 110 мм, 80611113;




Щипцы Claris с не прилипающим покрытием: Штыковидные, прямые: Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 80516300; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80518300; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80520300; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80522300; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 80524300; Заостренный конец 0,7 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80520307



Щипцы Claris с не прилипающим покрытием: Штыковидные, прямые: Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 160 мм, 80616300; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80620300; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80622300; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 80624300; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80618300



Щипцы Claris с не прилипающим покрытием, штыковидные, прямые: Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 80516306; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 80516301; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 80516302; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80518306; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80518301; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80518302; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80520306; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80520301; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80520302; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80522306; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80522301; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80522302; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 80524306; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 80524301; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 80524302; Тупой конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80518305; Тупой конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80520305; Тупой конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80522303; Тупой конец 1,2 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 80524303; Тупой конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 80524305; Конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 300 мм, 80530301.



Шипцы Claris с не прилипающим покрытием, штыковидные, прямые: Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 160 мм, 80616306; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 160 мм, 80616301; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 160 мм, 80616302; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80618306; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80618301; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80618302; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80620306; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80620301; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80620302; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80622306; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80622301; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80622302; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 80624306; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 80624301; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 80624302; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 160 мм, 80616305; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80618305; Тупой конец 1,2 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80620303; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80620305; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80622305; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 80624305.

REF 80616306

LOT 939349

QTY: 1



bissinger

DE CLARIS Non-Stick Bip.pinz. 160 mm
bay. ger. sp. 0,6 mm Sp. isol., 2-Pin

US CLARIS Non-Stick Bip. Forceps 160 mm
bay. straight 0,6 mm insul. 2-Pin-plug



23.04.2015

CE 0297    Rx ONLY




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-04

LBL-003 Rev. A




Щипцы Claris с не прилипающим покрытием: Штыковидные, под углом вверх: Заостренный конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80520331; Заостренный конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80522331; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80520336; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80522332; Конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 80524331.




Щипцы Claris с не прилипающим покрытием: Штыковидные, под углом вверх: Заостренный конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80620331; Заостренный конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80622331; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80622335




Щипцы Claris с не прилипающим покрытием: Штыковидные, под углом вниз: Заостренный конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80520341; Заостренный конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80522341; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80522346; Конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 80524341




Щипцы Claris с не прилипающим покрытием: Штыковидные, под углом вниз: Заостренный конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80620341; Заостренный конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80622341;



Щипцы Claris + с не прилипающим покрытием: Прямой тип: Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 155 мм, 81450100; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81450108; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81450116; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 225 мм, 81450124;



Щипцы Claris + с не прилипающим покрытием: Прямой тип: Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 140 мм, 81460100; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 165 мм, 81460108; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 185 мм, 81460116; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 210 мм, 81460124;



Щипцы Claris + с не прилипающим покрытием: Прямой тип: Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 155 мм, 81450102; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 155 мм, 81450104; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 155 мм, 81450106; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81450110; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81450112; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81450114; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81450118; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81450120; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81450122; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 225 мм, 81450126; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 225 мм, 81450128; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 225 мм, 81450130;



Щипцы Claris + с не прилипающим покрытием: Прямой тип: Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 140 мм, 81460102; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 140 мм, 81460104; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 140 мм, 81460106; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 165 мм, 81460110; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 165 мм, 81460112; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 165 мм, 81460114; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 185 мм, 81460118; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 185 мм, 81460120; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 185 мм, 81460122; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 210 мм, 81460126; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 210 мм, 81460128; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 210 мм, 81460130;

REF 81460102

LOT 934178

QTY: 1



bissinger

DE

CLARIS + Bipolarpinzetten 140 mm gerade
NON-STICK gerade Sp. 0,6 mm 2-Pin-St

US

CLARIS + Bipolarforceps 140 mm straight
NON-STICK straight tip 0,6 mm 2-pin-pl



01.08.2014




Rx ONLY




Qinter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2014-08



Щипцы Claris + с не прилипающим покрытием: Угловой тип: Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 155 мм, 81450101; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81450109; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81450117; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 225 мм, 81450125;




Пинцет Claris + с не прилипающим покрытием: Угловой тип: Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 140 мм, 81460101; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 165 мм, 81460109; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 185 мм, 81460117; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 210 мм, 81460125;




Пинцеты Claris + с не прилипающим покрытием: Угловой тип: Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 155 мм, 81450103; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 155 мм, 81450105; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 155 мм, 81450107; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81450111; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81450113; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81450115; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81450119; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81450121; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81450123; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 225 мм, 81450127; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 225 мм, 81450129; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 225 мм, 81450131;




Щипцы Claris + с не прилипающим покрытием: Угловой тип: Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 140 мм, 81460103; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 140 мм, 81460105; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 140 мм, 81460107; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 165 мм, 81460111; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 165 мм, 81460113; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 165 мм, 81460115; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 185 мм, 81460119; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 185 мм, 81460121; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 185 мм, 81460123; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 210 мм, 81460127; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 210 мм, 81460129; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 210 мм, 81460131;



Щипцы Claris + с не прилипающим покрытием: Штыковидные, прямые: Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81450132; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81450140; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 225 мм, 81450148; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 250 мм, 81450156;




Щипцы Claris + с не прилипающим покрытием: Штыковидные, прямые: Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 165 мм, 81460132; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 185 мм, 81460140; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 210 мм, 81460148; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 235 мм, 81460156; Конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 165 мм, 81460137; Конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 185 мм, 81460145; Конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 210 мм, 81460153; Конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 235 мм, 81460161




Щипцы Claris + с не прилипающим покрытием: Штыковидные, прямые: Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81450134; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81450136; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81450138; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81450142; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81450144; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81450146; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 225 мм, 81450150; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 225 мм, 81450152; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 225 мм, 81450154; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 250 мм, 81450158; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 250 мм, 81450160; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 250 мм, 81450162; Конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81450137; Конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81450145; Конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 225 мм, 81450153; Конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 250 мм, 81450161



Щипцы Claris + с не прилипающим покрытием: Штыковидные, прямые: Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 165 мм, 81460134; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 165 мм, 81460136; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 165 мм, 81460138; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 185 мм, 81460142; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 185 мм, 81460144; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 185 мм, 81460146; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 210 мм, 81460150; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 210 мм, 81460152; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 210 мм, 81460154; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 235 мм, 81460158; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 235 мм, 81460160; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 235 мм, 81460162;



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы Макферсона с изоляционным покрытием, прямые, 70 мм длиной: Заостренный конец 0,25 мм, плоский контакт, 81507000;



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы Макферсона с изоляционным покрытием, прямые, 70 мм длиной: Заостренный конец 0,25 мм, двухштырьковый контакт, 81607000;

REF 81607000

 **bissinger**

(DE) Bipolarpinzette McPherson 85mm
gerade spitz 0.25 mm, Isol. 2-Pin-Steck

(US) Bipolar Forceps McPherson 85mm
straight point 0.25 mm isol. 2-Pin-Plug

CE 0297    **Rx ONLY**

 Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiesen-Straße 1 • D-79331 Teningen / Germany • www.bissinger.com
2015-10

28.10.2015

REF 81607000 LOT 944266 QTY: 1

 **bissinger**

(DE) Bipolarpinzette McPherson 85mm
gerade spitz 0.25 mm, Isol. 2-Pin-Steck

(US) Bipolar Forceps McPherson 85mm
straight point 0.25 mm Isol. 2-Pin-Plug

CE 0297    **Rx ONLY**


 Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiesen-Straße 1 • D-79331 Teningen / Germany • www.bissinger.com
2015-10

28.10.2015


LBL-003 R8-A




Щипцы биполярные стандартные: Щипцы Макферсона с изоляционным покрытием, прямые, 70 мм длиной: Тупой конец 0,45 мм, плоский контакт, 81507001;



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы Макферсона с изоляционным покрытием, прямые, 70 мм длиной: Тупой конец 0,45 мм, двухштырьковый контакт, 81607001:



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы Макферсона с изоляционным покрытием, угловые, 70 мм длиной: Заостренный конец 0,25 мм, плоский контакт, 81507010.



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы Макферсона с изоляционным покрытием, угловые, 70 мм длиной: Заостренный конец 0,25 мм, двухштырьковый контакт, 81607010;

bissinger

CE 0297    Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 · D-79331 Teningen / Germany · www.bissinger.com
2015-11

LBL-003 Rev A

REF 81607010

LOT 943387

QTY: 1



bissinger

DE Bipolarpinzette McPherson 85 mm
gewinkelt spitz 0,25 mm, isol. 2-Pin-St.
US Bipolar Forceps McPherson 85 mm
angled point 0,25 mm isol. 2-Pin -Plug



13.11.2015

CE 0297    Rx ONLY




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 · D-79331 Teningen / Germany · www.bissinger.com
2015-11

LBL-003 Rev A



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы Макферсона с изоляционным покрытием, угловые, 70 мм длиной: Тупой конец 0,45 мм, плоский контакт, 81507011



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы Макферсона с изоляционным покрытием, угловые, 70 мм длиной: Тупой конец 0,45 мм, двухштырьковый контакт, 81607011



bissinger

(US) Bipolar Forceps McPherson 85 mm
angled blunt 0,45 mm insul. 2-Pin-Plug

14.01.2016

CE 0297



Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2016-01

LBL-003 Rev. A

REF 81607011

LOT 945150

QTY: 1



bissinger

(DE) Bipolarpinzette McPherson 85 mm
gewinkelt stumpf 0,45 mm insul. 2-Pin-Pl

(US) Bipolar Forceps McPherson 85 mm
angled blunt 0,45 mm insul. 2-Pin-Plug



14.01.2016

CE 0297



Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2016-01

LBL-003 Rev. A



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы Макферсона без изоляционного покрытия, прямые, 70 мм длиной: Заостренный конец 0,25 мм, двухштырьковый контакт, 81807000

REF 81807000 LOT 940820 QTY: 1



bissinger

DE Bipolarpinzette McPherson 85 mm
gerade spitz 0.25 mm, unisol. 2-Pin-St.
US Bipolar forceps McPherson 85 mm straigh
point 0.25 mm, non-insulated, 2-Pin-Pl



10.07.2015

CE 0297 R_{ONLY}



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiesen-Straße 1 • D-79331 Tettingen / Germany • www.bissinger.com
2015-07

LBL-003 Rev. A

REF 81807000 LOT 940820 QTY: 1



bissinger

DE Bipolarpinzette McPherson 85 mm
gerade spitz 0,25 mm, unisol. 2-Pin-St.
US Bipolar forceps McPherson 85 mm straigh
point 0,25 mm, non-insulated, 2-Pin-Pl



10.07.2015

CE 0297 R_{ONLY}




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiesen-Straße 1 • D-79331 Tettingen / Germany • www.bissinger.com
2015-07

LBL-003 Rev. A



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы Макферсона без изоляционного покрытия, прямые, 70 мм длиной: Тупой конец 0,45 мм, двухштырьковый контакт, 81807001:



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы Масферсона без изоляционного покрытия, угловые, 70 мм длиной: Заостренный конец 0,25 мм, двухштырьковый контакт, 81807010



REF 81807010

LOT 943391

QTY: 1



bissinger

DE Bipolarpinzette McPherson 85 mm gewink.
0,25 mm, unisoliert, 2-Pin-Stecker

US Bipolar Forceps McPherson 85 mm
angled 0.25 mm non-insulated 2-Pin-Plug



13.11.2015

CE 0297



ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 · D-79331 Teningen / Germany · www.bissinger.com
2015-11

LBL-003 Rev.A

REF 81807010

LOT 943391

QTY: 1



DE Bipolarpinzette McPherson 85 mm gewink.
0,25 mm, unisoliert, 2-Pin-Stecker



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы Масферсона без изоляционного покрытия, угловые, 70 мм длиной: Тупой конец 0,45 мм, двухштырьковый контакт, 81807011;



REF 81807011

LOT 944860

QTY: 1



bissinger

DE Bipolarpinzette McPherson 85 mm gewink.
0,45 mm, unisoliert, 2-Pin-Stecker
US Bipolar Forceps McPherson 85 mm
angled 0.45 mm, non-insulated, 2-Pin-Plug



18.02.2018

CE 0297




Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 · D-79331 Teningen / Germany · www.bissinger.com
2016-01

LBL-003 Rev. A

Щипцы биполярные стандартные: Щипцы Адсона, прямые, 120 мм длиной, шириной кончиков 1мм: Плоский контакт, 81512601;




Щипцы биполярные стандартные: Щипцы Адсона, прямые, 120 мм длиной, шириной кончиков 1мм: Двухштырьковый контакт, 81612601;

REF 81612601

LOT 944855

QTY: 1



bissinger

DE Bipolarpinzette Adson 120 mm gerade
stumpf 1,0 mm, Isol., 2-Pin-Stecker

US Bipolar Forceps Adson 120 mm straight
blunt 1,0 mm, Insul., 2-Pin-Plug



12.12.2015

CE 0297



Rx ONLY




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-12

LBL-003 Rev A



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы ювелирные с изоляционным покрытием, прямые, 110 мм длиной: Заостренный конец 0,25 мм, плоский контакт, 81511100;



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы ювелирные с изоляционным покрытием, прямые, 110 мм длиной: Заостренный конец 0,25 мм, двухштырьковый контакт, 81611100;

REF 81611100

LOT 941947

QTY: 1



bissinger

- (DE) Bipolarpinzette 110 mm Uhrmacher
gerade spitz 0,25 mm, isoliert, 2-Pin-St
- (US) Bipolar forceps 110 mm Jeweler
straight point 0,25mm, insul. 2-Pin-Plug



03.09.2015

CE 0297    Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiesen-Straße 1 • D-79331 Teningen / Germany • www.bissinger.com
2015-09

LBL-003 Rev A

REF 81611100

LOT 941947

QTY: 1



bissinger

- (DE) Bipolarpinzette 110 mm Uhrmacher
gerade spitz 0,25 mm, isoliert, 2-Pin-St
- (US) Bipolar forceps 110 mm Jeweler
straight point 0,25mm, insul. 2-Pin-Plug



03.09.2015

CE 0297    Rx ONLY




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiesen-Straße 1 • D-79331 Teningen / Germany • www.bissinger.com
2015-09


LBL-003 Rev A




Щипцы биполярные стандартные: Щипцы ювелирные с изоляционным покрытием, прямые, 110 мм длиной: Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, 81511101; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, 81511103



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы ювелирные с изоляционным покрытием, прямые, 110 мм длиной: Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, 81611101; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, 81611103



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы ювелирные с изоляционным покрытием, угловые, 110 мм длиной: Заостренный конец 0,25 мм, плоский контакт, 81511110;
Заостренный конец 0,6 мм, плоский контакт, 81511116



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы ювелирные с изоляционным покрытием, угловые, 110 мм длиной: Заостренный конец 0,25 мм, двухштырьковый контакт, 81611110;

REF 81611110

LOT 944734

QTY: 1



bissinger

DE Bipolarpinzette 110 mm Uhrmacher
gewinkelt spitz 0,25 mm, Isol. 2-Pin-St

US Bipolar Forceps 110 mm Jeweler
angled 0,25 mm insul. 2-Pin-Plug



16.12.2015

CE 0297



Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thieser-Straße 1 • D-79331 Tettingen / Germany • www.bissinger.com
2015-12

LBL-003 Rev A

REF 81611110

LOT 944734

QTY: 1



bissinger

DE Bipolarpinzette 110 mm Uhrmacher
gewinkelt spitz 0,25 mm, Isol. 2-Pin-St

US Bipolar Forceps 110 mm Jeweler
angled 0,25 mm insul. 2-Pin-Plug



16.12.2015

CE 0297



Rx ONLY




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thieser-Straße 1 • D-79331 Tettingen / Germany • www.bissinger.com
2015-12



LBL-003 Rev A




Щипцы биполярные стандартные: Щипцы ювелирные с изоляционным покрытием, угловые, 110 мм длиной: Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, 81511111; Тупой конец 1.0 мм, плоский контакт, 81511113




Щипцы биполярные стандартные: Щипцы ювелирные с изоляционным покрытием, угловые, 110 мм длиной: Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, 81611111; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, 81611113




Щипцы биполярные стандартные: Щипцы ювелирные с изоляционным покрытием, изогнутые, 110 мм длиной: Заостренный конец 0,25 мм, плоский контакт, 81511120;



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы ювелирные с изоляционным покрытием, изогнутые, 110 мм длиной: Заостренный конец 0,25 мм, двухштырьковый контакт, 81611120; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, 81611121



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы ювелирные с изоляционным покрытием, изогнутые, 110 мм длиной: Тулой конец 0,6 мм, плоский контакт, 81511121;
Конец 0,7 мм, плоский контакт, 81511416



Щипцы биполярные стандартные: **Щипцы ювелирные без изоляционного покрытия, прямые, 110 мм длиной: Заостренный конец 0,25 мм, двухштырьковый контакт, 81811100;**



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 • D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2016-02

LBL-003 Rev. A

REF 81811100

LOT 945689

QTY: 1



bissinger

DE Bipolarpinzette 110 mm Uhrmacher gerade
0,25 mm, unisoliert, 2-Pin-Stecker
US Bipolar Forceps 110 mm Jeweler straight
0,25 mm, non-insulated, 2-Pin-plug



11.02.2016

CE 0297



Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 • D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2016-02

LBL-003 Rev. A



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы ювелирные без изоляционного покрытия, прямые, 110 мм длиной: Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, 81811101;



REF 81811101

LOT 941959

QTY: 1



bissinger

DE Bipolarpinzette 110 mm Uhrmacher
gerade stumpf 0,6 mm, unisol, 2-Pin-St.

US Bipolar Forceps 110 mm Jeweler
straight 0,6 mm, non-insulated, 2-Pin-Pt



18.08.2015

CE 0297




Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-08

LBL-003 Rev A

Щипцы биполярные стандартные: Щипцы ювелирные без изоляционного покрытия, угловые, 110 мм длиной: Заостренный конец 0,25 мм, двухштырьковый контакт, 81811110;



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы ювелирные без изоляционного покрытия, угловые, 110 мм длиной: Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, 81811111;



REF 81811111

LOT 937054

QTY: 1



DE Bipolarpinzette 110 mm, Uhrmacher
gewinkelt 0,6 mm, unisoliert, 2-Pin-St.

US Bipolar Forceps 110 mm Jeweler angled
0,6 mm, non-insulated, 2-Pin-Plug



13.01.2015

bissinger

CE 0297




Rx ONLY





Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 • D-79331 Teningen / Germany • www.bissinger.com
2015-01

LBL-003 Rev A


Щипцы биполярные стандартные: Щипцы ювелирные без изоляционного покрытия, изогнутые, 110 мм длиной: Заостренный конец 0,25 мм, двухштырьковый контакт. 81811120;




Щипцы биполярные стандартные: Щипцы ювелирные без изоляционного покрытия, изогнутые, 110 мм длиной: Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, 81811121;




Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные, прямой тип: Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 81515200; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 81516200; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520200; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522200; Заостренный конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522204; Заостренный конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524204; Заостренный конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 260 мм, 81526201; Заостренный конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 260 мм, 81526202; Заостренный конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 280 мм, 81528201; Заостренный конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 280 мм, 81528202; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 300 мм, 81530200; Заостренный конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 300 мм, 81530201; Заостренный конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 300 мм, 81530202



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные, прямой тип: Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 81615200; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518200; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618200; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620200; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622200; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624200; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 160 мм, 81616200; Заостренный конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 160 мм, 81616204; Заостренный конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 160 мм, 81616202



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные, прямой тип: Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 81515204; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 81515201; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 81515202; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 81615202; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 81516201; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 81516202; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518204; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518201; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518202; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520204; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520201; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520202; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522201; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522202; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524200; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524201; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524202; Тупой конец 0,7 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 81515206; Тупой конец 1,2 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 81515205; Тупой конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 81515203; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 81516206; Тупой конец 1,2 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518205; Тупой конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518203; Тупой конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520203; Тупой конец 1,2 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522205; Тупой конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522203; Тупой конец 1,2 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524206; Тупой конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524203; Тупой конец 1,2 мм, плоский контакт, длина 260 мм, 81526205; Тупой конец 1,2 мм, плоский контакт, длина 300 мм, 81530205; Тупой конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 300 мм, 81530203.



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные, прямой тип: Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 81615201; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618201; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618202; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620201; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620202; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622201; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622202; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624201; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624202; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 81615204; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 81615203; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 160 мм, 81616201; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618204; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618203; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620204; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620205; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622203; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622204; Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624204; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624205; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 260 мм, 81626201; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 260 мм, 81626202; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 280 мм, 81628201; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 280 мм, 81628202; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 300 мм, 81630201; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 300 мм, 81630202

2015-12

REF 81615201

LOT 943964

QTY: 1



bissinger

- (DE) Bipolarpinzette 150 mm gerade
stumpf 1.0 mm Sp., isoliert, 2-Pin-St
- (US) Bipolar Forceps 150 mm straight
blunt 1.0 mm insulated 2-Pin-Plug



03.12.2015

CE 0297



Rx ONLY




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Tettingen / Germany - www.bissinger.com
2015-12


LEL-003 Rev A



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные, угловой тип: Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 81515210; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 81516210; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518210; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520210; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522210; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524210; Заостренный 0,6 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 81516214; Заостренный 0,6 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518216; Заостренный 0,6 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520216; Заостренный 0,6 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522216; Заостренный 0,6 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524216



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные, угловой тип: Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 81615210; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618210; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620210; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622210; Заостренный конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 81615216; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 160 мм, 81616210; Заостренный конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 160 мм, 81616216; Заостренный конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618216; Заостренный конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620217; Заостренный конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622216; Заостренный конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624216.



Шипцы биполярные стандартные: Шипцы стандартные, угловой тип: Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 81515211; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 81515212; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 81516211; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 81516212; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518211; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518212; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520211; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520212; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522211; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522212; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524211; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524212; Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 81515214; Тупой конец 1,2 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 81515215; Тупой конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 81515213; Тупой конец 1,2 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518215; Тупой конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518213; Тупой конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520213; Тупой конец 2,5 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520215; Тупой конец 1,2 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522213; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 260 мм, 81526211; Тупой конец 1,2 мм, плоский контакт, длина 260 мм, 81526215; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 260 мм, 81526212; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 300 мм, 81530211; Тупой конец 1,2 мм, плоский контакт, длина 300 мм, 81530215.

REF 81616211 LOT 944611 QTY: 1



DE Bipolarpinzette 150 mm gewinkelt
stumpf 1.0 mm Sp., isoliert, Flachst.
US Bipolar Forceps 150 mm angled
blunt 1.0 mm. insul. flat-plug



20.11.2019

bissinger

CE 0297 Rx ONLY



Günther Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiersch-Strasse 1 • D-79331 Tettnang / Germany • www.bissinger.com
2019-11

LB-023 Rev-A

REF 81616211 LOT 944611 QTY: 1



DE Bipolarpinzette 150 mm gewinkelt
stumpf 1.0 mm Sp., isoliert, Flachst.
US Bipolar Forceps 150 mm angled
blunt 1.0 mm. insul. flat-plug



20.11.2019

bissinger

CE 0297 Rx ONLY



Günther Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiersch-Strasse 1 • D-79331 Tettnang / Germany • www.bissinger.com
2019-11

LB-023 Rev-A

REF 81616211 LOT 944611 QTY: 1



DE Bipolarpinzette 150 mm gewinkelt
stumpf 1.0 mm Sp., isoliert, Flachst.
US Bipolar Forceps 150 mm angled
blunt 1.0 mm. insul. flat-plug



20.11.2019

bissinger

CE 0297 Rx ONLY



Günther Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiersch-Strasse 1 • D-79331 Tettnang / Germany • www.bissinger.com
2019-11

LB-023 Rev-A

Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные, угловой тип: Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 81615211; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 81615212; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618211; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618212; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620211; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620212; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622211; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622212; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624210; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624211; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624212; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 150 мм, 81615215; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618215; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620213; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622215; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624215

REF 81615211

LOT 938118 Qty: 1



DE

Bipolarpinzette 150 mm gewinkelt
stumpf 1,0 mm Sp. isoliert, 2-Pin-St

US

Bipolar Forceps 150 mm angled
blunt 1,0 mm, insulated, 2-Pin-Plug

bissinger



10.06.2015

CE 0297



Rx ONLY




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiersen-Straße 1 • D-79331 Tettnang / Germany • www.bissinger.com

www.bissinger.com




Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные, изогнутые: Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 170 мм, 81517400; Заостренный конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 190 мм, 81520232




Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные, изогнутые: Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 170 мм, 81617400;




Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные, изогнутые: Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 170 мм, 81517401; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 170 мм, 81517402; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522701; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522702



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные, изогнутые: Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 170 мм, 81617401; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 170 мм, 81617402;




Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные штыковидные, прямой кончик: Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 81516300; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518300; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520300; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522300; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524300; Заостренный конец 0,5 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 81516309; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 260 мм, 81526300



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные штыковидные, прямой кончик: Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618300; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620300; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622300; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624300;



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные штыковидные, прямой кончик: Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 81516301; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 81516302; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518301; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518302; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520301; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520302; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522301; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522302; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524301; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524302; Конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 81516306; Конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518306; Конец 1,2 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518305; Конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518303; Конец 0,5 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520309; Конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520304; Конец 0,7 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520306; Тупой конец 1,2 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520307; Тупой конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520303; Конец 0,5 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522309; Конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522304; Конец 0,7 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522306; Конец 1,2 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522307; Тупой конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522303; Конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524304; Тупой конец 1,2 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524307; Тупой конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524309; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 260 мм, 81526301; Тупой конец 1,2 мм, плоский контакт, длина 260 мм, 81526305; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 260 мм, 81526302; Конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 280 мм, 81528301; Конец 1,2 мм, плоский контакт, длина 280 мм, 81528307; Конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 280 мм, 81528302; Конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 300 мм, 81530301; Конец 1,2 мм, плоский контакт, длина 300 мм, 81530305; Конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 300 мм, 81530303; Конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 300 мм, 81530302



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные штыковидные, прямой кончик: Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618301; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618302; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620301; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620302; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622301; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622302; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624301; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624302; Конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 160 мм, 81616300; Конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 160 мм, 81616304; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 160 мм, 81616301; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 160 мм, 81616302; Конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618304; Конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618303; Конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620306; Конец 1,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620303; Конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620305; Конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622307; Конец 0,7 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622306; Конец 1,2 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622305; Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622303; Конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624306; Конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624303; Тупой конец 1,2 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624305

REF 81618301

LOT 942730

QTY: 1



bissinger

DE

Bipolarpinzette 180 mm bayonett
gerade st. 1.0 mm Sp., isol., 2-Pin-St.

US

Bipolar Forceps 180 mm bayonet
straight 1.0 mm, insulated, 2-Pin-Plug



24.06.2015

CE 0297



R_X ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiesken-Strasse 1 • D-78531 Tettnang / Germany • www.bissinger.com
2015-09

JB-003 Rev. A

REF 81618301

LOT 942730

QTY: 1



bissinger

DE

Bipolarpinzette 180 mm bayonett
gerade st. 1.0 mm Sp., isol., 2-Pin-St.

US

Bipolar Forceps 180 mm bayonet
straight 1.0 mm, insulated, 2-Pin-Plug



24.06.2015

CE 0297



R_X ONLY




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiesken-Strasse 1 • D-78531 Tettnang / Germany • www.bissinger.com
2015-09


JB-003 Rev. A




Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные, штыковидные, под углом вниз: Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518340; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520340; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522340; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524340;




Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные, штыковидные, под углом вниз: Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618340; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620340; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622340; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624340;




Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные, щтыковидные, под углом вниз: Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518341; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518342; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520341; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520342; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522341; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522342; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524341; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524342; Конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518343; Конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520343; Тупой конец 0,7 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522346




Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные, штыковидные, под углом вниз: Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618341; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618342; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620341; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620342; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622341; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622342; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624341; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624342; Конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618345; Конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620345; Конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622345; Конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624345




Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные, штыковидные, под углом вверх: Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518330; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522330; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524330;




Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные, штыковидные, под углом вверх: Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618330; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620330; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622330; Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624330;




Щипцы биополярные стандартные: Щипцы стандартные, щипцовые, под углом вверх: Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518331; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81518332; Заостренный конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520330; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520331; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520332; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522331; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522332; Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524331; Тупой конец 2,0 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81524332; Конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81520334; Конец 0,5 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522335; Тупой конец 0,7 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522336



Щипцы биполярные стандартные: Щипцы стандартные, штыковидные, под углом вверх: Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618331; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81618332; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620331; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620332; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622331; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622332; Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624331; Тупой конец 2,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624332; Конеч 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81620335; Конеч 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81622335; Конеч 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81624335




Щипцы биполярные с функцией орошения: Щипцы биполярные с функцией орошения, прямой тип: Заостренный конец 0,5х8 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81118204; Заостренный конец 0,5х8 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81120204; Заостренный конец 0,5х8 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81122204;




Щипцы биполярные с функцией орошения: Щипцы биполярные с функцией орошения, прямой тип: Тупой конец 1,0x8 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81018201; Тупой конец 2,0x8 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81018202; Заостренный конец 0,5x8 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81020204; Тупой конец 1,0x8 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81020201; Тупой конец 2,0x8 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81020202; Тупой конец 1,0x8 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81022201; Тупой конец 2,0x8 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81022202; Тупой конец 1,5 x 8 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81018203




Щипцы биполярные с функцией орошения: Щипцы биполярные с функцией орошения, прямой тип: Тупой конец 1,0х8 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81118201; Тупой конец 2,0х8 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81118202; Тупой конец 1,0х8 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81120201; Тупой конец 2,0х8 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81120202; Тупой конец 1,0х8 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81122201; Тупой конец 2,0х8 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81122202; Заостренный конец 0,5х8 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81018204; Заостренный конец 0,5х8 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81022204;




Щипцы биполярные с функцией орошения, штыковидный тип: Заостренный конец 0,5x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81118304; Заостренный конец 0,5x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81120304; Заостренный конец 0,5x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81122304; Заостренный конец 0,5x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81124304; Тупой конец 1,0x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81124301;




Щипцы биполярные с функцией орошения, щипцовый тип: Тупой конец 1,0x5 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81018301; Тупой конец 1,5x5 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81018303; Тупой конец 1,0x5 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81020301; Тупой конец 1,5x5 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81020303; Тупой конец 1,0x5 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81022301; Тупой конец 1,5x5 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81022303; Тупой конец 1,0x5 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81024301; Заостренный конец 0,5x5 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 81018304; Заостренный конец 0,5x5 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 81020304; Заостренный конец 0,5x5 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81022304; Заостренный конец 0,5x5 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81024304; Тупой конец 1,5x5 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 81024303; Конец 2,0 x 5 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81022305




Щипцы биполярные с функцией орошения, штыковидный тип: Тупой конец 1,0x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81118301; Тупой конец 1,5x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 81118303; Тупой конец 1,0x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81120301; Тупой конец 1,5x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 81120303; Тупой конец 1,0x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81122301; Тупой конец 1,5x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81122303; Тупой конец 1,5x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 240 мм, 81124303; Конец 2,0 x 5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81122307; Тупой конец 0,7 x 5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 81122306




Щипцы биполярные титановые, прямой тип: Заостренный конец 0,5x8 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80918204; Заостренный конец 0,5x8 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80920204; Щипцы биполярные титановые, прямой тип: Заостренный конец 0,5x8 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80818204; Заостренный конец 0,5x8 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80820204;



Щипцы биполярные титановые, прямой тип: Тупой конец 1,0x8 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80818201; Тупой конец 2,0x8 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80818202; Тупой конец 1,0x8 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80820201; Тупой конец 2,0x8 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80820202; Тупой конец 1,5 x 8 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80820203



Щипцы биполярные титановые, прямой тип: Тупой конец 1,0x8 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80918201; Тупой конец 2,0x8 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80918202; Тупой конец 1,0x8 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80920201; Тупой конец 2,0x8 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80920202;



Щипцы биполярные титановые, штыковидный тип: Заостренный конец 0,5x5 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 80816304; Заостренный конец 0,5x5 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80818304; Заостренный конец 0,5x5 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80820304; Заостренный конец 0,5x5 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80822304;

80816304

LOT 6289


CE 0287




TITAN-Bipolarpinzette 160 mm bayon
gerade spitz 0.5 x 5 mm Isol. Flachstecker
TITANIUM-Bipolar Forceps 160 mm bayon.
straight point 0.5 x 5 mm Isol. Flat-Plug

Günter Blasinger
Medizintechnik GmbH
Gottl.-Daimler-Str. 5
79331 Teningen
www.blasinger.com


Щипцы биполярные титановые, штыковидный тип: Заостренный конец 0,5x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 160 мм, 80916304; Заостренный конец 0,5x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80918304; Заостренный конец 0,5x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80920304; Заостренный конец 0,5x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80922304;




Щипцы биполярные титановые, штыковидный тип: Тупой конец 1,0x5 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 80816301; Тупой конец 1,5x5 мм, плоский контакт, длина 160 мм, 80816303; Тупой конец 1,0x5 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80818301; Тупой конец 1,5x5 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80818303; Тупой конец 1,0x5 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80820301; Тупой конец 1,5x5 мм, плоский контакт, длина 200 мм, 80820303; Тупой конец 1,0x5 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80822301; Тупой конец 1,5x5 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 80822303;




Щипцы биполярные титановые, штыковидный тип: Тупой конец 1,0x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 160 мм, 80916301; Тупой конец 1,5x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 160 мм, 80916303; Тупой конец 1,0x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80918301; Тупой конец 1,5x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80918303; Тупой конец 1,0x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80920301; Тупой конец 1,5x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80920303; Тупой конец 1,0x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80922301; Тупой конец 1,5x5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80922303;



Щипцы биполярные с наконечниками типа ТС: прямой тип, 2x12 мм, плоский контакт, длина 190 мм, 81922332; прямой тип, 2x12 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81922340; прямой тип, 2x12 мм, плоский контакт, длина 250 мм, 81922342;




Щипцы биполярные с наконечниками типа ТС: угловой тип, 2x12 мм, плоский контакт, длина 190 мм, 81922212;




Щипцы биполярные с наконечниками типа ТС: штыковидный тип, 2x12 мм, плоский контакт, длина 190 мм, 81922200







Кабель биполярный: со стороны инструмента – плоский штекер для следующих генераторов: штекер совместимый с генератором Erbe, Storz, 3 м, 80100017, штекер совместимый с генератором Erbe, Storz, 5 м, 80100018;



Кабель биполярный: со стороны инструмента – плоский штекер для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Aescular GK 55, GK 60, Berchtold, Martin, Wolf. 3 м. 80100019: штекер совместимый с генераторами Aescular GK 55, GK 60, Berchtold, Martin, Wolf, 5 м, 80100020;



Кабель биполярный: со стороны инструмента – плоский штекер для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 3 м, 80100021; штекер совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 5 м, 80100022;




Кабель биполярный: со стороны инструмента – плоский штекер для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Erbe, EMC/Dolley, 3 м, 80100050; штекер совместимый с генераторами Erbe, EMC/Dolley, 5 м, 80100060;



Кабель биполярный: со стороны инструмента – плоский штекер для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Valley autobipolar, 3 м, 80100042;




Кабель биполярный: со стороны инструмента – плоский штекер для следующих генераторов: Со стороны инструмента – плоский штекер угловой для следующих генераторов: штекер U-20, 4 м, 80100261; штекер совместимый с генератором Erbe, Storz, 3 м, 80100054; штекер совместимый с генератором Erbe, Storz, 5 м, 80100056;




Кабель биполярный: со стороны инструмента – плоский штекер для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Aescular GK 55, GK 60, Berchtold, Martin, Wolf, 3 м, 80100058; штекер совместимый с генераторами Aescular GK 55, GK 60, Berchtold, Martin, Wolf, 5 м, 80100059;




Кабель биполярный: со стороны инструмента – плоский штекер для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 3 м, 80100046; штекер совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 5 м, 80100048;




Кабель биполярный: со стороны инструмента – плоский штекер для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Erbe, EMC/Dolley, 3 м, 80100061;




Кабель биполярный: со стороны инструмента – плоский штекер квадратный для следующих генераторов: штекер U-20, 4 м, 80100262;




Кабель биполярный: со стороны инструмента – плоский штекер квадратный для следующих генераторов: штекер совместимый с генератором Erbe, Storz, 3 м, 80100037; штекер совместимый с генератором Erbe, Storz, 5 м, 80100038;




Кабель биполярный: со стороны инструмента – плоский штекер квадратный для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Aescular GK 55, GK 60, Berchold, Martin, Wolf, 3 м. 80100039;




Кабель биполярный: со стороны инструмента – плоский штекер квадратный для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Aescular GK 55, GK 60, Berchtold, Martin, Wolf, 5 м, 80100047;




Кабель биполярный: со стороны инструмента – плоский штекер квадратный для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 3 м, 80100034; штекер совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 5 м, 80100033;




Кабель биполярный: со стороны инструмента – плоский штекер квадратный для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Erbe, EMC/Dolley, 3 м, 80100057; штекер совместимый с генераторами Erbe, EMC/Dolley, 5 м, 80100067;




Кабель биполярный: со стороны инструмента – плоский штекер квадратный для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Valley autobipolar, 3 м, 80100219;




Кабель биполярный: со стороны инструмента – штекер для двухштыревого инструмента для следующих генераторов: штекер U-20, 4 м, 80100263







Кабель биполарный: со стороны инструмента – штекер для двухштыревого инструмента для следующих генераторов штекер совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 3 м, 80100053; штекер совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 5 м, 80100055; штекер совместимый с генераторами Erbe, EMC/Dolley, 3 м, 80100044




Кабель биполярный: Со стороны инструмента – угловой штекер для двухштыревого инструмента для следующих генераторов: штекер U-20, 4 м, 80100264;




Кабель биполярный: Со стороны инструмента – угловой штекер для двуштыревого инструмента для следующих генераторов: штекер совместимый с генератором Erbe, Storz, 5 м, 80100132;



Кабель биполярный: Со стороны инструмента – угловой штекер для двухштыревого инструмента для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 3 м, 80100153; штекер совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 5 м, 80100155;




Кабель биполярный: Со стороны инструмента – угловой штекер для двухштыревого инструмента для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Erbe, EMC/Dolley, 3 м, 80100064;




Кабель биполярный: Со стороны инструмента – угловой штекер для двухштыревого инструмента для следующих генераторов: штекер совместимый с генератором Codman CMC II, 3 м, 80100163; штекер совместимый с генератором Codman CMC II, 5 м, 80100165;




Кабель биполярный: Со стороны инструмента – угловой штекер для двухштыревого инструмента с защитной крышечкой другой конец кабеля имеет следующие исполнения: штекер совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 3 м, 80100152; штекер совместимый с генераторами Valleylab, Lamidey, EMC, 5 м, 80100154; штекер U-20, 4 м, 80100265, штекер совместимый с генераторами Erbe, EMC/Dolley, 3 м, 80100156



Кабель биполярный: Со стороны инструмента – плоский штекер для следующих генераторов: штекер 2-Banana, 3 м, 80100010



Кабель биполярный: Со стороны инструмента – плоский штекер для следующих генераторов: штекер 2-Banana, 5 м, 80100013




Кабель биполярный: Со стороны инструмента – плоский штекер угловой для следующих генераторов: штекер 2-Banana, 3 м, 80100051, штекер 2-Banana, 5 м, 80100052




Кабель биполярный: Со стороны инструмента – плоский штекер квадратный для следующих генераторов: штекер 2-Banana, 3 м, 80100012




Кабель биполярный: Со стороны инструмента – плоский штекер квадратный для следующих генераторов: штекер 2-Ванала, 5 м, 80100011




Кабель биполярный: Со стороны инструмента – штекер для двухштыревого инструмента для следующих генераторов: штекер 2-Валала, 3 м, 80100025




Кабель биполярный: Со стороны инструмента – штекер для двухштыревого инструмента для следующих генераторов: штекер 2-Banana, 5 м, 80100027



Кабель биполярный: Со стороны инструмента – угловой штекер для двухштыревого инструмента для следующих генераторов: штекер 2-Banana, 3 м, 80100125




Кабель биполярный: Со стороны инструмента – угловой штекер для двухштыревого инструмента для следующих генераторов: штекер 2-Banana, 5 м, 80100127



Кабель биполярный: Со стороны инструмента – угловой штекер для двухштыревого инструмента с защитной крышечкой для следующих генераторов: штекер 2-Banana, 3 м, 80100128



Щипцы Claris XClusive с не прилипающим покрытием, штыковидные, прямые, плоский контакт: - конец 0,3 х 3 мм, плоский контакт, длина 240 мм, 80524337




Щипцы стандартные, прямой тип, плоский контакт: Тупой конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 150 мм, 81515209




Щипцы Адсона, прямые, 135 мм длиной, шириной кончиков 1мм, двухштырьковый контакт, 81615601




Пинцеры Адсона, прямые, 150 мм длиной, шириной кончиков 1 мм, плоский контакт, 81515601




Щипцы Адсона, прямые, 120 мм длиной, шириной кончиков 1мм, зубцы 1х2, плоский контакт, 81512661




Щипцы биполярные, без изоляционного покрытия, изогнутый на 2,5 мм, тонкий конец 0,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 110 мм, 85120505



Щипцы ювелирные без изоляционного покрытия, прямые, с загнутым внутрь кончиком, 15°, 110 мм длиной, двухштырьковый контакт: Конец 0,4 мм. двухштырьковый контакт, 81811130




Щипцы Claris M-Style, с не прилипающим покрытием, штыковидные, прямые, двухштырьковый контакт: Заостренный конец 0,3 x 5 мм, двухштырьковый контакт, длина 165 мм, 80620346, Конец 0,6 x 5 мм, двухштырьковый контакт, длина 165 мм, 80620345, Конец 1,0 x 5 мм, двухштырьковый контакт, длина 165 мм, 80620335, Заостренный конец 0,3 x 5 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80622337, Конец 0,6 x 5 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80622336, Конец 1,0 x 5 мм, двухштырьковый контакт, длина 180 мм, 80622315, Заостренный конец 0,3 x 5 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80622346, Конец 0,6 x 5 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80622351, Конец 1,0 x 5 мм, двухштырьковый контакт, длина 200 мм, 80622345, Заостренный конец 0,3 x 5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80628303, Конец 0,6 x 5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80628306, Конец 1,0 x 5 мм, двухштырьковый контакт, длина 220 мм, 80628201



Щипцы Claris M-Style, с не прилипающим покрытием, штыковидные, прямые, плоский контакт:

Заостренный конец 0,3 x 5 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80520381, Конец 0,6 x 5 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80520396, Конец 1,0 x 5 мм, плоский контакт, длина 180 мм, 80520391, Заостренный конец 0,3 x 5 мм, плоский контакт, длина 195 мм, 80522230, Конец 0,6 x 5 мм, плоский контакт, длина 195 мм, 80522237, Конец 1,0 x 5 мм, плоский контакт, длина 195 мм, 80522236, Заостренный конец 0,3 x 5 мм, плоский контакт, длина 215 мм, 80522335, Конец 0,6 x 5 мм, плоский контакт, длина 215 мм, 80522334, Конец 1,0 x 5 мм, плоский контакт, длина 215 мм, 80522333, Конец 0,3 x 5 мм, плоский контакт, длина 235 мм, 80522336, Конец 0,6 x 5 мм, плоский контакт, длина 235 мм, 80522345, Конец 1,0 x 5 мм, плоский контакт, длина 235 мм, 80522344




Щипцы биполярные с функцией двойного орошения, штыковидный тип, плоский контакт:

Конец 1,0 x 8 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522352, Конец 1,5 x 8 мм, плоский контакт, длина 220 мм, 81522351




Щипцы Claris Адсона, с не прилипающим покрытием, прямой тип, двухштырьковый контакт:

Заостренный конец 0,3 мм, двухштырьковый контакт, длина 130 мм, 80612600, Тупой конец 0,6 мм, двухштырьковый контакт, длина 130 мм, 80612606, Тупой конец 1,0 мм, двухштырьковый контакт, длина 130 мм, 80612601, Тупой конец 1,2 мм, двухштырьковый контакт, длина 130 мм, 80612604, Тупой конец 1,5 мм, двухштырьковый контакт, длина 130 мм, 80612603



Щипцы Claris Адсона, с не прилипающим покрытием, прямой тип, плоский контакт: Конец 0,3 мм, плоский контакт, длина 130 мм, 80512604, Тупой конец 0,6 мм, плоский контакт, длина 130 мм. 80512606. Тупой конец 1,0 мм, плоский контакт, длина 130 мм. 80512601, Тупой конец 1,5 мм, плоский контакт, длина 130 мм, 80512603




Кабель биполярный: Со стороны инструмента – штекер для двухштыревого инструмента для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Ellman, 4 м, 80100275




Кабель биполярный: Со стороны инструмента – угловой штекер для двухштыревого инструмента с защитной крышечкой, другой конец кабеля имеет следующие исполнения: штекер 2-Banana, 5 м, 80100129




Кабель биполярный: Со стороны инструмента – плоский штекер квадратный для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Ellman, 4 м, 80100274



Кольцо для регулировки давления закрытия, 80636000



Упаковка медицинского изделия



Маркировка медицинского изделия на русском языке

REF XXXXXXXX	LOT XXXXXX	1 шт.
 bissinger	 Наименование изделия Вариант исполнения	 20.04.2016
 0297    	Регистрационное удостоверение: P3H 2016/5080 от _____	
"Гюнтер Биссингер Медизинтехник ГмбХ" / Günter Bissinger Medizintechnik GmbH Hans-Theisen-Str. 1, 79331 Teningen, Германия XXXX-XX		
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «БОЗОН», 125212, Москва, ул. Выборгская, 16/1, помещение №XV ком.11, этаж 5, тел. +7 (495) 937-33-97		

Вариант 1

REF XXXXXXXX	LOT XXXXXX	1 шт.
 bissinger	 Наименование изделия Вариант исполнения 	
     0297	Уполномоченный представитель Адрес для обращения потребителей в РФ: ООО «БОЗОН», 125212, Москва, ул. Выборгская, 16/1, помещение №XV ком.11, этаж 5, тел. +7 (495) 937-33-97	
"Гюнтер Биссингер Медизинтехник ГмбХ" / Günter Bissinger Medizintechnik GmbH Hans-Theisen-Str. 1, 79331 Teningen, Германия XXXX-XX-XX		

Вариант 2

Всего прошито, проклеено и скреплено печатью
И подписью 141 листов



Генеральный директор ООО «БОЗОН»
Беляков А.В.