

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В СЛЕДУЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЯХ:

I. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В ИСПОЛНЕНИИ: SDLTM 32 EXPRESS, В СОСТАВЕ:

1. ПК/Моноблок/ноутбук с предустановленным программным обеспечением SystemPLUSEVOLUTION - BRAIN QUICK, включая следующие опции программные:

Опция программная для регистрации и просмотра:

- 2.1 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 2-х канальная CFM версия (по потребности)
- 2.2 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 8-ми канальная CFM версия (по потребности)
- 2.3 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (по потребности)
- 2.4 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ до 64 каналов, версия CLINIC (по потребности)
- 2.5 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC (по потребности)
- 2.6 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (по потребности)
- 2.7 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети, версия CLINIC (по потребности)
- 2.8 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети до 64 каналов, версия CLINIC (по потребности)
- 2.9 Опция программная для регистрации и просмотра по сети в реальном времени (по потребности)
- 2.10 Опция программная для анализа ЭЭГ в "on-line" и "off-line" режимах, версия: полная / CFM / DSA, (по потребности)
- 2.11 Опция программная для передачи ЭЭГ-данных через TCP/IP (по потребности)
- 2.12 Опция программная «ERP-менеджер» (по потребности)
- 2.13 Опция программная «Управление амбулаторным регистратором» (по потребности)

3. Опции программные для просмотра:

- 3.1 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (по потребности)
- 3.2 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: EASY (по потребности)
- 3.3 Опция программная просмотра ЭЭГ в "off-line" режиме, версия: полная, CFM, DSA (по потребности)

- 113 Крепление для компьютера SUPP PC PLUS на тележке(по потребности)
- 114 Крепление для малого компьютера SUPP PC PLUS SFF на тележке (по потребности)
- 115 Горизонтальная планка BAR POLE NEW для крепления кронштейна на тележке(по потребности)
- 116 Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер(по потребности)
- 117 Тележка CAR TORO SMALL с полками, маленький размер(по потребности)
- 118 Задняя крышка COVER TORO для стандартной тележки CARTORO(по потребности)
- 119 Задняя крышка COVER TORO SMALL для маленькой тележки CAR TORO SMALL(по потребности)
- 120 Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 BA, черный(по потребности)
- 121 Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 BA, белый(по потребности)
- 122 Изолирующий трансформатор TR 50, 100 BA(по потребности)
- 123 Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45(по потребности)
- 124 Сетевой кабель NET RJ45 с разъемом RJ45, длиной 3м/5м/10м(по потребности)
- 125 4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4(по потребности)
- 126 8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8(по потребности)
- 127 Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO(по потребности)
- 128 Стандартный интерфейс BluetoothUSB(по потребности)
- 129 Устройство BS USB READER для чтения карт памяти CompactFlash(по потребности)
- 130 Удлинитель LTM BUTTON EXT для кнопки пациента LTM BUTTON TP, длина 120 см(по потребности)
- 131 Кнопка пациента LTM BUTTON TP для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM
- 132 Щипцы PLIERS TP для извлечения электродов из электродной коробки(по потребности)
- 133 Удлинительный USB кабель USB EXT CB(по потребности)
- 134 Устройство USB EXTENDER для передачи USB-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик(по потребности)
- 135 Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов(по потребности)
- 136 Кнопка пациента с 5 м. кабелем и разъем RCA(по потребности)
- 137 Блок BUTTON BOX для управления кнопками пациента(по потребности)
- 138 Кабели для блока BUTTON BOX(по потребности)
- 139 Кнопка пациента с подсветкой с 2 м кабелем и разъемом LEMO(по потребности)
- 140 Блок питания для блока BUTTON BOX(по потребности)
- 141 Кабель блока подключения оксиметрических датчиков. Длина 3 м(по потребности)
- 142 Блок подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM(по потребности)
- 143 Оксиметрический датчик «EarClip» , взрослый (по потребности)
- 144 Оксиметрический датчик «FingerClip» , взрослый (по потребности)

3.4 Опция программная для соединения с базами данных внешних приложений (по потребности) 3.5 Опция программная ЭЭГ "Идентификация событий" (по потребности) 3.6 Опция программная ЭЭГ "Анализ высокочастотных осцилляций" (по потребности) 3.7. Опция программная ЭЭГ "Картирование мозга", версия: CLINIC, STUDIO (по потребности) 3.8. Опция программная ЭЭГ "Обмен данными с MPT" (по потребности) 3.9. Опция программная ЭЭГ "Интерфейс HOLBERG SCORE" (по потребности) 3.10. Опция программная ЭЭГ "Воспроизведение аудио" (по потребности) 3.11. Опция программная ЭЭГ "Усреднение в "off-line" режиме» (по потребности) 3.12. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO (по потребности) 3.13. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (по потребности) 3.14. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в многоканальном режиме, версия: CLINIC (по потребности) 3.15. Опция программная для расширенного управления сервером архивации (по потребности) 3.16. Опция программная статистики (по потребности) 3.17. Опция программная для интерфейса программ сна (по потребности) 3.18. Опция программная для фоновой передачи данных (по потребности) 3.19. Опция программная для экспорта данных ЭЭГ в программу просмотра Viewer (по потребности) 3.20. Опция программная для включения интерфейса HIS (по потребности) 4. Опции программные для анализа сна: 4.1 Опция программная для анализа импортируемых кривых в формате EDF (по потребности) 4.2 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 EXPRESS (32 канала) (по потребности) 4.3 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 EXPRESS (64 канала) (по потребности) 4.4 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга 32 канала (по потребности) 4.5 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга 64 канала (по потребности) 4.6 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ серии SD PLUS (по потребности) 5. Опции программные управления. 5.1 Опция программная «Централизованное управление видеокамерами» на USB-ключе (по потребности) 5.2. Опция программная "Управление событиями" (по потребности) на USB-ключе	145 Оксиметрический датчик «FingerClip», детский (по потребности) 146 Фиксирующая лента SD OXY RA, взрослый размер (по потребности) 147 Фиксирующая лента SD OXY RC, детский размер (по потребности) 148 Гибкий оксиметрический датчик, взрослый размер (по потребности) 149 Гибкий оксиметрический датчик, детский размер (по потребности) 150 Многоразовый мягкий оксиметрический датчик большого размера (цифровая индикация 12,5 - 25,5 мм) (по потребности) 151 Многоразовый мягкий оксиметрический датчик среднего размера (цифровая индикация 10 - 19 мм) (по потребности) 152 Многоразовый мягкий оксиметрический датчик малый размер (цифровая индикация 7,5 - 12,5 мм) (по потребности) 153 KVM-удлинитель COMP DVI RX компактный, для приема DVI + USB HDI (по потребности) 154 KVM-удлинитель COMP DVI RX AUD компактный, для приема DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (по потребности) 155 KVM-удлинитель COMP DVI TX компактный, для передачи DVI + USB HDI (по потребности) 156 KVM-удлинитель COMP DVI TX AUD компактный, для передачи DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (по потребности) 157 KVM-модуль DVIRX для приема DVI + USBHID (по потребности) 158 KVM-модуль DVIRXAUD двойной для приема DVI + USBHID + аналоговый аудио сигнал (по потребности) 159 KVM-модуль DVITX для передачи DVI + USBHID (по потребности) 160 KVM-модуль DVITXAUD двойной для передачи DVI + USBHID + аналоговый аудио сигнал (по потребности) 161 KVM-модуль DVITXAUDDCAT двойной для передачи DVI + USBHID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной передачей (по потребности) 162 KVM-модуль DVITXDCAT для передачи DVI + USBHID, с двухканальной передачей (по потребности) 163 KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора. (по потребности) 164 KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов (по потребности) 165 KVM-шасси KVMBODY 2 для 2 модулей DVI (по потребности) 166 KVM-шасси KVMBODY 4 для 4 модулей DVI (по потребности) 167 KVM-шасси KVMBODY 4R для 4 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (по потребности) 168 KVM-шасси KVMBODY 6 для 6 модулей DVI (по потребности) 169 KVM-шасси KVMBODY 6R для 6 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (по потребности) 170 KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник (по потребности) 171 KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик (по потребности) 172 KVM матрица KVM SWITCH на 8/16/32/48/64/80 портов (по потребности) 173 Дополнительное крепление SUPP TOPHAT для Электродной коробки JB LTM TOPHAT (по потребности) 174 Настенная панель EXPRESS WALL CONNECTOR NT /DEс дополнительной штепсельной розеткой для использования в комбинации с модулем интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (по потребности) 175 Удлинительный адаптер HBC BT/RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона модуля) (по потребности) 176 Удлинительный адаптер HBC HT/RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона ПК) (по потребности)
--	---

6.USB-ключ для программ регистрации и просмотра (по потребности) 7.USB-ключ для программ просмотра на 1/5/10/25 пользователей (по потребности) 8.USB-ключ для программ анализа сна (по потребности) 9 Кабель CB TERMINAL 15 для соединения интерфейсной платы с модулем интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS 10 Настенная панель EXPRESSWALLCONNECTOR /12 с дополнительной штепсельной розеткой и IN-триггер и OUT-триггер для использования в комбинации с модулем интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS(по потребности) и 12В усилителем напряжения (по потребности) 11 ЖК-дисплей: 19»/22»/24»/27» (по потребности) 12 Головной блок ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 EXPRESS (32 канала) 13 Электродная коробка JB LTM 32 EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 EXPRESS (32 канала) 14 Электродная коробка JB LTM DSUB с двойным 37-контактным разъемом D-Sub к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM EXPRESS (по потребности) 15 Электродная коробка JB LTM TOPHAT (универсальная) с сенсорными входами для всех каналов (по потребности) 16 Фотостимулятор LED с кронштейном 17 Модуль интерфейса BQ NET POE 2 для подключения Головного блока ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS, включает настенное крепление SUPP BQ NET POE 2 и модуль интерфейса BQ USB EXPRESS(по потребности) 18 Настенная панель EXPRESSWALLCONNECTOR /DE с дополнительной штепсельной розеткой и IN-триггер и OUT-триггер для использования в комбинации с модулем интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS(по потребности) 19 Блок питания BQ NET POWER POE для модулей интерфейса серии BQ NET POE(по потребности) 20 Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM FULL, работающая на базе PCI Express FULL Size для управления Головным блоком ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS (по потребности) 21 Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM HALF, работающая на базе PCI Express HALF Size для управления Головным блоком ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS(по потребности) 22 Модуль интерфейса BQ USB EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS(по потребности) 23 Модуль интерфейса BQ USB EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS(по потребности) 24 Модуль интерфейса BQ USB PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS(по потребности) 25 USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (по потребности) 26 Изолированный USB адаптер на последовательный порт ADAPTUSBSERISO (по потребности) 27 Кабель CB LTM DC для подключения DC каналов к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 28 Кабель CB MAG RAPID для подключения системы Micromed к аппаратам магнитной стимуляции Magstim (D-Sub 26 pin (по потребности) 29 Триггерный кабель CB RCRC4N для стимулятора (по потребности) 30 Триггерный кабель CB RCRC4R для стимулятора (по потребности) 31 Триггерный кабель CB RCRC1R для стимулятора (по потребности) 32 Пара триггерных кабелей CB RCRC5 PAIR для стимулятора (по потребности) 33 Кабель CB SER RCA EXT для синхронизации с внешними стимуляторами (по потребности) 34 Оптоволоконный кабель 10 м/15м/20м/30м/40м/50м/100м (по потребности) 35 Кабель HBC EXPRESS для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головным блокам ЭЭГ(по потребности) 36 Кабель HBC INT LTM R для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к	177 Внешняя аккумуляторная батарея EXTERNAL BATTERY(по потребности) 178 Зарядное устройство EXTERNAL CHARGER для внешней аккумуляторной батареи(по потребности) 179 Кабель HBC EXTERNAL BATTERY для подключения внешней аккумуляторной батареи(по потребности) 180 Кабель удлинительный LED EXT для фотостимулятора LED(по потребности) 181 Быстроразъемный кабель TERM EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS в конфигурации до 64 каналов(по потребности) 182. Электродная шапочка (по потребности): - MRINEO19 X - MRINEO31 X - MRINEO61 X 183. Кабель для электродов EL CFM (по потребности): - CB CFM050 - CB CFM150 184. Электроды с кабелем для LTM (по потребности): - CB EL TPCO 19 - CB EL TPCO 31 185. Электрод (пластина) EL CFM для 2-х канальной ЭЭГ (по потребности) 186. Электрод дисковый с кабелем (по потребности): -EL TPCO -EL TPCO 6 -EL TPCO G06 -EL TPCO G10 -EL TPCO S 100 -EL TPCO S 150 -EL TPCO S 200 -EL TPCO S 250 -EL TPCO SG 100 -EL TPCO SG 150 -EL TPCO SG 200 -EL TPCO SG 250 -EL TPCO SLT 100 -EL TPCO SLT 150 -EL TPCO SLT 200 -EL TPCO SLT 250 -EL TPCO SLTG 100 -EL TPCO SLTG 150 -EL TPCO SLTG 200 -EL TPCOSLTG 250 187. Электрод дисковый педиатрический с кабелем (по потребности): -EL TPCO S6 100 -EL TPCO S6 150 -EL TPCO S6 200 -EL TPCO S6 250 -EL TPCO SG6 100 -EL TPCO SG6 150
---	---

Головным блоком ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM(по потребности) 37 Источника питания LED POWER для фотостимулятора LED 38 Быстроразъемный кабель TERM LTM к Головным блокам ЭЭГ 39 Видеокамера CAMERA IP HD PRO (по потребности) 40 Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией (по потребности) (по потребности) 41 Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR (по потребности) 42 Видеокамера CAMERA IP HD PLUS (по потребности) 43 Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон (по потребности) 44 Видеокамера CAMERA IP COMPACT (по потребности) 45 Видеокарта GC MM со двоянным выходом для мониторов (по потребности) 46 Устройство HDMI EXTENDER для передачи HDMI-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик(по потребности) 47 Микрофон IP MIC для видеокамер IP (по потребности) 48 Адаптер питания IP POWER для видеокамер IP (по потребности) 49 ИК-подсветка VLAMP с автоматическим включением (по потребности) 50 Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами(по потребности) 51 Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI(по потребности) 52 Кронштейн ARM GM LTM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в сборе(по потребности) 53 Вертикальный кронштейн ARM LCD DOUBLE для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (по потребности) 54 Горизонтальный кронштейн ARM LCD HORIZ для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке(по потребности) 55 Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке(по потребности) 56 Регулируемый ремень BAG BELT HP для фиксации сумки для головного блока на пациенте 57 Настенная панель EXPRESS WALL CONNECTOR NT /12 с дополнительной штепсельной розеткой для использования в комбинации с модулем интерфейса BOX TERMINAL (по потребности)EXPRESS и 12В усилителем напряжения (по потребности) 58 Сумка BAG LTM HP к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (по потребности) 59 Стойка с основанием BASE STAND (по потребности) 60 Зажим для крепления головного блока BQ CLAMP(по потребности) 61 Крепление поворотное CAM JOIN для видеокамеры на стойке (по потребности) 62 Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке (по потребности) 63 Крепление FIX GM для кронштейна на тележке(по потребности) 64 Крепление FIX GM TW для кронштейна на столе(по потребности) 65 Соединение JOIN GM для крепления держателя головного блока на кронштейне(по потребности) 66 Винт LTM SCREW для крепления электродной коробки к головному блоку(по потребности) 67 Колесная база LED STAND PHOTIC для фотостимулятораLED(по потребности) 68 Кронштейн LED SUPP PHOTIC для фиксации фотостимулятора LED (по потребности) 69 Держатель STAND CAM SW видеокамеры в сборе (по потребности) 70 Стойка STAND POLE NEW на колесах с утяжелителем (по потребности) 71 Настенное крепление Настенное крепление SUPP BQ NET POE 2 для модулей интерфейса BQ NET POE 2 / BQ NET POE 2 / BQ NET POE M (по потребности) (по потребности) (по потребности) 72 Держатель SUPP LTM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (по потребности) 73 Крепление VCLAMP для видеокамеры или ИК-подсветки (по потребности)	-EL TPCO SG6 200 -EL TPCO SG6 250 188.Электрод ушной (клипса) EL TPEAR с кабелем(по потребности) 189.Кабель EL TPLINK для объединения двух электродов ушных EL TPEAR(по потребности) 190.Кабель соединительный для LTM / LTM 256(по потребности) 191.Кабель CB PUD150 для электродов EL PUD (по потребности) 192.Электроды одноразовые EL PUD (по потребности) 193.Электрод монополярный игольчатый (по потребности): -EMG MBOT2530 -EMG MBOT2540 -EMG MBOT3745 -EMG MBOT5050 -EMG MBOT7570 194.Датчик храпа (по потребности): - EPM 1200 - EPM 1250 195.Комплект датчика дыхания EPM 1312, включает датчик (EPM 1387) и 4 ленты различных размеров (EPM 1340 + EPM 1341 + EPM 1342 + EPM 1343) (по потребности) 196.Датчик дыхания педиатрический EPM 1390 (по потребности) 197.Датчик воздушного потока педиатрический EPM 1400 (по потребности) 198. Комплект одноразовых датчиков дыхания EPM 1439FM/GM/HM, включает: кабель EPM 1415 и 10 датчиков для взрослых 1426 EPMs/ среднего размера 1427 EPMs/ младенческого размера 1428 EPMs) (по потребности) 199.Датчик воздушного потока EPM 1450 (по потребности) 200.Комплект из датчиков воздушного потока и давления EPM 1475 (по потребности) 201.Датчик давления воздуха и храпа EPM 14830 (по потребности) 202.Датчик положения тела EPM 1563 (по потребности) 203.Комплект датчика движения EPM 1715 (включая пьезоэлектрический преобразователь (EPM 1770) и пары эластичных лент для крепления на лодыжке (EPMS 1730) (по потребности) 204.Комплект датчика усилия грудного, включая кабель интерфейса и 4 грудные ленты (по потребности): - EPM 9102 A для взрослых - EPM 9102 C педиатрический 205.Комплект датчика усилия брюшного, включая кабель интерфейса и 4 брюшные ленты (по потребности): - EPM 9101 A для взрослых - EPM 9101 C педиатрический 206.Комплект из датчиков усилия брюшного и грудного, включая кабели интерфейса брюшной и грудной, и 4 ленты (по потребности): - EPM 914x A для взрослых - EPM 914x C педиатрический - EPM 915x A для взрослых - EPM 915x C педиатрический 207.Лента для датчика дыхания (по потребности): - EPMs 1340 - EPMs 1341 - EPMs 1342 - EPMs 1343
---	---

74 Треногая подставка VSTAND для видеокамеры или ИК-подсветки (по потребности)	208.Пьезокристаллический датчик дыхания EPMs 1387 (по потребности)
75 Настенный кронштейн VSUPP для видеокамеры (по потребности)	209. Кабель для датчика воздушного потока одноканальный EPMs 1415 (по потребности)
76 Металлическая опора VSUPP IP для крепления IP-видеокамеры к креплению поворотному (по потребности)	210. Тепловой датчик дыхания (по потребности): -EPMs 1426 взрослый размер -EPMs 1427 средний размер -EPMs1428 педиатрический
77 Металлическая опора VSUPP IP IR для крепления IP-видеокамеры к стойке (по потребности)	211.Интерфейс EPMs 1450-B для датчика воздушного потока EPM 1450 (по потребности)
78 Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS BLACK для видеокамеры, цвет черный(по потребности)	212. Преобразователь EPMs 1450-S для датчика воздушного потока EPM 1450 (по потребности)
79 Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS WHITE для видеокамеры, цвет белый(по потребности)	213. Комбинированный термисторный датчик давления и воздушного потока EPMs 1475
80 Адаптер ADAPT BNC RCA(по потребности)	214.. Канюля CO2 (по потребности): - EPMs 14802, назальная и оральная, мужская взрослая - EPMs 14803, мужская для новорожденных - EPMs 14804, мужская педиатрическая - EPMs 14805, мужская взрослая
81 Адаптер ADAPT DVI HDMI(по потребности)	215. Пьезоэлектрический преобразователь давления воздушного потока и храпа EPMs 14830 (по потребности)
82 Устройство ANY WHERE 2 для подключения USB через локальную сеть, с 2-мя USB-портами(по потребности)(по потребности)	216. Лента эластичная EPMs 1550 для датчика положения тела EPM 1520 (по потребности)
83 Устройство ANY WHERE 5 для подключения USB через локальную сеть, с 5-ю USB-портами(по потребности)	217. Преобразователь EPMs 1563 для датчика положения тела EPM 1563 (по потребности)
84 USB-джойстик CAM JOY STICK для управления камерами (по потребности)	218. Канюля ThermoCan (по потребности): - EPMs 15802 - EPMs 15807
85 Цифровая клавиатура CAM PAD на 24 клавиши с USB-подключением для управления камерами (по потребности)	219. Пара эластичных лент для крепления на лодыжке EPMs 1730 (по потребности)
86 Цифровая клавиатура CAM PAD 48 на 48 клавиш с USB-подключением для управления камерами (по потребности)	220. Пьезоэлектрический преобразователь EPMs 1770 для датчика движения EPM 1715 (по потребности)
87 Соединительный кабель CB BNBNI (BNC – BNC) (по потребности)	221. Пара индукционных лент (по потребности): - 9002-L120 EPMs - 9002-L133 EPMs - 9002-L40 EPMs - 9002-L60 EPMs - 9002-L90 EPMs
88 Соединительный кабель CB BNRC1 (BNC - RCA (Red) (по потребности)	222. Регулируемая индукционная лента EPMs 9010 (по потребности)
89 Соединительный кабель CB BNRC5 (BNC - RCA (Black) (по потребности)	223. Индукционный интерфейсный кабель (по потребности): - EPMs 9101 для брюшной полости - EPMs 9102 для грудного отдела
90 Кабель CB DVI для монитора (по потребности)	224. Электрод ЭКГ одноразовый ECG EL (по потребности)
91 Кабель HDMI - HDMI MINI для передачи видеосигнала, длиной 2м/5м/10м (по потребности)	225. Кабель для электрода ЭКГ (по потребности): -ECG EL TPCLB черный -ECG EL TPCLR красный
92 Кабель HDMI – HDMI для передачи видеосигнала высокого разрешения, длиной 2м/5м/15м (по потребности)	
93 Аудиокабель CB JACK JMINI с разъёмами 6,3 мм - MiniJack 3,5 мм (по потребности)	
94 Аудиокабель CB JACK RCRC с разъёмами 6,3 мм - двойной RCA (по потребности)	
95 Кабель микрофона CB MICROPHONE (по потребности)	
96 Кабель CB MON для монитора (D-Sub 15 pin - D-Sub 15 pin) (по потребности)	
97 Двужильный аудиокабель CB RCRC JMINI, RCA male–MiniJack 3,5 мм(по потребности)	
98 Двужильный аудиокабель CB RCRC PAIR, RCA male- двойной RCA(по потребности)	
100 Видеокабель CB VIDEO по потребности)	
101 Кабель CB IP HD PLUS 15 для управления видеокамерами IP HD PLUS (по потребности)	
102 Кабель CB IP HD PLUS DC 5 для соединения видеокамер IP HD PLUS между собой (по потребности)	
103 Адаптер CB IP HD PLUS EXTENDER для передачи сигнала IP HD PLUS по кабелю Cat5e/6, пара (по потребности)	
104 Усилитель HDMI BOOSTER сигнала HDMI с автономным питанием (по потребности)	
105 Тележка CARSTAR мобильная (по потребности)	
106 Кронштейн FIX TOR для крепления изолирующего трансформатора на тележке (по потребности)	
107 Коврик для мыши маленький/обычный/большой (по потребности)	
108 Тележка CAR PLUS мобильная, регулируемая по высоте(по потребности)	
109 Пластины FIX CART для фиксации опор тележки(по потребности)	
110 Комплект силовых кабелей KIT CB POWER для тележки(по потребности)	
111 Комплект этикеток KIT LABEL PLUS для тележки(по потребности)	
112 Выдвижная полка для клавиатуры SUPP KEYB PLUS для тележки(по потребности)	




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.

Место для № РУ



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Головной блок ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 EXPRESS (32 канала)

32 встроенных канала для регистрации ЭЭГ-сигналов (24 общих опорных канала, 8 конфигурируемых, т.е. применяемых в качестве общих опорных и дифференциальных каналов) с полосой пропускания 0,17-470 Гц

2 x 1,5В DCAA (щелочной одноразовый элемент питания)

5В DC исключительно через интерфейс **BQUSBEXPRESS** или **BQPCIEXPRESS**

SD LTM 32 EXPRESS: 3,3В, BQ USB EXPRESS: 5В, BQ PCI EXPR LTM HALF/FULL: 12В/5В

2Вт (макс.) (**BQPCIEXPR LTM HALF/FULL**); <1Вт (станд.) / 2,5Вт (макс.) (**BQUSBEXPRESS**);




MICROMEDS, p. A / МИКРОМЕДС. п. А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)




03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс А)

Электродная коробка JB LTM 32 EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 EXPRESS (32 канала)

32 канала: 21 имеют форму головки, 8 можно использовать в качестве дифференциальных или общих опорных, 1 вход - общий опорный, 1 вход GND

2 x 1,5BDC в н у т р е н н я я батарея и ли ч е р е з и н т е р ф е й с П К и п р е о б р а з о в а т е л и D C / D C (3 к BDC в S D L T M E X P R E S S + 3 к BDC в и н т е р ф е й с e B Q U S B E X P R E S S / 1 к BDC в и н т е р ф е й с e B Q P C I E X P R L T M H A L F / F U L L)




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕДС.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

Электродная коробка JB LTM DSUB с двойным 37-контактным разъемом D-Sub к Головным блокам ЭЭГ для длительного

мониторинга серии SD LTM EXPRESS

32 канала: 21 имеют форму головки, 8 можно использовать в качестве дифференциальных или общих опорных, 1 вход - общий опорный, 1 вход GND + двойной 37-контактный разъем D-Sub

2 x 1,5В DCB н у т р е н н я я батарея или через интерфейс ПК и преобразователи DC/DC (3кВ DC в SD LTM EXPRESS +3кВ DC в интерфейсе BQUSBEXPRESS / 1кВ DC в интерфейсе BQPCIEXPRLTMHALF/FULL)




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

Электродная коробка JB LTM ТОРНАТ (универсальная) с сенсорными входами для всех каналов

32 канала: 21 имеют форму головки, 8 можно использовать в качестве дифференциальных или общих опорных, 1 вход - общий опорный, сенсорные входы для всех каналов

2 x 1,5В DCB н у т р е н н я я батарея или через интерфейс ПК и преобразователи DC/DC (3кВ DC в SDLTMEXPRESS +3кВDC в интерфейсеBQUSBEXPRESS / 1кВ DC в интерфейсеBQPCIEXPRLTMHALF/FULL)




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

Фотостимулятор LED с кронштейном

100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

15 ВА (при частоте 60 Гц)

Напряжение: 125 В

Ток: 15А

Напряжение питания лампы: 12 В постоянного тока

Период вспышки: 2 мс

Частота вспышки: 0... 60 Гц




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)




03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP HD PRO

Выход 12 В постоянного тока




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕДС.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
6114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR

Вход питания 24 В постоянного тока

Максимальная потребляемая мощность: 17,1 Вт




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERAIPHDPLUS

8–28 В постоянного тока (включая блок питания 12 В) типично 12 Вт, макс. 21 Вт




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕДС.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114032



0051 Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон



MICROMEDS.p.A /МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



SN

.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



0051 Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP COMPACT

Микрофон 3,5 мм

Удлинительный аудиокабель А, 5 м (16 футов)

16 кадров изображения в секунду. Полноценное видео с частотой 30 (NTSC) или 25 (PAL) кадров в секунду.

H.264 или MPEG-4, часть 10 / AVC

Выход 12 В постоянного тока




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)


Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Моляно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный

Электропитание: 210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА

Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)

(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,

гнездо VDE (IEC320 / C13) для подключения в соответствии с разъемами, используемыми пользователем
страна)

Предохранитель: 2х 4А Т (задержка)

Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)

220 ~ 250 В, 50 Гц

параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между
выходы по нагрузке)

Тепловая защита: 110 °С




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс А)

Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, белый

Электропитание: 210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА
Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)
(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,
гнездо VDE (IEC320 / C13) для подключения в соответствии с разъемами, используемыми пользователем
страна)
Предохранитель: 2х 4А Т (задержка)
Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)
220 ~ 250 В, 50 Гц
параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между
выходы по нагрузке)
Тепловая защита: 110 ° С




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Изолирующий трансформатор TR 50, 100 ВА

210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА

Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)

(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,

гнездо VDE (IEC320 / C13)

Предохранитель: 2х 4А Т

Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)

220 ~ 250 В, 50 Гц

параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между выходами по нагрузке)

Тепловая защита: 110 ° С




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45

Диэлектрическая прочность 5,0 кВ переменного тока
Диэлектрическая прочность 8,5 кВ постоянного тока
Для устройств с напряжением питания до 400 В переменного тока.




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4

3,95 Вт (220 В / 50 Гц. Без подключенных PD)

64,44 Вт (220 В / 50 Гц с подключенными частями питания 56 Вт)




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)




03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8


Потребляемая мощность: максимум 59,3 Вт



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов

Значение тока: 200 мА для всех каналов на канал и 500 мА для 12 каналов на канал

Защита от перенапряжения 35 В постоянного тока

Частота импульсного выхода 500 Гц (макс.)

Напряжение пробоя 500 В переменного тока




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

Блок для подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного

мониторинга серии SD LTM




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVIRX для приема DVI + USBHID


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVIRXAUD двойной для приема DVI + USBHID + аналоговый аудио сигнал

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVITX для передачи DVI + USBHID

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



SN

.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET14033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVITXAUD двойной для передачи DVI + USBHID + аналоговый аудио сигнал

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVITXAUDDCAT двойной для передачи DVI + USBHID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной передачей


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114533



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


KVM-модуль DVITXDCAT для передачи DVI + USBHID, с двухканальной передачей
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора
Встроенная защита от электростатического разряда 8 кВ и защита от перенапряжения 2 кВ

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMEDS.p.A /МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



0051 Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMEDS.p.A /МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет




(класс A)

Прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено
печатью

38 листов

38 sheets
bound, numbered
and sealed

27.12.2021



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В СЛЕДУЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЯХ:

I. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В ИСПОЛНЕНИИ: MORPHEUS для ПСГ, В СОСТАВЕ:

1. ПК/Моноблок/ноутбук с предустановленным программным обеспечением System PLUS EVOLUTION - BRAIN QUICK, включая следующие опции программные

Опция программная для регистрации и просмотра

- 2.1 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 2-х канальная CFM версия (по потребности)
- 2.2 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 8-ми канальная CFM версия (по потребности)
- 2.3 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, версия CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (по потребности)
- 2.4 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC (по потребности)
- 2.5 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (по потребности)
- 2.6 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети, версия CLINIC (по потребности)
- 2.7 Опция программная для регистрации и просмотра по сети в реальном времени (по потребности)
- 2.8 Опция программная для регистрации и просмотра ЭЭГ в "on-line" и "off-line" режимах, версия полная / CFM / DSA (по потребности)
- 2.9 Опция программная для передачи ЭЭГ-данных через TCP/IP (по потребности)
- 2.10 Опция программная «ERP-менеджер» (по потребности)
- 2.11 Опция программная «Управление амбулаторным регистратором» (по потребности)

3. Опции программные для просмотра

- 3.1 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (по потребности)
- 3.2 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия EASY (по потребности)
- 3.3 Опция программная просмотра ЭЭГ в "off-line" режиме, версия полная, CFM, DSA (по потребности)
- 3.4 Опция программная для соединения с базами данных внешних приложений (по потребности)
- 3.5 Опция программная ЭЭГ "Идентификация событий" (по потребности)
- 3.6 Опция программная ЭЭГ "Анализ высокочастотных осцилляций" (по потребности)
- 3.7 Опция программная ЭЭГ "Картирование мозга", версия CLINIC, STUDIO (по потребности)
- 3.8 Опция программная ЭЭГ "Обмен данными с MPT" (по потребности)
- 3.9 Опция программная ЭЭГ "Интерфейс HOLBERG SCORE" (по потребности)
- 3.10 Опция программная ЭЭГ "Воспроизведение аудио" (по потребности)
- 3.11 Опция программная ЭЭГ "Усреднение в "off-line" режиме" (по потребности)
- 3.12 Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC, STUDIO (по потребности)
- 3.13 Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате FullHD (по потребности)
- 3.14 Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в многоканальном режиме, версия CLINIC (по потребности)
- 3.15 Опция программная для расширенного управления сервером архивации (по потребности)
- 3.16 Опция программная статистики (по потребности)
- 3.17 Опция программная для интерфейса программ сна (по потребности)
- 3.18 Опция программная для фоновой передачи данных (по потребности)
- 3.19 Опция программная для экспорта данных ЭЭГ в программу просмотра Viewer (по потребности)
- 3.20 Опция программная для включения интерфейса HIS (по потребности)

4. Опции программные для анализа сна

- 4.1 Опция программная для анализа импортируемых кривых в формате EDF (по потребности)
- 4.2 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 EXPRESS (32 канала) (по потребности)
- 4.3 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга 32 канала (по потребности)
- 4.4 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ серии SD PLUS (по потребности)

5. Опции программные управления

- 5.1 Опция программная «Централизованное управление видеокамерами» на USB-ключе (по потребности)

- 123 4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4(по потребности)
- 124 8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8(по потребности)
- 125 Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO(по потребности)
- 126 Стандартный интерфейс Bluetooth USB(по потребности)
- 127 Устройство BS USB READER для чтения карт памяти Compact Flash(по потребности)
- 128 Кнопка пациента MORPH BUTTON для использования с Головным блоком ЭЭГ MORPHEUS для ПСТ
- 129 Щипцы PLIERS TP для извлечения электродов из электродной коробки(по потребности)
- 130 Удлинительный USB кабель USB EXT CB(по потребности)
- 131 Устройство USB EXTENDER для передачи USB-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик(по потребности)
- 132 Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов(по потребности)
- 133 Кнопка пациента с 5 м кабелем и разъем RCA(по потребности)
- 134 Блок BUTTON BOX для управления кнопками пациента(по потребности)
- 135 Кабели для блока BUTTON BOX(по потребности)
- 136 Кнопка пациента с подсветкой с 2 м кабелем и разъемом LEMO(по потребности)
- 137 Блок питания для блока BUTTON BOX(по потребности)
- 138 Кабель блока подключения оксиметрических датчиков Длина 3 м(по потребности)
- 139 Блок подключения оксиметрических датчиков для использования с Головным блоком ЭЭГ MORPHEUS для ПСТ (по потребности)
- 140 Оксиметрический датчик «EarClip», взрослый (по потребности)
- 141 Оксиметрический датчик «FingerClip», взрослый (по потребности)
- 142 Оксиметрический датчик «FingerClip», детский (по потребности)
- 143 Фиксирующая лента для SD OXY RA, взрослый размер (по потребности)
- 144 Фиксирующая лента SD OXY RC, детский размер (по потребности)
- 145 Гибкий оксиметрический датчик, взрослый размер (по потребности)
- 146 Гибкий оксиметрический датчик, детский размер (по потребности)
- 147 Многоразовый мягкий оксиметрический датчик большого размера (цифровая индикация 12,5 - 25,5 мм) (по потребности)
- 148 Многоразовый мягкий оксиметрический датчик среднего размера (цифровая индикация 10 - 19 мм) (по потребности)
- 149 Многоразовый мягкий оксиметрический датчик малый размер (цифровая индикация 7,5 - 12,5 мм) (по потребности)
- 150 KVM-удлинитель COMP DVI RX компактный, для приема DVI + USB HID (по потребности)
- 151 KVM-удлинитель COMP DVI RX AUD компактный, для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности)
- 152 KVM-удлинитель COMP DVI TX компактный, для передачи DVI + USB HID (по потребности)
- 153 KVM-удлинитель COMP DVI TX AUD компактный, для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности)
- 154 KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID (по потребности)
- 155 KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности)
- 156 KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID (по потребности)
- 157 KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности)
- 158 KVM-модуль DVI TX AUD DC/AT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал, с двухканальной передачей(по потребности)
- 159 KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID, с двухканальной передачей(по потребности)
- 160 KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора (по потребности)
- 161 KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов (по потребности)
- 162 KVM-шасси KVM BODY 2 для 2 модулей DVI(по потребности)
- 163 KVM-шасси KVM BODY 4 для 4 модулей DVI(по потребности)
- 164 KVM-шасси KVM BODY 4R для 4 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку(по потребности)
- 165 KVM-шасси KVM BODY 6 для 6 модулей DVI(по потребности)
- 166 KVM-шасси KVM BODY 6R для 6 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку(по потребности)
- 167 KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник(по потребности)

а. Опция программная "Управление событиями" на USB-ключе (по потребности) 6.USB-ключ для программ регистрации и просмотра (по потребности) 7.USB-ключ для программ просмотра на 1/5/10/25 пользователей (по потребности) 8.USB-ключ для программ анализа сна (по потребности) 11 ЖК-дисплей: 19"/22"/24"/27" (по потребности) 12 Головной блок ЭЭГ MORPHEUS для ПЦГ 13. Электродная коробка JB MORPHEUS (24 канала) к Головному блоку ЭЭГ MORPHEUS для ПЦГ 14. Электродная коробка JB MORPHEUS CLINIC (18 каналов) к Головному блоку ЭЭГ MORPHEUS для ПЦГ (по потребности) 15. Фотостимулятор LED с кронштейном 16. Модуль интерфейса BQ NET POE M для подключения Головного блока ЭЭГ MORPHEUS для ПЦГ, включает настенное крепление SUPP BQ NET POE 2 и модуль интерфейса BQ USB 17. Блок питания BQ NET POWER POE для модулей интерфейса серии BQ NET POE(по потребности) 18. Модуль интерфейса BQ USB к Головному блоку ЭЭГ MORPHEUS для ПЦГ(по потребности) 19. Модуль интерфейса BOX TERMINAL к Головному блоку ЭЭГ MORPHEUS для ПЦГ, включая FO PLUS цепь и блок питания SD(по потребности) 20. USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER(по потребности) 21. Изолированный USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER(по потребности) ISO(по потребности) 22. Кабель CB DC для подключения каналов постоянного тока к Головному блоку ЭЭГ MORPHEUS для ПЦГ(по потребности) 23. Кабель CB JB MORPHEUS для электродной коробки JB MORPHEUS 24. Кабель CB MAG RAPID для подключения системы Micromed к аппаратам магнитной стимуляции Magstim (D-Sub 26 pin (по потребности) 25. Триггерный кабель CB RCRC4N для стимулятора (по потребности) 26. Триггерный кабель CB RCRC4R для стимулятора (по потребности) 27. Триггерный кабель CB RCRC1R для стимулятора (по потребности) 28. Пара триггерных кабелей CB RCRC5 PAIR для стимулятора (по потребности) 29. Кабель CB SER RCA EXT для синхронизации с внешними стимуляторами 30. Внешняя аккумуляторная батарея EXTERNAL BATTERY(по потребности) 31. Зарядное устройство EXTERNAL CHARGER для внешней аккумуляторной батареи(по потребности) 32. Кабель HBC EXTERNAL BATTERY для подключения внешней аккумуляторной батареи(по потребности) 33. Оптоволоконный кабель 10 м/15м/20м/30м/40м/50м/100м (по потребности) 34. Адаптер FO ADAPTER LTM для соединения модуля интерфейса BQ USB с оптоволоконным кабелем(по потребности) 35. Источника питания LED POWER для фотостимулятора LED 36. 180Кабель удлинительный LED EXT для фотостимулятора LED(по потребности) 37. Быстроразъемный кабель TERM LTM к Головным блокам ЭЭГ(по потребности) 38. Видеокамера CAMERA IP HD PRO (по потребности) 39. Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией (по потребности) 40. Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR (по потребности) 41. Видеокамера CAMERA IP HD PLUS (по потребности) 42. Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон (по потребности) 43. Видеокамера CAMERA IP COMPACT (по потребности) 44. Видеокарта GC MM со слдовым выходом для мониторов (по потребности) 45. Устройство HDMI EXTENDER для передачи HDMI-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик(по потребности) 46. Микрофон IP MIC для видеокамер IP (по потребности) 47. Адаптер питания IP POWER для видеокамер IP (по потребности) 48. ИК-подсветка VLAMP с автоматическим включением (по потребности) 49. Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами(по потребности) 50. Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI(по потребности) 51. Кронштейн ARM GM MORPH к Головному блоку ЭЭГ MORPHEUS для ПЦГ в сборе(по потребности) 52. Вертикальный кронштейн ARM LCD DOUBLE для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (по потребности) 53. Горизонтальный кронштейн ARM LCD HORIZ для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке(по потребности) 54. Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке(по потребности) 55. Регулируемый ремень BAG BELT HP для фиксации сумки для головного блока на пациенте 56. Сумка BAG MORPH к Головному блоку ЭЭГ MORPHEUS для ПЦГ 57. Пояс к сумке Головного блока ЭЭГ MORPHEUS для ПЦГ 58. Стойка с основанием BASE STAND (по потребности) 59. Зажим для крепления головного блока BQ CLAMP(по потребности) 60. Крепление поворотное CAM JOIN для видеокамеры на стойке (по потребности) 61. Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке (по потребности) 62. Крепление FIX GM для кронштейна на тележке(по потребности) 63. Крепление FIX GM TW для кронштейна на столе(по потребности) 64. Соединение JOIN GM для крепления держателя головного блока на кронштейне(по потребности) 65. Винт LTM SCREW для крепления электродной коробки к головному блоку(по потребности) 66. Колесная база LED STAND PHOTIC для фотостимулятора LED(по потребности) 67. Кронштейн LED SUPP PHOTIC для фиксации фотостимулятора LED (по потребности)	168. KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик(по потребности) 169. KVM матрица KVM SWITCH на 8/16/32/48/64/80 портов(по потребности) 170. Электродная шапочка (по потребности): - MRINEO19 X - MRINEO31 X - MRINEO61 X 171. Кабель для электродов EL CFM (по потребности): - CB CFM050 - CB CFM150 172. Электроды с кабелем для LTM (по потребности): - CB EL TPCO 19 - CB EL TPCO 31 173. Электрод (пластина) EL CFM для 2-х канальной ЭЭГ (по потребности) 174. Электрод дисковый с кабелем (по потребности): -EL TPCO -EL TPCO 6 -EL TPCO G06 -EL TPCO G10 -EL TPCO S 100 -EL TPCO S 150 -EL TPCO S 200 -EL TPCO S 250 -EL TPCO SG 100 -EL TPCO SG 150 -EL TPCO SG 200 -EL TPCO SG 250 -EL TPCO SLT 100 -EL TPCO SLT 150 -EL TPCO SLT 200 -EL TPCO SLT 250 -EL TPCO SLTG 100 -EL TPCO SLTG 150 -EL TPCO SLTG 200 -EL TPCO SLTG 250 175. Электрод дисковый педиатрический с кабелем (по потребности): -EL TPCO S6 100 -EL TPCO S6 150 -EL TPCO S6 200 -EL TPCO S6 250 -EL TPCO SG6 100 -EL TPCO SG6 150 -EL TPCO SG6 200 -EL TPCO SG6 250 176. Электрод ушной (клипса) EL TPEAR с кабелем(по потребности) 177. Кабель EL TPLINK для объединения двух электродов ушных EL TPEAR(по потребности) 178. Кабель соединительный для LTM / LTM 256(по потребности) 179. Кабель CB PUD150 для электродов EL PUD (по потребности) 180. Электроды одноразовые EL PUD (по потребности) 181. Электрод монополярный игольчатый (по потребности): -EMG MBOT2530 -EMG MBOT2540 -EMG MBOT3745 -EMG MBOT5050 -EMG MBOT7570 182. Датчик храпа (по потребности): - EPM 1200 - EPM 1250 183. Комплект датчика дыхания EPM 1312, включает датчик (EPM 1387) и 4 ленты различных размеров (EPM 1340 + EPM 1341 + EPM 1342 + EPM 1343) (по потребности) 184. Датчик дыхания педиатрический EPM 1390 (по потребности) 185. Датчик воздушного потока педиатрический EPM 1400 (по потребности) 186. Комплект одноразовых датчиков дыхания EPM 1439FM/GM/HM, включает: кабель EPM 1415 и 10 датчиков для взрослых 1426 EPMs/ среднего размера 1427 EPMs/ младенческого размера 1428 EPMs) (по потребности) 187. Датчик воздушного потока EPM 1450 (по потребности) 188. Комплект из датчиков воздушного потока и давления EPM 1475 (по потребности)
--	---

68. Держатель STAND CAM SW видеокамеры в сборе (по потребности)	189. Датчик давления воздуха и храпа EPM 14830 (по потребности)	
69. Стойка STAND POLE NEW на колесах с утяжелителем (по потребности)	190. Датчик положения тела EPM 1563 (по потребности)	
70. Настенное крепление SUPP BQ NET POE2 для модулей интерфейса BQ NET POE 2 / BQ NET POE M(по потребности)	191. Комплект датчика движения EPM 1715 (включая пьезоэлектрический преобразователь (EPM 1770) и пары эластичных лент для крепления на лодыжке (EPMS 1730) (по потребности)	
71. Держатель SUPP MORPH к Головному блоку ЭЭГ MORPHEUS для ПЦГ(по потребности)	192. Комплект датчика усилия грудного, включая кабель интерфейса и 4 грудные ленты (по потребности):	
72. Крепление VCLAMP для видеокамеры или ИК-подсветки (по потребности)	- EPM 9102 A для взрослых	
73. Треногая подставка VSTAND для видеокамеры или ИК-подсветки (по потребности)	- EPM 9102 C педиатрический	
74. Настенный кронштейн VSUPP для видеокамеры (по потребности)	193. Комплект датчика усилия брюшного, включая кабель интерфейса и 4 брюшные ленты (по потребности):	
75. Металлическая опора VSUPP IP для крепления IP-видеокамеры к креплению поворотному (по потребности)	- EPM 9101 A для взрослых	
76. Металлическая опора VSUPP IP IR для крепления IP-видеокамеры к стойке (по потребности)	- EPM 9101 C педиатрический	
77. Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS BLACK для видеокамеры, цвет черный(по потребности)	194. Комплект из датчиков усилия брюшного и грудного, включая кабели интерфейса брюшной и грудной, и 4 ленты (по потребности):	
78. Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS WHITE для видеокамеры, цвет белый(по потребности)	- EPM 914x A для взрослых	
79. Адаптер ADAPT BNC RCA(по потребности)	- EPM 914x C педиатрический	
80. Адаптер ADAPT DVI HDMI(по потребности)	- EPM 915x A для взрослых	
81. Устройство ANY WHERE 2 для подключения USB через локальную сеть, с 2-мя USB-портами(по потребности)	- EPM 915x C педиатрический	
82. Устройство ANY WHERE 5 для подключения USB через локальную сеть, с 5-ю USB-портами(по потребности)	195. Лента для датчика дыхания (по потребности):	
83. USB-джойстик CAM JOYSTICK для управления камерами (по потребности)	- EPMs 1340	
84. Цифровая клавиатура CAM PAD на 24 клавиши с USB-подключением для управления камерами (по потребности)	- EPMs 1341	
85. Цифровая клавиатура CAM PAD 48 на 48 клавиш с USB-подключением для управления камерами (по потребности)	- EPMs 1342	
86. Соединительный кабель CB BNCB1 (BNC – BNC) (по потребности)	- EPMs 1343	
87. Соединительный кабель CB BNRC1 (BNC - RCA (Red) (по потребности)	196. Пьезокристаллический датчик дыхания EPMs 1387 (по потребности)	
88. Соединительный кабель CB BNRC5 (BNC - RCA (Black) (по потребности)	197. Кабель для датчика воздушного потока одноканальный EPMs 1415 (по потребности)	
89. Кабель CB DVI для монитора (по потребности)	198. Тепловой датчик дыхания (по потребности):	
90. Кабель HDMI - HDMI MINI для передачи видеосигнала, длиной 2м/5м/10м (по потребности)	-EPMs 1426 взрослый размер	
91. Кабель HDMI - HDMI для передачи видеосигнала высокого разрешения, длиной 2м/5м/15м (по потребности)	-EPMs 1427 средний размер	
92. Аудиокабель CB JACK JMINI с разъемами 6,3 мм - MiniJack 3,5 мм (по потребности)	-EPMs 1428 педиатрический	
93. Аудиокабель CB JACK RCRC с разъемами 6,3 мм - двойной RCA (по потребности)	199. Интерфейс EPMs 1450-B для датчика воздушного потока EPM 1450 (по потребности)	
94. Кабель микрофона CB MICROPHONE (по потребности)	200. Преобразователь EPMs 1450-S для датчика воздушного потока EPM 1450 (по потребности)	
95. Кабель CB MON для монитора (D-Sub 15 pin - D-Sub 15 pin) (по потребности)	201. Комбинированный термисторный датчик давления и воздушного потока EPMs 1475	
96. Двужильный аудиокабель CB RCRC JMINI, RCA male-MiniJack 3,5 мм(по потребности)	202. Канюля CO2 (по потребности):	
97. Двужильный аудиокабель CB RCRC PAIR, RCA male- двойной RCA(по потребности)	- EPMs 14802, назальная и оральная, мужская взрослая	
98. Видеокабель CB VIDEO по потребности)	- EPMs 14803, мужская для новорожденных	
99. Кабель CB IP HD PLUS 15 для управления видеокамерами IP(по потребности)	- EPMs 14804, мужская педиатрическая	
100. Кабель CB IP HD PLUS DC 5 для соединения видеокамер IP HD PLUS между собой (по потребности)	- EPMs 14805, мужская взрослая	
101. Адаптер CB IP HD PLUS EXTENDER для передачи сигнала IP HD PLUS по кабелю Cat5e/6, пара (по потребности)	203. Пьезоэлектрический преобразователь давления воздушного потока и храпа EPMs 14830 (по потребности)	
102. Усилитель HDMI BOOSTER сигнала HDMI с автономным питанием (по потребности)	204. Лента эластичная EPMs 1550 для датчика положения тела EPM 1520 (по потребности)	
103. Тележка CARSTAR мобильная (по потребности)	205. Преобразователь EPMs 1563 для датчика положения тела EPM 1563 (по потребности)	
104. Кронштейн FIX TOR для крепления изолирующего трансформатора на тележке (по потребности)	206. Канюля ThermoCap (по потребности):	
105. Коврик для мыши маленький/обычный/большой (по потребности)	- EPMs 15802	
106. Тележка CAR PLUS мобильная, регулируемая по высоте(по потребности)	- EPMs 15807	
107. Пластины FIX CART для фиксации опор тележки(по потребности)	207. Пара эластичных лент для крепления на лодыжке EPMs 1730 (по потребности)	
108. Комплект силовых кабелей KIT CB POWER для тележки(по потребности)	208. Пьезоэлектрический преобразователь EPMs 1770 для датчика движения EPM 1715 (по потребности)	
109. Комплект этикеток KIT LABEL PLUS для тележки(по потребности)	209. Пара индукционных лент (по потребности):	
110. Выдвижная полка для клавиатуры SUPP KEYB PLUS для тележки(по потребности)	- 9002-L.120 EPMs	
111. Крепление для компьютера SUPP PC PLUS на тележке(по потребности)	- 9002-L.133 EPMs	
112. Крепление для малого компьютера SUPP PC PLUS SFF на тележке(по потребности)	- 9002-L.40 EPMs	
113. Горизонтальная планка BAR POLE NEW для крепления кронштейна на тележке	- 9002-L.60 EPMs	
114. Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер(по потребности)	- 9002-L.90 EPMs	
115. Тележка CAR TORO SMALL с полками, маленький размер(по потребности)	210. Регулируемая индукционная лента EPMs 9010 (по потребности)	
116. Задняя крышка COVER TORO для стандартной тележки CARTORO(по потребности)	211. Индукционный интерфейсный кабель (по потребности):	
117. Задняя крышка COVER TORO SMALL для маленькой тележки CAR TORO SMALL(по потребности)	- EPMs 9101 для брюшной полости	
118. Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 BA, черный(по потребности)	- EPMs 9102 для грудного отдела	
119. Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 BA, белый(по потребности)	212. Индукционный интерфейсный кабель с соединителем для MORPHEUS (по потребности):	
120. Изолирующий трансформатор TR 50, 100 BA(по потребности)	- EPMs 914x	
121. Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45(по потребности)	- EPMs 915x	
122. Сетевой кабель NET RJ45 с разъемом RJ45, длиной 3м/5м/10м(по потребности)	213. Электрод ЭКГ одnorазовый ECG EL (по потребности)	
	214. Кабель для электрода ЭКГ (по потребности):	
	- ECG EL TPCLB черный	
	- ECG EL TPCLR красный	




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.

Место для № РУ



Electrical Safety
E114653



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Головной блок ЭЭГ MORPHEUS для ПСГ

16 / 24 внутренних каналов (8/12 стандартных опорных каналов, 8/12 конфигурируемых как общие опорные или дифференциальные или монополярные каналы) с полосой пропускания 0,15-220 Гц

Напряжение внутреннего источника питания +3,3 ... 3,6В (встроенная батарея. В процессе загрузки данных питание подается с интерфейса ПК и встроенного конвертора DC/DC)




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Электродная коробка JB MORPHEUS (24 канала) к Головному блоку ЭЭГ MORPHEUS для ПСГ

Напряжение внутреннего источника питания +3,3 ... 3,6В (встроенная батарея. В процессе загрузки данных питание подается с интерфейса ПК и встроенного конвертора DC/DC)




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Электродная коробка JB MORPHEUS CLINIC

Напряжение внутреннего источника питания +3,3 ... 3,6В (встроенная батарея. В процессе загрузки данных питание подается с интерфейса ПК и встроенного конвертора DC/DC)



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Фотостимулятор LED с кронштейном
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
15 ВА (при частоте 60 Гц)
Напряжение: 125 В
Ток: 15А
Напряжение питания лампы: 12 В постоянного тока
Период вспышки: 2 мс
Частота вспышки: 0... 60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP HD PRO

Выход 12 В постоянного тока




MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR

Вход питания 24 В постоянного тока

Максимальная потребляемая мощность: 17,1 Вт




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP HD PLUS

8–28 В постоянного тока (включая блок питания 12 В) типично 12 Вт, макс. 21 Вт



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP COMPACT

Микрофон 3,5 мм

Удлинительный аудиокабель А, 5 м (16 футов)

16 кадров изображения в секунду. Полноценное видео с частотой 30 (NTSC) или 25 (PAL) кадров в секунду.

H.264 или MPEG-4, часть 10 / AVC

Выход 12 В постоянного тока




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



SN

.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114023



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный
Электропитание: 210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА
Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)
(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,
гнездо VDE (IEC320 / C13) для подключения в соответствии с разъемами, используемыми пользователем
страна)
Предохранитель: 2х 4А Т (задержка)
Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)
220 ~ 250 В, 50 Гц
параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между
выходы по нагрузке)
Тепловая защита: 110 ° С




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET14033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, белый
Электропитание: 210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА
Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)
(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,
гнездо VDE (IEC320 / C13) для подключения в соответствии с разъемами, используемыми пользователем
страна)
Предохранитель: 2х 4А Т (задержка)
Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)
220 ~ 250 В, 50 Гц
параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между
выходы по нагрузке)
Тепловая защита: 110 ° С




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
IEC14602



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Изолирующий трансформатор TR 50, 100 ВА

210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА

Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)

(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,

гнездо VDE (IEC320 / C13)

Предохранитель: 2х 4А Т

Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)

220 ~ 250 В, 50 Гц

параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между выходами по нагрузке)

Тепловая защита: 110 °С




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
#114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45
Диэлектрическая прочность 5,0 кВ переменного тока
Диэлектрическая прочность 8,5 кВ постоянного тока
Для устройств с напряжением питания до 400 В переменного тока.




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4
3,95 Вт (220 В / 50 Гц. Без подключенных PD)

64,44 Вт (220 В / 50 Гц с подключенными частями питания 56 Вт)




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8

Потребляемая мощность: максимум 59,3 Вт




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114023



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов

Значение тока: 200 мА для всех каналов на канал и 500 мА для 12 каналов на канал

Защита от перенапряжения 35 В постоянного тока

Частота импульсного выхода 500 Гц (макс.)

Напряжение пробоя 500 В переменного тока




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Блок для подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET14023



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET14003



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
IEC 60335



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной

передачей
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



SN

.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
8114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID, с двухканальной передачей

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Моляно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET14093



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора

Встроенная защита от электростатического разряда 8 кВ и защита от перенапряжения 2 кВ
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
IE114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Моляно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



SN

.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET14033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено 35 sheets
печатью bound, numbered
35 листов and sealed

В. И. Рогов



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В СЛЕДУЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЯХ:

I. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В ИСПОЛНЕНИЯХ: SD LTM 64 EXPRESS, В СОСТАВЕ:

1. ПК/Моноблок/ноутбук с предустановленным программным обеспечением System PLUS EVOLUTION - BRAIN QUICK, включая следующие опции программные:

Опция программная для регистрации и просмотра:

- 2.1 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 2-х канальная CFM версия (по потребности)
- 2.2 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 8-ми канальная CFM версия (по потребности)
- 2.3 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (по потребности)
- 2.4. Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ до 128 каналов, версия: CLINIC (по потребности)
- 2.5. Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ до 256 каналов, версия CLINIC (по потребности)
- 2.6 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ до 64 каналов, версия CLINIC (по потребности)
- 2.7 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC (по потребности)
- 2.8. Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (по потребности)
- 2.9 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети, версия CLINIC (по потребности)
- 2.10 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети до 128 каналов, версия CLINIC (по потребности)
- 2.11 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети до 256 каналов, версия CLINIC (по потребности)
- 2.12 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети до 64 каналов, версия CLINIC (по потребности)
- 2.13 Опция программная для регистрации и просмотра по сети в реальном времени (по потребности)
- 2.14 Опция программная для анализа ЭЭГ в "on-line" и "off-line" режимах, версия: полная / CFM / DSA. (по потребности)
- 2.15 Опция программная для передачи ЭЭГ-данных через TCP/IP (по потребности)

- 127 Коврик для мыши маленький/обычный/большой (по потребности)
- 128 Тележка CAR PLUS мобильная, регулируемая по высоте(по потребности)
- 129 Пластины FIX CART для фиксации опор тележки(по потребности)
- 130 Комплект силовых кабелей KIT CB POWER для тележки(по потребности)
- 131 Комплект этикеток KIT LABEL PLUS для тележки(по потребности)
- 132 Выдвижная полка для клавиатуры SUPP KEYB PLUS для тележки(по потребности)
- 133 Крепление для компьютера SUPP PC PLUS на тележке(по потребности)
- 134 Крепление для малого компьютера SUPP PC PLUS SFF на тележке(по потребности)
- 135 Горизонтальная планка BAR POLE NEW для крепления кронштейна на тележке(по потребности)
- 136 Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер(по потребности)
- 137 Тележка CAR TORO SMALL с полками, маленький размер(по потребности)
- 138 Задняя крышка COVER TORO для стандартной тележки CARTORO(по потребности)
- 139 Задняя крышка COVER TORO SMALL для маленькой тележки CAR TORO SMALL(по потребности)
- 140 Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 BA, черный(по потребности)
- 141 Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 BA, белый(по потребности)
- 142 Изолирующий трансформатор TR 50, 100 BA(по потребности)
- 143 Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45(по потребности)
- 144 Сетевой кабель NET RJ45 с разъемом RJ45, длиной 3м/5м/10м(по потребности)
- 145 4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4(по потребности)
- 146 8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8(по потребности)
- 147 Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO(по потребности)
- 148 Стандартный интерфейс Bluetooth USB(по потребности)
- 149 Устройство BS USB READER для чтения карт памяти Compact Flash(по потребности)
- 150 Удлинитель LTM BUTTON EXT для кнопки пациента LTM BUTTON TP, длина 120 см(по потребности)
- 151 Кнопка пациента LTM BUTTON TP для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM
- 152 Щипцы PLIERS TP для извлечения электродов из электродной коробки(по потребности)
- 153 Удлинительный USB кабель USB EXT CB(по потребности)
- 154 Устройство USB EXTENDER для передачи USB-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик(по потребности)
- 155 Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов(по потребности)
- 156 Кнопка пациента с 5 м. кабелем и разъем RCA(по потребности)
- 157 Блок BUTTON BOX для управления кнопками пациента(по потребности)
- 158 Кабели для блока BUTTON BOX(по потребности)

2.16 Опция программная «ERP-менеджер» (по потребности) 2.17 Опция программная «Управление амбулаторным регистратором» (по потребности) 3. Опции программные для просмотра: 3.1. Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (по потребности) 3.2 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: EASY (по потребности) 3.3 Опция программная просмотра ЭЭГ в "off-line" режиме, версия: полная, CFM, DSA (по потребности) 3.4 Опция программная для соединения с базами данных внешних приложений (по потребности) 3.5 Опция программная ЭЭГ "Идентификация событий " (по потребности) 3.6 Опция программная ЭЭГ "Анализ высокочастотных осцилляций "(по потребности) 3.7. Опция программная ЭЭГ "Картинирование мозга", версия: CLINIC, STUDIO (по потребности) 3.8. Опция программная ЭЭГ "Обмен данными с MPT" (по потребности) 3.9. Опция программная ЭЭГ "Интерфейс HOLBERG SCORE" (по потребности) 3.10. Опция программная ЭЭГ "Воспроизведение аудио" (по потребности) 3.11. Опция программная ЭЭГ "Усреднение в "off-line" режиме" (по потребности) 3.12. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO (по потребности) 3.13. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (по потребности) 3.14. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в многоканальном режиме, версия: CLINIC (по потребности) 3.15. Опция программная для расширенного управления сервером архивации (по потребности) 3.16. Опция программная статистики (по потребности) 3.17. Опция программная для интерфейса программ сна (по потребности) 3.18. Опция программная для фоновой передачи данных (по потребности) 3.19. Опция программная для экспорта данных ЭЭГ в программу просмотра Viewer (по потребности) 3.20. Опция программная для включения интерфейса HIS (по потребности) 4. Опции программные для анализа сна: 4.1 Опция программная для анализа импортируемых кривых в формате EDF (по потребности) 4.2 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 EXPRESS (32 канала) (по потребности) 4.3 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 EXPRESS (64 канала) (по потребности) 4.4 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга 32 канала (по потребности)	159 Кнопка пациента с подсветкой с 2 м кабелем и разъемом LEMO(по потребности) 160 Блок питания для блока BUTTON BOX(по потребности) 161 Кабель блока подключения оксиметрических датчиков. Длина 3 м(по потребности) 162 Блок подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (по потребности) 163 Оксиметрический датчик «EarClip» , взрослый (по потребности) 164 Оксиметрический датчик «FingerClip» , взрослый (по потребности) 165 Оксиметрический датчик «FingerClip» , детский (по потребности) 166 Фиксирующая лента для SD OXY RA, взрослый размер (по потребности) 167 Фиксирующая лента SD OXY RC, детский размер (по потребности) 168 Гибкий оксиметрический датчик, взрослый размер (по потребности) 169 Гибкий оксиметрический датчик, детский размер (по потребности) 170 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик большого размера (цифровая индикация 12,5 - 25,5 мм) (по потребности) 171 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик среднего размера (цифровая индикация 10 - 19 мм) (по потребности) 172 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик малый размер (цифровая индикация 7,5 - 12,5 мм) (по потребности) 173 KVM-удлинитель COMP DVI RX компактный, для приема DVI + USB HDI (по потребности) 174 KVM-удлинитель COMP DVI RX AUD компактный, для приема DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (по потребности) 175 KVM-удлинитель COMP DVI TX компактный, для передачи DVI + USB HDI (по потребности) 176 KVM-удлинитель COMP DVI TX AUD компактный, для передачи DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (по потребности) 177KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID (по потребности) 178KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности) 179KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID (по потребности) 180KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности) 181KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной передачей(по потребности) 182KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID,с двухканальной передачей(по потребности) 183 KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора.(по потребности) 184 KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов (по потребности) 185KVM-шасси KVM BODY 2 для 2 модулей DVI(по потребности) 186 KVM-шасси KVM BODY 4 для 4 модулей DVI(по потребности) 187KVM-шасси KVM BODY 4R для 4 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку(по потребности) 188 KVM-шасси KVM BODY 6 для 6 модулей DVI(по потребности) 189 KVM-шасси KVM BODY 6R для 6 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку(по потребности) 190 KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник(по потребности) 191 KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик(по потребности) 192 KVM матрица KVM SWITCH на 8/16/32/48/64/80 портов(по потребности)
--	--

4.5 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга 64 канала (по потребности) 5. Опции программные управления. 5.1 Опция программная «Централизованное управление видеосистемами» на USB-ключе (по потребности) 5.2 Опция программная "Управление событиями" на USB-ключе (по потребности) 6. USB-ключ для программ регистрации и просмотра (по потребности) 7. USB-ключ для программ просмотра на 1/5/10/25 пользователей (по потребности) 8. USB-ключ для программ анализа сна (по потребности) 9. Внешняя аккумуляторная батарея EXTERNAL BATTERY (по потребности) 10. Зарядное устройство EXTERNAL CHARGER для внешней аккумуляторной батареи (по потребности) 11 ЖК-дисплей: 19»/22»/24»/27» (по потребности) 12 Головной блок ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 EXPRESS (64канала) 13 Электродная коробка JB LTM 64 EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 EXPRESS (64канала) 14 Электродная коробка JB LTM DSUB с двойным 37-контактным разъемом D-Sub к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM EXPRESS (по потребности) 15 Электродная коробка JB LTM TOPHAT (универсальная) с сенсорными входами для всех каналов (по потребности) 16 Кортикальный стимулятор SD LTM STIM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (64 канала) 17 Фотостимулятор LED с кронштейном 18 Модуль интерфейса BQ NET POE 2 для подключения Головного блока ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS, включает настенное крепление SUPP BQ NET POE 2 и модуль 19 Блок питания BQ NET POWER POE для модулей интерфейса серии BQ NET POE 20 Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM FULL, работающая на базе PCI Express FULL Size для управления Головным блоком ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS (по потребности) 21 Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM HALF, работающая на базе PCI Express HALF Size для управления Головным блоком ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS 22 Модуль интерфейса BQ USB EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ SD PLUS и Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS 23 Модуль интерфейса BQ USB EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS (по потребности) 24 Модуль интерфейса BQ USB PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS 25 Адаптер напряжения ADAPT LTM BOX к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS (128 и 256-канальные системы), подключенных к модулю интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS 26 Внешний адаптер напряжения ADAPT LTM HTHT к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS (128 и 256-канальные системы), подключенных напрямую к интерфейсной плате BQ PCI EXPR LTM (по потребности) 27 USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (по потребности) 28 Изолированный USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (по потребности) ISO 29 Кабель CB LTM для подключения кортикального стимулятора SD LTM STIM к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64	193. Дополнительное крепление SUPP TOPHAT для Электродной коробки JB LTM TOPHAT (по потребности) 194. Кабель HBC EXTERNAL BATTERY для подключения внешней аккумуляторной батареи (по потребности) 194. Электродная шапочка (по потребности): - MRINEO19 X - MRINEO31 X - MRINEO61 X 195. Кабель для электродов EL CFM (по потребности): - CB CFM050 - CB CFM150 196. Электроды с кабелем для LTM (по потребности): - CB EL TPCO 19 - CB EL TPCO 31 197. Электрод (пластина) EL CFM для 2-х канальной ЭЭГ (по потребности) 198. Электрод дисковый с кабелем (по потребности): - EL TPCO - EL TPCO 6 - EL TPCO G06 - EL TPCO G10 - EL TPCO S 100 - EL TPCO S 150 - EL TPCO S 200 - EL TPCO S 250 - EL TPCO SG 100 - EL TPCO SG 150 - EL TPCO SG 200 - EL TPCO SG 250 - EL TPCO SLT 100 - EL TPCO SLT 150 - EL TPCO SLT 200 - EL TPCO SLT 250 - EL TPCO SLTG 100 - EL TPCO SLTG 150 - EL TPCO SLTG 200 - EL TPCO SLTG 250 199. Электрод дисковый педиатрический с кабелем (по потребности): - EL TPCO S6 100 - EL TPCO S6 150 - EL TPCO S6 200 - EL TPCO S6 250 - EL TPCO SG6 100 - EL TPCO SG6 150 - EL TPCO SG6 200 - EL TPCO SG6 250 200. Электрод ушной (клипса) EL TPEAR с кабелем (по потребности) 201. Кабель EL TPLINK для объединения двух электродов ушных EL TPEAR (по потребности)
--	---

30 Кабель CB LTM DC для подключения DC каналов к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM (по потребности)	202.Кабель соединительный для LTM / LTM 256(по потребности)
31 Кабель CB LTM SYNC для соединения двух Головных блоков ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 EXPRESS (по потребности)	203.Кабель CB PUD150 для электродов EL PUD (по потребности)
32 Кабель CB MAG RAPID для подключения системы Micromed к аппаратам магнитной стимуляции Magstim (D-Sub 26 pin (по потребности)	204.Электроды одноразовые EL PUD (по потребности)
33Триггерный кабель CB RCRC4N для стимулятора (по потребности)	205.Электрод монополярный игольчатый (по потребности):
34 Триггерный кабель CB RCRC4R для стимулятора (по потребности)	-EMG MBOT2530
35Триггерный кабель CB RCRC1R для стимулятора (по потребности)	-EMG MBOT2540
36 Пара триггерных кабелей CB RCRC5 PAIR для стимулятора (по потребности)	-EMG MBOT3745
37 Кабель CB SER RCA EXT для синхронизации с внешними стимуляторами	-EMG MBOT5050
38 Кабель CB TERMINAL 15 для соединения интерфейсной платы с модулем интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS	-EMG MBOT7570
39 Настенная панель EXPRESS WALL CONNECTOR /12 с дополнительной штепсельной розеткой и IN-триггер и OUT-триггер для использования в комбинации с модулем интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS(по потребности) и 12В усилителем напряжения (по потребности)	206.Датчик храпа (по потребности):
40 Настенная панель EXPRESS WALL CONNECTOR /DEC дополнительной штепсельной розеткой и IN-триггер и OUT-триггер для использования в комбинации с модулем интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS(по потребности)	- EPM 1200
41 Настенная панель EXPRESS WALL CONNECTOR NT /12 с дополнительной штепсельной розеткой для использования в комбинации с модулем интерфейса BOX TERMINAL (по потребности)EXPRESS и 12В усилителем напряжения (по потребности)	- EPM 1250
42Настенная панель EXPRESS WALL CONNECTOR NT /DEC дополнительной штепсельной розеткой для использования в комбинации с модулем интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS(по потребности)	207.Комплект датчика дыхания EPM 1312, включает датчик (EPM 1387) и 4 ленты различных размеров (EPM 1340 + EPM 1341 + EPM 1342 + EPM 1343) (по потребности)
43 Оптоволоконный кабель 10 м/15м/20м/30м/40м/50м/100м (по потребности)	208. Датчик дыхания педиатрический EPM 1390 (по потребности)
44 Удлинительный адаптер HBC BT/RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона модуля)(по потребности)	209.Датчик воздушного потока педиатрический EPM 1400 (по потребности)
45 Удлинительный адаптер HBC HT/RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона ПК)(по потребности)	210.Комплект одноразовых датчиков дыхания EPM 1439FM/GM/HM, включает: кабель EPM 1415 и 10 датчиков для взрослых 1426 EPMs/ среднего размера 1427 EPMs/ младенческого размера 1428 EPMs) (по потребности)
46 Кабель HBC EXPRESS для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головным блокам ЭЭГ(по потребности)	211.Датчик воздушного потока EPM 1450 (по потребности)
47 Кабель HBC INT LTM R для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM	212.Комплект из датчиков воздушного потока и давления EPM 1475 (по потребности)
48 Адаптер напряжения LTU (12В) для крепления внутри модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS в конфигурации на 128 и 256 каналов	213.Датчик давления воздуха и храпа EPM 14830 (по потребности)
49 Внешний адаптер напряжения LTU HT (12 В) к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM в конфигурации на 128 и 256 каналов	214.Датчик положения тела EPM 1563 (по потребности)
50 Источника питания LED POWER для фотостимулятора LED	215.Комплект датчика движения EPM 1715 (включая пьезоэлектрический преобразователь (EPM 1770) и пары эластичных лент для крепления на лодыжке (EPMS 1730) (по потребности)
51 Кабель удлинительный LED EXT для фотостимулятора LED(по потребности)	216.Комплект датчика усилия грудного, включая кабель интерфейса и 4 грудные ленты (по потребности):
52 Быстроразъемный кабель TERM EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS в конфигурации до 64 каналов (по потребности)	- EPM 9102 A для взрослых
53 Быстроразъемный кабель TERM EXPRESS 128 к двум Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS в конфигурации на 128 каналов	- EPM 9102 C педиатрический
54 Быстроразъемный кабель TERM EXPRESS 256 к четырем Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS в конфигурации на 256 каналов	217.Комплект датчика усилия брюшного, включая кабель интерфейса и 4 брюшные ленты (по потребности):
55 Быстроразъемный кабель TERM LTM к Головным блокам ЭЭГ	- EPM 9101 A для взрослых
56 Видеокамера CAMERA IP HD PRO (по потребности)	- EPM 9101 C педиатрический
57 Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-	218.Комплект из датчиков усилия брюшного и грудного, включая кабели интерфейса брюшной и грудной, и 4 ленты (по потребности):
	- EPM 914x A для взрослых
	- EPM 914x C педиатрический
	- EPM 915x A для взрослых
	- EPM 915x C педиатрический
	219.Лента для датчика дыхания (по потребности):
	- EPMs 1340
	- EPMs 1341
	- EPMs 1342
	- EPMs 1343
	220.Пьезокристаллический датчик дыхания EPMs 1387 (по потребности)
	221.Кабель для датчика воздушного потока одноканальный EPMs 1415 (по потребности)
	222.Тепловой датчик дыхания (по потребности):
	-EPMs 1426 взрослый размер
	-EPMs 1427 средний размер

коммутацией (по потребности) (по потребности) 58 Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR (по потребности) 59 Видеокамера CAMERA IP HD PLUS (по потребности) 60 Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон (по потребности) 61 Видеокамера CAMERA IP COMPACT (по потребности) 62 Видеокарта GC MM со двоянным выходом для мониторов (по потребности) 63 Устройство HDMI EXTENDER для передачи HDMI-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (по потребности) 64 Микрофон IP MIC для видеокамер IP (по потребности) 65 Адаптер питания IP POWER для видеокамер IP (по потребности) 66 ИК-подсветка VLAMP с автоматическим включением (по потребности) 67 Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами (по потребности) 68 Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI (по потребности) 69 Кронштейн ARM GM LTM к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в сборе (по потребности) 70 Вертикальный кронштейн ARM LCD DOUBLE для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (по потребности) 71 Горизонтальный кронштейн ARM LCD HORIZ для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (по потребности) 72 Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (по потребности) 73 Регулируемый ремень BAG BELT HP для фиксации сумки для головного блока на пациенте 74 Сумка BAG LTM 128 к двум Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (по потребности) 75 Сумка BAG LTM HP к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM 76 Стойка с основанием BASE STAND (по потребности) 77 Зажим для крепления головного блока BQ CLAMP (по потребности) 78 Крепление поворотное CAM JOIN для видеокамеры на стойке (по потребности) 79 Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке (по потребности) 80 Крепление FIX GM для кронштейна на тележке (по потребности) 81 Крепление FIX GM TW для кронштейна на столе (по потребности) 82 Соединение JOIN GM для крепления держателя головного блока на кронштейне (по потребности) 83 Винт LTM SCREW для крепления электродной коробки к головному блоку (по потребности) 84 Колесная база LED STAND PHOTIC для фотостимулятора LED (по потребности) 85 Кронштейн LED SUPP PHOTIC для фиксации фотостимулятора LED (по потребности) 86 Держатель STAND CAM SW видеокамеры в сборе (по потребности) 87 Стойка STAND POLE NEW на колесах с утяжелителем (по потребности) 88 Настенное крепление SUPP BQ NET POE2 для модулей интерфейса BQ NET POE 2 / BQ NET POE M (по потребности) 89 Держатель SUPP LTM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (по потребности) 90 Держатель SUPP LTM 128 к двум Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в конфигурации на 128 каналов 91 Держатель SUPP LTM 256 к четырем Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в конфигурации на 256 каналов 92 Крепление VCLAMP для видеокамеры или ИК-подсветки (по потребности) 93 Треногая подставка VSTAND для видеокамеры или ИК-подсветки (по потребности) 94 Настенный кронштейн VSUPP для видеокамеры (по потребности)	-EPMs 1428 педиатрический 223.Интерфейс EPMs 1450-B для датчика воздушного потока EPM 1450 (по потребности) 224.Преобразователь EPMs 1450-S для датчика воздушного потока EPM 1450 (по потребности) 225.Комбинированный термисторный датчик давления и воздушного потока EPMs 1475 226.Канюля CO2 (по потребности): - EPMs 14802, назальная и оральная, мужская взрослая - EPMs 14803, мужская для новорожденных - EPMs 14804, мужская педиатрическая - EPMs 14805, мужская взрослая 227.Пьезоэлектрический преобразователь давления воздушного потока и храпа EPMs 14830 (по потребности) 228.Лента эластичная EPMs 1550 для датчика положения тела EPM 1520 (по потребности) 229.Преобразователь EPMs 1563 для датчика положения тела EPM 1563 (по потребности) 230.Канюля ThermoCan (по потребности): - EPMs 15802 - EPMs 15807 231.Пара эластичных лент для крепления на лодыжке EPMs 1730 (по потребности) 232.Пьезоэлектрический преобразователь EPMs 1770 для датчика движения EPM 1715 (по потребности) 233.Пара индукционных лент (по потребности): - 9002-L120 EPMs - 9002-L133 EPMs - 9002-L40 EPMs - 9002-L60 EPMs - 9002-L90 EPMs 234.Регулируемая индукционная лента EPMs 9010 (по потребности) 235.Индукционный интерфейсный кабель (по потребности): - EPMs 9101 для брюшной полости - EPMs 9102 для грудного отдела 236.Электрод ЭКГ одноразовый ECG EL (по потребности) 237.Кабель для электрода ЭКГ (по потребности): -ECG EL TPCLB черный -ECG EL TPCLR красный
--	---

95 Металлическая опора VSUPP IP для крепления IP-видеокамеры к креплению поворотному (по потребности)

96 Металлическая опора VSUPP IP IR для крепления IP-видеокамеры к стойке (по потребности)

97 Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS BLACK для видеокамеры, цвет черный(по потребности)

98 Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS WHITE для видеокамеры, цвет белый(по потребности)

100 Адаптер ADAPT BNC RCA(по потребности)

101 Адаптер ADAPT DVI HDMI(по потребности)

102 Устройство ANY WHERE 2 для подключения USB через локальную сеть, с 2-мя USB-портами(по потребности)

103 Устройство ANY WHERE 5 для подключения USB через локальную сеть, с 5-ю USB-портами(по потребности)

104 USB-джойстик CAM JOYSTICK для управления камерами (по потребности)

105 Цифровая клавиатура CAM PAD на 24 клавиши с USB-подключением для управления камерами (по потребности)

106 Цифровая клавиатура CAM PAD 48 на 48 клавиш с USB-подключением для управления камерами (по потребности)

107 Соединительный кабель CB BNBN1 (BNC - BNC) (по потребности)

108 Соединительный кабель CB BNRC1 (BNC - RCA (Red) (по потребности)

109 Соединительный кабель CB BNRC5 (BNC - RCA (Black) (по потребности)

110 Кабель CB DVI для монитора (по потребности)

112 Кабель HDMI - HDMI MINI для передачи видеосигнала, длиной 2м-5м-10м (по потребности)

113 Кабель HDMI - HDMI для передачи видеосигнала высокого разрешения, длиной 2м-5м-15м (по потребности)

114 Аудиокабель CB JACK JMINI с разъёмами 6,3 мм - MiniJack 3,5 мм (по потребности)

115 Аудиокабель CB JACK RCRC с разъёмами 6,3 мм - двойной RCA (по потребности)

116 Кабель микрофона CB MICROPHONE (по потребности)

117 Кабель CB MON для монитора (D-Sub 15 pin - D-Sub 15 pin) (по потребности)

118 Двужильный аудиокабель CB RCRC JMINI, RCA male-MiniJack 3,5 мм(по потребности)

119 Двужильный аудиокабель CB RCRC PAIR, RCA male- двойной RCA(по потребности)

120 Видеокабель CB VIDEO (по потребности)

121 Кабель CB IP HD PLUS 15 для управления видеокамерами IP(по потребности)

122 Кабель CB IP HD PLUS DC 5, для соединения видеокамер IP HD PLUS между собой (по потребности)

123 Адаптер CB IP HD PLUS EXTENDER для передачи сигнала IP HD PLUS по кабелю Cat5e/6, пара (по потребности)

124 Усилитель HDMI BOOSTER сигнала HDMI с автономным питанием (по потребности)

125 Тележка CARS TAR мобильная (по потребности)

126Кронштейн FIX TOR для крепления изолирующего трансформатора на тележке (по потребности)




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.

Место для № РУ



Electrical Safety
ET14002



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Головной блок ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 EXPRESS (64 канала)

64 встроенных каналов для регистрации ЭЭГ-сигналов (58 общих опорных каналов, 6 конфигурируемых, т.е. применяемых в качестве общих опорных и дифференциальных каналов) с полосой пропускания 0,17-470Гц; комбинация из 64 устройств создает интегрированную систему с 256 каналами.

2 x 1,5B DC AA (щелочной одноразовый элемент питания)

5B DC исключительно через интерфейс **BQ USB EXPRESS** или **BQ PCI EXPRESS**

SD LTM 64 EXPRESS: 3,3B, BQ USB EXPRESS: 5B, BQ PCI EXPR LTM HALF/FULL: 12B/5B

2Вт (макс.) (**BQ PCI EXPR LTM HALF/FULL**); <1Вт (станд.) / 2,5Вт (макс.) (**BQ USB EXPRESS**);




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Электродная коробка JB LTM 64 EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 EXPRESS (64 канала)

64 канала, 6 можно использовать в качестве дифференциальных или общих опорных, 1 вход - общий опорный, 1 вход GND

2 x 1,5B DC Внутренняя батарея или через интерфейс ПК и преобразователи DC/DC (3кВ DC в SD LTM EXPRESS + 3кВDC в интерфейсе BQ USB EXPRESS / 1кВ DC в интерфейсе BQ PCI EXPR LTM HALF/FULL)




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)




03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

Электродная коробка JB LTM DSUB с двойным 37-контактным разъемом D-Sub к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM EXPRESS

64 канала, 6 можно использовать в качестве дифференциальных или общих опорных, 1 вход - общий опорный, 1 вход GND

2 x 1,5B DC Внутренняя батарея или через интерфейс ПК и преобразователи DC/DC (3кВ DC в SD LTM EXPRESS + 3кВDC в интерфейсе BQ USB EXPRESS / 1кВ DC в интерфейсе BQ PCI EXPR LTM HALF/FULL)




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

Электродная коробка JB LTM TOPHAT (универсальная) с сенсорными входами для всех каналов
64 канала, 6 можно использовать в качестве дифференциальных или общих опорных, 1 вход - общий опорный, 1 вход GND

2 x 1,5B DC Внутренняя батарея или через интерфейс ПК и преобразователи DC/DC (3кВ DC в SD LTM EXPRESS + 3кВDC в интерфейсе BQ USB EXPRESS / 1кВ DC в интерфейсе BQ PCI EXPR LTM HALF/FULL)




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Фотостимулятор LED с кронштейном
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
15 ВА (при частоте 60 Гц)
Напряжение: 125 В
Ток: 15А
Напряжение питания лампы: 12 В постоянного тока
Период вспышки: 2 мс
Частота вспышки: 0... 60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP HD PRO

Выход 12 В постоянного тока




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR

Вход питания 24 В постоянного тока

Максимальная потребляемая мощность: 17,1 Вт




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



SN

.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP HD PLUS

8–28 В постоянного тока (включая блок питания 12 В) типично 12 Вт, макс. 21 Вт




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP COMPACT

Микрофон 3,5 мм

Удлинительный аудиокабель А, 5 м (16 футов)

16 кадров изображения в секунду. Полноценное видео с частотой 30 (NTSC) или 25 (PAL) кадров в секунду.

H.264 или MPEG-4, часть 10 / AVC

Выход 12 В постоянного тока




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET14023



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный
Электропитание: 210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА
Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)
(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,
гнездо VDE (IEC320 / C13) для подключения в соответствии с разъемами, используемыми пользователем
страна)
Предохранитель: 2х 4А Т (задержка)
Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)
220 ~ 250 В, 50 Гц
параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между
выходы по нагрузке)
Тепловая защита: 110 ° С




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
8114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, белый

Электропитание: 210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА

Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)

(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см, гнездо VDE (IEC320 / C13) для подключения в соответствии с разъемами, используемыми пользователем страна)

Предохранитель: 2х 4А Т (задержка)

Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)

220 ~ 250 В, 50 Гц

параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между выходы по нагрузке)

Тепловая защита: 110 ° С




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET14023



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Изолирующий трансформатор TR 50, 100 ВА

210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА

Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)

(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,

гнездо VDE (IEC320 / C13)

Предохранитель: 2х 4А Т

Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)

220 ~ 250 В, 50 Гц

параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между выходами по нагрузке)

Тепловая защита: 110 °С




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET14033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45

Диэлектрическая прочность 5,0 кВ переменного тока

Диэлектрическая прочность 8,5 кВ постоянного тока

Для устройств с напряжением питания до 400 В переменного тока.




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114053



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4
3,95 Вт (220 В / 50 Гц. Без подключенных PD)

64,44 Вт (220 В / 50 Гц с подключенными частями питания 56 Вт)




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8

Потребляемая мощность: максимум 59,3 Вт




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов
Значение тока: 200 мА для всех каналов на канал и 500 мА для 12 каналов на канал
Защита от перенапряжения 35 В постоянного тока
Частота импульсного выхода 500 Гц (макс.)
Напряжение пробоя 500 В переменного тока



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс А)

Блок для подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114023



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E714032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной передачей
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID, с двухканальной передачей
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114020



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора
Встроенная защита от электростатического разряда 8 кВ и защита от перенапряжения 2 кВ
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114935



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено
печатью

40 листов

40 sheets
bound, numbered
and sealed

27.12.2021



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В СЛЕДУЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЯХ:

I. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В ИСПОЛНЕНИИ: SDLTM 32 PLUS, В СОСТАВЕ:

1. ПК/Моноблок/ноутбук с предустановленным программным обеспечением SystemPLUSEVOLUTION - BRAIN QUICK, включая следующие опции программные:

Опция программная для регистрации и просмотра:

- 2.1 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 2-х канальная CFM версия (по потребности)
- 2.2 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 8-ми канальная CFM версия (по потребности)
- 2.3 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (по потребности)
- 2.4 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ до 64 каналов, версия CLINIC (по потребности)
- 2.5 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC (по потребности)
- 2.5 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (по потребности)
- 2.7 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети, версия CLINIC (по потребности)
- 2.8 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети до 64 каналов, версия CLINIC (по потребности)
- 2.9 Опция программная для регистрации и просмотра по сети в реальном времени (по потребности)
- 2.10 Опция программная для анализа ЭЭГ в "on-line" и "off-line" режимах, версия: полная / CFM / DSA. (по потребности)
- 2.11 Опция программная для передачи ЭЭГ-данных через TCP/IP (по потребности)
- 2.12 Опция программная «ERP-менеджер» (по потребности)
- 2.13 Опция программная «Управление амбулаторным регистратором» (по потребности)
- 3. Опции программные для просмотра:
 - 3.1. Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (по потребности)
 - 3.2 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: EASY (по потребности)
 - 3.3 Опция программная просмотра ЭЭГ в "off-line" режиме, версия: полная, CFM, DSA (по потребности)

- коммутатор NET SWITCH 8(по потребности)
- 122 Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO(по потребности)
- 123 Стандартный интерфейс BluetoothUSB(по потребности)
- 124 Устройство BS USB READER для чтения карт памяти CompactFlash(по потребности)
- 125 Удлинитель LTM BUTTON EXT для кнопки пациента LTM BUTTON TP, длина 120 см(по потребности)
- 126 Кнопка пациента LTM BUTTON TP для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM
- 127 Пинцеты PLIERS TP для извлечения электродов из электродной коробки(по потребности)
- 128 Удлинительный USB кабель USB EXT CB(по потребности)
- 129 Устройство USB EXTENDER для передачи USB-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик(по потребности)
- 130 Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов(по потребности)
- 131 Кнопка пациента с 5 м. кабелем и разъем RCA(по потребности)
- 132 Блок BUTTON BOX для управления кнопками пациента(по потребности)
- 133 Кабели для блока BUTTON BOX(по потребности)
- 134 Кнопка пациента с подсветкой с 2 м кабелем и разъемом LEMO(по потребности)
- 135 Блок питания для блока BUTTON BOX(по потребности)
- 136 Кабель блока подключения оксиметрических датчиков. Длина 3 м(по потребности)
- 137 Блок подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SDLTM(по потребности)
- 138 Оксиметрический датчик «EarClip», взрослый (по потребности)
- 139 Оксиметрический датчик «FingerClip», взрослый (по потребности)
- 140 Оксиметрический датчик «FingerClip», детский (по потребности)
- 141 Фиксирующая лента для SD OXY RA, взрослый размер (по потребности)
- 142 Фиксирующая лента SD OXY RC, детский размер (по потребности)
- 143 Гибкий оксиметрический датчик, взрослый размер (по потребности)
- 144 Гибкий оксиметрический датчик, детский размер (по потребности)
- 145 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик большого размера (цифровая индикация 12,5 - 25,5 мм) (по потребности)
- 146 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик среднего размера (цифровая индикация 10 - 19 мм) (по потребности)
- 147 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик малый размер (цифровая индикация 7,5 - 12,5 мм) (по потребности)
- 148 KVM-удлинитель COMP DVI RX компактный, для приема DVI + USB HDI (по потребности)
- 149 KVM-удлинитель COMP DVI RX AUD компактный, для приема DVI + USB HDI + аналоговый

3.4 Опция программная для соединения с базами данных внешних приложений (по потребности) 3.5 Опция программная ЭЭГ "Идентификация событий" (по потребности) 3.6 Опция программная ЭЭГ "Анализ высокочастотных осцилляций" (по потребности) 3.7. Опция программная ЭЭГ "Картирование мозга", версия: CLINIC, STUDIO (по потребности) 3.8. Опция программная ЭЭГ "Обмен данными с MPT" (по потребности) 3.9. Опция программная ЭЭГ "Интерфейс HOLBERG SCORE" (по потребности) 3.10. Опция программная ЭЭГ "Воспроизведение аудио" (по потребности) 3.11. Опция программная ЭЭГ "Усреднение в "off-line" режиме» (по потребности) 3.12. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO (по потребности) 3.13. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (по потребности) 3.14. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в многоканальном режиме, версия: CLINIC (по потребности) 3.15. Опция программная для расширенного управления сервером архивации (по потребности) 3.16. Опция программная статистики (по потребности) 3.17. Опция программная для интерфейса программ сна (по потребности) 3.18. Опция программная для фоновой передачи данных (по потребности) 3.19. Опция программная для экспорта данных ЭЭГ в программу просмотра Viewer (по потребности) 3.20. Опция программная для включения интерфейса HIS (по потребности) 4. Опции программные для анализа сна: 4.1 Опция программная для анализа импортируемых кривых в формате EDF (по потребности) 4.2 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга 32 канала (по потребности) 4.3 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга 64 канала (по потребности) 4.4 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ серии SD PLUS (по потребности) 5. Опции программные управления. 5.1 Опция программная «Централизованное управление видеокамерами» на USB-ключе (по потребности) 5.2. Опция программная "Управление событиями" USB-ключе (по потребности) 6. USB-ключ для программ регистрации и просмотра (по потребности) 7. USB-ключ для программ просмотра на 1/5/10/25 пользователей (по потребности) 8. USB-ключ для программ анализа сна (по потребности) 9 Кабель HBC EXPRESS для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головным блокам ЭЭГ (по потребности)	аудио сигнал (по потребности) 150 KVM-удлинитель COMP DVI TX компактный, для передачи DVI + USB HDI (по потребности) 151 KVM-удлинитель COMP DVI TX AUD компактный, для передачи DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (по потребности) 152 KVM-модуль DVIRX для приема DVI + USBHID (по потребности) 153 KVM-модуль DVIRXAUD двойной для приема DVI + USBHID + аналоговый аудио сигнал (по потребности) 154 KVM-модуль DVITX для передачи DVI + USBHID (по потребности) 155 KVM-модуль DVITXAUD двойной для передачи DVI + USBHID + аналоговый аудио сигнал (по потребности) 156 KVM-модуль DVITXAUDDCAT двойной для передачи DVI + USBHID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной передачей (по потребности) 157 KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID с двухканальной передачей 158 KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора. (по потребности) 159 KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов (по потребности) 160 KVM-шасси KVMBODY 2 для 2 модулей DVI (по потребности) 161 KVM-шасси KVMBODY 4 для 4 модулей DVI (по потребности) 162 KVM-шасси KVMBODY 4R для 4 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (по потребности) 163 KVM-шасси KVMBODY 6 для 6 модулей DVI (по потребности) 164 KVM-шасси KVMBODY 6R для 6 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (по потребности) 165 KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник (по потребности) 166 KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик (по потребности) 167 KVM матрица KVM SWITCH на 8/16/32/48/64/80 портов (по потребности) 168. Внешняя аккумуляторная батарея EXTERNAL BATTERY (по потребности) 169. Зарядное устройство EXTERNAL CHARGER для внешней аккумуляторной батареи (по потребности) 170. Кабель HBC EXTERNAL BATTERY для подключения внешней аккумуляторной батареи (по потребности) 171. Электродная шапочка (по потребности): - MRINEO19 X - MRINEO31 X - MRINEO61 X 172. Кабель для электродов EL CFM (по потребности): - CB CFM050 - CB CFM150 173. Электроды с кабелем для LTM (по потребности): - CB EL TPCO 19 - CB EL TPCO 31 174. Электрод (пластина) EL CFM для 2-х канальной ЭЭГ (по потребности) 175. Электрод дисковый с кабелем (по потребности): - EL TPCO - EL TPCO 6 - EL TPCO G06 - EL TPCO G10
---	--

10 Модуль интерфейса BQUSBPLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SDLTMPLUS (64 канала)
 11 ЖК-дисплей: 19"/22"/24"/27" (по потребности)
 12 Головной блок ЭЭГ для длительного мониторинга SDLTM 32 PLUS (32 канала)
 13 Электродная коробка JB LTM 32 PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SDLTM 32 PLUS (32 канала)
 14. Электродная коробка JBDSUBPLUS с двойным 37-контактным разъемом D-Sub к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SDLTMPLUS
 15 Электродная коробка JB TOPHAT PLUS для всех каналов с двойным 37- контактным разъемом D-Sub к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SDLTMPLUS
 16 Модуль интерфейса BOX TERMINAL MULTI для подключения Головного блока ЭЭГ для длительного мониторинга SDLTMPLUS (до 256 каналов)
 17 Фотостимулятор LED с кронштейном
 18 Модуль интерфейса BQ NET POE PLUS для подключения Головного блока ЭЭГ для длительного мониторинга SDLTMPLUS, включает настенное крепление SUPPBQNETPOE 2
 19 Блок питания BQ NET POWER POE для модулей интерфейса серии BQ NET POE(по потребности)
 20 USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER(по потребности)
 21 Изолированный USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER(по потребности) ISO
 22 Кабель CB LTM DC для подключения DC каналов к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга SDLTM
 23 Кабель CB MAG RAPID для подключения системы Micromed к аппаратам магнитной стимуляции Magstim (D-Sub 26 pin (по потребности)
 24 Триггерный кабель CB RCRC4N для стимулятора (по потребности)
 25 Триггерный кабель CB RCRC4R для стимулятора (по потребности)
 26 Триггерный кабель CB RCRC1R для стимулятора (по потребности)
 27 Пара триггерных кабелей CB RCRC5 PAIR для стимулятора (по потребности)
 28 Кабель CB SER RCA EXT для синхронизации с внешними стимуляторами (по потребности)
 29 Оптоволоконный кабель 10 м/15м/20м/30м/40м/50м/100м (по потребности)
 30 Кабель HBC INT LTM R для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SDLTM
 31 Источника питания LED POWER для фотостимулятора LED
 32 Кабель удлинительный LED EXT для фотостимулятора LED(по потребности)
 33 Быстроразъемный кабель TERM LTM к Головным блокам ЭЭГ
 34 Видеокамера CAMERA IP HD PRO (по потребности)
 35 Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутиацией (по потребности) (по потребности)
 36 Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR (по потребности)
 37 Видеокамера CAMERA IP HD PLUS (по потребности)
 38 Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон (по потребности)
 39 Видеокамера CAMERA IP COMPACT (по потребности)
 40 Видеокарта GC MM со двоянным выходом для мониторов (по потребности)
 41 Устройство HDMI EXTENDER для передачи HDMI-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик(по потребности)
 42 Микрофон IP MIC для видеокамер IP (по потребности)
 43 Адаптер питания IP POWER для видеокамер IP (по потребности)
 44 ИК-подсветка VLAMP с автоматическим включением (по потребности)
 45 Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами(по потребности)
 46 Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI(по потребности)
 47 Кронштейн ARM GM LTM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в сборе(по потребности)

-EL TPCO S 100
 -EL TPCO S 150
 -EL TPCO S 200
 -EL TPCO S 250
 -EL TPCO SG 100
 -EL TPCO SG 150
 -EL TPCO SG 200
 -EL TPCO SG 250
 -EL TPCO SLT 100
 -EL TPCO SLT 150
 -EL TPCO SLT 200
 -EL TPCO SLT 250
 -EL TPCO SLTG 100
 -EL TPCO SLTG 150
 -EL TPCO SLTG 200
 -ELTPCOSLTG 250

176.Электрод дисковый педиатрический с кабелем (по потребности):

-EL TPCO S6 100
 -EL TPCO S6 150
 -EL TPCO S6 200
 -EL TPCO S6 250
 -EL TPCO SG6 100
 -EL TPCO SG6 150
 -EL TPCO SG6 200
 -EL TPCO SG6 250

177.Электрод ушной (клипса) EL TPEAR с кабелем(по потребности)

178.Кабель EL TPLINK для объединения двух электродов ушных EL TPEAR(по потребности)

179.Кабель соединительный для LTM / LTM 256(по потребности)

180.Кабель CB PUD150 для электродов EL PUD (по потребности)

181.Электроды одноразовые EL PUD (по потребности)

182.Электрод монополярный игольчатый (по потребности):

-EMG MBOT2530
 -EMG MBOT2540
 -EMG MBOT3745
 -EMG MBOT5050
 -EMG MBOT7570

183.Датчик храпа (по потребности):

- EPM 1200
 - EPM 1250

184.Комплект датчика дыхания EPM 1312, включает датчик (EPM 1387) и 4 ленты различных размеров (EPM 1340 + EPM 1341 + EPM 1342 + EPM 1343) (по потребности)

185.Датчик дыхания педиатрический EPM 1390 (по потребности)

186.Датчик воздушного потока педиатрический EPM 1400 (по потребности)

187.Комплект одноразовых датчиков дыхания EPM 1439FM/GM/HM, включает: кабель EPM 1415 и 10 датчиков для взрослых 1426 EPMs/ среднего размера 1427 EPMs/ младенческого размера 1428 EPMs) (по потребности)

188.Датчик воздушного потока EPM 1450 (по потребности)

48 Вертикальный кронштейн ARM LCD DOUBLE для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (по потребности)	189.Комплект из датчиков воздушного потока и давления EPM 1475 (по потребности)
49 Горизонтальный кронштейн ARM LCD HORIZ для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке(по потребности)	190.Датчик давления воздуха и храпа EPM 14830 (по потребности)
50 Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке(по потребности)	191.Датчик положения тела EPM 1563 (по потребности)
51 Регулируемый ремень BAG BELT HP для фиксации сумки для головного блока на пациенте	192.Комплект датчика движения EPM 1715 (включая пьезоэлектрический преобразователь (EPM 1770) и пары эластичных лент для крепления на лодыжке (EPMS 1730) (по потребности)
52 Быстроразъемный кабель TERM PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS в конфигурации до 64 каналов	193.Комплект датчика усилия грудного, включая кабель интерфейса и 4 грудные ленты (по потребности):
53 Сумка BAG LTM HP к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга серии SDLTM	- EPM 9102 A для взрослых
54 Стойка с основанием BASE STAND (по потребности)	- EPM 9102 C педиатрический
55 Зажим для крепления головного блока BQ CLAMP(по потребности)	194.Комплект датчика усилия брюшного, включая кабель интерфейса и 4 брюшные ленты (по потребности):
56 Крепление поворотное CAM JOIN для видеокамеры на стойке (по потребности)	- EPM 9101 A для взрослых
57 Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке (по потребности)	- EPM 9101 C педиатрический
58 Крепление FIX GM для кронштейна на тележке(по потребности)	195.Комплект из датчиков усилия брюшного и грудного, включая кабели интерфейса брюшной и грудной, и 4 ленты (по потребности):
59 Крепление FIX GM TW для кронштейна на столе(по потребности)	- EPM 914x A для взрослых
60 Соединение JOIN GM для крепления держателя головного блока на кронштейне(по потребности)	- EPM 914x C педиатрический
61 Винт LTM SCREW для крепления электродной коробки к головному блоку(по потребности)	- EPM 915x A для взрослых
62 Колесная база LED STAND PHOTIC для фотостимулятораLED(по потребности)	- EPM 915x C педиатрический
63 Кронштейн LED SUPP PHOTIC для фиксации фотостимулятора LED (по потребности)	196.Лента для датчика дыхания (по потребности):
64 Держатель STAND CAM SW видеокамеры в сборе (по потребности)	- EPMs 1340
65 Стойка STAND POLE NEW на колесах с утяжелителем (по потребности)	- EPMs 1341
66 Настенное крепление SUPP BQ NET P OE2 для модулей интерфейса BQNETPOE 2 / BQNETPOEM (по потребности)	- EPMs 1342
67 Держатель SUPP LTM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (по потребности)	- EPMs 1343
68 Адаптер ADAPT DVI HDMI(по потребности)	197.Пьезокристаллический датчик дыхания EPMs 1387 (по потребности)
69 Крепление VCLAMP для видеокамеры или ИК-подсветки (по потребности)	198. Кабель для датчика воздушного потока одноканальный EPMs 1415 (по потребности)
70 Треногая подставка VSTAND для видеокамеры или ИК-подсветки (по потребности)	199. Тепловой датчик дыхания (по потребности):
71 Настенный кронштейн VSUPP для видеокамеры (по потребности)	-EPMs 1426 взрослый размер
72 Металлическая опора VSUPP IP для крепления IP-видеокамеры к креплению поворотному (по потребности)	-EPMs 1427 средний размер
73 Металлическая опора VSUPP IP IR для крепления IP-видеокамеры к стойке (по потребности)	-EPMs1428 педиатрический
74 Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS BLACK для видеокамеры, цвет черный(по потребности)	200.. Интерфейс EPMs 1450-B для датчика воздушного потока EPM 1450 (по потребности)
75 Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS WHITE для видеокамеры, цвет белый(по потребности)	201. Преобразователь EPMs 1450-S для датчика воздушного потока EPM 1450 (по потребности)
76 Адаптер ADAPT BNC RCA(по потребности)	202. Комбинированный термисторный датчик давления и воздушного потока EPMs 1475
78 Устройство ANY WHERE 2 для подключения USB через локальную сеть, с 2-мя USB-портами(по потребности)	203. Канюля CO2 (по потребности):
79Устройство ANY WHERE 5 для подключения USB через локальную сеть, с 5-ю USB-портами(по потребности)	- EPMs 14802, назальная и оральная, мужская взрослая
80 USB-джойстик CAM JOYSTICK для управления камерами (по потребности)	- EPMs 14803, мужская для новорожденных
81 Цифровая клавиатура CAM PAD на 24 клавиши с USB-подключением для управления камерами (по потребности)	- EPMs 14804, мужская педиатрическая
82 Цифровая клавиатура CAM PAD 48 на 48 клавиш с USB-подключением для управления камерами (по потребности)	- EPMs 14805, мужская взрослая
83 Соединительный кабель CB BNBNI (BNC – BNC) (по потребности)	204. Пьезоэлектрический преобразователь давления воздушного потока и храпа EPMs 14830 (по потребности)
84 Соединительный кабель CB BNRC1 (BNC - RCA (Red) (по потребности)	205. Лента эластичная EPMs 1550 для датчика положения тела EPM 1520 (по потребности)
85 Соединительный кабель CB BNRC5 (BNC - RCA (Black) (по потребности)	206. Преобразователь EPMs 1563 для датчика положения тела EPM 1563 (по потребности)
86 Кабель CB DVI для монитора (по потребности)	207. Канюля ThermoCap (по потребности):
	- EPMs 15802
	- EPMs 15807
	208. Пара эластичных лент для крепления на лодыжке EPMs 1730 (по потребности)
	209. Пьезоэлектрический преобразователь EPMs 1770 для датчика движения EPM 1715 (по потребности)
	210. Пара индукционных лент (по потребности):
	- 9002-L120 EPMs

87 Кабель HDMI - HDMI MINI для передачи видеосигнала, длиной 2м/5м/10м (по потребности)	- 9002-L133 EPMs
88 Кабель HDMI – HDMI для передачи видеосигнала высокого разрешения, длиной 2м/5м/15м (по потребности)	- 9002-L40 EPMs
89 Аудиокабель CB JACK JMINI с разъёмами 6,3 мм - MiniJack 3,5 мм (по потребности)	- 9002-L60 EPMs
90 Аудиокабель CB JACK RCRC с разъёмами 6,3 мм - двойной RCA (по потребности)	- 9002-L90 EPMs
91 Кабель микрофона CB MICROPHONE (по потребности)	211. Регулируемая индукционная лента EPMs 9010 (по потребности)
92 Кабель CB MON для монитора (D-Sub 15 pin - D-Sub 15 pin) (по потребности)	212. Индукционный интерфейсный кабель (по потребности):
93 Двужильный аудиокабель CB RCRC JMINI, RCA male-MiniJack 3,5 мм(по потребности)	- EPMs 9101 для брюшной полости
94 Двужильный аудиокабель CB RCRC PAIR, RCA male- двойной RCA(по потребности)	- EPMs 9102 для грудного отдела
95 Видеокабель CB VIDEO (по потребности)	213. Электрод ЭКГ одноразовый ECG EL (по потребности)
96 Кабель CB IP HD PLUS 15 для управления видеокамерами IP(по потребности)	214. Кабель для электрода ЭКГ (по потребности):
97 Кабель CB IP HD PLUS DC 5 для соединения видеокамер IP HD PLUS между собой (по потребности)	- ECG EL TPCLB черный
98 Адаптер CB IP HD PLUS EXTENDER для передачи сигнала IP HD PLUS по кабелю Cat5e/6, пара (по потребности)	- ECG EL TPCLR красный
99 Усилитель HDMI BOOSTER сигнала HDMI с автономным питанием (по потребности)	
100 Тележка CARSTAR мобильная (по потребности)	
101 Кронштейн FIX TOR для крепления изолирующего трансформатора на тележке (по потребности)	
102 Коврик для мыши маленький/обычный/большой (по потребности)	
103 Тележка CAR PLUS мобильная, регулируемая по высоте(по потребности)	
104 Пластины FIX CART для фиксации опор тележки(по потребности)	
105 Комплект силовых кабелей KIT CB POWER для тележки(по потребности)	
106 Комплект этикеток KIT LABEL PLUS для тележки(по потребности)	
107 Выдвижная полка для клавиатуры SUPP KEYB PLUS для тележки(по потребности)	
108 Крепление для компьютера SUPP PC PLUS на тележке(по потребности)	
109 Крепление для малого компьютера SUPP PC PLUS SFF на тележке(по потребности)	
110 Горизонтальная планка BAR POLE NEW для крепления кронштейна на тележке(по потребности)	
111 Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер(по потребности)	
112 Тележка CAR TORO SMALL с полками, маленький размер(по потребности)	
113 Задняя крышка COVER TORO для стандартной тележки CARTORO(по потребности)	
114 Задняя крышка COVER TORO SMALL для маленькой тележки CAR TORO SMALL(по потребности)	
115 Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 BA, черный(по потребности)	
116 Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 BA, белый(по потребности)	
117 Изолирующий трансформатор TR 50, 100 BA(по потребности)	
118 Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъёмами RJ45(по потребности)	
119 Сетевой кабель NET RJ45 с разъемом RJ45, длиной 3м/5м/10м(по потребности)	
120 4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4(по потребности)	
121 8-портовый сетевой	




MICROMEDS.p.A /МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.

Место для № РУ



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Головной блок ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 PLUS (32 канала)

32 внутренних канала ЭЭГ (24 общих референсных каналов, 8 настраивается как общий опорный или дифференциальный каналы) с полосой пропускания 0,15-F Гц, где F зависит от частоты дискретизации Fs ($F = 0,27 * Fs$);

2 x 1,5В DCAA (неперезаряжаемый щелочной аккумулятор)

5 В постоянного тока исключительно от BQ USB PLUS, BQ USB MULTI или интерфейс BOXTERMINALMULTI. Перезаряжаемый внутренний литиевый аккумулятор




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕДС.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)




03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

Электродная коробка JB LTM 32 PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 PLUS (32 канала)

32 канала: 21 головной, 8 можно использовать как дифференциальное или общее задание, 1 вход для общего сигнала, 1 вход GND

внутренняя батарея или от интерфейса ПК через DC / DCпреобразователи (3 кВ постоянного тока в SD LTM PLUS + 3 кВ постоянного тока в интерфейсе BQ USB PLUS + 5 кВ постоянного тока в BQ USB MULTI / BOX TERMINAL MULTI




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕДС.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)




03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

Электродная коробка JBDSUBPLUS с двойным 37-контактным разъемом D-Sub к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SDLTMPLUS

32 канала: 21 головной, 8 можно использовать как дифференциальное или общее задание, 1 вход для общего
ссылка, 1 вход GND
внутренняя батарея или от интерфейса ПК через DC / DCпреобразователи (3 кВ постоянного тока в SD LTM
PLUS + 3 кВ постоянного тока в интерфейсе BQ USB PLUS + 5 кВ постоянного тока в BQ USB MULTI / BOX
TERMINAL MULTI




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

Электродная коробка JB TOPHAT PLUS для всех каналов с двойным 37- контактным разъемом D-Sub к Головным блокам
ЭЭГ для длительного мониторинга серии SDLTMPUS

32 канала: 21 головной, 8 можно использовать как дифференциальное или общее задание, 1 вход для общего

ссылка, 1 вход GND

внутренняя батарея или от интерфейса ПК через DC / DCпреобразователи (3 кВ постоянного тока в SD LTM PLUS + 3 кВ постоянного тока в интерфейсе BQ USB PLUS + 5 кВ постоянного тока в BQ USB MULTI / BOX TERMINAL MULTI




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)




03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

ФотостимуляторLED с кронштейном

100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

15 ВА (при частоте 60 Гц)

Напряжение: 125 В

Ток: 15А

Напряжение питания лампы: 12 В постоянного тока

Период вспышки: 2 мс

Частота вспышки: 0... 60 Гц




MICROMEDS.p.A /МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP HD PRO

Выход 12 В постоянного тока




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕДС.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR

Вход питания 24 В постоянного тока

Максимальная потребляемая мощность: 17,1 Вт




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET14033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERAIPHDPLUS

8–28 В постоянного тока (включая блок питания 12 В) типично 12 Вт, макс. 21 Вт




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕДС.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET14033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP COMPACT

Микрофон 3,5 мм

Удлинительный аудиокабель А, 5 м (16 футов)

16 кадров изображения в секунду. Полноценное видео с частотой 30 (NTSC) или 25 (PAL) кадров в секунду.

H.264 или MPEG-4, часть 10 / AVC

Выход 12 В постоянного тока




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)


Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Моляно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI



MICROMEDS.p.A /МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный

Электропитание: 210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА

Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)

(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,
гнездо VDE (IEC320 / C13) для подключения в соответствии с разъемами, используемыми пользователем
страна)

Предохранитель: 2х 4А Т (задержка)

Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)

220 ~ 250 В, 50 Гц

параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между
выходы по нагрузке)

Тепловая защита: 110 ° С




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)




03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, белый


Электропитание: 210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА
Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)
(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,
гнездо VDE (IEC320 / C13) для подключения в соответствии с разъемами, используемыми пользователем
страна)
Предохранитель: 2х 4А Т (задержка)
Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)
220 ~ 250 В, 50 Гц
параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между
выходы по нагрузке)
Тепловая защита: 110 ° С



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET14023



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Изолирующий трансформатор TR 50, 100 ВА

210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА

Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)

(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,

гнездо VDE (IEC320 / C13)

Предохранитель: 2х 4А Т

Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)

220 ~ 250 В, 50 Гц

параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между выходами по нагрузке)

Тепловая защита: 110 °С




MICROMEDS, p.A. / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45


Диэлектрическая прочность 5,0 кВ переменного тока
Диэлектрическая прочность 8,5 кВ постоянного тока
Для устройств с напряжением питания до 400 В переменного тока.



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4

3,95 Вт (220 В / 50 Гц. Без подключенных PD)

64,44 Вт (220 В / 50 Гц с подключенными частями питания 56 Вт)




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)




03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8


Потребляемая мощность: максимум 59,3 Вт



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов

Значение тока: 200 мА для всех каналов на канал и 500 мА для 12 каналов на канал

Защита от перенапряжения 35 В постоянного тока

Частота импульсного выхода 500 Гц (макс.)

Напряжение пробоя 500 В переменного тока




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Блок для подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного


мониторинга серии SD LTM



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVIRX для приема DVI + USBHID


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



SN

.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVIRXAUD двойной для приема DVI + USBHID + аналоговый аудио сигнал


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



0051 Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVITX для передачи DVI + USB/HID


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVITXAUD двойной для передачи DVI + USBHID + аналоговый аудио сигнал

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



SN

.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



0051 Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVITXAUDDCAT двойной для передачи DVI + USBHID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной передачей

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


KVM-модуль DVITXDCAT для передачи DVI + USBHID,с двухканальной передачей
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



0051 Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора
Встроенная защита от электростатического разряда 8 кВ и защита от перенапряжения 2 кВ

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено
печатью
39 листов

39 sheets
bound, numbered
and sealed



27.12.2021

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В СЛЕДУЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЯХ:

I. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В ИСПОЛНЕНИИ: SD PLUS RESEARCH, В СОСТАВЕ:

1 ПК/Моноблок/ноутбук с предустановленным программным обеспечением SystemPLUSEVOLUTION - BRAIN QUICK, включая следующие опции программные Опция программная для регистрации и просмотра 2.1 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 2-х канальная CFM версия (по потребности) 2.2 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 8-ми канальная CFM версия (по потребности) 2.3 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, версия CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (по потребности) 2.4 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC (по потребности) 2.5 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (по потребности) 2.6 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети, версия CLINIC (по потребности) 2.7 Опция программная для регистрации и просмотра по сети в реальном времени (по потребности) 2.8 Опция программная для анализа ЭЭГ в "on-line" и "off-line" режимах, версия полная / CFM / DSA (по потребности) 2.9 Опция программная для передачи ЭЭГ-данных через TCP/IP (по потребности) 2.10 Опция программная «ERP-менеджер» (по потребности) 2.11 Опция программная «Управление амбулаторным регистратором» (по потребности) 3 Опции программные для просмотра 3.1 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (по потребности) 3.2 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия EASY (по потребности) 3.3 Опция программная просмотра ЭЭГ в "off-line" режиме, версия полная, CFM, DSA (по потребности) 3.4 Опция программная для соединения с базами данных внешних приложений (по потребности) 3.5 Опция программная ЭЭГ "Идентификация событий" (по потребности) 3.6 Опция программная ЭЭГ "Анализ высокочастотных осцилляций" (по потребности) 3.7 Опция программная ЭЭГ "Картирование мозга", версия CLINIC, STUDIO (по потребности) 3.8 Опция программная ЭЭГ "Обмен данными с MPI" (по потребности) 3.9 Опция программная ЭЭГ "Интерфейс HOLBERG SCORE" (по потребности) 3.10 Опция программная ЭЭГ "Воспроизведение аудио" (по потребности) 3.11 Опция программная ЭЭГ "Усреднение в "off-line" режиме" (по потребности) 3.12 Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC, STUDIO (по потребности) 3.13 Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (по потребности) 3.14 Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в многоканальном режиме, версия CLINIC (по потребности) 3.15 Опция программная для расширенного управления сервером архивации (по потребности) 3.16 Опция программная статистики (по потребности) 3.17 Опция программная для интерфейса программ сна (по потребности) 3.18 Опция программная для фоновой передачи данных (по потребности) 3.19 Опция программная для экспорта данных ЭЭГ в программу просмотра Viewer (по потребности) 3.20 Опция программная для включения интерфейса HIS (по потребности) 4 Опции программные для анализа сна 4.1 Опция программная для анализа импортируемых кривых в формате EDF (по потребности) 4.2 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ серии SD PLUS (по потребности) 5 Опции программные управления 5.1 Опция программная «Централизованное управление видеокамерами» на USB-ключе (по потребности) а Опция программная "Управление событиями" на USB-ключе (по потребности)	119 Устройство BS USB READER для чтения карт памяти CompactFlash (по потребности) 120 Щипцы PLIERS TP для извлечения электродов из электродной коробки (по потребности) 121 Удлинительный USB кабель USB EXT CB (по потребности) 122 Устройство USB EXTENDER для передачи USB-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (по потребности) 123 Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов (по потребности) 124 Кнопка пациента с 5 м кабелем и разъемом RCA (по потребности) 125 Блок BUTTON BOX для управления кнопками пациента (по потребности) 126 Кабели для блока BUTTON BOX (по потребности) 127 Кнопка пациента с подсветкой с 2 м кабелем и разъемом LEMO (по потребности) 128 Блок питания для блока BUTTON BOX (по потребности) 129 Кабель блока подключения оксиметрических датчиков. Длина 3 м (по потребности) 130 Блок подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ серии SD PLUS (по потребности) 131 Оксиметрический датчик «EarClip», взрослый (по потребности) 132 Оксиметрический датчик «FingerClip», взрослый (по потребности) 133 Оксиметрический датчик «FingerClip», детский (по потребности) 134 Фиксирующая лента для SD OXY RA, взрослый размер (по потребности) 135 Фиксирующая лента SD OXY RC, детский размер (по потребности) 136 Гибкий оксиметрический датчик, взрослый размер (по потребности) 137 Гибкий оксиметрический датчик, детский размер (по потребности) 138 Многооразовый мягкий оксиметрический датчик большого размера (цифровая индикация 12,5 - 25,5 мм) (по потребности) 139 Многооразовый мягкий оксиметрический датчик среднего размера (цифровая индикация 10 - 19 мм) (по потребности) 140 Многооразовый мягкий оксиметрический датчик малый размер (цифровая индикация 7,5 - 12,5 мм) (по потребности) 141 KVM-удлинитель COMP DVI RX компактный, для приема DVI + USB HID (по потребности) 142 KVM-удлинитель COMP DVI RX AUD компактный, для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности) 143 KVM-удлинитель COMP DVI TX компактный, для передачи DVI + USB HID (по потребности) 144 KVM-удлинитель COMP DVI TX AUD компактный, для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности) 145 KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID (по потребности) 146 KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности) 147 KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID (по потребности) 148 KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности) 149 KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной передачей (по потребности) 150 KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID с двухканальной передачей 151 KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора (по потребности) 152 KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов (по потребности) 153 KVM-шасси KVM BODY 2 для 2 модулей DVI (по потребности) 154 KVM-шасси KVM BODY 4 для 4 модулей DVI (по потребности) 155 KVM-шасси KVM BODY 4R для 4 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (по потребности) 156 KVM-шасси KVM BODY 6 для 6 модулей DVI (по потребности) 157 KVM-шасси KVM BODY 6R для 6 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (по потребности) 158 KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник (по потребности) 159 KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик (по потребности) 160 KVM матрица KVM SWITCH на 8/16/32/48/64/80 портов (по потребности)
---	--

6 USB-ключ для программ регистрации и просмотра (по потребности)
 7 USB-ключ для программ просмотра на 1/5/10/25 пользователей (по потребности)
 8 USB-ключ для программ анализа сна (по потребности)
 9 Модуль интерфейса BQUSBPLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTMPLUS (64 канала)

10 Кабель HBC EXPRESS для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головному блоку ЭЭГ (по потребности)
 11 ЖК-дисплей 19"/22"/24"/27" (по потребности)
 12 Головной блок ЭЭГ SD PLUS RESEARCH (48 каналов)
 13 Фотостимулятор LED с кронштейном
 14 Модуль интерфейса BQ NET POE 2 для подключения Головного блока ЭЭГ SD PLUS, включает настенное крепление SUPP BQ NET POE 2 и модуль интерфейса BQ USB EXPRESS
 15 Блок питания BQ NET POWER POE для модулей интерфейса серии BQ NET POE (по потребности)
 16 Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM FULL, работающая на базе PCI Express FULL Size для управления Головным блоком ЭЭГ SD PLUS
 17 Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM HALF, работающая на базе PCI Express HALF Size для управления Головным блоком ЭЭГ SD PLUS
 18 Модуль интерфейса BQ USB EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ SD PLUS
 19 Модуль интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ SD PLUS

20 Быстроразъемный кабель TERM EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS в конфигурации до 64 каналов (по потребности)
 21 Удлинительный адаптер HBC BT RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона модуля) (по потребности)
 22 Удлинительный адаптер HBC HT RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона ПК) (по потребности)
 23 USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (по потребности)
 24 Изолированный USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (по потребности) ISO
 25 Кабель CB MAG RAPID для подключения системы Micromed к аппаратам магнитной стимуляции Magstim (D-Sub 26 pin (по потребности)
 26 Тринтерный кабель CB RCRC4N для стимулятора (по потребности)
 27 Тринтерный кабель CB RCRC4R для стимулятора (по потребности)
 28 Тринтерный кабель CB RCRC1R для стимулятора (по потребности)
 29 Пара тринтерных кабелей CB RCRC5 PAIR для стимулятора (по потребности)
 30 Кабель CB SER RCA EXT для синхронизации с внешними стимуляторами
 31 Оптоволоконный кабель 10 м/15м/20м/30м/40м/50м/100м (по потребности)
 32 Источника питания LED POWER для фотостимулятора LED
 33 180Кабель удлинительный LED EXT для фотостимулятора LED (по потребности)
 34 Видекамера CAMERA IP HD PRO (по потребности)
 35 Видекамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутиацией (по потребности)
 36 Видекамера CAMERA IP HD OUTDOOR (по потребности)
 37 Видекамера CAMERA IP HD PLUS (по потребности)
 38 Видекамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон (по потребности)
 39 Видекамера CAMERA IP COMPACT (по потребности)
 40 Видеокарта GC MM со двойным выходом для мониторов (по потребности)
 41 Устройство HDMI EXTENDER для передачи HDMI-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (по потребности)
 42 Микрофон IP MIC для видеокamer IP (по потребности)
 43 Адаптер питания IP POWER для видеокamer IP (по потребности)
 44 ИК-подсветка VLAMP с автоматическим включением (по потребности)
 45 Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами (по потребности)
 46 Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI (по потребности)
 47 Кронштейн ARM GM PLUS к Головному блоку ЭЭГ серии SD PLUS в сборе
 48 Вертикальный кронштейн ARM LCD DOUBLE для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (по потребности)
 49 Горизонтальный кронштейн ARM LCD HORIZ для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (по потребности)
 50 Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (по потребности)
 51 Стойка с основанием BASE STAND (по потребности)
 52 Зажим для крепления головного блока BQ CLAMP (по потребности)
 53 Крепление поворотное CAM JOIN для видеокamer на стойке (по потребности)
 54 Стойка CAM STAND для крепления видеокamer или головного блока на тележке (по потребности)
 55 Крепление FIX GM для кронштейна на тележке (по потребности)
 56 Крепление FIX GM TW для кронштейна на столе (по потребности)
 57 Соединение JOIN GM для крепления держателя головного блока на кронштейне (по потребности)

161 Электродная шапочка (по потребности)

- MRINEO19 X
 - MRINEO31 X
 - MRINEO61 X
 162 Кабель для электродов EL CFM (по потребности)
 - CB CFM050
 - CB CFM150
 163 Электроды с кабелем для LTM (по потребности)
 - CB EL TPCO 19
 - CB EL TPCO 31
 164 Электрод (пластина) EL CFM для 2-х канальной ЭЭГ (по потребности)
 165 Электрод дисковый с кабелем (по потребности)

-EL TPCO
 -EL TPCO 6
 -EL TPCO G06
 -EL TPCO G10
 -EL TPCO S 100
 -EL TPCO S 150
 -EL TPCO S 200
 -EL TPCO S 250
 -EL TPCO SG 100
 -EL TPCO SG 150
 -EL TPCO SG 200
 -EL TPCO SG 250
 -EL TPCO SLT 100
 -EL TPCO SLT 150
 -EL TPCO SLT 200
 -EL TPCO SLT 250
 -EL TPCO SLTG 100
 -EL TPCO SLTG 150
 -EL TPCO SLTG 200
 -EL TPCOSLTG 250

166 Электрод дисковый педиатрический с кабелем (по потребности)

-EL TPCO S6 100
 -EL TPCO S6 150
 -EL TPCO S6 200
 -EL TPCO S6 250
 -EL TPCO SG6 100
 -EL TPCO SG6 150
 -EL TPCO SG6 200
 -EL TPCO SG6 250

167 Электрод ушной (клипса) EL TPEAR с кабелем (по потребности)

168 Кабель EL TPLINK для объединения двух электродов ушных EL TPEAR (по потребности)
 169 Кабель соединительный для LTM / LTM 256 (по потребности)
 170 Кабель CB PUD150 для электродов EL PUD (по потребности)
 171 Электроды одноразовые EL PUD (по потребности)
 172 Электрод монополярный игольчатый (по потребности)

-EMG MBOT2530
 -EMG MBOT2540
 -EMG MBOT3745
 -EMG MBOT5050
 -EMG MBOT7570

173 Датчик храпа (по потребности)
 - EPM 1200
 - EPM 1250

174 Комплект датчика дыхания EPM 1312, включает датчик (EPM 1387) и 4 ленты различных размеров (EPM 1340 + EPM 1341 + EPM 1342 + EPM 1343) (по потребности)

175 Датчик дыхания педиатрический EPM 1390 (по потребности)

176 Датчик воздушного потока педиатрический EPM 1400 (по потребности)

177 Комплект одноразовых датчиков дыхания EPM 1439FM-GM/HM, включает кабель EPM 1415 и 10 датчиков для взрослых 1426 EPMs/ среднего размера 1427 EPMs/ младенческого размера 1428 EPMs (по потребности)

178 Датчик воздушного потока EPM 1450 (по потребности)




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел:
8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.

Место для № РУ



Electrical Safety
E114023



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Головной блок ЭЭГ SD PLUS HIGH RATE (29 каналов)

29 каналов приёма (их можно выбрать на экране настроек программы приёма)

- варьируемая частота выборки 256 Гц – 1 кГц на канал

5 вольт постоянного тока, с интерфейсов Micromed BQ PCI EXPRESS или BQ USB EXPRESS




MICROMEDS.p.A /МИКРОМЕДС.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



SN

.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)


Фотостимулятор LED с кронштейном
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
15 ВА (при частоте 60 Гц)
Напряжение: 125 В
Ток: 15А
Напряжение питания лампы: 12 В постоянного тока
Период вспышки: 2 мс
Частота вспышки: 0... 60 Гц



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)




03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс А)

Видеокамера CAMERA IP HD PRO

Выход 12 В постоянного тока



MICROMEDS.p.A /МИКРОМЕДС.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



0051 Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR

Вход питания 24 В постоянного тока

Максимальная потребляемая мощность: 17,1 Вт



MICROMEDS.p.A /МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERAIPHDPLUS

8–28 В постоянного тока (включая блок питания 12 В) типично 12 Вт, макс. 21 Вт




MICROMEDS.p.A /МИКРОМЕДС.п.А

VIAGIOTTO 2-3 1021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP COMPACT

Микрофон 3.5 мм

Удлинительный аудиокабель А, 5 м (16 футов)

16 кадров изображения в секунду. Полноценное видео с частотой 30 (NTSC) или 25 (PAL) кадров в секунду.

H.264 или MPEG-4, часть 10 / AVC

Выход 12 В постоянного тока




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET114033



0051 Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



SN

.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом 1, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET14033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



0051

Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный
Электропитание: 210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА
Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)
(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,
гнездо VDE (IEC320 / C13) для подключения в соответствии с разъемами, используемыми пользователем
страна)
Предохранитель: 2х 4А Т (задержка)
Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)
220 ~ 250 В, 50 Гц
параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между
выходы по нагрузке)
Тепловая защита: 110 ° С



MICROMEDS, p.A. / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Моляно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом 1, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, белый

Электропитание: 210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА

Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)

(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,

гнездо VDE (IEC320 / C13) для подключения в соответствии с разъемами, используемыми пользователем
страна)

Предохранитель: 2x 4А Т (задержка)

Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)

220 ~ 250 В, 50 Гц

параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между
выходы по нагрузке)

Тепловая защита: 110 ° C




MICROMEDS p.A. / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety

E114032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Изолирующий трансформатор TR 50, 100 VA
210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА
Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)
(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,
гнездо VDE (IEC320 / C13)
Предохранитель: 2x 4А Т
Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)
220 ~ 250 В, 50 Гц
параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между выходами по
нагрузке)
Тепловая защита: 110 ° С



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)




03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45

Диэлектрическая прочность 5,0 кВ переменного тока

Диэлектрическая прочность 8,5 кВ постоянного тока

Для устройств с напряжением питания до 400 В переменного тока.




MICROMEDS.p.A /МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4
3,95 Вт (220 В / 50 Гц. Без подключенных PD)

64,44 Вт (220 В / 50 Гц с подключенными частями питания 56 Вт)



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



0051 Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8

Потребляемая мощность: максимум 59,3 Вт




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)




03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)


Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов

Значение тока: 200 мА для всех каналов на канал и 500 мА для 12 каналов на канал

Защита от перенапряжения 35 В постоянного тока

Частота импульсного выхода 500 Гц (макс.)

Напряжение пробоя 500 В переменного тока




MICROMEDS.p.A. / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Блок для подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)


KVM-модуль DVIRX для приема DVI + USBHID
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



0051 Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVIRXAUD двойной для приема DVI + USBHID + аналоговый аудио сигнал
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET114033



0051 Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVITX для передачи DVI + USBHID
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



0051 Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


KVM-модуль DVITXAUD двойной для передачи DVI + USBHID + аналоговый аудио сигнал
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMEDS.p.A /МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVITXAUDDCAT двойной для передачи DVI + USBHID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной


передачей
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



0051 Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVITXDCAT для передачи DVI + USB/HID, с двухканальной передачей


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



CE 0051 Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

KVM-модуль КИТ KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора


Встроенная защита от электростатического разряда 8 кВ и защита от перенапряжения 2 кВ
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



0051 Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



SN

.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



0051 Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



0051 Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANOVENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено
печатью

33 sheets
bound, numbered
and sealed

33

листов

27.12.2021

[Handwritten signature]



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В СЛЕДУЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЯХ:

I. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В ИСПОЛНЕНИИ: SD PLUS HIGH RATE, В СОСТАВЕ:

1. ПК/Моноблок/ноутбук с предустановленным программным обеспечением System PLUS EVOLUTION - BRAIN QUICK, включая следующие опции программные:

Опция программная для регистрации и просмотра:

- 2.1 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 2-х канальная CFM версия (по потребности)
- 2.2 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 8-ми канальная CFM версия (по потребности)
- 2.3 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (по потребности)
- 2.4 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC (по потребности)
- 2.5 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате FullHD (по потребности)
- 2.6 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети, версия CLINIC (по потребности)
- 2.7 Опция программная для регистрации и просмотра по сети в реальном времени (по потребности)
- 2.8 Опция программная для анализа ЭЭГ в "on-line" и "off-line" режимах, версия: полная / CFM / DSA (по потребности)
- 2.9 Опция программная для передачи ЭЭГ-данных через TCP/IP (по потребности)
- 2.10 Опция программная «ERP-менеджер» (по потребности)
- 2.11 Опция программная «Управление амбулаторным регистратором» (по потребности)
- 3. Опции программные для просмотра:
- 3.1 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (по потребности)
- 3.2 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: EASY (по потребности)
- 3.3 Опция программная просмотра ЭЭГ в "off-line" режиме, версия: полная, CFM, DSA (по потребности)
- 3.4 Опция программная для соединения с базами данных внешних приложений (по потребности)
- 3.5 Опция программная ЭЭГ "Идентификация событий" (по потребности)
- 3.6 Опция программная ЭЭГ "Анализ высокочастотных осцилляций" (по потребности)
- 3.7 Опция программная ЭЭГ "Картирование мозга", версия: CLINIC, STUDIO (по

- 120. Щипцы PLIERS TP для извлечения электродов из электродной коробки (по потребности)
- 121. Удлинительный USB кабель USB EXT CB (по потребности)
- 122. Устройство USB EXTENDER для передачи USB-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (по потребности)
- 123. Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов (по потребности)
- 124. Кнопка пациента с 5 м. кабелем и разъем RCA (по потребности)
- 125. Блок BUTTON BOX для управления кнопками пациента (по потребности)
- 126. Кабели для блока BUTTON BOX (по потребности)
- 127. Кнопка пациента с подсветкой с 2 м кабелем и разъемом LEMO (по потребности)
- 128. Блок питания для блока BUTTON BOX (по потребности)
- 129. Кабель блока подключения оксиметрических датчиков. Длина 3 м (по потребности)
- 130. Блок подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ серии SD PLUS (по потребности)
- 131. Оксиметрический датчик «EarClip», взрослый (по потребности)
- 132. Оксиметрический датчик «FingerClip», взрослый (по потребности)
- 133. Оксиметрический датчик «FingerClip», детский (по потребности)
- 134. Фиксирующая лента для SD OXY RA, взрослый размер (по потребности)
- 135. Фиксирующая лента SD OXY RC, детский размер (по потребности)
- 136. Гибкий оксиметрический датчик, взрослый размер (по потребности)
- 137. Гибкий оксиметрический датчик, детский размер (по потребности)
- 138. Многоразовый мягкий оксиметрический датчик большого размера (цифровая индикация 12,5 - 25,5 мм) (по потребности)
- 139. Многоразовый мягкий оксиметрический датчик среднего размера (цифровая индикация 10 - 19 мм) (по потребности)
- 140. Многоразовый мягкий оксиметрический датчик малый размер (цифровая индикация 7,5 - 12,5 мм) (по потребности)
- 141. KVM-удлинитель COMP DVI RX компактный, для приема DVI + USB HDI (по потребности)
- 142. KVM-удлинитель COMP DVI RX AUD компактный, для приема DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (по потребности)
- 143. KVM-удлинитель COMP DVI TX компактный, для передачи DVI + USB HDI (по потребности)
- 144. KVM-удлинитель COMP DVI TX AUD компактный, для передачи DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (по потребности)
- 145. KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID (по потребности)
- 146. KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности)

потребности) 3.8. Опция программная ЭЭГ "Обмен данными с МРТ" (по потребности) 3.9. Опция программная ЭЭГ "Интерфейс HOLBERG SCORE" (по потребности) 3.10. Опция программная ЭЭГ "Воспроизведение аудио" (по потребности) 3.11. Опция программная ЭЭГ "Усреднение в "off-line" режиме" (по потребности) 3.12. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO (по потребности) 3.13. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (по потребности) 3.14. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в многоканальном режиме, версия: CLINIC (по потребности) 3.15. Опция программная для расширенного управления сервером архивации (по потребности) 3.16. Опция программная статистики (по потребности) 3.17. Опция программная для интерфейса программ сна (по потребности) 3.18. Опция программная для фоновой передачи данных (по потребности) 3.19. Опция программная для экспорта данных ЭЭГ в программу просмотра Viewer (по потребности) 3.20. Опция программная для включения интерфейса HHS (по потребности) 4. Опции программные для анализа сна. 4.1. Опция программная для анализа импортируемых кривых в формате EDF (по потребности) 4.2. Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ серии SD PLUS (по потребности) 5. Опции программные управления. 5.1. Опция программная «Централизованное управление видеорекамерами» на USB-ключе (по потребности) а. Опция программная "Управление событиями" на USB-ключе (по потребности) 6. USB-ключ для программ регистрации и просмотра (по потребности) 7. USB-ключ для программ просмотра на 1/5/10/25 пользователей (по потребности) 8. USB-ключ для программ анализа сна (по потребности) 9. Модуль интерфейса BQ USB PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SDLTMPPLUS (64 канала) 10. Кабель HBC EXPRESS для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головным блокам ЭЭГ (по потребности) 11. ЖК-дисплей: 19"/22"/24"/27" (по потребности) 12. Быстроразъемный кабель TERM EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS в конфигурации до 64 каналов (по потребности) 13. Головной блок ЭЭГ SD PLUS FLEXI HIGH RATE (29 каналов) 14. Удлинительный адаптер HBC BT/RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона модуля) (по потребности) 15. Фотоистимулятор LED с кронштейном 16. Модуль интерфейса BQ NET POE 2 для подключения Головного блока ЭЭГ SD PLUS, включает настенное крепление SUPP BQ NET POE 2 и модуль интерфейса BQ USB	147. KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID (по потребности) 148. KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности) 149. KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной передачей (по потребности) 150. KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID, с двухканальной передачей (по потребности) 151. KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора (по потребности) 152. KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов (по потребности) 153. KVM-шасси KVM BODY 2 для 2 модулей DVI (по потребности) 154. KVM-шасси KVM BODY 4 для 4 модулей DVI (по потребности) 155. KVM-шасси KVM BODY 4R для 4 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (по потребности) 156. KVM-шасси KVM BODY 6 для 6 модулей DVI (по потребности) 157. KVM-шасси KVM BODY 6R для 6 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (по потребности) 158. KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник (по потребности) 159. KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик (по потребности) 160. KVM матрица KVM SWITCH на 8/16/32/48/64/80 портов (по потребности) 161. Электродная шапочка (по потребности): - MRINEO19 X - MRINEO31 X - MRINEO61 X 161. Кабель для электродов EL CFM (по потребности): - CB CFM050 - CB CFM150 162. Электроды с кабелем для LTM (по потребности): - CB EL TPCO 19 - CB EL TPCO 31 163. Электрод (пластина) EL CFM для 2-х канальной ЭЭГ (по потребности) 164. Электрод дисковый с кабелем (по потребности): - EL TPCO - EL TPCO 6 - EL TPCO G06 - EL TPCO G10 - EL TPCO S 100 - EL TPCO S 150 - EL TPCO S 200 - EL TPCO S 250 - EL TPCO SG 100 - EL TPCO SG 150 - EL TPCO SG 200 - EL TPCO SG 250 - EL TPCO SLT 100 - EL TPCO SLT 150
--	---

EXPRESS

- 17 - Удлинительный адаптер HBC-IT RJ45 для модуля интерфейса BOX-TERMINAL EXPRESS (сторона ПК) (по потребности)
- 18 Блок питания BQ-NET-POWER-POE для модулей интерфейса серии BQ-NET-POE (по потребности)
- 19 Интерфейсная плата BQ-PC-EXPRESS-IM-FULL, работающая на базе PC-Express FULL-Size для управления Головным блоком "ЭЛ-SD PLUS"
- 20 Интерфейсная плата BQ-PC-EXPRESS-IM-HALF, работающая на базе PC-Express HALF-Size для управления Головным блоком "ЭЛ-SD PLUS"
- 21 Модуль интерфейса BQ-USB-EXPRESS к Головному блоку "ЭЛ-SD PLUS"
- 22 Модуль интерфейса BOX-TERMINAL-EXPRESS к Головному блоку "ЭЛ-SD PLUS"
- 23 USB-адаптер на последовательный порт ADAPT-USB-SER (по потребности)
- 24 Импровизированный USB-адаптер на последовательный порт ADAPT-USB-SER (по потребности) ISO
- 25 Кабель CB-MAG-RAPID для подключения системы Miotomed к аппаратам магнитной стимуляции Magstim (D-Sub 26 pin) (по потребности)
- 26 Триггерный кабель CB-RCRC-4N для стимулятора (по потребности)
- 27 Триггерный кабель CB-RCRC-4R для стимулятора (по потребности)
- 28 Триггерный кабель CB-RCRC-TR для стимулятора (по потребности)
- 29 Пара триггерных кабелей CB-RCRC-5-PAIR для стимулятора (по потребности)
- 30 Кабель CB-SER-CAL-N1 для синхронизации с внешними стимуляторами
- 31 Оптоволоконный кабель 10 м 15м 20м 30м 40м 50м 100м (по потребности)
- 32 Источника питания LED-POWER для фотостимулятора LED
- 33 180Кабель удлинительный LED-N1 для фотостимулятора LED (по потребности)
- 34 Видеокамера CAM-RA-IP-HD-PRO (по потребности)
- 35 Видеокамера CAM-RA-IP-HD-Full HD (1920 x 1080) с P1Z-управлением и автоматической ИК-коммутацией (по потребности)
- 36 Видеокамера CAM-RA-IP-HD-OUTDOOR (по потребности)
- 37 Видеокамера CAM-RA-IP-HD-PLUS (по потребности)
- 38 Видеокамера CAM-RA-IP-APTOP с USB 2.0, включая микрофон (по потребности)
- 39 Видеокамера CAM-RA-IP-COMPACT (по потребности)
- 40 Видеокарта GEMM со двойным выходом для мониторов (по потребности)
- 41 Устройство HDMI-EXTENDER для передачи HDMI-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (по потребности)
- 42 Микрофон IP-MIC для видеокамер IP (по потребности)
- 43 Адаптер питания IP-POWER для видеокамер IP (по потребности)
- 44 ИК-подсветка VI-AMP с автоматическим включением (по потребности)
- 45 Компьютерный видеомикшер VMIXER-PRO с 2-мя входами (по потребности)
- 46 Профессиональный видеомикшер VMIXER-PRO с 5-ю входами HDMI (по потребности)
- 47 Кронштейн ARM-GM-PLUS к Головному блоку "ЭЛ" серии SD PLUS в сборе
- 48 Вертикальный кронштейн ARM-LCD-DOUBLE для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (по потребности)
- 49 Горизонтальный кронштейн ARM-LCD-HORIZ для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (по потребности)
- 50 Вертикальный кронштейн ARM-LCD-SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (по потребности)
- 51 Стойка с основанием BASE-STAND (по потребности)

- 11 TPCO-SLT-200
- 11 TPCO-SLT-250
- 11 TPCO-SLT-G-100
- 11 TPCO-SLT-G-150
- 11 TPCO-SLT-G-200
- 11 TPCO-SLT-G-250

165 Электроды сетчатые не матричные с кабелем (по потребности)

- 11 TPCO-S6-100
- 11 TPCO-S6-150
- 11 TPCO-S6-200
- 11 TPCO-S6-250
- 11 TPCO-SG6-100
- 11 TPCO-SG6-150
- 11 TPCO-SG6-200
- 11 TPCO-SG6-250

166 Электроды шпиль (кнопка) EE-TPE-AR с кабелем (по потребности)

- 167 Кабель EE-TPE-INK для объединения двух электродов шпильных EE-TPE-AR (по потребности)
- 168 Кабель соединительный для EE-TPE-TPE-256 (по потребности)
- 169 Кабель CB-PD150 для электродов EE-PD (по потребности)
- 170 Электроды одноразовые EE-PD (по потребности)
- 171 Электрод монополярный (по потребности)

- 1 MG-MBC-12530
- 1 MG-MBC-12540
- 1 MG-MBC-13745
- 1 MG-MBC-15050
- 1 MG-MBC-17570

172 Датчик храпа (по потребности)

- 1 PM-1200
- 1 PM-1250

173 Комплект датчика дыхания EPM-1312, включает датчик (EPM-1387) и 4 ленты различных размеров (EPM-1340 - EPM-1341 - EPM-1342 - EPM-1343) (по потребности)

174 Датчик дыхания не матричный EPM-1390 (по потребности)

175 Датчик воздушного потока не матричный EPM-1400 (по потребности)

176 Комплект датчиков воздушного потока и давления EPM-1439 EPM-GM-HM, включает кабель EPM-1415 и 10 датчиков для взрослых 1426 EPMs, среднего размера 1427 EPMs, младенческого размера 1428 EPMs (по потребности)

177 Датчик воздушного потока EPM-1450 (по потребности)

178 Комплект из датчиков воздушного потока и давления EPM-1475 (по потребности)

179 Датчик давления воздуха и храпа EPM-14830 (по потребности)

180 Датчик положения тела EPM-1563 (по потребности)

181 Комплект датчика движения EPM-1715 (включая пьезоэлектрический преобразователь (EPM-1770) и пару эластичных лент для крепления на пояшке (EPM-1730) (по потребности)

182 Комплект датчика усилия грудного, включая кабель интерфейса и 4 грубые ленты (по потребности)

- 1 PM-9102 А для взрослых
- 1 PM-9102 С не матричный

52. Зажим для крепления головного блока BQ CLAMP(по потребности)
53. Крепление поворотное CAM JOIN для видеокамеры на стойке (по потребности)
54. Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке (по потребности)
55. Крепление FIX GM для кронштейна на тележке(по потребности)
56. Крепление FIX GM TW для кронштейна на столе(по потребности)
57. Соединение JOIN GM для крепления держателя головного блока на кронштейне(по потребности)
58. Колесная база LED STAND PHOTIC для фотостимулятора LED(по потребности)
59. Кронштейн LED SUPP PHOTIC для фиксации фотостимулятора LED (по потребности)
60. Держатель STAND CAM SW видеокамеры в сборе (по потребности)
61. Стойка STAND POLE NEW на колесах с утяжелителем (по потребности)
62. Настенное крепление SUPP BQ NET POE2 для модулей интерфейса BQ NET POE 2 BQ NET POE 2 / BQ NET POE M (по потребности) (по потребности)
63. Держатель SUPP PLUS к Головным блокам ЭЭГ серии SD PLUS(по потребности)
64. Крепление VCLAMP для видеокамеры или ИК-подсветки (по потребности)
65. Треногая подставка VSTAND для видеокамеры или ИК-подсветки (по потребности)
66. Настенный кронштейн VSUPP для видеокамеры (по потребности)
67. Металлическая опора VSUPP IP для крепления IP-видеокамеры к креплению поворотному (по потребности)
68. Металлическая опора VSUPP IP IR для крепления IP-видеокамеры к стойке (по потребности)
69. Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS BLACK для видеокамеры, цвет черный(по потребности)
70. Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS WHITE для видеокамеры, цвет белый(по потребности)
71. Адаптер ADAPT BNC RCA(по потребности)
72. Адаптер ADAPT DVI HDMI(по потребности)
73. Устройство ANY WHERE 2 для подключения USB через локальную сеть, с 2-мя USB-портами(по потребности)
74. Устройство ANY WHERE 5 для подключения USB через локальную сеть, с 5-ю USB-портами(по потребности)
75. USB-джойстик CAM JOYSTICK для управления камерами (по потребности)
76. Цифровая клавиатура CAM PAD на 24 клавиши с USB-подключением для управления камерами (по потребности)
77. Цифровая клавиатура CAM PAD 48 на 48 клавиш с USB-подключением для управления камерами (по потребности)
78. Соединительный кабель CB BNBNI (BNC – BNC) (по потребности)
79. Соединительный кабель CB BNRCI (BNC - RCA (Red) (по потребности)
80. Соединительный кабель CB BNRC5 (BNC - RCA (Black) (по потребности)
81. Кабель CB DVI для монитора (по потребности)
82. Кабель HDMI - HDMI MINI для передачи видеосигнала, длиной 2м/5м/10м (по потребности)
83. Кабель HDMI – HDMI для передачи видеосигнала высокого разрешения, длиной 2м/5м/15м (по потребности)
84. Аудиокабель CB JACK JMINI с разъёмами 6,3 мм - MiniJack 3,5 мм (по потребности)
85. Аудиокабель CB JACK RCRC с разъёмами 6,3 мм - двойной RCA (по потребности)
86. Кабель микрофона CB MICROPHONE (по потребности)

183. Комплект датчика усилия брюшного, включая кабель интерфейса и 4 брюшные ленты (по потребности):
 - EPM 9101 A для взрослых
 - EPM 9101 C педиатрический
184. Комплект из датчиков усилия брюшного и грудного, включая кабели интерфейса брюшной и грудной, и 4 ленты (по потребности):
 - EPM 914x A для взрослых
 - EPM 914x C педиатрический
 - EPM 915x A для взрослых
 - EPM 915x C педиатрический
185. Лента для датчика дыхания (по потребности):
 - EPMs 1340
 - EPMs 1341
 - EPMs 1342
 - EPMs 1343
186. Пьезокристаллический датчик дыхания EPMs 1387 (по потребности)
187. Кабель для датчика воздушного потока одноканальный EPMs 1415 (по потребности)
188. Тепловой датчик дыхания (по потребности):
 - EPMs 1426 взрослый размер
 - EPMs 1427 средний размер
 - EPMs 1428 педиатрический
189. Интерфейс EPMs 1450-B для датчика воздушного потока EPM 1450 (по потребности)
190. Преобразователь EPMs 1450-S для датчика воздушного потока EPM 1450 (по потребности)
191. Комбинированный термисторный датчик давления и воздушного потока EPMs 1475
192. Канюля CO2 (по потребности):
 - EPMs 14802, назальная и оральная, мужская взрослая
 - EPMs 14803, мужская для новорожденных
 - EPMs 14804, мужская педиатрическая
 - EPMs 14805, мужская взрослая
193. Пьезоэлектрический преобразователь давления воздушного потока и храпа EPMs 14830 (по потребности)
194. Лента эластичная EPMs 1550 для датчика положения тела EPM 1520 (по потребности)
195. Преобразователь EPMs 1563 для датчика положения тела EPM 1563 (по потребности)
196. Канюля ThermoCan (по потребности):
 - EPMs 15802
 - EPMs 15807
197. Пара эластичных лент для крепления на лодыжке EPMs 1730 (по потребности)
198. Пьезоэлектрический преобразователь EPMs 1770 для датчика движения EPM 1715 (по потребности)
199. Пара индукционных лент (по потребности):
 - 9002-L120 EPMs
 - 9002-L133 EPMs
 - 9002-L40 EPMs
 - 9002-L60 EPMs
 - 9002-L90 EPMs

87	Кабель CB MON для монитора (D-Sub 15 pin - D-Sub 15 pin) (по потребности)	200	Регулируемая индукционная лента I PMS 9010 (по потребности)
88	Двужильный аудиокабель CB RCRC JMINI, RCA male - MiniJack 3.5 мм (по потребности)	201	Индукционный интерфейсный кабель (по потребности)
89	Двужильный аудиокабель CB RCRC PAIR, RCA male- двойной RCA (по потребности)	- I PMS 9101 для брюшной полости	
90	Видеокабель CB VIDEO (по потребности)	- I PMS 9102 для грудного отдела	
91	Кабель CB IP HD PLUS 15 для управления видеокамерами IP (по потребности)	202	Электрод ЭКГ однопроводный ICG E1 (по потребности)
92	Кабель CB IP HD PLUS DC 15 для соединения видеокамер IP HD PLUS между собой (по потребности)	203	Кабель для электрода ЭКГ (по потребности)
93	Адаптер CB IP HD PLUS EXTENDER для передачи сигнала IP HD PLUS по кабелю Cat5e 6, пара (по потребности)	- ICG E1 - IPCR B черный	
94	Усилитель HDMI BOOSTER сигнала HDMI с автономным питанием (по потребности)	- ICG E1 - IPCR R красный	
95	Тележка CARSTAR мобильная (по потребности)		
96	Кронштейн FIX TOR для крепления иолирующего трансформатора на тележке (по потребности)		
97	Коврик для мыши маленький-обычный-большой (по потребности)		
98	Тележка CAR PLUS мобильная, регулируемая по высоте (по потребности)		
99	Пластина FIX CAR1 для фиксации опор тележки (по потребности)		
100	Комплект силовых кабелей KIT CB POWER для тележки (по потребности)		
101	Комплект этикеток KIT LABEL PLUS для тележки (по потребности)		
102	Выдвижная полка для клавиатуры SUP KEYB PLUS для тележки (по потребности)		
103	Крепление для компьютера SUP PC PLUS на тележке (по потребности)		
104	Крепление для малого компьютера SUP PC PLUS SFI на тележке (по потребности)		
105	Горизонтальная планка BAR POLY NEW для крепления кронштейна на тележке (по потребности)		
106	Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер (по потребности)		
107	Тележка CAR TORO SMALL с полками, маленький размер (по потребности)		
108	Задняя крышка COVER TORO для стандартной тележки CAR TORO (по потребности)		
109	Задняя крышка COVER TORO SMALL для маленькой тележки CAR TORO SMALL (по потребности)		
110	Иолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черн (по потребности)		
111	Иолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, бел (по потребности)		
112	Иолирующий трансформатор TR 50, 100 ВА (по потребности)		
113	Сетевой изолятор NET ISOL AT для сетей 10-100 Мбит/с с разъемами RJ45 (по потребности)		
114	Сетевой кабель NET RJ45 с разъемом RJ45, длиной 3м-5м-10м (по потребности)		
115	4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4 (по потребности)		
116	8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8 (по потребности)		
117	Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO (по потребности)		
118	Стандартный интерфейс Bluetooth USB (по потребности)		
119	Устройство BS USB READER для чтения карт памяти Compact Flash (по потребности)		




MICROMED S.p.A. МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.

Место для № РУ



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Головной блок ЭЭГ SD PLUS HIGH RATE (29 каналов)

29 каналов приёма (их можно выбрать на экране настроек программы приёма)

• варьируемая частота выборки 256 Гц – 1 кГц на канал

5 вольт постоянного тока, с интерфейсов Micromed BQ PCI EXPRESS или BQ USB EXPRESS




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114023



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Фотостимулятор LED с кронштейном
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
15 ВА (при частоте 60 Гц)
Напряжение: 125 В

Ток: 15А

Напряжение питания лампы: 12 В постоянного тока

Период вспышки: 2 мс

Частота вспышки: 0... 60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)




03.2020



220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Видеокамера CAMERA IP HD PRO

Выход 12 В постоянного тока




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



SN

.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией



MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114023



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR

Вход питания 24 В постоянного тока

Максимальная потребляемая мощность: 17,1 Вт




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP HD PLUS


8–28 В постоянного тока (включая блок питания 12 В) типично 12 Вт, макс. 21 Вт



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-3 1021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон




MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114032



0051

Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP COMPACT

Микрофон 3,5 мм

Удлинительный аудиокабель А, 5 м (16 футов)

16 кадров изображения в секунду. Полноценное видео с частотой 30 (NTSC) или 25 (PAL) кадров в секунду.

H.264 или MPEG-4, часть 10 / AVC

Выход 12 В постоянного тока




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET14032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)


Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114053



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный

Электропитание: 210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА

Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)

(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см, гнездо VDE (IEC320 / C13) для подключения в соответствии с разъемами, используемыми пользователем страна)

Предохранитель: 2x 4А Т (задержка)

Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)

220 ~ 250 В, 50 Гц

параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между выходы по нагрузке)

Тепловая защита: 110 ° C




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, белый


Электропитание: 210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА
Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)
(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,
гнездо VDE (IEC320 / C13) для подключения в соответствии с разъемами, используемыми пользователем
страна)
Предохранитель: 2х 4А Т (задержка)
Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)
220 ~ 250 В, 50 Гц
параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между
выходы по нагрузке)
Тепловая защита: 110 °С



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Изолирующий трансформатор TR 50, 100 ВА

210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА

Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)

(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,

гнездо VDE (IEC320 / C13)

Предохранитель: 2x 4А Т

Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)

220 ~ 250 В, 50 Гц

параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между выходами по нагрузке)

Тепловая защита: 110 °С




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-3 1021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом 1, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45


Диэлектрическая прочность 5,0 кВ переменного тока
Диэлектрическая прочность 8,5 кВ постоянного тока
Для устройств с напряжением питания до 400 В переменного тока.



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4

3,95 Вт (220 В / 50 Гц. Без подключенных PD)

64,44 Вт (220 В / 50 Гц с подключенными частями питания 56 Вт)




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8


Потребляемая мощность: максимум 59,3 Вт



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов

Значение тока: 200 мА для всех каналов на канал и 500 мА для 12 каналов на канал

Защита от перенапряжения 35 В постоянного тока

Частота импульсного выхода 500 Гц (макс.)

Напряжение пробоя 500 В переменного тока




MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус I, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET14033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Блок для подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного


мониторинга серии SD LTM



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
6114032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной передачей


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID, с двухканальной передачей
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора
Встроенная защита от электростатического разряда 8 кВ и защита от перенапряжения 2 кВ


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



SN

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114633



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено
печатью

35 sheets
bound, numbered
and sealed

35 листов

27.12.2021

В.И. Бурдаков



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В СЛЕДУЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЯХ:

I. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В ИСПОЛНЕНИИ: SD PLUS FLEXI, В СОСТАВЕ:

1 ПК/Моноблок/ноутбук с предустановленным программным обеспечением System PLUS EVOLUTION - BRAIN QUICK, включая следующие лицензии программные	110 Задняя крышка COVER TORO SMALL для маленькой тележки CAR TORO SMALL (по потребности)
Опция программная для регистрации и просмотра	111 Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 VA, черный (по потребности)
2.1 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 2-х канальная CFM версия (по потребности)	112 Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 VA, белый (по потребности)
2.2 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 8-ми канальная CFM версия (по потребности)	113 Изолирующий трансформатор TR 50, 100 VA (по потребности)
2.3 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, версия CLINIC STUDIO, CLINIC MULTICH (по потребности)	114 Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45 (по потребности)
2.4 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ до 64 каналов, версия CLINIC (по потребности)	115 Сетевой кабель NET RJ45 с разъемом RJ45, длиной 3м/5м/10м (по потребности)
2.5 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети, версия CLINIC (по потребности)	116 4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4 (по потребности)
2.6 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC (по потребности)	117 8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8 (по потребности)
2.7 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (по потребности)	118 Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO (по потребности)
2.8 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети, версия CLINIC (по потребности)	119 Стандартный интерфейс Bluetooth USB (по потребности)
2.9 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети до 64 каналов, версия CLINIC (по потребности)	120 Устройство BS USB READER для чтения карт памяти Compact Flash (по потребности)
2.10 Опция программная для регистрации и просмотра по сети в реальном времени (по потребности)	121 Щипцы PLIERS TP для извлечения электродов из электродной коробки (по потребности)
2.11 Опция программная для анализа ЭЭГ в "on-line" и "off-line" режимах, версия полная CFM DSA (по потребности)	122 Удлинительный USB кабель USB EXT CB (по потребности)
2.12 Опция программная для передачи ЭЭГ-данных через TCP/IP (по потребности)	123 Устройство USB EXTENDER для передачи USB-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (по потребности)
2.13 Опция программная «ERP-менеджер» (по потребности)	124 Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов (по потребности)
2.14 Опция программная «Управление амбулаторным регистратором» (по потребности)	125 Кнопка пациента с 5 м кабелем и разъемом RCA (по потребности)
3 Опции программные для просмотра	126 Блок BUTTON BOX для управления кнопками пациента (по потребности)
3.1 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия CLINIC STUDIO, CLINIC MULTICH (по потребности)	127 Кабели для блока BUTTON BOX (по потребности)
3.2 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия EASY (по потребности)	128 Кнопка пациента с подсветкой с 2 м кабелем и разъемом LEMO (по потребности)
3.3 Опция программная просмотра ЭЭГ в "off-line" режиме, версия полная, CFM DSA (по потребности)	129 Блок питания для блока BUTTON BOX (по потребности)
3.4 Опция программная для соединения с базами данных внешних приложений (по потребности)	130 Кабель блока подключения оксиметрических датчиков /Длина 3 м (по потребности)
3.5 Опция программная ЭЭГ "Идентификация событий" (по потребности)	131 Блок подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ серии SD PLUS (по потребности)
3.6 Опция программная ЭЭГ "Анализ высокочастотных осцилляций" (по потребности)	132 Оксиметрический датчик «EarClip» - взрослый (по потребности)
3.7 Опция программная ЭЭГ "Картирование мозга", версия CLINIC STUDIO (по потребности)	133 Оксиметрический датчик «FingerClip» - взрослый (по потребности)
3.8 Опция программная ЭЭГ "Обмен данными с MPT" (по потребности)	134 Оксиметрический датчик «FingerClip» - детский (по потребности)
3.9 Опция программная ЭЭГ "Интерфейс HOLBERG SCORE" (по потребности)	135 Фиксирующая лента для SD OXY RA, взрослый размер (по потребности)
3.10 Опция программная ЭЭГ "Воспроизведение аудио" (по потребности)	136 Фиксирующая лента SD OXY RC, детский размер (по потребности)
3.11 Опция программная ЭЭГ "Усреднение в "off-line" режиме" (по потребности)	137 Гибкий оксиметрический датчик, взрослый размер (по потребности)
3.12 Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC STUDIO (по потребности)	138 Гибкий оксиметрический датчик, детский размер (по потребности)
3.13 Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (по потребности)	139 Многоразовый мягкий оксиметрический датчик большого размера (цифровая индикация 12,5 - 25,5 мм) (по потребности)
3.14 Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в многоканальном режиме, версия CLINIC (по потребности)	140 Многоразовый мягкий оксиметрический датчик среднего размера (цифровая индикация 10 - 19 мм) (по потребности)
3.15 Опция программная для расширенного управления сервером архивации (по потребности)	141 Многоразовый мягкий оксиметрический датчик малый размер (цифровая индикация 7,5 - 12,5 мм) (по потребности)
3.16 Опция программная статистики (по потребности)	142 KVM-удлинитель COMP DVI RX компактный, для приема DVI + USB HID (по потребности)
3.17 Опция программная для интерфейса программ сна (по потребности)	143 KVM-удлинитель COMP DVI RX AUD компактный, для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности)
3.18 Опция программная для фоновой передачи данных (по потребности)	144 KVM-удлинитель COMP DVI TX компактный, для передачи DVI + USB HID (по потребности)
3.19 Опция программная для экспорта данных ЭЭГ в программу просмотра Viewer (по потребности)	145 KVM-удлинитель COMP DVI TX AUD компактный, для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности)
3.20 Опция программная для включения интерфейса HIS (по потребности)	146 KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID (по потребности)
4 Опции программные для анализа сна	147 KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности)
4.1 Опция программная для анализа импортируемых кривых в формате EDF (по потребности)	148 KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID (по потребности)
4.2 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головные блоки ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 EXPRESS (32 канала) (по потребности)	149 KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности)
	150 KVM-модуль DVI TX AUD DC/AT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной передачей (по потребности)
	151 KVM-модуль DVI TX DC/AT для передачи DVI + USB HID с двухканальной передачей (по потребности)
	152 KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора (по потребности)
	153 KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов (по потребности)
	154 KVM-шасси KVM BODY 2 для 2 модулей DVI (по потребности)
	155 KVM-шасси KVM BODY 4 для 4 модулей DVI (по потребности)
	156 KVM-шасси KVM BODY 4R для 4 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (по потребности)

4.3 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 EXPRESS (64 канала) (по потребности)	157 KVM-шасси KVM BODY 6 для 6 модулей DVH (по потребности)
4.4 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга 32 канала (по потребности)	158 KVM-шасси KVM BODY 6R для 6 модулей DVH, включая кронштейн для монтажа в стойку (по потребности)
4.5 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга 64 канала (по потребности)	159 KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник (по потребности)
4.6 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ серии SD PLUS (по потребности)	160 KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик (по потребности)
5 Опции программные управления	161 KVM матрица KVM SWITCH на 8/16/32/48/64/80 портов (по потребности)
5.1 Опция программная «Централизованное управление видеокерами» на USB-ключе (по потребности)	162 Электродная шапочка (по потребности)
5.2 Опция программная «Управление событиями» на USB-ключе (по потребности)	- MRINFO19 X
6 USB-ключ для программ регистрации и просмотра (по потребности)	- MRINFO31 X
7 USB-ключ для программ просмотра на 1/5/10/25 пользователей (по потребности)	- MRINFO61 X
8 USB-ключ для программ анализа сна (по потребности)	163 Кабель для электродов EL CFM (по потребности)
9 Модуль интерфейса BQ USB PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS (64 канала)	- CB CFM050
10 Сервер типа CPU	- CB CFM150
11 ЖК-дисплей 19"/22"/24"/27" (по потребности)	164 Электроды с кабелем для LTM (по потребности)
12 Кабель HBC EXPRESS для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головному блоку ЭЭГ (по потребности)	- CB EL TPCO 19
13 Головной блок ЭЭГ SD PLUS FLEXI (38 каналов)	- CB EL TPCO 31
14 Фотостимулятор LED с кронштейном	165 Электрод (пластина) EL CFM для 2-х канальной ЭЭГ (по потребности)
15 Модуль интерфейса BQ NET POE 2 для подключения Головного блока ЭЭГ SD PLUS, включает настенное крепление SUPP BQ NET POE 2 и модуль интерфейса BQ USB EXPRESS	166 Электрод дисковый с кабелем (по потребности)
16 Выстравляемый кабель TERM EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS в конфигурации до 64 каналов (по потребности)	- EL TPCO
17 Блок питания BQ NET POWER POE для модулей интерфейса серии BQ NET POE (по потребности)	- EL TPCO 6
18 Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM FULL, работающая на базе PCI Express FULL Size для управления Головным блоком ЭЭГ SD PLUS	- EL TPCO G06
19 Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM HALF, работающая на базе PCI Express HALF Size для управления Головным блоком ЭЭГ SD PLUS	- EL TPCO G10
20 Модуль интерфейса BQ USB EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ SD PLUS	- EL TPCO S 100
21 Модуль интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ SD PLUS	- EL TPCO S 150
22 USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (по потребности)	- EL TPCO S 200
23 Изолированный USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (по потребности) ISO	- EL TPCO S 250
24 Кабель CB MAG RAPID для подключения системы Micromed к аппаратам магнитной стимуляции Magstim (D-Sub 26 pin (по потребности))	- EL TPCO SG 100
25 Триггерный кабель CB RCRC4N для стимулятора (по потребности)	- EL TPCO SG 150
26 Триггерный кабель CB RCRC4R для стимулятора (по потребности)	- EL TPCO SG 200
27 Триггерный кабель CB RCRC1R для стимулятора (по потребности)	- EL TPCO SG 250
28 Пара триггерных кабелей CB RCRC5 PAIR для стимулятора (по потребности)	- EL TPCO SLT 100
29 Кабель CB SER RC A EXT для синхронизации с внешним стимулятором (по потребности)	- EL TPCO SLT 150
30 Оптоволоконный кабель 10 м/15 м/20 м/30 м/40 м/50 м/100 м (по потребности)	- EL TPCO SLT 200
31 Источники питания LED POWER для фотостимулятора LED	- EL TPCO SLT 250
32 Кабель удлинительный LED EXT для фотостимулятора LED (по потребности)	- EL TPCO SLTG 100
33 Видеокамера CAMERA IP HD PRO (по потребности)	- EL TPCO SLTG 150
34 Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией (по потребности)	- EL TPCO SLTG 200
35 Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR (по потребности)	- EL TPCO SLTG 250
36 Видеокамера CAMERA IP HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией для IP-видео (по потребности)	167 Электрод дисковый педантрический с кабелем (по потребности)
37 Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон (по потребности)	- EL TPCO S6 100
38 Видеокамера CAMERA IP COMPACT (по потребности)	- EL TPCO S6 150
39 Видеокарта GC MM со двойным выходом для мониторов (по потребности)	- EL TPCO S6 200
40 Устройство HDMI EXTENDER для передачи HDMI-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (по потребности)	- EL TPCO S6 250
41 Микрофон IP MIC для видеокамер IP (по потребности)	- EL TPCO SG6 100
42 Адаптер питания IP POWER для видеокамер IP (по потребности)	- EL TPCO SG6 150
43 ИК-подсветка VLAMP с автоматическим включением (по потребности)	- EL TPCO SG6 200
44 Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами (по потребности)	168 Электрод ушной (клипса) EL TPEAR с кабелем (по потребности)
45 Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI (по потребности)	169 Кабель EL TPLINK для объединения двух электродов ушных EL TPEAR (по потребности)
46 Кронштейн ARM GM PLUS к Головному блоку ЭЭГ серии SD PLUS в сборе	170 Кабель соединительный для LTM - LTM 256 (по потребности)
47 Вертикальный кронштейн ARM LCD DOUBLE для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (по потребности)	171 Кабель CB PUD150 для электродов EL PUD (по потребности)
48 Горизонтальный кронштейн ARM LCD HORIZ для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (по потребности)	172 Электроды одноразовые EL PUD (по потребности)
	173 Электрод монополярный игольчатый (по потребности)
	- EMG MBOT2530
	- EMG MBOT2540
	- EMG MBOT3745
	- EMG MBOT5050
	- EMG MBOT7570
	174 Датчик храпа (по потребности)
	- EPM 1200

40	Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (по потребности)	- EPM 1250
50	Удлинительный адаптер HBC BT RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона модуля) (по потребности)	175 Комплект датчика дыхания EPM 1312, включает датчик (EPM 1387) и 4 ленты различных размеров (EPM 1340 - EPM 1341 - EPM 1342 - EPM 1343) (по потребности)
51	Стойка с основанием BASE STAND (по потребности)	176 Датчик дыхания педиатрический EPM 1390 (по потребности)
52	Зажим для крепления головного блока BQ CLAMP (по потребности)	177 Датчик воздушного потока педиатрический EPM 1400 (по потребности)
53	Крепление поворотное CAM JOIN для видеокамеры на стойке (по потребности)	178 Комплект одноразовых датчиков дыхания EPM 1439 EPM GM HM, включает кабель EPM 1415 и 10 датчиков для взрослых 1420 EPMs среднего размера 1427 EPMs младенческого размера 1428 EPMs (по потребности)
54	Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке (по потребности)	179 Датчик воздушного потока EPM 1450 (по потребности)
55	Крепление FIX GM для кронштейна на тележке (по потребности)	180 Комплект из датчиков воздушного потока и давления EPM 1475 (по потребности)
56	Крепление FIX GM TW для кронштейна на столе (по потребности)	181 Датчик давления воздуха и храпа EPM 14830 (по потребности)
57	Соединение JOIN GM для крепления держателя головного блока на кронштейне (по потребности)	182 Датчик положения тела EPM 1563 (по потребности)
58	Удлинительный адаптер HBC BT RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона ПК) (по потребности)	183 Комплект датчика движения EPM 1715 (включая пьезоэлектрический преобразователь (EPM 1770) и пары эластичных лент для крепления на подложке (EPMs 1730) (по потребности)
59	Колесная база LED STAND PHOTIC для фотостимулятора LED (по потребности)	184 Комплект датчика усилия грудного, включая кабель интерфейса и 4 грудные ленты (по потребности)
60	Кронштейн LED SUPP PHOTIC для фиксации фотостимулятора LED (по потребности)	- EPM 9102 A для взрослых
61	Держатель STAND CAM SW видеокамеры в сборе (по потребности)	- EPM 9102 C педиатрический
62	Стойка STAND POLE NEW на колесах с утяжелителем (по потребности)	185 Комплект датчика усилия брюшного, включая кабель интерфейса и 4 брюшные ленты (по потребности)
63	Настенное крепление SUPP BQ NET POE2 для модулей интерфейса BQ NET POE 2 - BQ NET POE M (по потребности)	- EPM 9101 A для взрослых
64	Держатель SUPP PLUS к Головному блоку ЭЭГ серии SD PLUS (по потребности)	- EPM 9101 C педиатрический
65	Крепление VCLAMP для видеокамеры или ИК-подсветки (по потребности)	186 Комплект из датчиков усилия брюшного и грудного, включая кабель интерфейса брюшной и грудной, и 4 ленты (по потребности)
66	Тренога поставка VSTAND для видеокамеры или ИК-подсветки (по потребности)	- EPM 914x A для взрослых
67	Настенный кронштейн VSUPP для видеокамеры (по потребности)	- EPM 914x C педиатрический
68	Металлическая опора VSUPP IP для крепления IP-видеокамеры к креплению поворотному (по потребности)	- EPM 915x A для взрослых
69	Металлическая опора VSUPP IP IR для крепления IP-видеокамеры к стойке (по потребности)	- EPM 915x C педиатрический
70	Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS BLACK для видеокамеры, цвет: черный (по потребности)	187 Лента для датчика дыхания (по потребности)
71	Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS WHITE для видеокамеры, цвет: белый (по потребности)	- EPMs 1340
72	Адаптер ADAPT BNC RCA (по потребности)	- EPMs 1341
73	Адаптер ADAPT DVI HDMI (по потребности)	- EPMs 1342
74	Устройство ANY WHERE 2 для подключения USB через локальную сеть, с 2-мя USB-портами (по потребности)	- EPMs 1343
75	Устройство ANY WHERE 5 для подключения USB через локальную сеть, с 5-ю USB-портами (по потребности)	188 Пьезокристаллический датчик дыхания EPMs 1387 (по потребности)
76	USB-джойстик CAM JOYSTICK для управления камерами (по потребности)	189 Кабель для датчика воздушного потока одноканальный EPMs 1415 (по потребности)
77	Цифровая клавиатура CAM PAD на 24 клавиши с USB-подключением для управления камерами (по потребности)	190 Тепловой датчик дыхания (по потребности)
78	Цифровая клавиатура CAM PAD 48 на 48 клавиш с USB-подключением для управления камерами (по потребности)	- EPMs 1426 взрослый размер
79	Соединительный кабель CB BNBNI (BNC - BNC) (по потребности)	- EPMs 1427 средний размер
80	Соединительный кабель CB BNRCI (BNC - RCA (Red)) (по потребности)	- EPMs 1428 педиатрический
81	Соединительный кабель CB BNRC5 (BNC - RCA (Black)) (по потребности)	191 Интерфейс EPMs 1450-B для датчика воздушного потока EPM 1450 (по потребности)
82	Кабель CB DVI для монитора (по потребности)	192 Преобразователь EPMs 1450-S для датчика воздушного потока EPM 1450 (по потребности)
83	Кабель HDMI - HDMI MINI для передачи видеосигнала, длиной 2 м 5 м 10 м (по потребности)	193 Комбинированный термисторный датчик давления и воздушного потока EPMs 1475
84	Кабель HDMI - HDMI для передачи видеосигнала высокого разрешения, длиной 2 м 5 м 15 м (по потребности)	34 Канюля CO2 (по потребности)
85	Аудиокабель CB JACK JMINI с разъемами 6,3 мм - MiniJack 3,5 мм (по потребности)	- EPMs 14802, начальная и оральная, мужская взрослая
86	Аудиокабель CB JACK RCRC с разъемами 6,3 мм - двойной RCA (по потребности)	- EPMs 14803, мужская для новорожденных
87	Кабель микрофона CB MICROPHONE (по потребности)	- EPMs 14804, мужская педиатрическая
88	Кабель CB MON для монитора (D-Sub 15 pin - D-Sub 15 pin) (по потребности)	- EPMs 14805, мужская взрослая
89	Двухжильный аудиокабель CB RCRC JMINI, RCA male - MiniJack 3,5 мм (по потребности)	194 Пьезоэлектрический преобразователь давления воздушного потока и храпа EPMs 14830 (по потребности)
90	Двухжильный аудиокабель CB RCRC PAIR, RCA male - двойной RCA (по потребности)	195 Лента эластичная EPMs 1550 для датчика положения тела EPM 1520 (по потребности)
91	Видеокабель CB VIDEO (по потребности)	196 Преобразователь EPMs 1563 для датчика положения тела EPM 1563 (по потребности)
92	Кабель CB IP HD PLUS 15 для управления видеокамерами IP (по потребности)	197 Канюля ThermoCap (по потребности)
93	Кабель CB IP HD PLUS DC для соединения видеокамер IP HD PLUS между собой (по потребности)	- EPMs 15802
94	Адаптер CB IP HD PLUS EXTENDER для передачи сигнала IP HD PLUS по кабелю Cat5e/6, пара (по потребности)	- EPMs 15807
95	Усилитель HDMI BOOSTER сигнала HDMI с автономным питанием (по потребности)	198 Пара эластичных лент для крепления на подложке EPMs 1730 (по потребности)
96	246 Тележка CARSTAR мобильная (по потребности)	199 Пьезоэлектрический преобразователь EPMs 1770 для датчика движения EPM 1715 (по потребности)
97	247 Кронштейн FIX TOR для крепления изолирующего трансформатора на тележке (по потребности)	200 Пара индукционных лент (по потребности)
98	248 Коврик для мыши маленький/обычный/большой (по потребности)	- 9002-L120 EPMs
99	249 Тележка CAR PLUS мобильная, регулируемая по высоте (по потребности)	- 9002-L133 EPMs
100	Пластины FIX CART для фиксации опор тележки (по потребности)	- 9002-L40 EPMs
101	Комплект силовых кабелей KIT CB POWER для тележки (по потребности)	- 9002-L60 EPMs
102	Комплект этикеток KIT LABEL PLUS для тележки (по потребности)	- 9002-L90 EPMs
103	Выдвижная полка для клавиатуры SUPP KEYB PLUS для тележки (по потребности)	201 Регулируемая индукционная лента EPMs 9010 (по потребности)
104	Крепление для компьютера SUPP PC PLUS на тележке (по потребности)	202 Индукционный интерфейсный кабель (по потребности)
105	Крепление для малого компьютера SUPP PC PLUS SFF на тележке (по потребности)	- EPMs 9101 для брюшной полости
106	Горизонтальная планка BAR POLE NEW для крепления кронштейна на тележке (по потребности)	- EPMs 9102 для грудного отдела
107	Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер (по потребности)	203 Электрод ЭКГ одноканальный ECG EL (по потребности)
108	Тележка CAR TORO SMALL с полками, маленький размер (по потребности)	204 Кабель для электрода ЭКГ (по потребности)
109	Задняя крышка COVER TORO для стандартной тележки CARTORO (по потребности)	- ECG EL TRCLB черный
		- ECG EL TRCLR красный




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел:
8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.

Место для № РУ



Electrical Safety
E114022



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Головной блок ЭЭГ SD PLUS FLEXI (38 каналов)

32 общих опорных канала (к. 1 – 32) (возможны модифицированные варианты, ограничиваемые программным обеспечением в количестве каналов или производительности). 8 из них могут быть переключены в биполярный режим (к. 25 – 32).

02 биполярных канала, которые также могут быть использованы для приёма высокочастотного РЕ (к. EP1, EP2).

03 канала для блока для оксиметрических датчиков (плетизмограмма, частота сердцебиения).

01 канал для маркера

5 вольт постоянного тока, с интерфейсов Micromed BQ PCI EXPRESS или BQ USB EXPRESS

Потребление энергии: 600 мВт




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Фотостимулятор LED с кронштейном
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
15 ВА (при частоте 60 Гц)
Напряжение: 125 В
Ток: 15А
Напряжение питания лампы: 12 В постоянного тока
Период вспышки: 2 мс
Частота вспышки: 0... 60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
#114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP HD PRO

Выход 12 В постоянного тока




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020




.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR

Вход питания 24 В постоянного тока

Максимальная потребляемая мощность: 17,1 Вт




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET114022



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP HD PLUS

8–28 В постоянного тока (включая блок питания 12 В) типично 12 Вт, макс. 21 Вт




MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон



MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-3 1021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP COMPACT

Микрофон 3,5 мм

Удлинительный аудиокабель А. 5 м (16 футов)

16 кадров изображения в секунду. Полноценное видео с частотой 30 (NTSC) или 25 (PAL) кадров в секунду.

H.264 или MPEG-4, часть 10 / AVC

Выход 12 В постоянного тока




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)




03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами




MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



SN

.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



0051

Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный

Электропитание: 210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА

Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)

(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см, гнездо VDE (IEC320 / C13) для подключения в соответствии с разъемами, используемыми пользователем страна)

Предохранитель: 2х 4А Т (задержка)

Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)

220 ~ 250 В, 50 Гц

параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между выходы по нагрузке)

Тепловая защита: 110 °С




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 VA, белый

Электропитание: 210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 500 VA

Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)

(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,

гнездо VDE (IEC320 / C13) для подключения в соответствии с разъемами, используемыми пользователем
страна)

Предохранитель: 2х 4А Т (задержка)

Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)

220 ~ 250 В, 50 Гц

параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между
выходы по нагрузке)

Тепловая защита: 110 °С




MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)


Изолирующий трансформатор TR 50, 100 ВА
210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА
Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)
(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,
гнездо VDE (IEC320 / C13)
Предохранитель: 2x 4А Т
Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)
220 ~ 250 В, 50 Гц
параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между выходами по
нагрузке)
Тепловая защита: 110 °С



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45

Диэлектрическая прочность 5,0 кВ переменного тока

Диэлектрическая прочность 8,5 кВ постоянного тока

Для устройств с напряжением питания до 400 В переменного тока.




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020




.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114031



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4

3,95 Вт (220 В / 50 Гц. Без подключенных PD)

64,44 Вт (220 В / 50 Гц с подключенными частями питания 56 Вт)




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8

Потребляемая мощность: максимум 59,3 Вт




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET14033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)


Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO



MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов

Значение тока: 200 мА для всех каналов на канал и 500 мА для 12 каналов на канал

Защита от перенапряжения 35 В постоянного тока

Частота импульсного выхода 500 Гц (макс.)

Напряжение пробоя 500 В переменного тока




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Блок для подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-3 1021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



0051

Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной


передачей
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-3 1021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп, Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID, с двухканальной передачей


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-3 1021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



SN

.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



0051

Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора


Встроенная защита от электростатического разряда 8 кВ и защита от перенапряжения 2 кВ
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-3 1021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)




03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено

печатью

34 листов

34 sheets
bound, numbered
and sealed

[Handwritten signature]



27.12.2021

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В СЛЕДУЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЯХ:

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В ИСПОЛНЕНИИ: SD PLUS FLEXI CLINIC, В СОСТАВЕ:

1. ПК/Моноблок/ноутбук с предустановленным программным обеспечением System PLUS EVOLUTION - BRAIN QUICK, включая следующие опции программные:

Опция программная для регистрации и просмотра:

- 2.1 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 2-х канальная CFM версия (по потребности)
 - 2.2 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 8-ми канальная CFM версия (по потребности)
 - 2.3 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (по потребности)
 - 2.4 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC (по потребности)
 - 2.5 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате FullHD (по потребности)
 - 2.6 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети, версия CLINIC (по потребности)
 - 2.7 Опция программная для регистрации и просмотра по сети в реальном времени (по потребности)
 - 2.8 Опция программная для анализа ЭЭГ в "on-line" и "off-line" режимах, версия: полная / CFM / DSA. (по потребности)
 - 2.9 Опция программная для передачи ЭЭГ-данных через TCP/IP (по потребности)
 - 2.10 Опция программная «ERP-менеджер» (по потребности)
 - 2.11 Опция программная «Управление амбулаторным регистратором» (по потребности)
3. Опции программные для просмотра:
- 3.1 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (по потребности)
 - 3.2 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: EASY (по потребности)
 - 3.3 Опция программная просмотра ЭЭГ в "off-line" режиме, версия: полная, CFM, DSA (по потребности)
 - 3.4 Опция программная для соединения с базами данных внешних приложений (по потребности)
 - 3.5 Опция программная ЭЭГ "Идентификация событий" (по потребности)
 - 3.6 Опция программная ЭЭГ "Анализ высокочастотных осцилляций" (по потребности)
 - 3.7 Опция программная ЭЭГ "Картирование мозга", версия: CLINIC, STUDIO (по

- 121 Удлинительный USB кабель USB EXT CB(по потребности)
- 122 Устройство USB EXTENDER для передачи USB-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик(по потребности)
- 123 Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов(по потребности)
- 124 Кнопка пациента с 5 м. кабелем и разъем RCA(по потребности)
- 125 Блок BUTTON BOX для управления кнопками пациента(по потребности)
- 126 Кабели для блока BUTTON BOX(по потребности)
- 127 Кнопка пациента с подсветкой с 2 м кабелем и разъемом LEMO(по потребности)
- 128 Блок питания для блока BUTTON BOX(по потребности)
- 129 Кабель блока подключения оксиметрических датчиков. Длина 3 м(по потребности)
- 130 Блок подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ серии SD PLUS
- 131 Оксиметрический датчик «EarClip», взрослый (по потребности)
- 132 Оксиметрический датчик «FingerClip», взрослый (по потребности)
- 133 Оксиметрический датчик «FingerClip», детский (по потребности)
- 134 Фиксирующая лента для SD OXY RA, взрослый размер (по потребности)
- 135 Фиксирующая лента SD OXY RC, детский размер (по потребности)
- 136 Гибкий оксиметрический датчик, взрослый размер (по потребности)
- 137 Гибкий оксиметрический датчик, детский размер (по потребности)
- 138 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик большого размера (цифровая индикация 12,5 - 25,5 мм) (по потребности)
- 139 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик среднего размера (цифровая индикация 10 - 19 мм) (по потребности)
- 140 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик малый размер (цифровая индикация 7,5 - 12,5 мм) (по потребности)
- 141 KVM-удлинитель COMP DVI RX компактный, для приема DVI + USB HID (по потребности)
- 142 KVM-удлинитель COMP DVI RX AUD компактный, для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности)
- 143 KVM-удлинитель COMP DVI TX компактный, для передачи DVI + USB HID (по потребности)
- 144 KVM-удлинитель COMP DVI TX AUD компактный, для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности)
- 145 KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID (по потребности)
- 146 KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности)

- потребности)
- 3.8. Опция программная ЭЭГ "Обмен данными с MPT" (по потребности)
- 3.9. Опция программная ЭЭГ "Интерфейс HOLBERG SCORE" (по потребности)
- 3.10. Опция программная ЭЭГ "Воспроизведение аудио" (по потребности)
- 3.11. Опция программная ЭЭГ "Усреднение в "off-line" режиме" (по потребности)
- 3.12. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO (по потребности)
- 3.13. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (по потребности)
- 3.14. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в многоканальном режиме, версия: CLINIC (по потребности)
- 3.15. Опция программная для расширенного управления сервером архивации (по потребности)
- 3.16. Опция программная статистики (по потребности)
- 3.17. Опция программная для интерфейса программ сна (по потребности)
- 3.18. Опция программная для фоновой передачи данных (по потребности)
- 3.19. Опция программная для экспорта данных ЭЭГ в программу просмотра Viewer (по потребности)
- 3.20. Опция программная для включения интерфейса HIS (по потребности)

4. Опции программные для анализа сна:

- 4.1 Опция программная для анализа импортируемых кривых в формате EDF (по потребности)
- 4.2 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ серии SD PLUS (по потребности)

5. Опции программные управления.

- 5.1 Опция программная «Централизованное управление видеокамерами» на USB-ключе (по потребности)

а. Опция программная "Управление событиями" на USB-ключе (по потребности)

6. USB-ключ для программ регистрации и просмотра (по потребности)
7. USB-ключ для программ просмотра на 1/5/10/25 пользователей (по потребности)
8. USB-ключ для программ анализа сна (по потребности)
9. Модуль интерфейса BQ USB PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS (64 канала)
10. Кабель HBC EXPRESS для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головным блокам ЭЭГ (по потребности)
11. ЖК-дисплей: 19"/22"/24"/27" (по потребности)
12. Быстросъемный кабель TERM EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS в конфигурации до 64 каналов (по потребности)
13. Головной блок ЭЭГ SD PLUS CLINIC (29 каналов)
14. Фотоимулятор LED с кронштейном
15. Модуль интерфейса BQ NET POE 2 для подключения Головного блока ЭЭГ SD PLUS, включает настенное крепление SUPP BQ NET POE 2 и модуль интерфейса BQ USB EXPRESS
16. Удлинительный адаптер HBC BT/RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона модуля) (по потребности)

147. KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID (по потребности)
148. KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности)
149. KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал, с двухканальной передачей (по потребности)
150. KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID с двухканальной передачей (по потребности)
151. KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора (по потребности)
152. KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов (по потребности)
153. KVM-шасси KVM BODY 2 для 2 модулей DVI (по потребности)
154. KVM-шасси KVM BODY 4 для 4 модулей DVI (по потребности)
155. KVM-шасси KVM BODY 4R для 4 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (по потребности)
156. KVM-шасси KVM BODY 6 для 6 модулей DVI (по потребности)
157. KVM-шасси KVM BODY 6R для 6 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (по потребности)
158. KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник (по потребности)
159. KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик (по потребности)
160. KVM матрица KVM SWITCH на 8/16/32/48/64/80 портов (по потребности)

161. Электродная шапочка (по потребности):

- MRINEO19 X
 - MRINEO31 X
 - MRINEO61 X
162. Кабель для электродов EL CFM (по потребности):
- CB CFM050
 - CB CFM150
163. Электроды с кабелем для LTM (по потребности):
- CB EL TPCO 19
 - CB EL TPCO 31
164. Электрод (пластина) EL CFM для 2-х канальной ЭЭГ (по потребности)
165. Электрод дисковый с кабелем (по потребности):

- EL TPCO
- EL TPCO 6
- EL TPCO G06
- EL TPCO G10
- EL TPCO S 100
- EL TPCO S 150
- EL TPCO S 200
- EL TPCO S 250
- EL TPCO SG 100
- EL TPCO SG 150
- EL TPCO SG 200
- EL TPCO SG 250
- EL TPCO SLT 100

- 17 Блок питания BQ NET POWER POE для модулей интерфейса серии BQ NET POE (по потребности)
- 18 Интерфасная плата BQ PCI EXPRTIM FUL, работающая на базе PCI Express FUL Size для управления Головным блоком ЭОЕ SD PLUS
- 19 Интерфасная плата BQ PCI EXPRTIM HALF, работающая на базе PCI Express HALF Size для управления Головным блоком ЭОЕ SD PLUS
- 20 Модуль интерфейса BQ USB EXPRESS к Головному блоку ЭОЕ SD PLUS
- 21 Модуль интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS к Головным блокам ЭОЕ SD PLUS
- 22 USB-адаптер на последовательный порт ADAPTE USB SER (по потребности)
- 23 Изолированный USB-адаптер на последовательный порт ADAPTE USB SER (по потребности) ISO
- 24 Кабель CB MAG RAPID для подключения системы Micromed к аппаратам магнитной стимуляции Magstim (D-Sub 26 pin (по потребности))
- 25 Триггерный кабель CB RC RC4N для стимулятора (по потребности)
- 26 Триггерный кабель CB RC RC4R для стимулятора (по потребности)
- 27 Триггерный кабель CB RC RC4R для стимулятора (по потребности)
- 28 Пара триггерных кабелей CB RC RC5 PAIR для стимулятора (по потребности)
- 29 Кабель CB SER RC AXTL для синхронизации с внешними стимуляторами
- 30 Оптоволоконный кабель 10 м 15м 20м 30м 40м 50м 100м (по потребности)
- 31 Источника питания LED POWER для фотостимулятора LED
- 32 180Кабель удлинительный LED LXTL для фотостимулятора LED (по потребности)
- 33 Видеокамера CAMERA IP HD PRO (по потребности)
- 34 Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PIZ управлением и автоматической ИК-коммутиацией (по потребности)
- 35 Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR (по потребности)
- 36 Видеокамера CAMERA IP HD Full HD (1920 x 1080) с PIZ управлением и автоматической ИК-коммутиацией для IP-видео (по потребности)
- 37 Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, вк. почая микрофон (по потребности)
- 38 Видеокамера CAMERA IP COMPACT (по потребности)
- 39 Видеокарта GC-MM со с внешним выходом для мониторов (по потребности)
- 40 Устройство HDMI EXTENDER для передачи HDMI-сигнала по кабелю Cat5e 6, вк. почая приемник и передатчик (по потребности)
- 41 Микрофон IP MIC для видеокамер IP (по потребности)
- 42 Адаптер питания IP POWER для видеокамер IP (по потребности)
- 43 ИК-подсветка VL AMP с автоматическим вк. почением (по потребности)
- 44 Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами (по потребности)
- 45 Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI (по потребности)
- 46 Кронштейн ARM GM PLUS к Головным блокам ЭОЕ серии SD PLUS в сборе (по потребности)
- 47 Вертикальный кронштейн ARM LCD DOUBLE для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (по потребности)
- 48 Горизонтальный кронштейн ARM LCD HORIZ для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (по потребности)
- 49 Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (по потребности)
- 50 Удлинительный адаптер HBC-HL RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона ПК) (по потребности)

- 11 TPC O SET 150
- 11 TPC O SET 200
- 11 TPC O SET 250
- 11 TPC O SET IG 100
- 11 TPC O SET IG 150
- 11 TPC O SET IG 200
- 11 TPC O SET IG 250

166 Дискретный дисконный не матричный с кабелем (по потребности)

- 11 TPC O S6 100
- 11 TPC O S6 150
- 11 TPC O S6 200
- 11 TPC O S6 250
- 11 TPC O S6 6 100
- 11 TPC O S6 6 150
- 11 TPC O S6 6 200
- 11 TPC O S6 6 250

167 Электродушный (кнопка) EE-TPE AR с кабелем (по потребности)

168 Кабель EE-TPE LNK для объединения двух электродушных EE-TPE AR (по потребности)

169 Кабель соединительный для EIM-EIM 256 (по потребности)

170 Кабель CB PLD150 для электродов EE-PLD (по потребности)

171 Электроды одноразовые EE-PLD (по потребности)

172 Электрод монополярный (по потребности)

-1 MG MB012530

-1 MG MB012540

-1 MG MB013745

-1 MG MB015050

-1 MG MB017570

173 Датчик храни (по потребности)

-1 EPM 1200

-1 EPM 1250

174 Комплект датчика дыхания EPM 1312, вк. почает датчик (EPM 1387) и 4 ленты различных размеров (EPM 1340 + EPM 1341 + EPM 1342 + EPM 1343) (по потребности)

175 Датчик дыхания не матричный EPM 1390 (по потребности)

176 Датчик воздушного потока не матричный EPM 1400 (по потребности)

177 Комплект одноразовых датчиков дыхания EPM 1439/ M GM HIM, вк. почает кабель EPM 1415 и 10 датчиков для взрослых 1426 EPMs, среднего размера 1427 EPMs, маленького размера 1428 EPMs (по потребности)

178 Датчик воздушного потока EPM 1450 (по потребности)

179 Комплект из датчиков воздушного потока и давления EPM 1475 (по потребности)

180 Датчик давления воздуха и храни EPM 14830 (по потребности)

181 Датчик положения тела EPM 1563 (по потребности)

182 Комплект датчика движения EPM 1715 (вк. почая пьезоэлектрический преобразователь (EPM 1770) и пары эластичных лент для крепления на пояшке (EPMs 1730) (по потребности)

183 Комплект датчика усилия грудного, вк. почая кабель интерфейса и 4 грудные ленты (по потребности)

51	Стойка с основанием BASESTAND(по потребности)	- EPM 9102 A для взрослых
52	Зажим для крепления головного блока BQ CLAMP(по потребности)	- EPM 9102 C педиатрический
53	Крепление поворотное CAM JOIN для видеокамеры на стойке (по потребности)	184. Комплект датчика усилия брюшного, включая кабель интерфейса и 4 брюшные ленты (по потребности);
54	Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке (по потребности)	- EPM 9101 A для взрослых
55	Крепление FIX GM для кронштейна на тележке(по потребности)	- EPM 9101 C педиатрический
56	Крепление FIX GM TW для кронштейна на столе(по потребности)	185. Комплект из датчиков усилия брюшного и грудного, включая кабель интерфейса брюшной и грудной, и 4 ленты (по потребности);
57	Соединение JOIN GM для крепления держателя головного блока на кронштейне(по потребности)	- EPM 914x A для взрослых
58	Держатель SUPP PLUS к Головным блокам "ЭЭГ" серии SD PLUS(по потребности)	- EPM 914x C педиатрический
59	Колесная база LED STAND PHOTIC для фотостимулятора LED(по потребности)	- EPM 915x A для взрослых
60	Кронштейн LED SUPP PHOTIC для фиксации фотостимулятора LED (по потребности)	- EPM 915x C педиатрический
61	Держатель STAND CAM SW видеокамеры в сборе (по потребности)	186. Лента для датчика дыхания (по потребности);
62	Стойка STAND POLE NEW на колесах с утяжелителем (по потребности)	- EPMs 1340
63	Настенное крепление SUPP BQ NET POE2 для модулей интерфейса BQ NET POE 2 BQ NET POE 2 / BQ NET POE M (по потребности) (по потребности)	- EPMs 1341
64	Крепление VCLAMP для видеокамеры или ИК-подсветки (по потребности)	- EPMs 1342
65	Треногая подставка VSTAND для видеокамеры или ИК-подсветки (по потребности)	- EPMs 1343
66	Настенный кронштейн VSUPP для видеокамеры (по потребности)	187. Пьезокристаллический датчик дыхания EPMs 1387 (по потребности)
67	Металлическая опора VSUPP IP для крепления IP-видеокамеры к креплению поворотному (по потребности)	188. Кабель для датчика воздушного потока одноканальный EPMs 1415 (по потребности)
68	Металлическая опора VSUPP IP IR для крепления IP-видеокамеры к стойке (по потребности)	189. Тепловой датчик дыхания (по потребности):
69	Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS BLACK для видеокамеры, цвет черный(по потребности)	-EPMs 1426 взрослый размер
70	Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS WHITE для видеокамеры, цвет белый(по потребности)	-EPMs 1427 средний размер
71	Адаптер ADAPT BNC RCA(по потребности)	-EPMs 1428 педиатрический
72	Адаптер ADAPT DVI HDMI(по потребности)	190. Интерфейс EPMs 1450-B для датчика воздушного потока EPM 1450 (по потребности)
73	Устройство ANY WHERE 2 для подключения USB через локальную сеть, с 2-мя USB-портами(по потребности)	191. Преобразователь EPMs 1450-S для датчика воздушного потока EPM 1450 (по потребности)
74	Устройство ANY WHERE 5 для подключения USB через локальную сеть, с 5-ю USB-портами(по потребности)	192. Комбинированный термисторный датчик давления и воздушного потока EPMs 1475
75	USB-джойстик CAM JOYSTICK для управления камерами (по потребности)	193. Канюля CO2 (по потребности):
76	Цифровая клавиатура CAM PAD на 24 клавиши с USB-подключением для управления камерами (по потребности)	- EPMs 14802, назальная и оральная, мужская взрослая
77	Цифровая клавиатура CAM PAD 48 на 48 клавиш с USB-подключением для управления камерами (по потребности)	- EPMs 14803, мужская для новорожденных
78	Соединительный кабель CB BNBNI (BNC – BNC) (по потребности)	- EPMs 14804, мужская педиатрическая
79	Соединительный кабель CB BNRCI (BNC - RCA (Red) (по потребности)	- EPMs 14805, мужская взрослая
80	Соединительный кабель CB BNRC5 (BNC - RCA (Black) (по потребности)	194. Пьезоэлектрический преобразователь давления воздушного потока и храпа EPMs 14830 (по потребности)
81	Кабель CB DVI для монитора (по потребности)	195. Лента эластичная EPMs 1550 для датчика положения тела EPM 1520 (по потребности)
82	Кабель HDMI - HDMI MINI для передачи видеосигнала, длиной 2м/5м/10м (по потребности)	196. Преобразователь EPMs 1563 для датчика положения тела EPM 1563 (по потребности)
83	Кабель HDMI – HDMI для передачи видеосигнала высокого разрешения, длиной 2м/5м/15м (по потребности)	197. Канюля ThermoCan (по потребности):
84	Аудиокабель CB JACK JMINI с разъёмами 6,3 мм - MiniJack 3,5 мм (по потребности)	- EPMs 15802
		- EPMs 15807
		198. Пара эластичных лент для крепления на лодыжке EPMs 1730 (по потребности)
		199. Пьезоэлектрический преобразователь EPMs 1770 для датчика движения EPM 1715 (по потребности)
		200. Пара индукционных лент (по потребности):
		- 9002-L120 EPMs
		- 9002-L133 EPMs
		- 9002-L40 EPMs

- 85 Аудиокабель CB JACK RC RC с разъемами 6,3 мм - двойной RCA (по потребности)
- 86 Кабель микрофона CB MICROPHONE (по потребности)
- 87 Кабель CB MON для монитора (D-Sub 15 pin - D-Sub 15 pin) (по потребности)
- 88 Двухжильный аудиокабель CB RC RC MINI RCA male - MiniJack 3,5 мм (по потребности)
- 89 Двухжильный аудиокабель CB RC RC PAIR RCA male - двойной RCA (по потребности)
- 90 Видеокабель CB VIDEO (по потребности)
- 91 Кабель CB IP HD PLUS 15 для управления видеокамерой IP (по потребности)
- 92 Кабель CB IP HD PLUS DC S для соединения видеокамер IP HD PLUS между собой (по потребности)
- 93 Адаптер CB IP HD PLUS EXTENDER для передачи сигнала IP HD PLUS по кабелю Cat5e/6, пара (по потребности)
- 94 Усилитель HDMI BOOSTER сигнала HDMI с автономным питанием (по потребности)
- 95 Тележка CARSTAR мобильная (по потребности)
- 96 Кронштейн FIX TOR для крепления пьюшующего трансформатора на тележке (по потребности)
- 97 Коврик для мыши маленький обивочный боковой (по потребности)
- 98 Тележка CAR PLUS мобильная, регулируемая по высоте (по потребности)
- 99 Пластина FIX CARE для фиксации опор тележки (по потребности)
- 100 Комплект силовых кабелей KIT CB POWER для тележки (по потребности)
- 101 Комплект этикеток KIT LABEL PLUS для тележки (по потребности)
- 102 Выдвижная полка для клавиатуры SUP KEYB PLUS для тележки (по потребности)
- 103 Крепление для компьютера SUP PC PLUS на тележке (по потребности)
- 104 Крепление для малого компьютера SUP PC PLUS SE на тележке (по потребности)
- 105 Горизонтальная планка BAR POLE NEW для крепления кронштейна на тележке (по потребности)
- 106 Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер (по потребности)
- 107 Тележка CAR TORO SMALL с полками, маленький размер (по потребности)
- 108 Защитная крышка COVER TORO для стандартной тележки CAR TORO (по потребности)
- 109 Защитная крышка COVER TORO SMALL для маленькой тележки CAR TORO SMALL (по потребности)
- 110 Пьюшующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный (по потребности)
- 111 Пьюшующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, белый (по потребности)
- 112 Пьюшующий трансформатор TR 50, 100 ВА (по потребности)
- 113 Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10-100 Мбит, с разъемами RJ45 (по потребности)
- 114 Сетевой кабель NET RJ45 с разъемом RJ45, длиной 3м, 5м, 10м (по потребности)
- 115 4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4 (по потребности)
- 116 8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8 (по потребности)
- 117 Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO (по потребности)
- 118 Стандартный интерфейс Bluetooth USB (по потребности)
- 119 Устройство BS USB READER для чтения карт памяти Compact Flash (по потребности)
- 120 Пластина PERS TP для извлечения электродов из электродной коробки (по потребности)

- 9002-1 60 EPMs
- 9002-1 90 EPMs
- 201 Регулируемая индукционная лента EPMs 9010 (по потребности)
- 202 Индукционный интерфейсный кабель (по потребности)
- EPMs 9101 для брюшной полости
- EPMs 9102 для грудного отдела
- 203 Электрод OKI - одноразовый ECG E1 (по потребности)
- 204 Кабель для электрода OKI (по потребности)
- ECG E1 - EPC1 B черная
- ECG E1 - EPC1 R красная




MICROMED S.p.A. - MIKROMEД C.n.A

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Моляно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.

Место для № РУ



Electrical Safety
81140331



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Головной блок ЭЭГ SD PLUS CLINIC (29 каналов)

- 29 каналов приёма (их можно выбрать на экране настроек программы приёма)

• варьируемая частота выборки 256 Гц – 1 кГц на канал


5 вольт постоянного тока, с интерфейсов Micromed BQ PCI EXPRESS или BQ USB EXPRESS



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-3 1021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Фотостимулятор LED с кронштейном
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
15 ВА (при частоте 60 Гц)
Напряжение: 125 В
Ток: 15А
Напряжение питания лампы: 12 В постоянного тока
Период вспышки: 2 мс
Частота вспышки: 0... 60 Гц



MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Видеокамера CAMERA IP HD PRO

Выход 12 В постоянного тока




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией



MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR

Вход питания 24 В постоянного тока

Максимальная потребляемая мощность: 17,1 Вт




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-3 1021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP HD PLUS

8–28 В постоянного тока (включая блок питания 12 В) типично 12 Вт, макс. 21 Вт




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114035



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-3 1021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Видеокамера CAMERA IP COMPACT

Микрофон 3,5 мм

Удлинительный аудиокабель А, 5 м (16 футов)

16 кадров изображения в секунду. Полноценное видео с частотой 30 (NTSC) или 25 (PAL) кадров в секунду.

H.264 или MPEG-4, часть 10 / AVC

Выход 12 В постоянного тока




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Моляно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
#114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI



MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный

Электропитание: 210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА

Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)

(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,

гнездо VDE (IEC320 / C13) для подключения в соответствии с разъемами, используемыми пользователем страна)

Предохранитель: 2x 4А Т (задержка)

Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)

220 ~ 250 В, 50 Гц

параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между выходы по нагрузке)

Тепловая защита: 110 ° С




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114022



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 VA, белый
Электропитание: 210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 500 VA
Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)
(внешний кабель питания, минимальная мощность 10A, максимальная длина 180см,
гнездо VDE (IEC320 / C13) для подключения в соответствии с разъемами, используемыми пользователем
страна)
Предохранитель: 2x 4A T (задержка)
Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)
220 ~ 250 В, 50 Гц
параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между
выходы по нагрузке)
Тепловая защита: 110 ° C



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, белый
Электропитание: 210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА
Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)
(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,
гнездо VDE (IEC320 / C13) для подключения в соответствии с разъемами, используемыми пользователем
страна)
Предохранитель: 2х 4А Т (задержка)
Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)
220 ~ 250 В, 50 Гц
параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между
выходы по нагрузке)
Тепловая защита: 110 ° С



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Изолирующий трансформатор TR 50, 100 VA

210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 500 VA

Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)

(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,
гнездо VDE (IEC320 / C13)

Предохранитель: 2x 4A T

Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)

220 ~ 250 В, 50 Гц

параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между выходами по нагрузке)

Тепловая защита: 110 ° C




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом 1, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45

Диэлектрическая прочность 5,0 кВ переменного тока

Диэлектрическая прочность 8,5 кВ постоянного тока

Для устройств с напряжением питания до 400 В переменного тока.




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4

3,95 Вт (220 В / 50 Гц. Без подключенных PD)

64,44 Вт (220 В / 50 Гц с подключенными частями питания 56 Вт)




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8


Потребляемая мощность: максимум 59,3 Вт



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус I, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8

Потребляемая мощность: максимум 59,3 Вт




MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-3 1021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114031



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов

Значение тока: 200 мА для всех каналов на канал и 500 мА для 12 каналов на канал

Защита от перенапряжения 35 В постоянного тока

Частота импульсного выхода 500 Гц (макс.)

Напряжение пробоя 500 В переменного тока




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом 1, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)


Блок для подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114022



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной


передачей
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID, с двухканальной передачей


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Моляно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора


Встроенная защита от электростатического разряда 8 кВ и защита от перенапряжения 2 кВ
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114923



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено
печатью

36 листов

36 sheets
bound, numbered
and sealed

27.12.2021

[Handwritten signature]



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В СЛЕДУЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЯХ:

I. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В ИСПОЛНЕНИИ: SD LTM 64 PLUS, В СОСТАВЕ

1. ПК/Моноблок/ноутбук с предустановленным программным обеспечением System PLUS EVOLUTION - BRAIN QUICK, включая следующие опции программные:

Опция программная для регистрации и просмотра:

- 2.1 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 2-х канальная CFM версия (по потребности)
- 2.2 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 8-ми канальная CFM версия (по потребности)
- 2.3 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (по потребности)
- 2.4 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ до 128 каналов, версия: CLINIC (по потребности)
- 2.5 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ до 256 каналов, версия CLINIC (по потребности)
- 2.6 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ до 64 каналов, версия CLINIC (по потребности)
- 2.7 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC (по потребности)
- 2.8 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (по потребности)
- 2.9 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети, версия CLINIC (по потребности)
- 2.10 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети до 128 каналов, версия CLINIC (по потребности)
- 2.11 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети до 256 каналов, версия CLINIC (по потребности)
- 2.12 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети до 64 каналов, версия CLINIC (по потребности)
- 2.13 Опция программная для регистрации и просмотра по сети в реальном времени (по потребности)
- 2.14 Опция программная для анализа ЭЭГ в "on-line" и "off-line" режимах, версия: полная / CFM / DSA. (по потребности)
- 2.15 Опция программная для передачи ЭЭГ-данных через TCP/IP (по потребности)
- 2.16 Опция программная «ERP-менеджер» (по потребности)

- 114 Адаптер CB IP HD PLUS EXTENDER для передачи сигнала IP HD PLUS по кабелю Cat5e/6, пара (по потребности)
- 115 Усилитель HDMI BOOSTER сигнала HDMI с автономным питанием (по потребности)
- 116 Тележка CARSTAR мобильная (по потребности)
- 117 Кронштейн FIX TOR для крепления изолирующего трансформатора на тележке (по потребности)
- 118 Коврик для мыши маленький/обычный/большой (по потребности)
- 119 Тележка CAR PLUS мобильная, регулируемая по высоте (по потребности)
- 120 Пластины FIX CART для фиксации опор тележки (по потребности)
- 121 Комплект силовых кабелей KIT CB POWER для тележки (по потребности)
- 122 Комплект этикеток KIT LABEL PLUS для тележки (по потребности)
- 123 Выдвижная полка для клавиатуры SUPP KEYB PLUS для тележки (по потребности)
- 124 Крепление для компьютера SUPP PC PLUS на тележке (по потребности)
- 125 Крепление для малого компьютера SUPP PC PLUS SFF на тележке (по потребности)
- 126 Горизонтальная планка BAR POLE NEW для крепления кронштейна на тележке (по потребности)
- 127 Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер (по потребности)
- 128 Тележка CAR TORO SMALL с полками, маленький размер (по потребности)
- 129 Задняя крышка COVER TORO для стандартной тележки CARTORO (по потребности)
- 130 Задняя крышка COVER TORO SMALL для маленькой тележки CAR TORO SMALL (по потребности)
- 131 Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный (по потребности)
- 132 Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, белый (по потребности)
- 133 Изолирующий трансформатор TR 50, 100 ВА (по потребности)
- 134 Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45 (по потребности)
- 135 Сетевой кабель NET RJ45 с разъемом RJ45, длиной 3м/5м/10м (по потребности)
- 136 4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4 (по потребности)
- 137 8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8 (по потребности)
- 138 Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO (по потребности)
- 139 Стандартный интерфейс Bluetooth USB (по потребности)
- 140 Устройство BS USB READER для чтения карт памяти Compact Flash (по потребности)
- 141 Удлинитель LTM BUTTON EXT для кнопки пациента LTM BUTTON TP, длина 120 см (по потребности)
- 142 Кнопка пациента LTM BUTTON TP для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM
- 143 Щипцы PLIERS TP для извлечения электродов из электродной коробки (по потребности)
- 144 Удлинительный USB кабель USB EXT CB (по потребности)
- 145 Устройство USB EXTENDER для передачи USB-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (по потребности)

2.17 Опция программная «Управление амбулаторным регистратором» (по потребности)	146 Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов(по потребности)
3. Опции программные для просмотра:	147 Кнопка пациента с 5 м. кабелем и разъем RCA(по потребности)
3.1. Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (по потребности)	148 Блок BUTTON BOX для управления кнопками пациента(по потребности)
3.2 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: EASY (по потребности)	149 Кабели для блока BUTTON BOX(по потребности)
3.3 Опция программная просмотра ЭЭГ в "off-line" режиме, версия: полная, CFM, DSA (по потребности)	150 Кнопка пациента с подсветкой с 2 м кабелем и разъемом LEMO(по потребности)
3.4 Опция программная для соединения с базами данных внешних приложений (по потребности)	151 Блок питания для блока BUTTON BOX(по потребности)
3.5 Опция программная ЭЭГ "Идентификация событий " (по потребности)	152 Кабель блока подключения оксиметрических датчиков. Длина 3 м(по потребности)
3.6 Опция программная ЭЭГ "Анализ высокочастотных осцилляций "(по потребности)	153 Блок подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM(по потребности)
3.7. Опция программная ЭЭГ "Картирование мозга", версия: CLINIC, STUDIO (по потребности)	154 Оксиметрический датчик «EarClip» , взрослый (по потребности)
3.8. Опция программная ЭЭГ "Обмен данными с MPT" (по потребности)	155 Оксиметрический датчик «FingerClip» , взрослый (по потребности)
3.9. Опция программная ЭЭГ "Интерфейс HOI-BERG SCORE" (по потребности)	156 Оксиметрический датчик «FingerClip» , детский (по потребности)
3.10. Опция программная ЭЭГ "Воспроизведение аудио" (по потребности)	157 Фиксирующая лента для SD OXY RA, взрослый размер (по потребности)
3.11. Опция программная ЭЭГ "Усреднение в "off-line" режиме» (по потребности)	158 Фиксирующая лента SD OXY RC, детский размер (по потребности)
3.12. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO (по потребности)	159 Гибкий оксиметрический датчик, взрослый размер (по потребности)
3.13. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (по потребности)	160 Гибкий оксиметрический датчик, детский размер (по потребности)
3.14. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в многоканальном режиме, версия: CLINIC (по потребности)	161 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик большого размера (цифровая индикация 12,5 - 25,5 мм) (по потребности)
3.15. Опция программная для расширенного управления сервером архивации (по потребности)	162 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик среднего размера (цифровая индикация 10 - 19 мм) (по потребности)
3.16. Опция программная статистики (по потребности)	163 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик малый размер (цифровая индикация 7,5 - 12,5 мм) (по потребности)
3.17. Опция программная для интерфейса программ сна (по потребности)	164 KVM-удлинитель COMP DVI RX компактный, для приема DVI + USB HID (по потребности)
3.18. Опция программная для фоновой передачи данных (по потребности)	165 KVM-удлинитель COMP DVI RX AUD компактный, для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности)
3.19. Опция программная для экспорта данных ЭЭГ в программу просмотра Viewer (по потребности)	166 KVM-удлинитель COMP DVI TX компактный, для передачи DVI + USB HID (по потребности)
3.20. Опция программная для включения интерфейса HIS (по потребности)	167 KVM-удлинитель COMP DVI TX AUD компактный, для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности)
4. Опции программные для анализа сна:	168 KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID (по потребности)
4.1 Опция программная для анализа импортируемых кривых в формате EDF (по потребности)	169 KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности)
4.2 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга 64 канала (по потребности)	170 KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID (по потребности)
4.3 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ серии SD PLUS (по потребности)	171 KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (по потребности)
5. Опции программные управления.	172 KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной передачей(по потребности)
5.1 Опция программная «Централизованное управление видеокамерами» на USB-ключе (по потребности)	173 KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID, с двухканальной передачей(по потребности)
5.2. Опция программная "Управление событиями" на USB-ключе (по потребности)	174 KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора.(по потребности)
	175 KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов (по потребности)
	176 KVM-шасси KVM BODY 2 для 2 модулей DVI(по потребности)
	177 KVM-шасси KVM BODY 4 для 4 модулей DVI(по потребности)
	178 KVM-шасси KVM BODY 4R для 4 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку(по потребности)
	179 KVM-шасси KVM BODY 6 для 6 модулей DVI(по потребности)
	180 KVM-шасси KVM BODY 6R для 6 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку(по потребности)
	181 M-модуль IP, KVM IP RX, приемник(по потребности)

6.USB-ключ для программ регистрации и просмотра (по потребности)
 7.USB-ключ для программ просмотра на 1/5/10/25 пользователей (по потребности)
 8.USB-ключ для программ анализа сна (по потребности)
 9.Внешняя аккумуляторная батарея EXTERNAL BATTERY(по потребности)
 10.Зарядное устройство EXTERNAL CHARGER для внешней аккумуляторной батареи(по потребности)
 11ЖК-дисплей: 19"/22"/24"/27" (по потребности)
 12. Электродная коробка JB DSUB PLUS с двойным 37-контактным разъемом D-Sub к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM PLUS
 13 Электродная коробка JB TOPHAT PLUS для всех каналов с двойным 37- контактным разъемом D-Sub к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM PLUS
 14 Головной блок ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 PLUS (64 канала)
 15 Электродная коробка JB LTM 64 PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 PLUS (64 канала)
 16 Кабель HBC EXTERNAL BATTERY для подключения внешней аккумуляторной батареи(по потребности)
 17 Кортикальный стимулятор SD LTM STIM к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (64 канала)
 18 Фотоэлектрод LED с кронштейном
 19 Модуль интерфейса BOX TERMINAL MULTI для подключения Головного блока ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS (до 256 каналов)
 20 Модуль интерфейса BQ NET POE PLUS для подключения Головного блока ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS, включает настенное крепление SUPP BQ NET POE 2
 21Блок питания BQ NET POWER POE для модулей интерфейса серии BQ NET POE(по потребности)
 22 Блок питания BQ POWER MULTI для модуля интерфейса BQ USB MULTI
 23 Модуль интерфейса BQ USB MULTI к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS (до 256 каналов)
 24 Модуль интерфейса BQ USB PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS (64 канала)
 25USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER(по потребности)
 26 Иolated USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER(по потребности) ISO
 27 Кабель CB LTM для подключения кортикального стимулятора SD LTM STIM к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64
 28 Кабель CB LTM DC для подключения DC каналов к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM(по потребности)
 29 Кабель CB MAG RAPID для подключения системы Micromed к аппаратам магнитной стимуляции Magstim (D-Sub 26 pin (по потребности)
 30 Триггерный кабель CB RCRC4N для стимулятора (по потребности)
 31 Триггерный кабель CB RCRC4R для стимулятора (по потребности)
 32 Триггерный кабель CB RCRC1R для стимулятора (по потребности)
 33 Пара триггерных кабелей CB RCRC5 PAIR для стимулятора (по потребности)
 34 Кабель CB SER RCA EXT для синхронизации с внешними стимуляторами
 35 Оптоволоконный кабель 10 м/15м/20м/30м/40м/50м/100м (по потребности)
 36 Кабель HBC EXPRESS для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головному блоку ЭЭГ(по потребности)
 37 Кабель HBC INT LTM R для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM
 38 Кабель HBC LTM PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS в конфигурации на 128 каналов

182 М-модуль IP, KVM IP TX, передатчик(по потребности)
 183.KVM матрица KVM SWITCH на 8/16/32/48/64/80 портов(по потребности)
 184.Электродная шапочка (по потребности);

- MRINEO19 X
 - MRINEO31 X
 - MRINEO61 X

185. Кабель для электродов EL CFM (по потребности)
 - CB CFM050
 - CB CFM150

186. Электроды с кабелем для LTM (по потребности):
 - CB EL TPCO 19
 - CB EL TPCO 31

187.Электрод (пластина) EL CFM для 2-х канальной ЭЭГ (по потребности)
 188.Электрод дисковый с кабелем (по потребности):

-EL TPCO
 -EL TPCO 6
 -EL TPCO G06
 -EL TPCO G10
 -EL TPCO S 100
 -EL TPCO S 150
 -EL TPCO S 200
 -EL TPCO S 250
 -EL TPCO SG 100
 -EL TPCO SG 150
 -EL TPCO SG 200
 -EL TPCO SG 250
 -EL TPCO SLT 100
 -EL TPCO SLT 150
 -EL TPCO SLT 200
 -EL TPCO SLT 250
 -EL TPCO SLTG 100
 -EL TPCO SLTG 150
 -EL TPCO SLTG 200
 -EL TPCO SLTG 250

189.Электрод дисковый педнатрический с кабелем (по потребности):
 -EL TPCO S6 100
 -EL TPCO S6 150
 -EL TPCO S6 200
 -EL TPCO S6 250
 -EL TPCO SG6 100
 -EL TPCO SG6 150
 -EL TPCO SG6 200
 -EL TPCO SG6 250

190.Электрод ушной (клипса) EL TPEAR с кабелем(по потребности)
 191.Кабель EL TPLINK для объединения двух электродов ушных EL TPEAR(по потребности)
 192.Кабель соединительный для LTM / LTM 256(по потребности)

39 Кабель HBC MULTI к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS в конфигурации на 256 каналов

42 Источника питания LED POWER для фотостимулятора LED

43 Кабель удлинительный LED EXT для фотостимулятора LED(по потребности)

44 Быстроразъемный кабель TERM LTM к Головным блокам ЭЭГ (по потребности)

45 Быстроразъемный кабель TERM PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS в конфигурации до 64 каналов(по потребности)

46 Быстроразъемный кабель TERM MULTI 128 к двум Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS в конфигурации на 128 каналов(по потребности)

47 Быстроразъемный кабель TERM MULTI 256 к четырем Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS в конфигурации на 256 каналов(по потребности)

48 Видеокамера CAMERA IP HD PRO (по потребности)

49 Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутицией (по потребности) (по потребности)

50 Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR (по потребности)

51 Видеокамера CAMERA IP HD PLUS (по потребности)

52 Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон (по потребности)

53 Видеокамера CAMERA IP COMPACT (по потребности)

54 Видеокарта GC MM со двоянным выходом для мониторов (по потребности)

55 Устройство HDMI EXTENDER для передачи HDMI-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик(по потребности)

56 Микрофон IP MIC для видеокамер IP (по потребности)

57 Адаптер питания IP POWER для видеокамер IP (по потребности)

58 ИК-подсветка VLAMP с автоматическим включением (по потребности)

59 Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами(по потребности)

60 Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI(по потребности)

61 Кронштейн ARM GM LTM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в сборе(по потребности)

62 Вертикальный кронштейн ARM LCD DOUBLE для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (по потребности)

63 Горизонтальный кронштейн ARM LCD HORIZ для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке(по потребности)

64 Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке(по потребности)

65 Регулируемый ремень BAG BELT HP для фиксации сумки для головного блока на пациенте

66 Сумка BAG LTM 128 к двум Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM

67 Сумка BAG LTM HP к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (по потребности)

68 Стойка с основанием BASE STAND (по потребности)

69 Зажим для крепления головного блока BQ CLAMP(по потребности)

70 Крепление поворотное CAM JOIN для видеокамеры на стойке (по потребности)

71 Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке (по потребности)

72 Крепление FIX GM для кронштейна на тележке(по потребности)

73 Крепление FIX GM TW для кронштейна на столе(по потребности)

74 Соединение JOIN GM для крепления держателя головного блока на кронштейне(по потребности)

75 Винт LTM SCREW для крепления электродной коробки к головному блоку(по потребности)

76 Колесная база LED STAND PHOTIC для фотостимулятора LED(по потребности)

77 Кронштейн LED SUPP PHOTIC для фиксации фотостимулятора LED (по потребности)

78 Держатель STAND CAM SW видеокамеры в сборе (по потребности)

193. Кабель CB PUD150 для электродов EL PUD (по потребности)

194. Электроды одноразовые EL PUD (по потребности)

195. Электрод монополярный игольчатый (по потребности):

- EMG MBOT2530
- EMG MBOT2540
- EMG MBOT3745
- EMG MBOT5050
- EMG MBOT7570

196. Датчик храпа (по потребности):

- EPM 1200
- EPM 1250

197. Комплект датчика дыхания EPM 1312, включает датчик (EPM 1387) и 4 ленты различных размеров (EPM 1340 + EPM 1341 + EPM 1342 + EPM 1343) (по потребности)

198. Датчик дыхания педиатрический EPM 1390 (по потребности)

199. Датчик воздушного потока педиатрический EPM 1400 (по потребности)

200. Комплект одноразовых датчиков дыхания EPM 1439FM/GM/HM, включает: кабель EPM 1415 и 10 датчиков для взрослых 1426 EPMs/ среднего размера 1427 EPMs/ младенческого размера 1428 EPMs) (по потребности)

201. Датчик воздушного потока EPM 1450 (по потребности)

202. Комплект из датчиков воздушного потока и давления EPM 1475 (по потребности)

203. Датчик давления воздуха и храпа EPM 14830 (по потребности)

204. Датчик положения тела EPM 1563 (по потребности)

205. Комплект датчика движения EPM 1715 (включая пьезоэлектрический преобразователь (EPM 1770) и пары эластичных лент для крепления на лодыжке (EPMs 1730) (по потребности)

206. Комплект датчика усилия грудного, включая кабель интерфейса и 4 грудные ленты (по потребности):

- EPM 9102 A для взрослых
- EPM 9102 C педиатрический

207. Комплект датчика усилия брюшного, включая кабель интерфейса и 4 брюшные ленты (по потребности):

- EPM 9101 A для взрослых
- EPM 9101 C педиатрический

208. Комплект из датчиков усилия брюшного и грудного, включая кабели интерфейса брюшной и грудной, и 4 ленты (по потребности):

- EPM 914x A для взрослых
- EPM 914x C педиатрический
- EPM 915x A для взрослых
- EPM 915x C педиатрический

209. Лента для датчика дыхания (по потребности):

- EPMs 1340
- EPMs 1341
- EPMs 1342
- EPMs 1343

210. Пьезокристаллический датчик дыхания EPMs 1387 (по потребности)

211. Кабель для датчика воздушного потока одноканальный EPMs 1415 (по потребности)

212. Тепловой датчик дыхания (по потребности):

- EPMs 1426 взрослый размер
- EPMs 1427 средний размер
- EPMs 1428 педиатрический

79 Стойка STAND POLE NEW на колесах с утяжелителем (по потребности)	213.Интерфейс EPMs 1450-B для датчика воздушного потока EPM 1450 (по потребности)
80 Настенное крепление SUPP BQ NET POE 2 для модулей интерфейса BQ NET POE 2 / BQNETPOEM	214.Преобразователь EPMs 1450-S для датчика воздушного потока EPM 1450 (по потребности)
81 Держатель SUPP LTM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (по потребности)	215.Комбинированный термисторный датчик давления и воздушного потока EPMs 1475
82 Держатель SUPP LTM 128 к двум Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в конфигурации на 128 каналов(по потребности)	216.Канюля CO2 (по потребности):
83 Держатель SUPP LTM 256 к четырем Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в конфигурации на 256 каналов(по потребности)	- EPMs 14802, назальная и оральная, мужская взрослая
85 Крепление VCLAMP для видеокамеры или ИК-подсветки (по потребности)	- EPMs 14803, мужская для новорожденных
86 Треногая подставка VSTAND для видеокамеры или ИК-подсветки (по потребности)	- EPMs 14804, мужская педиатрическая
87Настенный кронштейн VSUPP для видеокамеры (по потребности)	- EPMs 14805, мужская взрослая
88 Металлическая опора VSUPP IP для крепления IP-видеокамеры к креплению поворотному (по потребности)	217.Пьезоэлектрический преобразователь давления воздушного потока и храпа EPMs 14830 (по потребности)
89 Металлическая опора VSUPP IP IR для крепления IP-видеокамеры к стойке (по потребности)	218.Лента эластичная EPMs 1550 для датчика положения тела EPM 1520 (по потребности)
90 Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS BLACK для видеокамеры, цвет черный(по потребности)	219.Преобразователь EPMs 1563 для датчика положения тела EPM 1563 (по потребности)
91 Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS WHITE для видеокамеры, цвет белый(по потребности)	220.Канюля ThermoCan (по потребности):
92 Адаптер ADAPT BNC RCA(по потребности)	- EPMs 15802
93 Адаптер ADAPT DVI HDMI(по потребности)	- EPMs 15807
94 Устройство ANY WHERE 2 для подключения USB через локальную сеть, с 2-мя USB-портами(по потребности)	221.Пара эластичных лент для крепления на лодыжке EPMs 1730 (по потребности)
95 Устройство ANY WHERE 5 для подключения USB через локальную сеть, с 5-ю USB-портами(по потребности)	222.Пьезоэлектрический преобразователь EPMs 1770 для датчика движения EPM 1715 (по потребности)
96 USB-джойстик CAM JOYSTICK для управления камерами (по потребности)	223.Пара индукционных лент (по потребности):
97 Цифровая клавиатура CAM PAD на 24 клавиши с USB-подключением для управления камерами (по потребности)	- 9002-L120 EPMs
98 Цифровая клавиатура CAM PAD 48 на 48 клавиш с USB-подключением для управления камерами (по потребности)	- 9002-L133 EPMs
99 Соединительный кабель CB BNBNI (BNC – BNC) (по потребности)	- 9002-L40 EPMs
100 Соединительный кабель CB BNRC1 (BNC - RCA (Red) (по потребности)	- 9002-L60 EPMs
101 Соединительный кабель CB BNRC5 (BNC - RCA (Black) (по потребности)	- 9002-L90 EPMs
102 Кабель CB DVI для монитора (по потребности)	224.Регулируемая индукционная лента EPMs 9010 (по потребности)
103 Кабель HDMI - HDMI MINI для передачи видеосигнала, длиной 2м/5м/10м (по потребности) (по потребности)	225.Индукционный интерфейсный кабель (по потребности):
104 Кабель HDMI – HDMI для передачи видеосигнала высокого разрешения, длиной 2м/5м/15м (по потребности)	- EPMs 9101 для брюшной полости
105 Аудиокабель CB JACK JMINI с разъёмами 6,3 мм - MiniJack 3,5 мм (по потребности)	- EPMs 9102 для грудного отдела
106 Аудиокабель CB JACK RCRC с разъёмами 6,3 мм - двойной RCA (по потребности)	226.Электрод ЭКГ одноразовый ECG EL (по потребности)
107 Кабель микрофона CB MICROPHONE (по потребности)	227.Кабель для электрода ЭКГ (по потребности):
108 Кабель CB MON для монитора (D-Sub 15 pin - D-Sub 15 pin) (по потребности)	-ECG EL TPCLB черный
109 Двужильный аудиокабель CB RCRC JMINI, RCA male-MiniJack 3,5 мм(по потребности)	-ECG EL TPCLR красный
110 Двужильный аудиокабель CB RCRC PAIR, RCA male- двойной RCA(по потребности)	
111 Видеокабель CB VIDEO (по потребности)	
112 Кабель CB IP HD PLUS 15 для управления видеокамерами IP(по потребности)	
113 Кабель CB IP HD PLUS DC 5для соединения видеокамер IP HD PLUS между собой (по потребности)	




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.

Место для № РУ



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Головной блок ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 PLUS (64 канала)

64 внутренних канала ЭЭГ (56 общих референсных каналов, 8 настраивается как общий опорный или дифференциальный каналы) с полосой пропускания $0,15-F$ Гц, где F зависит от частоты дискретизации F_s ($F = 0,27 * F_s$); объединение более 64 устройств дает интегрированную систему до 256 каналов

2 x 1,5B DC AA (неперезаряжаемый щелочной аккумулятор)

5 В постоянного тока исключительно от BQ USB PLUS, BQ USB MULTI или интерфейс BOX TERMINAL MULTI. Перезаряжаемый внутренний литиевый аккумулятор



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020

SN

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом 1, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
6114023



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Головной блок ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 PLUS (64 канала)

64 внутренних канала ЭЭГ (56 общих референсных каналов, 8 настраивается как общий опорный или дифференциальный каналы) с полосой пропускания $0,15-F$ Гц, где F зависит от частоты дискретизации F_s ($F = 0,27 * F_s$); объединение более 64 устройств дает интегрированную систему до 256 каналов

2 x 1,5B DC AA (неперезаряжаемый щелочной аккумулятор)

5 В постоянного тока исключительно от BQ USB PLUS, BQ USB MULTI или интерфейс BOX TERMINAL MULTI. Перезаряжаемый внутренний литиевый аккумулятор



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020

SN

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

Электродная коробка JB LTM 64 PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 PLUS (32 канала)

64 канала, 6 могут использоваться как дифференциальные или общее задание, 1 вход для общего задания, 1 GND Вход

внутренняя батарея или от интерфейса ПК через DC / DC преобразователи (3 кВ постоянного тока в SD LTM PLUS + 3 кВ постоянного тока в интерфейсе BQ USB PLUS + 5 кВ постоянного тока в BQ USB MULTI / BOX TERMINAL MULTI



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-3 1021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020

SN

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

Электродная коробка JB DSUB PLUS с двойным 37-контактным разъемом D-Sub к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM PLUS

64 канала, 6 могут использоваться как дифференциальные или общее задание, 1 вход для общего задания, 1 GND Вход

внутренняя батарея или от интерфейса ПК через DC / DC преобразователи (3 кВ постоянного тока в SD LTM PLUS + 3 кВ постоянного тока в интерфейсе BQ USB PLUS + 5 кВ постоянного тока в BQ USB MULTI / BOX TERMINAL MULTI




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

Электродная коробка JB TOPHAT PLUS для всех каналов с двойным 37- контактным разъемом D-Sub к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM PLUS

64 канала, 6 могут использоваться как дифференциальные или общее задание, 1 вход для общего задания, 1 GND Вход

внутренняя батарея или от интерфейса ПК через DC / DC преобразователи (3 кВ постоянного тока в SD LTM PLUS + 3 кВ постоянного тока в интерфейсе BQ USB PLUS + 5 кВ постоянного тока в BQ USB MULTI / BOX TERMINAL MULTI




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety

0114053



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Фотостимулятор LED с кронштейном
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
15 ВА (при частоте 60 Гц)
Напряжение: 125 В
Ток: 15А
Напряжение питания лампы: 12 В постоянного тока
Период вспышки: 2 мс
Частота вспышки: 0... 60 Гц



MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114022



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP HD PRO

Выход 12 В постоянного тока




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-3 1021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
0114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET114032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR

Вход питания 24 В постоянного тока

Максимальная потребляемая мощность: 17,1 Вт




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Видеокамера CAMERA IP HD PLUS

8–28 В постоянного тока (включая блок питания 12 В) типично 12 Вт, макс. 21 Вт




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
6114023



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Видеокамера CAMERA IP COMPACT

Микрофон 3.5 мм

Удлинительный аудиокабель А, 5 м (16 футов)

16 кадров изображения в секунду. Полноценное видео с частотой 30 (NTSC) или 25 (PAL) кадров в секунду.

H.264 или MPEG-4, часть 10 / AVC

Выход 12 В постоянного тока




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114032



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный

Электропитание: 210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА

Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)

(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см, гнездо VDE (IEC320 / C13) для подключения в соответствии с разъемами, используемыми пользователем страна)

Предохранитель: 2х 4А Т (задержка)

Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)

220 ~ 250 В, 50 Гц

параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между выходы по нагрузке)

Тепловая защита: 110 °С




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, белый

Электропитание: 210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА

Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)

(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см, гнездо VDE (IEC320 / C13) для подключения в соответствии с разъемами, используемыми пользователем страна)

Предохранитель: 2х 4А Т (задержка)

Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)

220 ~ 250 В, 50 Гц

параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между выходы по нагрузке)

Тепловая защита: 110 ° С




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Изолирующий трансформатор TR 50, 100 ВА

210 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 500 ВА

Подключение к сети: мужской тип VDE (IEC320 / C14)

(внешний кабель питания, минимальная мощность 10А, максимальная длина 180см,
гнездо VDE (IEC320 / C13)

Предохранитель: 2x 4А Т

Выходы: 6 разъемов SCHUKO (CEE 7/7)

220 ~ 250 В, 50 Гц

параллельное соединение (максимальная выходная мощность 500 Вт; выходная мощность делится между выходами по нагрузке)

Тепловая защита: 110 °С




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET14033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45
Диэлектрическая прочность 5,0 кВ переменного тока
Диэлектрическая прочность 8,5 кВ постоянного тока
Для устройств с напряжением питания до 400 В переменного тока.



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-3 1021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020




220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом 1, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
EN14022



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4

3,95 Вт (220 В / 50 Гц. Без подключенных PD)

64,44 Вт (220 В / 50 Гц с подключенными частями питания 56 Вт)




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А.

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8

Потребляемая мощность: максимум 59,3 Вт




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)

Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов

Значение тока: 200 мА для всех каналов на канал и 500 мА для 12 каналов на канал

Защита от перенапряжения 35 В постоянного тока

Частота импульсного выхода 500 Гц (макс.)

Напряжение пробоя 500 В переменного тока




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114031



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


Блок для подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM



MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс А)


Блок для подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-3 1021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
C114031



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
#114051



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)


KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020

SN

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной


передачей
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом 1, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID, с двухканальной передачей


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора


Встроенная защита от электростатического разряда 8 кВ и защита от перенапряжения 2 кВ
переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A /МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
ET114033



0051

Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69,
корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник

переменный ток 100-240 В 50/60 Гц




MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIA GIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик


переменный ток 100-240 В 50/60 Гц



MICROMED S.p.A / МИКРОМЕД С.п.А
VIA GIOTTO 2-3 1021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт I, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Electrical Safety
E114033



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

Прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено
печатью

39 листов

39 sheets
bound, numbered
and sealed

27.12.2021



Кортикальный стимулятор SD LTM STIM

Максимальное выходное напряжение стимуляции: 26 В

Изоляция: к ПК более 3000 В.

Питание: от SD LTM 64 EXPRESS и 3 батареек AAA 1.5V (необходимы обе)

Максимальная интенсивность стимула: 15 мА (нагрузка до 1,7 кОм)

Стимулятор макс. рабочее напряжение: 26В

Максимальный заряд на фазу: 20 мкКл




MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



Rx Only



срок службы 5 лет



(класс A)

В.А. Шаповал

27.12.2021

ДИРЕКТОР
ШАПОВАЛ В.А.



Кортикальный стимулятор SD LTM STIM

Максимальное выходное напряжение стимуляции: 26 В

Изоляция: к ПК более 3000 В.

Питание: от SD LTM 64 EXPRESS и 3 батареек AAA 1.5V (необходимы обе)

Максимальная интенсивность стимула: 15 мА (нагрузка до 1,7 кОм)

Стимулятор макс. рабочее напряжение: 26В

Максимальный заряд на фазу: 20 мкКл



MICROMEDS.p.A / МИКРОМЕД С.п.А

VIAGIOTTO 2-31021 MOGLIANO VENETO (TV), Italy (Мольяно-Венето (провинция Тревизо), ул. Джотто (Giotto) № 2, 31021)



03.2020



.....

220 В/50 Гц

Уп. Представитель на территории РФ: ООО «Инфомед-Нейро» 125445, г. Москва, шоссе Ленинградское, дом 69, корпус 1, пом I, эт 1, ком 50, тел: 8 (495) 645-47-00, sales@im-neuro.ru.



срок службы 5 лет



(класс A)

В.А. Шаповал
27.12.2021

ДИРЕКТОР
ШАПОВАЛ В.А.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Система электроэнцефалографическая для нейрофизиологических исследований
«MICROMED»

Директор ООО «Инфомед-Нейро»



Пановал В.А./ 27.12.2021г.

1.СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В ИСПОЛНЕНИИ: MORPHEUS (НА ФОТО: ПК+ ЖК-дисплей+ Головной блок ЭЭГ MORPHEUS для ПСГ+ Видеокамера CAMERA HD Full HD+ Кронштейн ARM GM MORPH к Головному блоку ЭЭГ MORPHEUS для ПСГ в сборе+ Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке+ Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке+ Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер)

2.СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В ИСПОЛНЕНИИ: SD LTM 32 EXPRESS (НА ФОТО: ПК+ ЖК-дисплей+ Головной блок ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 EXPRESS (32 канала)+ Видеокамера CAMERA HD Full HD+ Кронштейн ARM GM LTM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в сборе + Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке+ Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке+ Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер)

3. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В ИСПОЛНЕНИИ: SD LTM 32 PLUS (НА ФОТО: ПК+ ЖК-дисплей+ Головной блок ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 PLUS (32 канала)+Видеокамера CAMERA HD Full HD+ Кронштейн ARM GM LTM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в сборе + Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке+ Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке+ Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер)

4. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В ИСПОЛНЕНИЯХ: SD LTM 64 EXPRESS (НА ФОТО: ПК+ ЖК-дисплей+ Головной блок ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 EXPRESS (64канала)+Видеокамера CAMERA HD Full HD+ Кронштейн ARM GM LTM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в сборе + Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке+ Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке+ Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер)

5. **СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В ИСПОЛНЕНИИ: SD LTM 64 PLUS (НА ФОТО: ПК+ ЖК-дисплей+ Головной блок ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 PLUS (64 канала)+Видеокамера CAMERA HD Full HD+ Кронштейн ARM GM LTM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в сборе + Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке+ Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке+ Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер)**

6. **СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В ИСПОЛНЕНИИ: SD PLUS FLEXI CLINIC (НА ФОТО: ПК+ ЖК-дисплей+ Головной блок ЭЭГ SD PLUS CLINIC (29 каналов) +Видеокамера CAMERA HD Full HD+ Кронштейн ARM GM PLUS к Головным блокам ЭЭГ серии SD PLUS в сборе + Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке+ Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке+ Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер)**

7. **СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В ИСПОЛНЕНИИ: SD PLUS FLEXI (НА ФОТО: ПК+ ЖК-дисплей+Головной блок ЭЭГ SD PLUS FLEXI (38 каналов) +Видеокамера CAMERA HD Full HD+ Кронштейн ARM GM PLUS к Головным блокам ЭЭГ серии SD PLUS в сборе + Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке+ Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке+ Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер)**

8. **СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В ИСПОЛНЕНИИ: SD PLUS HIGH RATE (НА ФОТО: ПК+ ЖК-дисплей+ Головной блок ЭЭГ SD PLUS HIGH RATE (29 каналов)+Видеокамера CAMERA HD Full HD+ Кронштейн ARM GM PLUS к Головным блокам ЭЭГ серии SD PLUS в сборе + Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке+ Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке+ Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер)**


9. **СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ MICROMED, В ИСПОЛНЕНИИ: SD PLUS RESEARCH (НА ФОТО: ПК+ ЖК-дисплей+ Головной блок ЭЭГ SD PLUS RESEARCH (48 каналов)+Видеокамера CAMERA HD Full HD+ Кронштейн ARM GM PLUS к Головным блокам ЭЭГ серии SD PLUS в сборе + Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке+ Стойка CAM**

STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке+ Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер)

























Прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено
печатью
12 листов

12 sheets
bound, numbered
and sealed

27.12.2021

[Handwritten signature]

