

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «СЦМП»

Н.Д. Ряшин

«4» июля 2023



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия

**Система имплантатов M.U.S.T. Screw System для стабилизации позвоночника
производства Medacta International S.A. (Медакта Интернационал С.А.),
Швейцария**



**Рис 1. Внешний вид. Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм.
Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 4 мм, длина 20 мм -...- Винт транспедикулярный полиаксиальный,
диаметр 10 мм, длина 100 мм.**

Примечание: Здесь и далее модельные ряды изделий, которым соответствует фотографии, записаны в виде: первое изделие модельного ряда -...- последнее изделие модельного ряда, согласно пункту 1.1 выписки из технической документации.



Рис 2. Стерильная упаковка.

Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм.

Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 4 мм, длина 20 мм -...- Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 10 мм, длина 100 мм



Рис 3. Пример маркировки стерильной упаковки. Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм.

Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 4 мм, длина 20 мм -...- Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 10 мм, длина 100 мм.



Рис 4. Пример потребительской упаковки. Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм.
Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 4 мм, длина 20 мм -...- Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 10 мм, длина 100 мм

R_x ONLY CE 0476



STERILE R

GTIN 07630030834615

Ti 6-Al 4-V ISO 5832-3

Tulip & Set screw:
Co-Cr-Mo ISO 5832-12


1 Screw + 1 Set Screw



Qty 1

0350077rev2

resources.medacta.com



consult eIFU



L0034 REV.00

Рис 5. Пример потребительской упаковки. Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм.
Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 4 мм, длина 20 мм -...- Винт транспедикулярный полиаксиальный,
диаметр 10 мм, длина 100 мм



**Рис 5. Пример потребительской упаковки. Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм.
Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 4 мм, длина 20 мм -...- Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 10 мм, длина 100 мм**



Рис 6. Пример потребительской упаковки. Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм.
Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 4 мм, длина 20 мм -...- Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 10 мм, длина 100 мм



Рис 7. Пример потребительской упаковки. Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм.
Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметр 4 мм, длина 20 мм -...- Винт транспедикулярный полиаксиальный,
диаметр 10 мм, длина 100 мм




Рис 8. Внешний вид. Винт транспедикулярный моноаксиальный, диаметр 4,5 мм, длина 25 мм. Винт транспедикулярный моноаксиальный, диаметр 4,5 мм, длина 25 мм -...- Винт транспедикулярный моноаксиальный, диаметр 8 мм, длина 90 мм.



Рис 9. Стерильная упаковка. Винт транспедикулярный моноаксиальный, диаметр 4,5 мм, длина 25 мм. Винт транспедикулярный моноаксиальный, диаметр 4,5 мм, длина 25 мм -...- Винт транспедикулярный моноаксиальный, диаметр 8 мм, длина 90 мм.




Рис 10. Пример маркировки стерильной упаковки. Винт транспедикулярный моноаксиальный, диаметр 4,5 мм, длина 25 мм. Винт транспедикулярный моноаксиальный, диаметр 4,5 мм, длина 25 мм -...- Винт транспедикулярный моноаксиальный, диаметр 8 мм, длина 90 мм.



Рис 11. Внешний вид. Стержень CoCr изогнутый усиленный диаметр 5,5 мм, длина 100 мм. Стержень CoCr изогнутый усиленный диаметр 5,5 мм, длина 25 мм-.- Стержень CoCr изогнутый усиленный диаметр 5,5 мм, длина 150мм



Рис 12.. Стерильная упаковка.

Стержень CoCr изогнутый усиленный диаметр 5,5 мм, длина 100 мм. Стержень CoCr изогнутый усиленный диаметр 5,5 мм, длина 25 мм...- Стержень CoCr изогнутый усиленный диаметр 5,5 мм, длина 150мм



Рис 13. Внешний вид.

Винт транспедикулярный редуцирующий, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм. Винт транспедикулярный редуцирующий, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм-...- Винт транспедикулярный редуцирующий, диаметр 7 мм, длина 90 мм



Рис 14. Стерильная упаковка.

Винт транспедикулярный редуцирующий, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм. Винт транспедикулярный редуцирующий, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм-...- Винт транспедикулярный редуцирующий, диаметр 7 мм, длина 90 мм



Рис 15. Внешний вид. Винт транспедикулярный моноаксиальный канюлированный фенестрированный с двойной резьбой, диаметр 5 мм, длина 30 мм. Винт транспедикулярный моноаксиальный канюлированный фенестрированный с двойной резьбой, диаметр 5 мм, длина 30 мм-...- Винт транспедикулярный моноаксиальный канюлированный фенестрированный с двойной резьбой, диаметр 7 мм, длина 60 мм



Рис 16. Стерильная упаковка. Винт транспедикулярный моноаксиальный канюлированный фенестрированный с двойной резьбой, диаметр 5 мм, длина 30 мм. Винт транспедикулярный моноаксиальный канюлированный фенестрированный с двойной резьбой, диаметр 5 мм, длина 30 мм-...- Винт транспедикулярный моноаксиальный канюлированный фенестрированный с двойной резьбой, диаметр 7 мм, длина 60 мм



Рис 17. Внешний вид. Винт транспедикулярный канюлированный усиленный, диаметр 4,5 мм, длина 50 мм. Винт транспедикулярный канюлированный усиленный, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм -...- Винт транспедикулярный канюлированный усиленный, диаметр 4,5 мм, длина 50 мм



Рис 18. Стерильная упаковка. Винт транспедикулярный канолированный усиленный, диаметр 4,5 мм, длина 50 мм. Винт транспедикулярный канолированный усиленный, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм -...- Винт транспедикулярный канолированный усиленный, диаметр 4,5 мм, длина 50 мм

a



Рис 19. Внешний вид. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный с двойной резьбой, диаметр 5 мм, длина 25 мм. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный с двойной резьбой, диаметр 5 мм, длина 25 мм-...- Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный с двойной резьбой, диаметр 7 мм, длина 90 мм.




Рис 20. Стерильная упаковка.

Винт транспедикулярный полнаксимальный канюлированный с двойной резьбой, диаметр 5 мм, длина 25 мм. Винт транспедикулярный полнаксимальный канюлированный с двойной резьбой, диаметр 5 мм, длина 25 мм-...- Винт транспедикулярный полнаксимальный канюлированный с двойной резьбой, диаметр 7 мм, длина 90 мм.



Рис 21. Внешний вид. Стержень изогнутый двойной Ti диаметр 5,5 мм, длина 80мм.

Стержень изогнутый двойной Ti диаметр 5,5 мм, длина 50 мм-...-Стержень изогнутый двойной Ti диаметр 5,5 мм, длина 80мм, Стержень CoCr изогнутый двойной диаметр 5,5 мм, длина 50 мм-...-Стержень CoCr изогнутый двойной диаметр 5,5 мм, длина 80мм



Рис 22. Стерильная упаковка. Стержень изогнутый двойной Ті диаметр 5,5 мм, длина 80мм.

Стержень изогнутый двойной Ті диаметр 5,5 мм, длина 50 мм-...-Стержень изогнутый двойной Ті диаметр 5,5 мм, длина 80мм, Стержень CoCr изогнутый двойной диаметр 5,5 мм, длина 50 мм-...-Стержень CoCr изогнутый двойной диаметр 5,5 мм, длина 80мм



Рис 23. Внешний вид. Винт транспедикулярный редуцирующий канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 50 мм.
Винт транспедикулярный редуцирующий канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм-...- Винт транспедикулярный
редуцирующий канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 50 мм



Рис 24. Стерильная упаковка. Винт транспедикулярный редуцирующий канолированный, диаметр 4,5 мм, длина 50 мм. Винт транспедикулярный редуцирующий канолированный, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм-...- Винт транспедикулярный редуцирующий канолированный, диаметр 4,5 мм, длина 50 мм



Рис 25. Внешний вид. Винт транспедикулярный редуцирующий канюлированный, диаметр 5 мм, длина 25 мм.
Винт транспедикулярный редуцирующий канюлированный, диаметр 5 мм, длина 25 мм-...- Винт транспедикулярный
редуцирующий канюлированный, диаметр 7 мм, длина 90 мм.



Рис 26. Стерильная упаковка. Винт транспедикулярный редуцирующий канюлированный, диаметр 5 мм, длина 25 мм. Винт транспедикулярный редуцирующий канюлированный, диаметр 5 мм, длина 25 мм-....- Винт транспедикулярный редуцирующий канюлированный, диаметр 7 мм, длина 90 мм.



Рис 27. Внешний вид. Муфта соединительная 64-98 мм (1 шт./уп.).
Муфта соединительная 35-42 мм (1 шт./уп.)-...- Муфта соединительная 64-98 мм (1 шт./уп.).



Рис 28. Стерильная упаковка.

Муфта соединительная 64-98 мм (1 шт./уп.).

Муфта соединительная 35-42 мм (1 шт./уп.)-...- Муфта соединительная 64-98 мм (1 шт./уп.).



Рис 29. Пример маркировки стерильной упаковки. Муфта соединительная 64-98 мм (1 шт./уп.).
Муфта соединительная 35-42 мм (1 шт./уп.)-...- Муфта соединительная 64-98 мм (1 шт./уп.).



Рис 30. Внешний вид. Соединительная муфта с боковым захватом 60 мм. Соединительная муфта с боковым захватом 20 мм-...- Соединительная муфта с боковым захватом 60 мм



Рис 31. Стерильная упаковка. Соединительная муфта с боковым захватом 60 мм. Соединительная муфта с боковым захватом 20 мм-...- Соединительная муфта с боковым захватом 60 мм




Рис 32. Внешний вид. Стяжка поперечная MUST длиной 100мм.
Стяжка поперечная MUST длиной 20мм -...-Стяжка поперечная MUST длиной 100мм



Рис 33. Стерильная упаковка.
Стяжка поперечная MUST длиной 100мм.
Стяжка поперечная MUST длиной 20мм -...-Стяжка поперечная MUST длиной 100мм



Рис 34.. Внешний вид. Винт транспедикулярный полиаксиальный канолированный фенестрированный с двойной резьбой, диаметр 5 мм, длина 30 мм.

Винт транспедикулярный полиаксиальный канолированный фенестрированный с двойной резьбой, диаметр 5 мм, длина 30 мм-...- Винт транспедикулярный полиаксиальный канолированный фенестрированный с двойной резьбой, диаметр 10 мм, длина 90 мм.




Рис 35. Стерильная упаковка. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный фенестрированный с двойной резьбой, диаметр 5 мм, длина 30 мм.
Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный фенестрированный с двойной резьбой, диаметр 5 мм, длина 30 мм-...- Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный фенестрированный с двойной резьбой, диаметр 10 мм, длина 90 мм.



Рис 36. Внешний вид. Винт пластины крестцово-подвздошной, диаметр 8 мм, длина 80 мм.
Винт пластины крестцово-подвздошной, диаметр 8 мм, длина 25 мм-...- Винт пластины крестцово-подвздошной, диаметр 10 мм, длина 80 мм



Рис 37. Стерильная упаковка. Винт пластины крестцово-подвздошной, диаметр 8 мм, длина 80 мм.
Винт пластины крестцово-подвздошной, диаметр 8 мм, длина 25 мм-...- Винт пластины крестцово-подвздошной, диаметр 10 мм, длина 80 мм



Рис 38. Внешний вид. Винт транспедикулярный полиаксиальный полнорезьбовой с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 32 мм.

Винт транспедикулярный полиаксиальный полнорезьбовой с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 10 мм-...- Винт транспедикулярный полиаксиальный полнорезьбовой с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4,5 мм, длина 50 мм.




Рис 39. Стерильная упаковка. Винт транспедикулярный полиаксиальный полнорезьбовой с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 32 мм.

Винт транспедикулярный полиаксиальный полнорезьбовой с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 10 мм-...- Винт транспедикулярный полиаксиальный полнорезьбовой с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4,5 мм, длина 50 мм.




Рис 40. Внешний вид. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный полнорезьбовой с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4,5 мм, длина 40 мм.

Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный полнорезьбовой с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4 мм, длина 10 мм -...-Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный полнорезьбовой с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4,5 мм, длина 50 мм.



Рис 41. Стерильная упаковка. Винт транспедикулярный полнаксимальный канюлированный полнорезьбовой с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4,5 мм, длина 40 мм.
Винт транспедикулярный полнаксимальный канюлированный полнорезьбовой с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4 мм, длина 10 мм -...-Винт транспедикулярный полнаксимальный канюлированный полнорезьбовой с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4,5 мм, длина 50 мм.



Рис 42. Внешний вид. Винт транспедикулярный полиаксиальный компрессирующий с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4 мм, длина 26 мм.

Винт транспедикулярный полиаксиальный компрессирующий с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4 мм, длина 26 мм-...-Винт транспедикулярный полиаксиальный компрессирующий с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4,5 мм, длина 42 мм



Рис 43. Стерильная упаковка. Винт транспедикулярный полиаксиальный компрессирующий с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4 мм, длина 26 мм.
Винт транспедикулярный полиаксиальный компрессирующий с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4 мм, длина 26 мм-...-Винт транспедикулярный полиаксиальный компрессирующий с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4,5 мм, длина 42 мм



Рис 44. Внешний вид. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный компрессирующий с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4 мм, длина 26 мм.

Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный компрессирующий с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4 мм, длина 26 мм-...-Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный компрессирующий с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4,5 мм, длина 42 мм.




Рис 45. Стерильная упаковка. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный компрессирующий с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4 мм, длина 26 мм.

Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный компрессирующий с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4 мм, длина 26 мм-...-Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный компрессирующий с блокирующим винтом MUST MINI, диаметр 4,5 мм, длина 42 мм.



Рис 46. Внешний вид. Стержень прямой Ti MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 30 мм.

Стержень прямой Ti MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 30 мм-...-Стержень прямой Ti MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 115 мм, Стержень прямой CoCr MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 30 мм-...-Стержень прямой CoCr MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 115 мм.



**Рис 47. Стерильная упаковка. Стержень прямой Ti MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 30 мм.
Стержень прямой Ti MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 30 мм-...-Стержень прямой Ti MUST MINI, диаметр 3,5 мм,
длина 115 мм, Стержень прямой CoCr MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 30 мм-...-Стержень прямой CoCr MUST MINI,
диаметр 3,5 мм, длина 115 мм.**



Рис 48. Внешний вид. Стяжка поперечная MUST MINI стандартная, длина 65 мм.
Стяжка поперечная MUST MINI стандартная, длина 23 мм-...-Стяжка поперечная MUST MINI стандартная, длина 65 мм.




Рис 49. Стерильная упаковка. Стяжка поперечная MUST MINI стандартная, длина 65 мм.

Стяжка поперечная MUST MINI стандартная, длина 23 мм-...-Стяжка поперечная MUST MINI стандартная, длина 65 мм.




Рис 50. Внешний вид. Стяжка поперечная с регулицией по длине и двумя блокирующими винтами, длина 50-58 мм.
Стяжка поперечная с регулицией по длине и двумя блокирующими винтами, длина 22-30 мм.-...-Стяжка поперечная с регулицией по длине и двумя блокирующими винтами, длина 50-58 мм.



Рис 51. Стерильная упаковка. Стяжка поперечная с регуляцией по длине и двумя блокирующими винтами, длина 50-58 мм.

Стяжка поперечная с регуляцией по длине и двумя блокирующими винтами, длина 22-30 мм-...-Стяжка поперечная с регуляцией по длине и двумя блокирующими винтами, длина 50-58 мм.



Рис 52. Внешний вид. Балка стяжки поперечной MUST MINI с двумя зажимами длиной 16 мм
Балка стяжки поперечной MUST MINI с двумя зажимами длиной 8 мм-...- Балка стяжки поперечной MUST MINI с двумя зажимами длиной 16 мм



Рис 53. Стерильная упаковка. Балка стяжки поперечной MUST MINI с двумя зажимами длиной 16 мм
Балка стяжки поперечной MUST MINI с двумя зажимами длиной 8 мм-...- Балка стяжки поперечной MUST MINI с двумя зажимами длиной 16 мм



Рис 54. Внешний вид. Стяжка поперечная MUST MINI с двумя зажимами, длина 12 мм.
Стяжка поперечная MUST MINI с двумя зажимами, длина 8 мм-...- Стяжка поперечная MUST MINI с двумя зажимами, длина 16 мм.



Рис 55. Стерильная упаковка. Стяжка поперечная MUST MINI с двумя зажимами, длина 12 мм.
Стяжка поперечная MUST MINI с двумя зажимами, длина 8 мм-...- Стяжка поперечная MUST MINI с двумя зажимами,
длина 16 мм.



Рис 56. Внешний вид. Пластина затылочная MUST MINI большая Х-образная, диаметр 4 мм со стержнем длиной 40-50 мм.
 Пластина затылочная MUST MINI малая Х-образная, диаметр 3,5 мм со стержнем длиной 30-40 мм-...-Пластина затылочная MUST MINI большая Т-образная, диаметр 3,5 мм со стержнем длиной 40-50 мм.



Рис 57. Стерильная упаковка. Пластина затылочная MUST MINI большая Х-образная, диаметр 4 мм со стержнем длиной 40-50 мм.

Пластина затылочная MUST MINI малая Х-образная, диаметр 3,5 мм со стержнем длиной 30-40 мм-...-Пластина затылочная MUST MINI большая Т-образная, диаметр 3,5 мм со стержнем длиной 40-50 мм.



Рис 58. Внешний вид. Пластина затылочная MUST MINI малая Т-образная, диаметр 4 мм со стержнем длиной 30-40 мм.
 Пластина затылочная MUST MINI малая Т-образная, диаметр 4 мм со стержнем длиной 30-40 мм - Пластина затылочная
 MUST MINI большая Т-образная, диаметр 4 мм со стержнем длиной 40-50 мм.



Рис 59. Стерильная упаковка. Пластина затылочная MUST MINI малая Т-образная, диаметр 4 мм со стержнем длиной 30-40 мм. Пластина затылочная MUST MINI малая Т-образная, диаметр 4 мм со стержнем длиной 30-40 мм - Пластина затылочная MUST MINI большая Т-образная, диаметр 4 мм со стержнем длиной 40-50 мм.



**Рис 60. Внешний вид. Стержень Ti изогнутый усиленный диаметр 5,5 мм, длина 140мм.
Стержень Ti изогнутый усиленный диаметр 5,5 мм, длина 25 мм-...-Стержень Ti изогнутый усиленный диаметр 5,5 мм, длина 150мм**



Рис 61. Стерильная упаковка. Стержень Ті изогнутый усиленный диаметр 5,5 мм, длина 140мм.
Стержень Ті изогнутый усиленный диаметр 5,5 мм, длина 25 мм-...-Стержень Ті изогнутый усиленный диаметр 5,5 мм, длина 150мм



Рис 62. Внешний вид. Стержень изогнутый CoCr R100 диаметр 5,5 мм, длина 150мм.

Стержень изогнутый CoCr R100 диаметр 5,5 мм, длина 25 мм-...-Стержень изогнутый CoCr R100 диаметр 5,5 мм, длина 150мм, Стержень изогнутый Ti R100 диаметр 5,5 мм, длина 25 мм-...-Стержень изогнутый Ti R100 диаметр 5,5 мм, длина 150мм



Рис 63. Стерильная упаковка. Стержень изогнутый CoCr R100 диаметр 5,5 мм, длина 150мм.

Стержень изогнутый CoCr R100 диаметр 5,5 мм, длина 25 мм-...-Стержень изогнутый CoCr R100 диаметр 5,5 мм, длина 150мм, Стержень изогнутый Ti R100 диаметр 5,5 мм, длина 25 мм-...-Стержень изогнутый Ti R100 диаметр 5,5 мм, длина 150мм




Рис 64. Внешний вид. Стержень шейно-затылочный MUST MINI OC изогнутый под углом 75° , диаметр 3,5 мм, длина 200 мм.

Изделия следующих исполнений

Стержень шейно-затылочный изогнутый под углом 45° диаметром 3.5x120 мм MUST MINI OC
Стержень шейно-затылочный изогнутый под углом 45° диаметром 3.5x200 мм MUST MINI OC
Стержень шейно-затылочный изогнутый под углом 60° диаметром 3.5x120 мм MUST MINI OC
Стержень шейно-затылочный изогнутый под углом 60° диаметром 3.5x200 мм MUST MINI OC
Стержень шейно-затылочный изогнутый под углом 75° диаметром 3.5x120 мм MUST MINI OC
Стержень шейно-затылочный изогнутый под углом 75° диаметром 3.5x200 мм MUST MINI OC
Стержень шейно-затылочный изогнутый под углом 45° диаметром 3.5/4x120 мм MUST MINI OC
Стержень шейно-затылочный изогнутый под углом 45° диаметром 3.5/4x200 мм MUST MINI OC
Стержень шейно-затылочный изогнутый под углом 60° диаметром 3.5/4x120 мм MUST MINI OC
Стержень шейно-затылочный изогнутый под углом 60° диаметром 3.5/4x200 мм MUST MINI OC
Стержень шейно-затылочный изогнутый под углом 75° диаметром 3.5/4x120 мм MUST MINI OC
Стержень шейно-затылочный изогнутый под углом 75° диаметром 3.5/4x200 мм MUST MINI OC

образуют типоразмерный ряд, по внешнему виду идентичны и отличаются только размерами.



Рис 65. Стерильная упаковка. Стержень шейно-затылочный MUST MINI OC изогнутый под углом 75° , диаметр 3,5 мм, длина 200 мм.



Рис 66. Внешний вид. Стержень CoCr прямой, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм. Стержень Ti прямой, диаметр 5,5 мм, длина 100 мм-...-Стержень Ti прямой, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм, Стержень CoCr прямой, диаметр 5,5 мм, длина 100 мм-...-Стержень CoCr прямой, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм.



Рис 67. Стерильная упаковка. Стержень CoCr прямой, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм. Стержень Ti прямой, диаметр 5,5 мм, длина 100 мм-...-Стержень Ti прямой, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм, Стержень CoCr прямой, диаметр 5,5 мм, длина 100 мм-...-Стержень CoCr прямой, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм.



Рис 68. Внешний вид. Стержень Ti с анодированным покрытием, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм.

Стержень Ti с анодированным покрытием, диаметр 5,5 мм, длина 100 мм-...-Стержень Ti с анодированным покрытием, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм.





Рис 69. Стерильная упаковка. Стержень Тi с анодированным покрытием, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм.

Стержень Тi с анодированным покрытием, диаметр 5,5 мм, длина 100 мм-...-Стержень Тi с анодированным покрытием, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм.



**Рис 70. Внешний вид. Стержень CoCr усиленный, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм.
Стержень CoCr усиленный, диаметр 5,5 мм, длина 35 мм-...-Стержень CoCr усиленный, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм.
Стержень Ti усиленный, диаметр 5,5 мм, длина 35 мм-...-Стержень Ti усиленный, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм.**



Рис 71. Стерильная упаковка. Стержень CoCr усиленный, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм.
 Стержень CoCr усиленный, диаметр 5,5 мм, длина 35 мм-...-Стержень CoCr усиленный, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм.
 Стержень Ti усиленный, диаметр 5,5 мм, длина 35 мм-...-Стержень Ti усиленный, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм.




Рис 72. Внешний вид. Стержень Тi усиленный с анодированным покрытием, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм.

Стержень Тi усиленный с анодированным покрытием, диаметр 5,5 мм, длина 100 мм.-...-Стержень Тi усиленный с анодированным покрытием, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм




Рис 73. Стерильная упаковка. Стержень Тi усиленный с анодированным покрытием, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм.
Стержень Тi усиленный с анодированным покрытием, диаметр 5,5 мм, длина 100 мм.-...-Стержень Тi усиленный с анодированным покрытием, диаметр 5,5 мм, длина 480 мм




Рис 74. Внешний вид. Стержень прямой CoCr MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 350 мм.

Стержень прямой Ti MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 80 мм-...-Стержень прямой Ti MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 350 мм, Стержень прямой CoCr MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 80 мм-...-Стержень прямой CoCr MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 350 мм



Рис 75. Стерильная упаковка. Стержень прямой CoCr MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 350 мм.

Стержень прямой Ti MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 80 мм-...-Стержень прямой Ti MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 350 мм, Стержень прямой CoCr MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 80 мм-...-Стержень прямой CoCr MUST MINI, диаметр 3,5 мм, длина 350 мм



**Рис 76. Внешний вид. Стержень прямой переходный CoCr, диаметр 3,5/5,5 мм, длина 420 мм.
Стержень прямой переходный CoCr, диаметр 3,5/5,5 мм, длина 420 мм–Стержень прямой переходный Ti, диаметр 3,5/5,5 мм, длина 420 мм.**



Рис 77. Стерильная упаковка. Стержень прямой переходный CoCr, диаметр 3,5/5,5 мм, длина 420 мм.
Стержень прямой переходный CoCr, диаметр 3,5/5,5 мм, длина 420 мм-Стержень прямой переходный Ti, диаметр 3,5/5,5 мм, длина 420 мм.



Рис 78. Внешний вид. Стержень прямой переходный CoCr MUST MINI, диаметр 3,5/5,5 мм, длина 600 мм.



Рис 80. Внешний вид. Стержень прямой переходный Ti MUST MINI, диаметр 3,5/4 мм, длина 350 мм.

Стержень прямой переходный Ti MUST MINI, диаметр 3,5/4 мм, длина 240 мм.-...- Стержень прямой переходный CoCr MUST MINI, диаметр 3,5/5,5 мм, длина 600 мм.




Рис 81. Стерильная упаковка. Стержень прямой переходный Ti MUST MINI, диаметр 3,5/4 мм, длина 350 мм.
Стержень прямой переходный Ti MUST MINI, диаметр 3,5/4 мм, длина 240 мм.-...- Стержень прямой переходный CoCr MUST MINI, диаметр 3,5/5,5 мм, длина 600 мм.



Рис 82. Внешний вид. Винт блокирующий (1 шт./уп.)



Рис 83. Стерильная упаковка. Винт блокирующий (1 шт./уп.).



**Рис 84. Внешний вид. Винт блокирующий универсальный MUST H4-T27 1х (1 шт./уп.).
Винт блокирующий универсальный MUST H4-T27 1х (1 шт./уп.)-....- Винт блокирующий универсальный MUST H4-T27 8х (1 шт./уп.).**




Рис 85. Стерильная упаковка. Винт блокирующий универсальный MUST H4-T27 1х (1 шт./уп.).
Винт блокирующий универсальный MUST H4-T27 1х (1 шт./уп.)-...- Винт блокирующий универсальный MUST H4-T27 8х (1 шт./уп.).



Рис 86. Внешний вид. Крючок с удлиненным телом Xlarge. Крючок с удлиненным телом XSmall-...- Крючок с удлиненным телом Xlarge



Рис 87. Стерильная упаковка. . Крючок с удлиненным телом Xlarge. Крючок с удлиненным телом XSmall-.... Крючок с удлиненным телом Xlarge



Рис 88. Внешний вид. Крючок с широким лезвием Large. Крючок с широким лезвием Small-...-Крючок с широким лезвием Large



Рис 89. Стерильная упаковка. Крючок с широким лезвием Large. Крючок с широким лезвием Small-...-Крючок с широким лезвием Large



Рис 90. Внешний вид. Крючок транспедикулярный Large.
Крючок транспедикулярный XSmall-...-Крючок транспедикулярный Large



**Рис 91. Стерильная упаковка. Крючок транспедикулярный Large.
Крючок транспедикулярный XSmall-...-Крючок транспедикулярный Large**



Рис 92. Внешний вид. Винт для крючка транспедикулярного 20 мм. Винт для крючка транспедикулярного 15 мм - Винт для крючка транспедикулярного 20 мм




Рис 93. Стерильная упаковка.

Винт для крючка транспедикулярного 20 мм. Винт для крючка транспедикулярного 15 мм - Винт для крючка транспедикулярного 20 мм



Рис 94. Внешний вид. Крючок угловой левый. Крючок угловой правый - Крючок угловой левый.



Рис 95. Стерильная упаковка. Крючок угловой левый. Крючок угловой правый - Крючок угловой левый



Рис 96. Внешний вид. Крючок со смещенным корпусом правый. Крючок со смещенным корпусом левый - Крючок со смещенным корпусом правый.




Рис 97. Стерильная упаковка. Крючок со смещенным корпусом правый. Крючок со смещенным корпусом левый - Крючок со смещенным корпусом правый.



Рис 98. Внешний вид. Крючок с узким лезвием Large. Крючок с узким лезвием Small-...-Крючок с узким лезвием Large




Рис 99. Стерильная упаковка. Крючок с узким лезвием Large. Крючок с узким лезвием Small-...-Крючок с узким лезвием Large




Рис 100. Внешний вид. Муфта соединительная линейная




Рис 101. Стерильная упаковка. Муфта соединительная линейная



Рис 102. Внешний вид. Муфта соединительная линейная открытая 6.35. Муфта соединительная линейная открытая 5.5 -
Муфта соединительная линейная открытая 6.35



Рис 103. Стерильная упаковка. Муфта соединительная линейная открытая 6.35. Муфта соединительная линейная открытая 5.5 - Муфта соединительная линейная открытая 6.35



Рис 104. Внешний вид. Винт блокирующий соединительной муфты (1 шт./уп или 2 шт./уп.)



Рис 105. Стерильная упаковка. Винт блокирующий соединительной муфты (1 шт./уп или 2 шт./уп.)



Рис 106. Внешний вид. Муфта соединительная "домино". Муфта соединительная "домино" - Муфта соединительная "домино" широкая




Рис 107. Стерильная упаковка. Муфта соединительная "домино". Муфта соединительная "домино" - Муфта соединительная "домино" широкая



Рис 108. Внешний вид. Муфта соединительная "домино" открытая 5.5. Муфта соединительная "домино" открытая 5.5 -
Муфта соединительная "домино" открытая 6.35



Рис 109. Стерильная упаковка. Муфта соединительная "домино" открытая 5.5. Муфта соединительная "домино" открытая 5.5 - Муфта соединительная "домино" открытая 6.35



Рис 110. Внешний вид. Муфта соединительная узкая для верхней укладки стержня.




Рис 111. Стерильная упаковка. Муфта соединительная узкая для верхней укладки стержня



Рис 112. Внешний вид. Винт М6 HEX3 MUST MINI (1 шт./уп.). Винт М6 HEX3 MUST MINI (1 шт./уп.) - Винт блокирующий М5 HEX3 MUST MINI(1 шт./уп.).




Рис 113. Стерильная упаковка. Винт М6 HEX3 MUST MINI (1 шт./уп.). Винт М6 HEX3 MUST MINI (1 шт./уп.) - Винт блокирующий М5 HEX3 MUST MINI(1 шт./уп.).




Рис 114. Внешний вид. Муфта соединительная стандартная MUST MINI (4 шт./уп.).




Рис 115. Стерильная упаковка. Муфта соединительная стандартная MUST MINI (4 шт./уп.).




Рис 116. Внешний вид. Муфта соединительная открытая MUST MINI (3 шт./уп.).




Рис 117. Стерильная упаковка. Муфта соединительная открытая MUST MINI (3 шт./уп.).




Рис 118. Внешний вид. Муфта соединительная настраиваемая MUST MINI (3 шт./уп.).



Рис 119. Стерильная упаковка. Муфта соединительная настраиваемая MUST MINI (3 шт./уп.).



Рис 120. Внешний вид. Зажим стяжки поперечной с блокирующим винтом MUST MINI (при необходимости).



Рис 121. Стерильная упаковка. Зажим стяжки поперечной с блокирующим винтом MUST MINI (при необходимости).



Рис 122. Внешний вид. Винт с шайбой для стяжки поперечной MUST MINI (при необходимости).




Рис 123. Стерильная упаковка. Винт с шайбой для стяжки поперечной MUST MINI (при необходимости).



Рис 124. Внешний вид. Муфта соединительная с боковым захватом MUST MINI с гайкой, длина 15 мм (1 шт./уп.). Муфта соединительная с боковым захватом MUST MINI с гайкой, длина 10 мм (1 шт./уп.) - Муфта соединительная с боковым захватом MUST MINI с гайкой, длина 15 мм (1 шт./уп.)



Рис 125. Стерильная упаковка. Муфта соединительная с боковым захватом MUST MINI с гайкой, длина 15 мм (1 шт./уп.).
Муфта соединительная с боковым захватом MUST MINI с гайкой, длина 10 мм (1 шт./уп.) - Муфта соединительная с боковым захватом MUST MINI с гайкой, длина 15 мм (1 шт./уп.)



Рис 126. Внешний вид. Винт затылочный MUST MINI, диаметр 5 мм, длина 16 мм.
Винт затылочный MUST MINI, диаметр 4 мм, длина 6 мм.-----Винт затылочный MUST MINI, диаметр 5 мм, длина 16 мм.



**Рис 127. Стерильная упаковка. Винт затылочный MUST MINI, диаметр 5 мм, длина 16 мм.
Винт затылочный MUST MINI, диаметр 4 мм, длина 6 мм.-...-Винт затылочный MUST MINI, диаметр 5 мм, длина 16 мм.**



Рис 128. Внешний вид. Крючок MUST MINI прямой с блокирующим винтом, диаметр 6 мм. Крючок MUST MINI прямой с блокирующим винтом, диаметр 4,5 мм. - Крючок MUST MINI прямой с блокирующим винтом, диаметр 6 мм.



Рис 129. Стерильная упаковка. Крючок MUST MINI прямой с блокирующим винтом, диаметр 6 мм. Крючок MUST MINI прямой с блокирующим винтом, диаметр 4,5 мм. - Крючок MUST MINI прямой с блокирующим винтом, диаметр 6 мм.




Рис 130. Внешний вид. Крючок MUST MINI прямой с блокирующим винтом левый, диаметр 6 мм.

Изделия следующих исполнений

Крючок MUST MINI прямой с блокирующим винтом левый, диаметр 4,5 мм.

Крючок MUST MINI прямой с блокирующим винтом левый, диаметр 6 мм.

Крючок MUST MINI прямой с блокирующим винтом правый, диаметр 4,5 мм.

Крючок MUST MINI прямой с блокирующим винтом, диаметр 6 мм.

по внешнему виду идентичны и отличаются только размерным рядом и направлением.



Рис 131. Стерильная упаковка. Крючок MUST MINI прямой с блокирующим винтом левый, диаметр 6 мм.




Рис 132. Внешний вид. Крючок MUST MINI со смещенным корпусом с блокирующим винтом левый, диаметр 6 мм.

Изделия следующих исполнений

Крючок MUST MINI со смещенным корпусом с блокирующим винтом левый, диаметр 4,5 мм.

Крючок MUST MINI со смещенным корпусом с блокирующим винтом левый, диаметр 6 мм.

Крючок MUST MINI со смещенным корпусом с блокирующим винтом правый, диаметр 4,5 мм.

Крючок MUST MINI со смещенным корпусом с блокирующим винтом правый, диаметр 6 мм.
по внешнему виду идентичны, отличаются только размерным рядом и направлением.



Рис 133. Крючок со смещенным корпусом с блокирующим винтом левый 6мм MUST MINI (REF 03.75.936). Стерильная упаковка




Рис 134. Внешний вид. Шайба стандартная, диаметр 20 мм. Шайба стандартная, диаметр 13 мм -...- Шайба стандартная, диаметр 20 мм.



Рис 135. Внешний вид. Шайба угловая, диаметр 20 мм. Шайба угловая, диаметр 15 мм -...- Шайба угловая, диаметр 20 мм.



Рис 136. Стержень с анодированным покрытием Ti 5.5x200 (REF 03.52.801). Пример маркировки на русском языке

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 141 листов.
Генеральный директор ООО «СЦМП»

Ряшин Н.Д.

