

Менеджер по внедрению и оптимизации регуляторных
процессов отдела регистрации
ООО «Джонсон & Джонсон»
Чичкина Е.В.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Инструмент режущий для создания и обработки отверстий в кости для установки травматологических
имплантатов

(Synthes GmbH / Синтез ГмбХ, Швейцария)

Сверло Ø 11.5 мм, длина 190 мм (изделие в упаковке)




рло полое Ø 11.5 мм, длина 190 мм (общий 1



Сверло Ø 14 мм, канюлированное, длина 280 мм, 3 канавки (общий вид)




Сверло Ø мм, канюлированное, длина 280 мм (изделие упаковке)



Сверл 17.0 мм, канюлированное, длина 280 мм (об 1 вид)



Сверло Ø 12.0 мм, канюлиро
ное, длина 190 мм, 3 канавки, для быстрого с
инения (изделие в упаковке)



Сверло Ø 12.0 мм, каню ванное, длина 190 мм, 3 канавки, для быстрой соединения (общий вид)



[illegible]


Сверло Ø 3.2 мм, калиброванное, длина 340 мм, 3 канавки, для быстрого сверления (общий вид)



Сверло Ø 5.0 мм, калибров: е, длина 340 мм, 3 канавки, для быстрого со иения (изделие в упаковке)



Сверло Ø 5.0 мм, калиброванное, длина 340 мм, 3 канавки, для быстрого сверления (общий вид)




Сверло Ø мм, длина 165 мм, канюлированное (изделие в упаковке)



Сверл 4.5 мм, длина 165 мм, канюлированное (обт вид)



Сверло Ø 3.2 калиброванное, длина 145 мм, 3 канавки (из, е в упаковке)




Сверло Ø мм, калиброванное, длина 145 мм, 3 канавки щий вид)



Сверло () мм, калиброванное, длина 145 мм (изделие в упаковке)



Сверл Ø 5.0 мм, калиброванное, длина 145 мм (общий вид)



Сверло Ø 3.2 мм, калибров: е, длина 145 мм, 3 канавки, для быстрого сс зения (изделие в упаковке)




Сверло Ø 3.2 мм, калиброванное, длина 145 мм, 3 канавки, для быстрого сверления (общий вид)




Сверло Ø 5.0 мм, калиброванное, длина 145 мм, для быстрого соединения (изделие в упаковке)




Сверло Ø 5.0 мм, хромированное, длина 145 мм, для быстрого соединения (общий вид)



Сверло Ø 3.2 мм, калибров: е, длина 270 мм, 3 канавки, для быстрого со нения (изделие в упаковке)



Сверло Ø 3.2 мм, калиброванное, длина 270 мм, 3 канавки, для быстрого сверления (общий вид)




Сверло Ø 4.2 мм, калибров: 1, длина 270 мм, 3 канавки, для быстрого сверления (изделие в упаковке)




Сверло Ø 4.2 мм, калиброванное, длина 270 мм, 3 канавки, для быстрого сверления (общий вид)



Сверло Ø 15.(, канюлированное, гибкое, длина 250 мм (из е в упаковке)




Сверло Ø) мм, канюлированное, гибкое, длина 250 мм (общий вид)






Сверло Ø) мм, канюлированное, гибкое, длина 250 мм щий вид)



Сверл 6.0 мм, длина 250 мм, 2 канавки (изделие в упаковке)




С — 10 Ø 6.0 мм, длина 250 мм, 2 канавки (общий т)



Сверло Ø 6.0 мм ский наконечник, длина 250 мм, 2 канавки (елие в упаковке)



Сверло Ø 6.1, плоский наконечник, длина 250 мм, 2 канала (общий вид)



Сверло Ø 12.0 мм, канюлированн } канавки, для большого быстрого соединени лина 270 мм (изделие в упаковке)



Сверло Ø 12.0 мм, канюлиро
ое, 3 канавки, для большого быстрого соеди
ия, длина 270 мм (общий вид)



Св. сверло Ø 10 мм, длина 190 мм (изделие в упаковке)



сверло полое Ø 10 мм, длина 190 мм (общий в



Сверло Ø 3.8 мм, калибровое, длина 270 мм, 3 канавки, для быстрого сверления (изделие в упаковке)




Сверло Ø 3.8 мм, калиброванное, длина 270 мм, 3 канавки, для быстрого сверления (общий вид)

Зенкер
Ø
4.5 мм,
длина
62 мм
(общий
вид)



Сверло Ø 5.0 мм, канюлированное, канюлированное, длина 300/250 мм, 3 канавки, для быстрого соединения (изделие в упаковке)




Сверло Ø 5.0 мм, канюлированное либрованное, длина 300/250 мм, 3 канавки, д быстрого соединения (общий вид)



Сверло Ø 2.5 мм, с ограничител алиброванное, длина 250/225 мм, для быстрой соединения (изделие в упаковке)




Сверло Ø 2.5 мм, с ограничителем, калиброванное, длина 250/225 мм, для бытового соединения (общий вид)



Сверло Ø 2.8 мм, с ограничителем глубины, калиброванное, длина 250/225 мм, для быстрого соединения (изделие в упаковке)




Сверло Ø 2.8 мм, с огранич
ем, калиброванное, длина 250/225 мм, для б
лого соединения (общий вид)



Сверло Ø 1.1 мм, длин /61 мм, 2 канавки, для мини быстрого соеди ия (изделие в упаковке)



Сверло Ø 1.1 мм, длина 75/61 мм, 2 канавки, для мини быстрого сверления (общий вид)




Сверло Ø 2.8 мм, со шка длиной 200 мм, 3 канавки, для быстрого соединения (изделие в упаковке)



Сверло Ø 2.8 мм, со : той, длина 200 мм, 3 канавки, для быстрого (иненения (общий вид)



Сверло Ø 2.8 мм, длин 0 мм, с ограничителем, для быстрого соедин 1 (изделие в упаковке)




Сверло Ø 2.8 мм, длина 130 мм, с ограничителем, для быстрого соединения (общий вид)



[illegible]

Сверло Ø 7.3 мм, длина 420,5 мм, длина резьбы 10 мм ций вид)




Сверло Ø 6.1 5 мм, длина 240 мм, канюлированное (изд в упаковке)



Сверло Ø10.5 мм, длина 240 мм, канюлированное (вид)



Сверло Ø 4.0 мм, длина 215 мм, для предельного рассверливания кости под головку та, канюлированное (изделие в упаковке)



Сверло Ø 4.0 мм, длина 215 мм, для п зарительного рассверливания кости под голс винта, канюлированное (общий вид)




Сверло Ø 6.0/2.9 мм, длина 285 мм, для пре ительного рассверливания кости под головк нта, канюлированное (изделие в упаковке)




19423 03.227.042 1955 4L.45.477
Drill Bit Mandril of Bone NSCr Head
canalised: 6/6-5 Ø 6.5mm
EN: Drill Bit for drilling of Bone NSCr Head
DE: Spiralbohrer z/Verbohr: allKnochen NSSchraubenkopf
ES: Broca perfor, previa del hueso plusboca de torn
FR: Manche pour forage d'os plate de vis
IT: Punta alicoid, perfor, dell'osso platea di vite
PT: Broca para perfuração de osso plusboca de paraf
2019-08-28
Synthes GmbH
Emmettstrasse 3
4430 Oberdorf
Switzerland
195 4L.45.477
Free paper (PU): local customer service or ☎ +41 842 426 426 (delivered within 7 days)
www.depuyssynthes.com/ru
CE
Material: Stainless Steel
0122
STERILE
1 PART

Сверло Ø 6.0/2.9 мм, длина 285 мм, для дварительного рассверливания кости под го. :у винта, канюлированное (общий вид)




Сверло Ø мм, длина 312 мм, канюлированное (изделие /паковке)




Сверл 17.0 мм, длина 312 мм, канюлированное (об-
[вид)



Сверло Ø 3.2 мм, для 25/200 мм, 2 канавки, для быстрого соедине (изделие в упаковке)



Сверло Ø 3.2 мм, на 225/200 мм, 2 канавки, для быстрого соединения (общий вид)



Сверло Ø 1.1 мм, дл 60/35 мм, 2 канавки, для быстрого соединен изделие в упаковке)



600402217

REF 310.110

LOT F-28593

CONTAINS
1 PART

Drill Bit Ø 1.1mm, L 60/35mm

2-flute, f/Quick Coupling

EN Drill Bit Ø 1.1mm, L 60/35mm
DE Spiralbohrer Ø 1.1mm, L 60/35mm
ES Broca Ø 1.1mm, L 60/35mm
FR Mèche Ø 1.1mm, L 60/35mm
IT Punta elicoidale Ø 1.1mm, L 60/35mm
PT Broca Ø 1.1mm, C 60/35mm




Material:
Stainless Steel

DePuy Synthes

2019-10-16

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland



(01) 07611819018501




(10) F-28593



www.depuysynthes.com/lifu

Free paper IFU: local customer service or ☎ +41 842 438 438 (delivered within 7 days)

Сверло Ø 1.1 мм, длина 60/35 мм, 2 канавки, для быстрого соединения (общий вид)




Сверло Ø 1.1 мм, дли 5/35 мм, 2 канавки, для J-образного соедине (изделие в упаковке)




Сверло Ø 1.1 мм, на 65/35 мм, 2 канавки, для J-образного соединения (общий вид)



Сверло Ø 1.5 мм, дл 85/60 мм, 2 канавки, для быстрого соединен изделие в упаковке)




Сверло Ø 1.5 мм длина 85/60 мм, 2 канавки, для быстрого сверления (общий вид)



Сверло Ø 1.5 мм, с маркировкой длина 110/95 мм, 2 канавки, для трехкулачко патрона (изделие в упаковке)



Сверло Ø 1.5 мм, с маркировкой, длина 110/95 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона (общий вид)



Сверло Ø 2.0 мм, длин 85/70 мм, 2 канавки, для трехкулачкового пат. (изделие в упаковке)

60040220

DePuy Synthes

REF 310.200

Drill Bit Ø 2.0mm, L 85/70mm

2-flute, f/Jacobs Chuck

EN Drill Bit Ø 2.0mm, L 85/70mm

DE Spiralbohrer Ø 2.0mm, L 85/70mm

ES Broca Ø 2.0mm, L 85/70mm

FR Mèche Ø 2.0mm, L 85/70mm

IT Punta elicoidale Ø 2.0mm, L 85/70mm

PT Broca Ø 2.0mm, C 85/70mm

LOT 52P5216

CONTAINS 1 PART

NON STERILE

CE 0123

Material: Stainless Steel

www.depuysynthes.com/lifu

2020-05-04

Synthes GmbH

Eimattstrasse 3

4436 Oberdorf


Switzerland

(01) 07611819018594


(10) 52P5216

Free paper IFU: local customer service or +41 842 438 438 (delivered within 7 days)

Сверло Ø 2.0 мм, длина 85/70 мм, 2 канавки, для трехкулачкового станка (общий вид)




Сверло Ø 1.9 мм, каню зованное, длина 100 мм, для быстрого соедине я (изделие в упаковке)



Сверло Ø 1.9 мм, быстрорежущее, длина 100 мм, для быстрого сверления (общий вид)



Сверло Ø 1.7 мм, канюльчатое, длина 100 мм, для быстрого соединения (изделие в упаковке)



Сверло Ø 1.7 мм, в лированное, длина 100 мм, для быстрого соения (общий вид)



Сверло Ø 2.0/1.15 мм, канюлированное, длина 150/48 мм, 3 канавки, для быстрого соединения (изделие в упаковке)



60040220
REF 310.221
LOT F-27598
CONTAINS 1 PART
NON STERILE
CE 0123
Material: Stainless Steel
www.depuyssynthes.com/ifu
Free paper IFU: local customer service or +41.842.438.438 (delivered within 7 days)


Drill Bit Ø 2.0/1.15mm, cannulated
L 150/48mm, 3-flute, #Quick Coupl.

EN Drill Bit Ø 2.0/1.15mm, cannulated, L 150/48mm
DE Spiralbohrer Ø 2.0/1.15mm, durchbohrt, L 150/48mm
ES Broca canulada Ø 2.0/1.15mm, L 150/48mm
FR Mèche perforée Ø 2.0/1.15mm, L 150/48mm
IT Punta elic. cannulata Ø 2.0/1.15mm, L 150/48mm
PT Broca canulada Ø 2.0/1.15mm, C 150/48mm

2019-08-09
Synthes GmbH
Emattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
(01) 0701161900074
(10) F-27598

DePuy Synthes

Сверло Ø 2.0/1.15 мм, каню
эванное, длина 150/48 мм, 3 канавки, для бы
го соединения (общий вид)



Сверло Ø 2.5 мм, дли: 5/80 мм, 2 канавки, для трехкулачкового пат (изделие в упаковке)

60040220

REF 310.240 **LOT 54P5637**

Drill Bit Ø 2.5mm, L 95/80mm
2-flute, f/Jacobs Chuck

EN Drill Bit Ø 2.5mm, L 95/80mm
DE Spiralbohrer Ø 2.5mm, L 95/80mm
ES Broca Ø 2.5mm, L 95/80mm
FR Mèche Ø 2.5mm, L 95/80mm
IT Punta elicoidale Ø 2.5mm, L 95/80mm
PT Broca Ø 2.5mm, C 95/80mm

DePuy Synthes

2020-06-02
Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland

(01) 07611819018624

(10) 54P5637

CONTAINS
1 PART

NON
STERILE


CE 0123

Material:
Stainless Steel

www.depuyssynthes.com/ifu

Free paper IFU: local customer service or ☎ +41 842 438 438 (delivered within 7 days)

Сверло Ø 2.5 мм, за 95/80 мм, 2 канавки, для трехкулачкового рона (общий вид)



Сверло Ø 2.7 мм, длин 85/70 мм, 2 канавки, для трехкулачкового пат. (изделие в упаковке)

60040220

REF 310.270

LOT 31P4505

CONTAINS
1 PART



Drill Bit Ø 2.7mm, L 85/70mm
2-flute, f/Jacobs Chuck

EN Drill Bit Ø 2.7mm, L 85/70mm
DE Spiralbohrer Ø 2.7mm, L 85/70mm
ES Broca Ø 2.7mm, L 85/70mm
FR Mèche Ø 2.7mm, L 85/70mm
IT Punta elicoidale Ø 2.7mm, L 85/70mm
PT Broca Ø 2.7mm, C 85/70mm



Material:
Stainless Steel

DePuy Synthes



2019-12-19

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland



(01) 07611819018655




(10) 31P4505



www.depuysynthes.com/ifu

Free paper IFU: local customer service or ☎ +41 842 438 438 (delivered within 7 days)


Сверло Ø 2.7 мм, на 85/70 мм, 2 канавки, для трехкулачкового рона (общий вид)




Сверло Ø 2.8 мм, с ограничителем, длина 165 мм, 2 канавки, для быстрого сверления (изделие в упаковке)




Сверло Ø 2.8 мм, с ограничителем, длина 165 мм, 2 канавки, для быстрого соединения (общий вид)



Сверло Ø 2.8 : длина 165 мм, для быстрого соединения (из : е в упаковке)




Сверло Ø мм, длина 165 мм, для быстрого соединения щий вид)



Сверло Ø 3.2 мм, длиной 165 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона (изделие в упаковке)



Сверло Ø 3.2 мм, длина 180/165 мм, 2 канавки, для трехкулачковой трона (общий вид)



Сверло Ø 3.5 мм, длин 95/80 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона. (изделие в упаковке)

60040220

REF 310.360 **LOT 54P5636** CONTAINS 1 PART

Drill Bit Ø 3.5mm, L 95/80mm
2-flute, f/Jacobs Chuck

EN Drill Bit Ø 3.5mm, L 95/80mm
DE Spiralbohrer Ø 3.5mm, L 95/80mm
ES Broca Ø 3.5mm, L 95/80mm
FR Mèche Ø 3.5mm, L 95/80mm
IT Punta elicoidale Ø 3.5mm, L 95/80mm
PT Broca Ø 3.5mm, C 95/80mm

NON STERILE

CE 0123
Material: Stainless Steel


DePuySynthes 2020-05-14
Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland

(01) 07611819018723
(10) 54P5636

www.depuysynthes.com/ifu

Free paper IFU: local customer service or ☎ +41 842 438 438 (delivered within 7 days)


Сверло Ø 3.5 мм, на 95/80 мм, 2 канавки, для трехкулачкового рона (общий вид)



Сверло Ø 3.5 мм, длина 180/165 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона (изделие в упаковке)




Сверло Ø 3.5 мм, длина 180/165 мм, 2 канавки, для трехкулачкового грона (общий вид)



Сверло Ø 4.0 мм, дли 97/170 мм, 2 канавки, для быстрого соедине (изделие в упаковке)




Сверло Ø 4.0 мм, на 197/170 мм, 2 канавки, для быстрого соединя (общий вид)




ло Ø 4.3 мм, длина 280 мм (изделие в упаковке)




Сверло Ø 4.3 мм, длина 280 мм (общий вид)




Сверло Ø 4.3 длина 180 мм, для быстрого соединения (из, е в упаковке)




Сверло Ø мм, длина 180 мм, для быстрого соединения щий вид)



Сверло Ø 4.5 мм, длиной 130/115 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона (изделие в упаковке)




Сверло Ø 4.5 мм, длина 130/115 мм, 2 канавки, для трехкулачковой дрели (общий вид)



Сверло Ø 4.5 мм, дли 95/170 мм, 2 канавки, для быстрого соедине: (изделие в упаковке)




Сверло Ø 4.5 мм, длина 195/170 мм, 2 канавки, для быстрого соединения (общий вид)




Сверло Ø 4.5 мм, длина 165 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона (изделие в упаковке)




Сверло Ø 4.5 мм, длина 180/165 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона (общий вид)



Сверло Ø 1.5 мм маркировкой, длина 96/82 мм, 2 канавки (исп. в упаковке)



Сверло Ø 10 мм, с маркировкой, длина 96/82 мм, 2 канавки (общий вид)




Сверло Ø 1.8 мм маркировкой, длина 96/82 мм, 2 канавки (из 1 шт. в упаковке)




REP 310.508 LOT F-27586
CONTAINS 1 PART
Drill Bit Ø 1.8mm, w/markings
L 96/82mm, 2-flute
EN Drill Bit Ø 1.8mm, w/markings, L 96/82mm
DE Spiralbohrer Ø 1.8mm, mit Markierung, L 96/82mm
ES Broca Ø 1.8mm, c/markas, L 96/82mm
FR Meche Ø 1.8mm, avec marquage, L 96/82mm
IT Punta elic. Ø 1.8mm, c/markasegno, L 96/82mm
PT Broca Ø 1.8mm, c/markações, C 96/82mm
WON STEELS
CE 0123
Material: Stainless Steel
DePuy Synthes
2019-06-17
Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Free paper IFU: local customer service or 441 642 438 (delivered within 7 days)


Сверло Ø 10 мм, с маркировкой, длина 96/82 мм, 2 канавки (общий вид)



Сверло Ø 1.8 мм, с маркировкой, длина 110/85 мм, 2 канавки, для быстрого сверления (изделие в упаковке)




Сверло Ø 1.8 мм, с маркировкой, длина 110/85 мм, 2 канавки, для быстрого соединения (общий вид)




Сверло Ø 2.0 мм, с маркиров , длина 110/85 мм, 2 канавки, для быстрого с инения (изделие в упаковке)




Сверло Ø 2.0 мм, с маркировкой, длина 110/85 мм, 2 канавки, для быстрого соединения (общий вид)



Сверло Ø 6.0 мм, дли 95/170 мм, 2 канавки, для быстрого соедине: (изделие в упаковке)




Сверло Ø 6.0 мм, длина 195/170 мм, 2 канавки, для быстрого сверления (общий вид)



Сверло Ø 5.0 мм, канюлироваг , длина 300/250 мм, 3 канавки, для быстрого динения (изделие в упаковке)



Сверло Ø 5.0 мм, канюлиг ное, длина 300/250 мм, 3 канавки, для быст ь соединения (общий вид)




Сверло Ø 5.0 мм, каню леванное, длина 200 мм, для быстрого соедин 1 (изделие в упаковке)




Сверло Ø 5.0 мм, гальванированное, длина 200 мм, для быстрого сверления (общий вид)



Сверло Ø 3.2/1.75 мм, канюлиро
ное, длина 170/140 мм, 4 канавки, для быстрой
соединения (изделие в упаковке)




Сверло Ø 3.2/1.75 мм, каню ванное, длина 170/140 мм, 4 канавки, для б эго соединения (общий вид)




Сверло Ø 4.5/1.75 мм, канюлиро
ое, длина 170/140 мм, 4 канавки, для быстр
оединения (изделие в упаковке)



Сверло Ø 4.5/1.75 мм, каню. _ованное, длина 170/140 мм, 4 канавки, для б_ого соединения (общий вид)



Сверло Ø 3.5/1.35 мм, канюлиро
ое, длина 160/130 мм, 4 канавки, для быстр
оединения (изделие в упаковке)



60040220
REF 310.680
LOT F-29529
CONTAINS 1 PART
NON STERILE
CE 0123
Material: Stainless Steel
www.depuyssynthes.com/ifu
Free paper IFU: local customer service or +41 842 438 438 (delivered within 7 days)


Drill Bit Ø 3.5/1.35mm, cannulated
L 160/130mm, 4-flute, f/Quick Coupl.

EN Drill Bit Ø 3.5/1.35mm, cannulated, L 160/130mm
DE Spiralbohrer Ø 3.5/1.35mm, durchbohrt, L 160/130mm
ES Broca canulada Ø 3.5/1.35mm, L 160/130mm
FR Mèche perforée Ø 3.5/1.35mm, L 160/130mm
IT Punta elic. canulata Ø 3.5/1.35mm, L 160/130mm
PT Broca canulada Ø 3.5/1.35mm, C 160/130mm

2020-04-01
Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
(01) 07611819013990
(10) F-29528

DePuy Synthes

Сверло Ø 3.5/1.35 мм, каню. _ уванное, длина 160/130 мм, 4 канавки, для бь _ ого соединения (общий вид)




Сверло Ø 4.5 мм, дл 95/170 мм, 3 канавки, для быстрого соедине (изделие в упаковке)



315.480 19P7675
CONTAINS 1 PART
Drill Bit Ø 4.5mm, L 195/170mm
3-Flute, ØQuick Coupler
EN Drill Bit Ø 4.5mm, L 195/170mm
CS Spornobit Ø 4.5mm, L 195/170mm
ES Broca Ø 4.5mm, L 195/170mm
FR Meule Ø 4.5mm, L 195/170mm
IT Punta aliz. Ø 4.5mm, L 195/170mm
PT Broca Ø 4.5mm, C 195/170mm
2019-11-09
DePuy Synthes
Synthes GmbH
Lindtstrasse 3
4430 Oberdorf
Switzerland
www.depuy-synthes.com/ru
Free paper IFU: local customer service or ☎ +41 842 438 438 (delivered within 7 days)

Сверло Ø 4.5 мм на 195/170 мм, 3 канавки, для быстрого соедине
ния (общий вид)



Сверло Ø 3.2 мм, калибровка: , длина 230/205 мм, 3 канавки, для быстрого钻进 (изделие в упаковке)



REF 315.930 SPT F-25656 CONTAINS 1 PART

Drill Bit Ø 3.2mm, calibrated
3-Flute, 40Quick Coupler

Ø: Drill Bit Ø 3.2mm, calibrated, L 230/205mm
Ø: Drill Bit Ø 3.2mm, calibrated, L 230/205mm
Ø: Drill Bit Ø 3.2mm, calibrated, L 230/205mm
Ø: Drill Bit Ø 3.2mm, calibrated, L 230/205mm
Ø: Drill Bit Ø 3.2mm, calibrated, L 230/205mm
Ø: Drill Bit Ø 3.2mm, calibrated, L 230/205mm

2018-01-17
DePuy Synthes
Synthes Group
Compagnie S
4430 Oberdorf
Switzerland

CE

Material
Stainless Steel

www.depuy-synthes.com

Free paper (PFI) local customer service or +41 842 606 606 (delivered within 7 days)

Сверло Ø 3.2 мм, калиброванное, длина 230/205 мм, 3 канавки, для быстросоединения (общий вид)



Сверло Ø 0.76 мм, длина 44,5 мм, с аничителем, глубина просверливаемого кан 0 мм, для мини быстрого соединения



Сверло Ø 0.76 мм, длина 44,5 мм, с ограни- елем, глубина просверливаемого канала 10 мм для мини быстрого соединения (общий вид)



Сверло Ø 0.76 мм, длина 44,5 мм, с ограничителем, глубина просверливаемого канала 12 мм, линия быстрого соединения (изделие в упаковке)



Сверло Ø 0.76 мм, длина 44,5 мм, с ограничителем, глубина просверливаемого канала 12 мм для мини быстрого соединения (общий вид)



Сверло Ø 0.8 мм, длина 40/16 мм, со стопором, 2 канавки, для мини быстрого соединения (изделие в упаковке)




Сверло Ø 0.8 мм, длина 6 мм, со стопором, 2 канавки, для мини быс о соединения (общий вид)



Сверло Ø 1.3 мм ина 55/40 мм, для мини быстрого соединения (продукт в упаковке)



Сверло Ø 1.1, длина 55/40 мм, для мини быстрого соединя (общий вид)



Сверло Ø 0.8 мм, длина 56/ м, со стопором, 2 канавки, для J-образного с инения (изделие в упаковке)




Сверло Ø 0.8 мм, длина 16 мм, со стопором, 2 канавки, для J-образного соединения (общий вид)



Сверло Ø 2.4 мм, длин /66 мм, 2 канавки, для мини быстрого соеди я (изделие в упаковке)



Сверло Ø 2.4 мм, длина 80/66 мм, 2 канавки, для мини быстрого сверления (общий вид)



Сверло Ø 2.0 мм, с двойной маркировкой, длина 140/115 мм, 3 канавки, для быст
соединения (изделие в упаковке)

60040220

REF 323.062

LOT 54P9142

CONTAINS
1 PART



**Drill Bit Ø 2.0mm, w/double marking
L 140/115mm, 3-flute, f/Quick Coupl.**

EN Drill Bit Ø 2.0mm, L 140/115mm
DE Spiralbohrer Ø 2.0mm, L 140/115mm
ES Broca Ø 2.0mm, L 140/115mm
FR Mèche Ø 2.0mm, L 140/115mm
IT Punta elicoidale Ø 2.0mm, L 140/115mm
PT Broca Ø 2.0mm, C 140/115mm



CE
0123

Material:
Stainless Steel

DePuySynthes

2020-05-20


Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland



(01) 07611819166264




(10) 54P9142




www.depuysynthes.com/lifu

Free paper IFU: local customer service or ☎ +41 842 438 438 (delivered within 7 days)


Сверло Ø 2.0 мм, с двойной заточкой, длина 140/115 мм, 3 канавки, для быстрого соединения (общий вид)




Сверло Ø 2.5 мм, калиброванное, д. 300 мм, для быстрого соединения, для перк
ного введения (изделие в упаковке)




Сверло Ø 2.5 мм, калиброванное длина 300 мм, для быстрого соединения, для :утанного введения (общий вид)



Сверло Ø 3.2 мм, перкутанное иброванное, длина 300/200 мм, для быстрого единения (изделие в упаковке)




Сверло Ø 3.2 мм, перкута з, калиброванное, длина 300/200 мм, для бы го соединения (общий вид)



Сверло Ø 4.3 мм, перкутально калиброванное, длина 300/200 мм, для быстрого соединения (изделие в упаковке)



Сверло Ø 4.3 мм, перкута , калиброванное, длина 300/200 мм, для быс го соединения (общий вид)




Сверло Ø 2.8 мм, со шкалс лина 200/100 мм, 3 канавки, для быстрого сс нения (изделие в упаковке)



REF 324.214 LOT 52P5121
Drill Bit Ø 2.8mm, w/Scale
L 200/100mm, 3-flute, //Quick Coupl
CONTAINS 1 PART
NON STERILE
CE 0123
Material: Stainless Steel
2020-04-29
Synthes GmbH
Emattstrasse 3
4439 Oberrdorf
Switzerland
(01) 9781191980/7952
(19) 52P5121
www.debuy-synthes.com

Сверло Ø 2.8 мм, со шлицей, длина 200/100 мм, 3 канавки, для быстрого соединения (общий вид)



Сверл 8.0 мм, длина 245 мм, 3 канавки (изделие в упаковке)



(ло Ø 8.0 мм, длина 245 мм, 3 канавки (общи д)



Сверло Ø 13.0 мм, канюлированное, длина 290 мм, 3 канавки, для быстрого сверления (изделие в упаковке)




Сверло Ø 13.0 мм, канс ованное, длина 290 мм, 3 канавки, для быст соединения (общий вид)




(диаметр Ø 11.0 мм, длина 354 мм (изделие в упаковке))




Сверло Ø 11.0 мм, длина 354 мм (общий вид)



Диаметр $\varnothing 4.0$ мм, длина 300 мм (изделие в упаковке)



Сверло Ø 4.0 мм, длина 300 мм (общий вид)



Сверло Ø) мм, канюлированное, длина 312 мм (издел упаковке)



Свер: 17.0 мм, канюлированное, длина 312 мм (оf 4 вид)



Сверло Ø 6.5 мм, кант _ованное, длина 330 мм, для быстрого соединя (изделие в упаковке)



REF 357 047
Drill Bit Ø 6.5mm, cannulated
330mm, HSS/CoCr Speed 511 760
CONTAINS 1 PART
CE
Material: Stainless Steel
2121
2019-03-26
Synthes Group
Chamberlain 7
4420 Chesham
Switzerland
Free paper (P2) info: 0041 044 439 439 (delivered within 7 days)


Сверло Ø 6.5 мм, 1-фазное, хромированное, длина 330 мм, для быстрого сверления (общий вид)



Сверло Ø 11.0 мм, коническо нюлированное, длина 280 мм, для быстрого динения (изделие в упаковке)



Сверло Ø 11.0 мм, коническое, канюлированное, длина 280 мм, для быстрого соединения (общий вид)



Сверло Ø 4.0 мм, калиброван , длина 260/60 мм, 3 канавки, для быстрого с инения (изделие в упаковке)



Сверло Ø 4.0 мм, калибрное, длина 260/60 мм, 3 канавки, для быстрого соединения (общий вид)




Сверло Ø 10.0 мм, каниюлирован 3 канавки, длина 190/140 мм, для трехкулач го патрона (изделие в упаковке)



Сверло Ø 10.0 мм, канюлирс ное, 3 канавки, длина 190/140 мм, для трехку кового патрона (общий вид)



Сверло Ø 11.0 мм, канюлирован 3 канавки, длина 190/140 мм, для трехкулач- го патрона (изделие в упаковке)



REF 360.060 LOT SX403652 Qty. 1

Drill Bit Ø 11.0mm, cann., 3-flute
L 190/140mm, f/Jacobs Chuck

EN Drill Bit Ø 11.0mm, cannulated, L 190/140mm
DE Spiralbohrer Ø 11.0mm, durchbohrt, L 190/140mm
ES Broca canulada Ø 11.0mm, L 190/140mm
FR Mèche perforée Ø 11.0mm, L 190/140mm
IT Punta elicoidale cannulata Ø 11.0mm, L 190/140mm
PT Broca canulada Ø 11.0mm, C 190/140mm

Material: Stainless Steel

CE 0123

02107811819023886 (371)
(10) SX403852


Сверло Ø 11.0 мм, канюлирсное, 3 канавки, длина 190/140 мм, для трехкуковового патрона (общий вид)



Сверло 5 мм, калиброванное, длина 400 мм (изделие лаковке)




Сверло Ø 2.5 мм, калиброванное, длина 400 мм (общая длина)



диаметр $\varnothing 3.5$ мм, длина 380 мм (изделие в упаковке)



Сверло Ø 3.5 мм, длина 380 мм (общий вид)



Сверло Ø 1.0 мм, длин /34 мм, 2 канавки, для мини быстрого соеди ия (изделие в упаковке)



Сверло Ø 1.0 мм, длина 46/34 мм, 2 канавки, для мини быстрого сверления (общий вид)




(диаметр 1.5 мм, длина 52/40 мм (изделие в упаковке))




Зверло Ø 1.5 мм, длина 52/40 мм (общий вид)



Сверло Ø 1.5 мм, длин /55 мм, 2 канавки, для мини быстрого соеди
ия (изделие в упаковке)



Сверло Ø 1.5 мм, длина 67/55 мм, 2 канавки, для мини быстрого сверления (общий вид)



Сверло Ø 2.0 мм, длин /55 мм, 2 канавки, для мини быстрого соеди я (изделие в упаковке)

60040220

REF 513.140

LOT 41P1956

CONTAINS
1 PART



Drill Bit Ø 2.0mm

L 67/55mm, 2-flute, f/Mini Quick Coupl.

EN Drill Bit Ø 2.0mm, L 67/55mm

DE Spiralbohrer Ø 2.0mm, L 67/55mm

ES Broca Ø 2.0mm, L 67/55mm

FR Mèche Ø 2.0mm, L 67/55mm

IT Punta elicoidale Ø 2.0mm, L 67/55mm

PT P- Ø 2.0mm, C 67/55mm



0123

Material:
Stainless Steel

DePuy Synthes



2020-02-12

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland



(01) 07611819036758




(10) 41P1956



www.depuysynthes.com/ifu

Free paper IFU: local customer service or ☎ +41 842 438 438 (delivered within 7 days)

Сверло Ø 2.0 мм, длина 67/55 мм, 2 канавки, для мини быстрого сверления (общий вид)



ПРИЛОЖЕНИЕ (СПРАВОЧНОЕ)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Инструмент режущий для создания и обработки отверстий в кости для установки травматологических имплантатов

Варианты исполнения:

Варианты исполнения:

1. Сверло Ø 13.0 мм, длина 465 мм, канюлированное, гибкое, артикул 03.010.034, в составе:
 - 1.1. Сверло Ø 13.0 мм, длина 465 мм, канюлированное, гибкое, артикул 03.010.034 – 1 шт.
 - 1.2. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Сверло Ø 12.0 мм, канюлированное, длина 190 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.010.036, в составе:
 - 2.1. Сверло Ø 12.0 мм, канюлированное, длина 190 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.010.036 – 1 шт.
 - 2.2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Сверло Ø 3.2 мм, калиброванное, длина 340 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.010.060, в составе:
 - 3.1. Сверло Ø 3.2 мм, калиброванное, длина 340 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.010.060 – 1 шт.
 - 3.2. Инструкция по применению – 1 шт.
4. Сверло Ø 5.0 мм, калиброванное, длина 340 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.010.062, в составе:
 - 4.1. Сверло Ø 5.0 мм, калиброванное, длина 340 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.010.062 – 1 шт.
 - 4.2. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Сверло Ø 4.5 мм, длина, 165 мм, канюлированное, артикул 03.010.089, в составе:
 - 5.1. Сверло Ø 4.5 мм, длина, 165 мм, канюлированное, артикул 03.010.089 – 1 шт.
 - 5.2. Инструкция по применению – 1 шт.
6. Сверло Ø 3.2 мм, калиброванное, длина 145 мм, 3 канавки, артикул 03.010.100, в составе:
 - 6.1. Сверло Ø 3.2 мм, калиброванное, длина 145 мм, 3 канавки, артикул 03.010.100 – 1 шт.
 - 6.2. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Сверло Ø 5.0 мм, калиброванное, длина 145 мм, артикул 03.010.102, в составе:
 - 7.1. Сверло Ø 5.0 мм, калиброванное, длина 145 мм, артикул 03.010.102 – 1 шт.
 - 7.2. Инструкция по применению – 1 шт.
8. Сверло Ø 3.2 мм, калиброванное, длина 145 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.010.103, в составе:
 - 8.1. Сверло Ø 3.2 мм, калиброванное, длина 145 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.010.103 – 1 шт.
 - 8.2. Инструкция по применению – 1 шт.
9. Сверло Ø 5.0 мм, калиброванное, длина 145 мм, для быстрого соединения, артикул 03.010.105, в составе:
 - 9.1. Сверло Ø 5.0 мм, калиброванное, длина 145 мм, для быстрого соединения, артикул 03.010.105 – 1 шт.
 - 9.2. Инструкция по применению – 1 шт.
10. Сверло Ø 3.2 мм, калиброванное, длина 270 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.010.122, в составе:

- 10.1. Сверло Ø 3.2 мм, калиброванное, длина 270 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.010.122 – 1 шт.
- 10.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 11. Сверло Ø 4.2 мм, калиброванное, длина 270 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.010.123, в составе:
 - 11.1. Сверло Ø 4.2 мм, калиброванное, длина 270 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.010.123 – 1 шт.
 - 11.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 12. Сверло Ø 15.0 мм, канюлированное, гибкое, длина 250 мм, артикул 03.010.165, в составе:
 - 12.1. Сверло Ø 15.0 мм, канюлированное, гибкое, длина 250 мм, артикул 03.010.165 – 1 шт.
 - 12.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 13. Сверло Ø 17.0 мм, канюлированное, гибкое, длина 250 мм, артикул 03.010.167, в составе:
 - 13.1. Сверло Ø 17.0 мм, канюлированное, гибкое, длина 250 мм, артикул 03.010.167 – 1 шт.
 - 13.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 14. Сверло Ø 12.0 мм, канюлированное, 3 канавки, для большого быстрого соединения, длина 270 мм, артикул 03.010.439, в составе:
 - 14.1. Сверло Ø 12.0 мм, канюлированное, 3 канавки, для большого быстрого соединения, длина 270 мм, артикул 03.010.439 – 1 шт.
 - 14.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 15. Сверло полое Ø 10 мм, длина 190 мм, артикул 03.019.003, в составе:
 - 15.1. Сверло полое Ø 10 мм, длина 190 мм, артикул 03.019.003 – 1 шт.
 - 15.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 16. Сверло полое Ø 11.5 мм, длина 190 мм, артикул 03.019.004, в составе:
 - 16.1. Сверло полое Ø 11.5 мм, длина 190 мм, артикул 03.019.004 – 1 шт.
 - 16.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 17. Сверло Ø 3.8 мм, калиброванное, длина 270 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.019.016, в составе:
 - 17.1. Сверло Ø 3.8 мм, калиброванное, длина 270 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.019.016 – 1 шт.
 - 17.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 18. Сверло Ø 2.5 мм, с ограничителем, калиброванное, длина 250/225 мм, для быстрого соединения, артикул 03.113.023, в составе:
 - 18.1. Сверло Ø 2.5 мм, с ограничителем, калиброванное, длина 250/225 мм, для быстрого соединения, артикул 03.113.023 – 1 шт.
 - 18.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 19. Сверло Ø 2.8 мм, с ограничителем, калиброванное, длина 250/225 мм, для быстрого соединения, артикул 03.113.024, в составе:
 - 19.1. Сверло Ø 2.8 мм, с ограничителем, калиброванное, длина 250/225 мм, для быстрого соединения, артикул 03.113.024 – 1 шт.
 - 19.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 20. Сверло Ø 1.1 мм, длина 75/61 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 03.114.007, в составе:
 - 20.1. Сверло Ø 1.1 мм, длина 75/61 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 03.114.007 – 1 шт.
 - 20.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 21. Сверло Ø 2.8 мм, со шкалой, длина 200 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.120.041, в составе:
 - 21.1. Сверло Ø 2.8 мм, со шкалой, длина 200 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.120.041 – 1 шт.
 - 21.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 22. Сверло Ø 2.8 мм, длина 130 мм, с ограничителем, для быстрого соединения, артикул 03.122.051, в составе:

- 22.1. Сверло Ø 2.8 мм, длина 130 мм, с ограничителем, для быстрого соединения, артикул 3.122.051 – 1 шт.
- 22.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 23. Сверло Ø 3.2/1.7 мм, длина 225 мм, канюлированное, 4 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.226.039, в составе:
 - 23.1. Сверло Ø 3.2/1.7 мм, длина 225 мм, канюлированное, 4 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.226.039 - 1 шт.
 - 23.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 24. Сверло Ø 4,0 мм, длина 215 мм, для предварительного рассверливания кости под головку винта, канюлированное, артикул 03.226.042, в составе:
 - 24.1. Сверло Ø 4,0 мм, длина 215 мм, для предварительного рассверливания кости под головку винта, канюлированное, артикул 03.226.042 – 1 шт.
 - 24.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 25. Сверло Ø 17.0 мм, длина 312 мм, канюлированное, артикул 309.600, в составе:
 - 25.1. Сверло Ø 17.0 мм, длина 312 мм, канюлированное, артикул 309.600 – 1 шт.
 - 25.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 26. Сверло Ø 3.2 мм, длина 225/200 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.020, в составе:
 - 26.1. Сверло Ø 3.2 мм, длина 225/200 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.020 – 1 шт.
 - 26.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 27. Сверло Ø 1.1 мм, длина 45/30 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.100, в составе:
 - 27.1. Сверло Ø 1.1 мм, длина 45/30 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.100 - 1 шт.
 - 27.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 28. Сверло Ø 1.1 мм, длина 60/35 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.110, в составе:
 - 28.1. Сверло Ø 1.1 мм, длина 45/30 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.100 - 1 шт.
 - 28.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 29. Сверло Ø 1.1 мм, длина 65/35 мм, 2 канавки, для J-образного соединения, артикул 310.115, в составе:
 - 29.1. Сверло Ø 1.1 мм, длина 65/35 мм, 2 канавки, для J-образного соединения, артикул 310.115 - 1 шт.
 - 29.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 30. Сверло Ø 1.5 мм, длина 70/55 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.140, в составе:
 - 30.1. Сверло Ø 1.5 мм, длина 70/55 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.140 – 1 шт.
 - 30.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 31. Сверло Ø 1.5 мм, длина 85/60 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.150, в составе:
 - 31.1. Сверло Ø 1.5 мм, длина 85/60 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.150
 - 31.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 32. Сверло Ø 1.5 мм, с маркировкой, длина 110/85 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.156, в составе:
 - 32.1. Сверло Ø 1.5 мм, с маркировкой, длина 110/85 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.156 – 1 шт.
 - 32.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 33. Сверло Ø 1.5 мм, с маркировкой, длина 110/95 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.157, в составе:
 - 33.1. Сверло Ø 1.5 мм, с маркировкой, длина 110/95 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.157 – 1 шт.
 - 33.2. Инструкция по применению – 1 шт.

34. Сверло Ø 1.5 мм, длина 110/85 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.160, в составе:
- 34.1. Сверло Ø 1.5 мм, длина 110/85 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.160 – 1 шт.
 - 34.2. Инструкция по применению – 1 шт.
35. Сверло Ø 2.0 мм, длина 125/100 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.210, в составе:
- 35.1. Сверло Ø 2.0 мм, длина 125/100 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.210 – 1 шт.
 - 35.2. Инструкция по применению – 1 шт.
36. Сверло Ø 1.9 мм, канюлированное, длина 100 мм, для быстрого соединения, артикул 310.214, в составе:
- 36.1. Сверло Ø 1.9 мм, канюлированное, длина 100 мм, для быстрого соединения, артикул 310.214 – 1 шт.
 - 36.2. Инструкция по применению – 1 шт.
37. Сверло Ø 1.7 мм, канюлированное, длина 100 мм, для быстрого соединения, артикул 310.215, в составе:
- 37.1. Сверло Ø 1.7 мм, канюлированное, длина 100 мм, для быстрого соединения, артикул 310.215 – 1 шт.
 - 37.2. Инструкция по применению – 1 шт.
38. Сверло Ø 2.0/1.15 мм, канюлированное, длина 150/48 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.221, в составе:
- 38.1. Сверло Ø 2.0/1.15 мм, канюлированное, длина 150/48 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.221 – 1 шт.
 - 38.2. Инструкция по применению – 1 шт.
39. Сверло Ø 2.5 мм, длина 180/155 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.230, в составе:
- 39.1. Сверло Ø 2.5 мм, длина 180/155 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.230 – 1 шт.
 - 39.2. Инструкция по применению – 1 шт.
40. Сверло Ø 2.5 мм, длина 95/80 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.240, в составе:
- 40.1. Сверло Ø 2.5 мм, длина 95/80 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.240 – 1 шт.
 - 40.2. Инструкция по применению – 1 шт.
41. Сверло Ø 2.5 мм, длина 110/85 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.250, в составе:
- 41.1. Сверло Ø 2.5 мм, длина 110/85 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.250 – 1 шт.
 - 41.2. Инструкция по применению – 1 шт.
42. Сверло Ø 2.7 мм, длина 100/75 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.260, в составе:
- 42.1. Сверло Ø 2.7 мм, длина 100/75 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.260 – 1 шт.
 - 42.2. Инструкция по применению – 1 шт.
43. Сверло Ø 2.7 мм, длина 85/70 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.270, в составе:
- 43.1. Сверло Ø 2.7 мм, длина 85/70 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.270 – 1 шт.
 - 43.2. Инструкция по применению – 1 шт.
44. Сверло Ø 2.7 мм, длина 125/100 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.280, в составе:
- 44.1. Сверло Ø 2.7 мм, длина 125/100 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.280 – 1 шт.
 - 44.2. Инструкция по применению – 1 шт.
45. Сверло Ø 2.8 мм, с ограничителем, длина 165 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.284, в составе:
- 45.1. Сверло Ø 2.8 мм, с ограничителем, длина 165 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.284 – 1 шт.
 - 45.2. Инструкция по применению – 1 шт.

46. Сверло Ø 2.8 мм, длина 165 мм, для быстрого соединения, артикул 310.288, в составе:
- 46.1. Сверло Ø 2.8 мм, длина 165 мм, для быстрого соединения, артикул 310.288 – 1 шт.
 - 46.2. Инструкция по применению – 1 шт.
47. Сверло Ø 3.5 мм, длина 110/85 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.350, в составе:
- 47.1. Сверло Ø 3.5 мм, длина 110/85 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.350 – 1 шт.
 - 47.2. Инструкция по применению – 1 шт.
48. Сверло Ø 3.5 мм, длина 95/80 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.360, в составе:
- 48.1. Сверло Ø 3.5 мм, длина 95/80 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.360 – 1 шт.
 - 48.2. Инструкция по применению – 1 шт.
49. Сверло Ø 3.5 мм, длина 195/170 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.370, в составе:
- 49.1. Сверло Ø 3.5 мм, длина 195/170 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.370 – 1 шт.
 - 49.2. Инструкция по применению – 1 шт.
50. Сверло Ø 3.5 мм, длина 180/165 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.380, в составе:
- 50.1. Сверло Ø 3.5 мм, длина 180/165 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.380 – 1 шт.
 - 50.2. Инструкция по применению – 1 шт.
51. Сверло Ø 4.0 мм, длина 197/170 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.400, в составе:
- 51.1. Сверло Ø 4.0 мм, длина 197/170 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.400 – 1 шт.
 - 51.2. Инструкция по применению – 1 шт.
52. Сверло Ø 4.0 мм, длина 160 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.401, в составе:
- 52.1. Сверло Ø 4.0 мм, длина 160 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.401 – 1 шт.
 - 52.2. Инструкция по применению – 1 шт.
53. Сверло Ø 4.3 мм, длина 280 мм, артикул 310.423, в составе:
- 53.1. Сверло Ø 4.3 мм, длина 280 мм, артикул 310.423 – 1 шт.
 - 53.2. Инструкция по применению – 1 шт.
54. Сверло Ø 1.5 мм, с маркировкой, длина 96/82 мм, 2 канавки, артикул 310.507, в составе:
- 54.1. Сверло Ø 1.5 мм, с маркировкой, длина 96/82 мм, 2 канавки, артикул 310.507 – 1 шт.
 - 54.2. Инструкция по применению – 1 шт.
55. Сверло Ø 1.8 мм, с маркировкой, длина 96/82 мм, 2 канавки, артикул 310.508, в составе:
- 55.1. Сверло Ø 1.8 мм, с маркировкой, длина 96/82 мм, 2 канавки, артикул 310.508 – 1 шт.
 - 55.2. Инструкция по применению – 1 шт.
56. Сверло Ø 1.8 мм, с маркировкой, длина 110/85 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.509, в составе:
- 56.1. Сверло Ø 1.8 мм, с маркировкой, длина 110/85 мм, 2 канавки, для быстрого соединения – 1 шт.
 - 56.2. Инструкция по применению – 1 шт.
57. Сверло Ø 2.0 мм, с маркировкой, длина 110/85 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.534, в составе:
- 57.1. Сверло Ø 2.0 мм, с маркировкой, длина 110/85 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.534 – 1 шт.
 - 57.2. Инструкция по применению – 1 шт.

58. Сверло Ø 6.0 мм, длина 195/170 мм, 2 канавки для быстрого соединения. артикул 310.600 в составе:
- 58.1. Сверло Ø 6.0 мм, длина 195/170 мм, 2 канавки, для быстрого соединения. артикул 310.600 – 1 шт.
- 58.2. Инструкция по применению – 1 шт.
59. Сверло Ø 5.0 мм, канюлированное, длина 300/250 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.630, в составе:
- 59.1. Сверло Ø 5.0 мм, канюлированное, длина 300/250 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.630 – 1 шт.
- 59.2. Инструкция по применению – 1 шт.
60. Сверло Ø 5.0 мм, канюлированное, длина 200 мм, для быстрого соединения, артикул 310.632, в составе:
- 60.1. Сверло Ø 5.0 мм, канюлированное, длина 200 мм, для быстрого соединения, артикул 310.632 – 1 шт.
- 60.2. Инструкция по применению – 1 шт.
61. Сверло Ø 4.3 мм, канюлированное, длина 200 мм, для быстрого соединения, артикул 310.634, в составе:
- 61.1. Сверло Ø 4.3 мм, канюлированное, длина 200 мм, для быстрого соединения, артикул 310.634 – 1 шт.
- 61.2. Инструкция по применению – 1 шт.
62. Сверло Ø 3.2/1.75 мм, канюлированное, длина 170/140 мм, 4 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.650, в составе:
- 62.1. Сверло Ø 3.2/1.75 мм, канюлированное, длина 170/140 мм, 4 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.650 – 1 шт.
- 62.2. Инструкция по применению – 1 шт.
63. Сверло Ø 4.5/1.75 мм, канюлированное, длина 170/140 мм, 4 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.660, в составе:
- 63.1. Сверло Ø 4.5/1.75 мм, канюлированное, длина 170/140 мм, 4 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.660 – 1 шт.
- 63.2. Инструкция по применению – 1 шт.
64. Сверло Ø 2.7/1.35 мм, канюлированное, длина 160/130 мм, 4 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.670, в составе:
- 64.1. Сверло Ø 2.7/1.35 мм, канюлированное, длина 160/130 мм, 4 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.670 – 1 шт.
- 64.2. Инструкция по применению – 1 шт.
65. Сверло Ø 3.5/1.35 мм, канюлированное, длина 160/130 мм, 4 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.680, в составе:
- 65.1. Сверло Ø 3.5/1.35 мм, канюлированное, длина 160/130 мм, 4 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.680 – 1 шт.
- 65.2. Инструкция по применению – 1 шт.
66. Сверло Ø 2.5 мм, длина 180/155 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.230, в составе:
- 66.1. Сверло Ø 2.5 мм, длина 180/155 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.230 – 1 шт.
- 66.2. Инструкция по применению – 1 шт.
67. Сверло Ø 2.5 мм, длина 110/85 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.250, в составе:
- 67.1. Сверло Ø 2.5 мм, длина 110/85 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.250 – 1 шт.
- 67.2. Инструкция по применению – 1 шт.
68. Сверло Ø 2.7 мм, длина 125/100 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.280, в составе:
- 68.1. Сверло Ø 2.7 мм, длина 125/100 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.280 – 1 шт.
- 68.2. Инструкция по применению – 1 шт.
69. Сверло Ø 3.5 мм, длина 110/85 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.350, в составе:
- 69.1. Сверло Ø 3.5 мм, длина 110/85 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.350 – 1 шт.
- 69.2. Инструкция по применению – 1 шт.

70. Сверло Ø 3.5 мм, длина 195/170 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.370, в составе:
- 70.1. Сверло Ø 3.5 мм, длина 195/170 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.370 – 1 шт.
- 70.2. Инструкция по применению – 1 шт.
71. Сверло Ø 2.5 мм, калиброванное, длина 230/205 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.920, в составе:
- 71.1. Сверло Ø 2.5 мм, калиброванное, длина 230/205 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.920 – 1 шт.
- 71.2. Инструкция по применению – 1 шт.
72. Сверло Ø 3.2 мм, калиброванное, длина 230/205 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.930, в составе:
- 72.1. Сверло Ø 3.2 мм, калиброванное, длина 230/205 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.930 – 1 шт.
- 72.2. Инструкция по применению – 1 шт.
73. Сверло Ø 0.76 мм, длина 44,5 мм, с ограничителем, глубина просверливаемого канала 10 мм, для мини быстрого соединения, артикул 316.290, в составе:
- 73.1. Сверло Ø 0.76 мм, длина 44,5 мм, с ограничителем, глубина просверливаемого канала 10 мм, для мини быстрого соединения, артикул 316.290 – 1 шт.
- 73.2. Инструкция по применению – 1 шт.
74. Сверло Ø 0.76 мм, длина 44,5 мм, с ограничителем, глубина просверливаемого канала 12 мм, для мини быстрого соединения, артикул 316.292, в составе:
- 74.1. Сверло Ø 0.76 мм, длина 44,5 мм, с ограничителем, глубина просверливаемого канала 12 мм, для мини быстрого соединения, артикул 316.292 – 1 шт.
- 74.2. Инструкция по применению – 1 шт.
75. Сверло Ø 0.8 мм, длина 40/16 мм, со стопором, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 316.385, в составе:
- 75.1. Сверло Ø 0.8 мм, длина 40/16 мм, со стопором, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 316.385 – 1 шт.
- 75.2. Инструкция по применению – 1 шт.
76. Сверло Ø 1.3 мм, длина 55/40 мм, для мини быстрого соединения, артикул 316.402, в составе:
- 76.1. Сверло Ø 1.3 мм, длина 55/40 мм, для мини быстрого соединения, артикул 316.402 – 1 шт.
- 76.2. Инструкция по применению – 1 шт.
77. Сверло Ø 0.8 мм, длина 56/16 мм, со стопором, 2 канавки, для J-образного соединения, артикул 316.494, в составе:
- 77.1. Сверло Ø 0.8 мм, длина 56/16 мм, со стопором, 2 канавки, для J-образного соединения, артикул 316.494 – 1 шт.
- 77.2. Инструкция по применению – 1 шт.
78. Сверло Ø 1.8 мм, длина 80/66 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 317.861, в составе:
- 78.1. Сверло Ø 1.8 мм, длина 80/66 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 317.861 – 1 шт.
- 78.2. Инструкция по применению – 1 шт.
79. Сверло Ø 2.4 мм, длина 80/66 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 317.871, в составе:
- 79.1. Сверло Ø 2.4 мм, длина 80/66 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 317.871 – 1 шт.
- 79.2. Инструкция по применению – 1 шт.
80. Сверло Ø 2.0 мм, с двойной маркировкой, длина 140/115 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 323.062, в составе:
- 80.1. Сверло Ø 2.0 мм, с двойной маркировкой, длина 140/115 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 323.062 – 1 шт.

- 80.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 81. Сверло Ø 2.5 мм, калиброванное, длина 300 мм, для быстрого соединения, для перкутанного введения, артикул 324.210, в составе:
 - 81.1. Сверло Ø 2.5 мм, калиброванное, длина 300 мм, для быстрого соединения, для перкутанного введения, артикул 324.210 – 1 шт.
 - 81.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 82. Сверло Ø 4.3 мм, перкутанное, калиброванное, длина 300/200 мм, для быстрого соединения, артикул 324.213, в составе:
 - 82.1. Сверло Ø 4.3 мм, перкутанное, калиброванное, длина 300/200 мм, для быстрого соединения, артикул 324.213 – 1 шт.
 - 82.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 83. Сверло Ø 2.8 мм, со шкалой, длина 200/100 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 324.214, в составе:
 - 83.1. Сверло Ø 2.8 мм, со шкалой, длина 200/100 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 324.214 – 1 шт.
 - 83.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 84. Сверло Ø 13.0 мм, канюлированное, длина 290 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 351.270, в составе:
 - 84.1. Сверло Ø 13.0 мм, канюлированное, длина 290 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 351.270 – 1 шт.
 - 84.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 85. Сверло Ø 11.0 мм, длина 354 мм, артикул 356.822, в составе:
 - 85.1. Сверло Ø 11.0 мм, длина 354 мм, артикул 356.822 – 1 шт.
 - 85.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 86. Сверло Ø 4.0 мм, длина 300 мм, артикул 356.834, в составе:
 - 86.1. Сверло Ø 4.0 мм, длина 300 мм, артикул 356.834 – 1 шт.
 - 86.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 87. Сверло Ø 17.0 мм, канюлированное, длина 312 мм, артикул 357.005, в составе:
 - 87.1. Сверло Ø 17.0 мм, канюлированное, длина 312 мм, артикул 357.005 – 1 шт.
 - 87.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 88. Сверло Ø 6.5 мм, канюлированное, длина 330 мм, для быстрого соединения, артикул 357.047, в составе:
 - 88.1. Сверло Ø 6.5 мм, канюлированное, длина 330 мм, для быстрого соединения, артикул 357.047 – 1 шт.
 - 88.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 89. Сверло Ø 10.0 мм, канюлированное, 3 канавки, длина 190/140 мм, для трехкулачкового патрона, артикул 360.050, в составе:
 - 89.1. Сверло Ø 10.0 мм, канюлированное, 3 канавки, длина 190/140 мм, для трехкулачкового патрона, артикул 360.050 – 1 шт.
 - 89.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 90. Сверло Ø 11.0 мм, канюлированное, 3 канавки, длина 190/140 мм, для трехкулачкового патрона, артикул 360.060, в составе:
 - 90.1. Сверло Ø 11.0 мм, канюлированное, 3 канавки, длина 190/140 мм, для трехкулачкового патрона, артикул 360.060 – 1 шт.
 - 90.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 91. Сверло Ø 2.5 мм, калиброванное, длина 400 мм, артикул 397.342, в составе:
 - 91.1. Сверло Ø 2.5 мм, калиброванное, длина 400 мм, артикул 397.342 – 1 шт.
 - 91.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 92. Сверло Ø 3.5 мм, длина 380 мм, артикул 397.343, в составе:
 - 92.1. Сверло Ø 3.5 мм, длина 380 мм, артикул 397.343 – 1 шт.

- 92.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 93. Сверло Ø 1.0 мм, длина 46/34 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 513.005, в составе:
 - 93.1. Сверло Ø 1.0 мм, длина 46/34 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 513.005 – 1 шт.
 - 93.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 94. Сверло Ø 1.1 мм, длина 28/16 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 513.010, в составе:
 - 94.1. Сверло Ø 1.1 мм, длина 28/16 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 513.010 – 1 шт.
 - 94.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 95. Сверло Ø 1.1 мм, длина 45/33 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 513.030, в составе:
 - 95.1. Сверло Ø 1.1 мм, длина 45/33 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 513.030 – 1 шт.
 - 95.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 96. Сверло Ø 1.3 мм, длина 46/34 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 513.035, в составе:
 - 96.1. Сверло Ø 1.3 мм, длина 46/34 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 513.035 – 1 шт.
 - 96.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 97. Сверло Ø 1.5 мм, длина 52/40 мм, артикул 513.080, в составе:
 - 97.1. Сверло Ø 1.5 мм, длина 52/40 мм, артикул 513.080 – 1 шт.
 - 97.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 98. Сверло Ø 1.5 мм, длина 67/55 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 513.090, в составе:
 - 98.1. Сверло Ø 1.5 мм, длина 67/55 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 513.090 – 1 шт.
 - 98.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 99. Сверло Ø 2.0 мм, длина 52/40 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 513.130, в составе:
 - 99.1. Сверло Ø 2.0 мм, длина 52/40 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 513.130 – 1 шт.
 - 99.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 100. Сверло Ø 2.0 мм, длина 67/55 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 513.140, в составе:
 - 100.1. Сверло Ø 2.0 мм, длина 67/55 мм, 2 канавки, для мини быстрого соединения, артикул 513.140 – 1 шт.
 - 100.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 101. Сверло Ø 3.2 мм, перкутанное, калиброванное, длина 300/200 мм, для быстрого соединения, артикул 324.212, в составе:
 - 101.1. Сверло Ø 3.2 мм, перкутанное, калиброванное, длина 300/200 мм, для быстрого соединения, артикул 324.212 – 1 шт.
 - 101.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 102. Сверло Ø 3.2 мм, длина 180/165 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.300, в составе:
 - 102.1. Сверло Ø 3.2 мм, длина 180/165 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.300 – 1 шт.
 - 102.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 103. Сверло Ø 3.2 мм, длина 145/120 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.310, в составе:
 - 103.1. Сверло Ø 3.2 мм, длина 145/120 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.310 – 1 шт.
 - 103.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 104. Сверло Ø 3.2 мм, длина 130/115 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.320, в составе:
 - 104.1. Сверло Ø 3.2 мм, длина 130/115 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.320 - 1 шт.

- 104.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 105. Сверло Ø 4.5 мм, длина 145/120 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.440, в составе:
- 105.1. Сверло Ø 4.5 мм, длина 145/120 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.440 – 1 шт.
- 105.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 106. Сверло Ø 4.5 мм, длина 130/115 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.450, в составе:
- 106.1. Сверло Ø 4.5 мм, длина 130/115 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.450 – 1 шт.
- 106.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 107. Сверло Ø 4.5 мм, длина 195/170 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.480, в составе:
- 107.1. Сверло Ø 4.5 мм, длина 195/170 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.480 - 1 шт.
- 107.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 108. Сверло Ø 4.5 мм, длина 180/165 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.490, в составе:
- 108.1. Сверло Ø 4.5 мм, длина 180/165 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.490 -1 шт.
- 108.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 109. Сверло Ø 4.3 мм, длина 180 мм, для быстрого соединения, артикул 310.431, в составе:
- 109.1. Сверло Ø 4.3 мм, длина 180 мм, для быстрого соединения, артикул 310.431 – 1 шт.
- 109.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 110. Сверло Ø 2.0 мм, длина 85/70 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.200, в составе:
- 110.1. Сверло Ø 2.0 мм, длина 85/70 мм, 2 канавки, для трехкулачкового патрона, артикул 310.200 – 1 шт.
- 110.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 111. Сверло Ø 2.0 мм, длина 100/75 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.190, в составе:
- 111.1. Сверло Ø 2.0 мм, длина 100/75 мм, 2 канавки, для быстрого соединения, артикул 310.190 – 1 шт.
- 111.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 112. Сверло Ø 6.0 мм, длина 250 мм, 2 канавки, артикул 03.010.336, в составе:
- 112.1. Сверло Ø 6.0 мм, длина 250 мм, 2 канавки, артикул 03.010.336 – 1 шт.
- 112.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 113. Сверло Ø 6.0 мм, плоский наконечник, длина 250 мм, 2 канавки, артикул 03.010.337, в составе:
- 113.1. Сверло Ø 6.0 мм, плоский наконечник, длина 250 мм, 2 канавки, артикул 03.010.337 – 1 шт.
- 113.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 114. Сверло Ø 6.0/10.5 мм, длина 240 мм, канюлированное, артикул 03.224.003, в составе:
- 114.1. Сверло Ø 6.0/10.5 мм, длина 240 мм, канюлированное, артикул 03.224.003 – 1 шт.
- 114.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 115. Сверло Ø 5.0/7.3 мм, длина 420,5 мм, длина резьбы 10 мм, артикул 03.207.001, в составе:
- 115.1. Сверло Ø 5.0/7.3 мм, длина 420,5 мм, длина резьбы 10 мм, артикул 03.207.001 – 1 шт.
- 115.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 116. Сверло Ø 11.0 мм, коническое, канюлированное, длина 280 мм, для быстрого соединения, артикул 357.404, в составе:
- 116.1. Сверло Ø 11.0 мм, коническое, канюлированное, длина 280 мм, для быстрого соединения, артикул 357.404 - 1 шт.

- 116.2. Инструкция по применению – 1 шт.
117. Сверло Ø 4.0 мм, калиброванное, длина 260/60 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 357.407, в составе:
- 117.1. Сверло Ø 4.0 мм, калиброванное, длина 260/60 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 357.407 – 1 шт.
- 117.2. Инструкция по применению – 1 шт.
118. Сверло Ø 8.0 мм, длина 245 мм, 3 канавки, артикул 338.100, в составе:
- 118.1. Сверло Ø 8.0 мм, длина 245 мм, 3 канавки, артикул 338.100 – 1 шт.
- 118.2. Инструкция по применению – 1 шт.
119. Сверло Ø 4.5 мм, длина 195/170 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.480, в составе:
- 119.1. Сверло Ø 4.5 мм, длина 195/170 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.480 – 1 шт.
- 119.2. Инструкция по применению – 1 шт.
120. Сверло Ø 4.5 мм, длина 145/120 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.440, в составе:
- 120.1. Сверло Ø 4.5 мм, длина 145/120 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.440 – 1 шт.
- 120.2. Инструкция по применению – 1 шт.
121. Сверло Ø 2.0 мм, длина 100/75 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.190, в составе:
- 121.1. Сверло Ø 2.0 мм, длина 100/75 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.190 – 1 шт.
- 121.2. Инструкция по применению – 1 шт.
122. Сверло Ø 5.0 мм, канюлированное, калиброванное, длина 300/250 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.111.002, в составе:
- 122.1. Сверло Ø 5.0 мм, канюлированное, калиброванное, длина 300/250 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.111.002 – 1 шт.
- 122.2. Инструкция по применению – 1 шт.
123. Сверло Ø 5.0 мм, калиброванное, длина 356 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.008.008, в составе:
- 123.1. Сверло Ø 5.0 мм, калиброванное, длина 356 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 03.008.008 – 1 шт.
- 123.2. Инструкция по применению – 1 шт.
124. Сверло Ø 6.0/2.9 мм, длина 285 мм, для предварительного рассверливания кости под головку винта, канюлированное, артикул 03.227.042, в составе:
- 124.1. Сверло Ø 6.0/2.9 мм, длина 285 мм, для предварительного рассверливания кости под головку винта, канюлированное, артикул 03.227.042 – 1 шт.
- 124.2. Инструкция по применению – 1 шт.
125. Сверло Ø 3.2 мм, длина 145/120 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.310, в составе:
- 125.1. Сверло Ø 3.2 мм, длина 145/120 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.310 – 1 шт.
- 125.2. Инструкция по применению – 1 шт.
126. Сверло Ø 3.2 мм, длина 195/170 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.290, в составе:
- 126.1. Сверло Ø 3.2 мм, длина 195/170 мм, 3 канавки, для быстрого соединения, артикул 315.290 – 1 шт.
- 126.2. Инструкция по применению – 1 шт.
127. Сверло Ø 17.0 мм, канюлированное, длина 280 мм, артикул 03.010.029, в составе:
- 127.1. Сверло Ø 17.0 мм, канюлированное, длина 280 мм, артикул 03.010.029 – 1 шт.

- 127.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 128. Сверло Ø 15.0 мм, канюлированное, длина 280 мм, 3 канавки, артикул 03.010.028, с составе:
- 128.1. Сверло Ø 15.0 мм, канюлированное, длина 280 мм, 3 канавки, артикул 03.010.028 – 1 шт.
- 128.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 129. Сверло Ø 3.2 мм, калиброванное, для мини быстрого соединения, длина 474 мм, 3 канавки, для винта бедренного, артикул 03.010.228, в составе:
- 129.1. Сверло Ø 3.2 мм, калиброванное, для мини быстрого соединения, длина 474 мм, 3 канавки, для винта бедренного, артикул 03.010.228 – 1 шт.
- 129.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Прошито и скреплено
печатью ¹⁹⁷
листа (ов)



Чикриша Е.В.